

PRODUKTERWEITERUNG ANTRIEBSWELLE 2020

NTN 



#SECURITYINSIDE



With You

41 NEUE REFERENZEN IN 2020

NTN-SNR entwickelt das Produktprogramm Antriebswelle stetig weiter.
Das Produktprogramm umfasst aktuell 474 Referenzen.

41 NEUE REFERENZEN:

- 30 Antriebswellensätze – DK Referenzen
- 4 Gleichlaufgelenksätze – OJK Referenzen
- 7 Achsmanschettensätze – IBK Referenzen

SPEZIFIKATION DER ERWEITERUNG

FIRST-TO-THE-MARKET

NTN-SNR erweitert das Angebot für neuere Fahrzeuge wie den Mégane IV - 2016, den Dacia Duster - 2017, den Fiat 500X - 2018, den Fiat Punto - 2018 und den Toyota CH-R - 2016.

LEICHTE NUTZFAHRZEUGE – Stärkung der leichten Nutzfahrzeuge mit der Einführung von Antriebswellen für Mercedes Vito und Viano und Renault Trafic.

HYBRID – NTN-SNR erweitert sein Angebot für den freien Ersatzteilmarkt mit Produkten für Hybridfahrzeuge und bringt 6 neue Referenzen - DK, OJK, IBK - für den Toyota CH-R Hybrid 1,2l und 1,6l auf den Markt.

ÜBERBLICK DER FAHRZEUGANWENDUNGEN

DK51.001 IBK51.001 OJK51.001	FIRST-TO-THE-MARKET Mercedes Vito – 2014 Mercedes Viano – 2014	Hinterachse links / Hinterachse rechts	6393501810
DK53.012 DK53.013	Opel Zafira A 2.2 I – 2005 Opel Vectra B 2.2 I – 2005 Opel Astra 2.2 I – 2005	Vorderachse rechts Vorderachse links	93171793 93171792
DK53.014 DK53.015	Opel Zafira A 2.0 I – 2005 Opel Astra 2.0 I – 2005	Vorderachse rechts Vorderachse links	9200408 9200407
DK55.135	Renault Mégane II 1.5 I dCi – auto – 2002-2009	Vorderachse rechts	8200623805
DK55.172	Renault Twingo II Eco2 1.5 I dCi – 2007-2014	Vorderachse links	8201055632
DK55.187	Mégane II 1.5 I dCi – auto – 2002-2009	Vorderachse links	8200613830
DK55.212	FIRST-TO-THE-MARKET Dacia Duster II 1.5 I dCi – 2017 =>	Vorderachse rechts	391004692R
DK55.218	Renault Laguna II Phase 2 - 2.0 I dCi – 2005-2007	Vorderachse rechts	8200363697
DK55.220	Renault Mégane II 1.9 I dCi – 2002-2009 Scénic II 1.9 I dCi – 2002-2009	Vorderachse rechts	8200486092 7711368623
DK55.221	Renault Scénic II 1.6 I – 2003-2009	Vorderachse rechts	8200623761
DK55.222	FIRST-TO-THE-MARKET Renault Mégane IV 1.3 I – 2018	Vorderachse links	391011313R
DK55.223 DK55.224	FIRST-TO-THE-MARKET Renault Mégane IV 1.6 I dCi – 2016 Scénic IV 1.6 I dCi – 2016	Vorderachse links Vorderachse rechts	391011905R 391000897R
DK55.227 DK55.228 OJK55.047	Renault Trafic II 2.5 dCi – 2006	Vorderachse rechts Vorderachse links	8200169163 8200485590
DK55.229 IBK55.027	FIRST-TO-THE-MARKET Dacia Duster II 1.2 I, 1.6 I – 2017 =>	Vorderachse rechts	391006828R / 391006913R
DK58.006	FIRST-TO-THE-MARKET Fiat 500X 1.4 I MultiAir – 2018 Jeep Renegade MultiAir – 2018	Vorderachse rechts	52044588 / 52010996
DK60.001	Alfa Romeo Mito 1.4 I, 1.6 I – 2013 => Fiat Punto 1.6 I, 1.9 I – 2009	Vorderachse links/ Vorderachse rechts	55700614 / 71745016
DK69.005 DK69.006 IBK69.003	FIRST-TO-THE-MARKET Toyota CHR 1.2 I MCVT – 2016 =>	Vorderachse links Vorderachse rechts	43420F4050 43410F4060
DK69.007 DK69.008 IBK69.004	FIRST-TO-THE-MARKET Toyota CHR 1.8 I VVT-i CVT Hybrid – 10/2016 =>	Vorderachse links Vorderachse rechts	43420F4040 43410F4050
DK77.023 IBK77.010 OJK77.010	Suzuki SX4 1.9 DDiS 2WD/4WD – 2006-2009 Fiat Sedici 1.9 JTD Mjt 2WD/4WD – 2006-2009	Vorderachse links	4410279J60 71746603
DK77.024 DK77.025 IBK77.011	Suzuki SX4 1.6 I 2WD – 2006-2014 SX4 1.6 I 4WD – 2006-2014	Vorderachse rechts Vorderachse links	4410155LC0 / 4410155L20 4410179JC0 / 4410179J21
DK77.026	Suzuki Ignis 1.5 I – 2000-2003 Subaru G3X Justy 1.5 I – 2003-2007	Vorderachse links	44102-86G01 4410286G00
IBK55.026	Renault Espace IV – 2002-2014	Vorderachse links	7701466983 7701468573 7701470566
OJK55.046	Renault Scénic II 2.0 I – 2003-2006 Scénic II - 1.5 I dCi – 2003-2009	Vorderachse links/ Vorderachse rechts	



DOC_RA_CV1_L014_FL_A5-Da - Conception et réalisation Service publicité NTN-SNR - © NTN-SNR 11/2020 - Crédits : Visualys

**Finden Sie alle Referenzen dieser Produkterweiterung auf TecDoc
und im neuen Antriebswellen-Katalog.**