



Supporti SNC

Migliori prestazioni,
flessibilità e facilità d'uso



Molto di più di uno standard!

Prolungate la durata operativa delle Vostre applicazioni grazie alla nuova Serie SNC di supporti

- Il design ottimizzato garantisce eccezionale rigidezza, stabilità e smorzamento delle vibrazioni.
- Migliora le caratteristiche di resistenza e di dissipazione del calore per garantire ridotti livelli di sollecitazione nel cuscinetto ed una temperatura di funzionamento inferiore del lubrificante, aumentandone pertanto la durata di vita.

La soluzione per carichi elevati

I supporti SNC di grandi dimensioni (dalla taglia 520) sono ora anche disponibili in ghisa sferoidale EN-GJS-400-18.

Questa nuova Serie SNCD presenta un fattore di carico di rottura superiore di 1,8 rispetto alla serie standard, per garantire maggiori prestazioni.



**Experts
& Tools**

I supporti SNC sono progettati per essere montati con cuscinetti orientabili a rulli.

Vi consigliamo l'uso dei nostri cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE con capacità di carico e durata di vita incrementate, per sfruttare al meglio le ottime caratteristiche tecniche dei supporti SNC.

La gamma di attrezzature e soluzioni Experts&Tools sono ottimi complementi a tale gamma.

Tutti i vantaggi sono inclusi:

Rinforzo circolare:

- eccellente rigidezza e stabilità
- migliore smorzamento delle vibrazioni
- dissipazione termica efficace



Struttura ad X:

- sede del supporto rinforzata
- distribuzione uniforme dei carichi
- durata di vita incrementata



Bulloni di fissaggio con sezione più grande:

- Consente di supportare carichi radiali più importanti sulla metà superiore



Opzioni per la lubrificazione:

- 2 fori di lubrificazione
- 2 ugelli di ingrassaggio (1 conico, 1 a testa piatta) in dotazione
- fori filettati protetti con viti
- foro di drenaggio




Disco di regolazione (opzionale):

- consente di raggiungere più rapidamente la stabilità termica di funzionamento
- con velocità di rotazione elevate: riduzione delle temperature di funzionamento
- prolunga la durata operativa e di servizio dei cuscinetti



Opzioni per le tenute

Proponiamo un'ampia varietà di sistemi di tenuta, adatti alle Vostre applicazioni.



SC..DS

Tenuta a doppio labbro

Per tutti i tipi di applicazioni



SC..FS

Tenuta in feltro

Per elevate velocità di rotazione



SC..SV

Tenuta V-ring

A basso attrito



SC..LA

Tenuta a labirinto

Per temperature elevate



SC..TA

Tenuta Taconite

In caso di polvere, contaminazione elevata

I nostri cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE garantiscono la migliore combinazione tecnica per le Vostre applicazioni, come ad esempio per:

- ▶ ventilatori industriali
- ▶ nastri trasportatori
- ▶ miniere e cave
- ▶ industria dell'acciaio
- ▶ ecc.



NTN

Make the world **NAMERAKA**



DOC_J.SMC_ARB4_1a - Code SAP : XXXXXX - Conception et réalisation : Service publicité NTN Europe © 04/2024 - Photos : © Pedro Sudo Photos - Shutterstock

Il presente documento è di proprietà esclusiva di NTN Europe. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN Europe è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente. Nonostante la cura e l'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN Europe non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.

© NTN Europe, copyright internazionale 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com