

NIEZASTĄPIONA PODCZAS
MONTAŻU I DEMONTAŻU ŁOŻYSK
NAKRĘTKA HYDRAULICZNA
Seria HMV

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You

Experts
& **Tools**



NAKRĘTKI HYDRAULICZNE NTN-SNR
TO IDEALNE NARZĘDZIA DO MONTAŻU
I DEMONTAŻU ŁOŻYSK Z OTWORAMI
STOŻKOWYMI

ZALETY:

- Szybki i bezpieczny montaż
- Precyzyjne i rzetelne ustawianie luzu promieniowego
- Redukcja czasu montażu

DANE TECHNICZNE

NAKRĘTEK HYDRAULICZNYCH NTN-SNR


Zalety:

- Tłok z funkcją automatycznego cofania (sprężyna w środku nakrętki)
- Olej hydrauliczny łatwo wraca do pompy
- Nie trzeba manualnie cofać tłoka do pozycji początkowej
- Bezpieczeństwo dzięki radełkowanej powierzchni nakrętki
- Dwa złącza hydrauliczne zapewniają łatwe podłączenie (w pozycji poziomej i promieniowej) w zależności od przestrzeni dostępnej w punkcie montażowym

BEZPIECZEŃSTWO: Wbudowana "blokada", która zapobiega wydostaniu się tłoka z nakrętki

- Nakrętki hydrauliczne NTN-SNR są dostępne w wersji z tłokiem metrycznym HMV...EBF (M50x1,5 → Tr1000x8) lub calowym HMVC...EBF (1,967 → 37,410 in)

Rozmiary specjalne i inne konfiguracje są dostępne na życzenie.



Śruby ze sprężyną naciskową

AKCESORIA do nakrętek hydraulicznych



- TOOL DIAL GAUGE 050
- TOOL DIAL GAUGE 100
- Czujnik zegarowy 5 mm / 10 mm
- TOOL DIAL EXTENSION SET
- Przedłużka do czujnika

NARZĘDZIA DO PRACY Z NAKRĘTKAMI HYDRAULICZNYMI

POMPA HYDRAULICZNA

Zalety:

- Lekka o kompaktowej budowie
- Wydajne i odporne opakowanie
- Ergonomiczna: blokada dźwigni ułatwia transport
- Odporna: z dożywotnią gwarancją (przy normalnych warunkach pracy)
- Wydajna: oszczędność czasu i dwustopniowy system pracy pompy (80% mniej suwów pompy niż w pompie jednostopniowej)
- Bezpieczeństwo użytkownika: izolowana dźwignia i zawór bezpieczeństwa
- Dostępne 3 rozmiary
 - 0,3 litra dla nakrętek ≤ HMV 54 EBF
 - 0,9 litra dla nakrętek ≤ HMV 92 EBF
 - 2,55 litra dla nakrętek > HMV 92 EBF



DOSTĘPNE ROZMIARY NAKRĘTEK

- TOOL PUMP SET 700B-0.3L
- Pojemność 0,3 l / Maks. ciśnienie robocze 700 bar
- TOOL PUMP SET 700B-0.9L
- Pojemność 0,9 l / Maks. ciśnienie robocze 700 bar
- TOOL PUMP SET 1500B-2.55L
- Pojemność 2,55 l / Maks. ciśnienie robocze 1 500 bar
- TOOL PUMP GAUGE 700
- Manometr wskazuje maks. 700 bar (analogowa)
- TOOL HYDRAULIC OIL 1L
- Płyn hydrauliczny 1,0 l

Wszystkie pompy hydrauliczne dostarczane są z przewodem hydraulicznym, złączem, manometrem i zbiornikiem wypełnionym olejem.



SPRAWDZANIE ŁUZU ŁOŻYSKA

- TOOL FEELER GAUGES 100
 - TOOL FEELER GAUGES 150
 - TOOL FEELER GAUGES 300
- Zestawy szczelinomierzy (długość 100, 150, 300 mm)



Więcej informacji