

GANHE COM A VIDA ÚTIL DOS SEUS ROLAMENTOS

ESCOLHA A GRAXA ADEQUADA

A NTN-SNR SIMPLIFICA A SUA ESCOLHA COM A SUA GAMA DE GRAXAS PROFISSIONAIS

UNIVERSAL Multi purpose

Sua aplicação corresponde a condições de utilização gerais. Os seus rolamentos são normalmente carregados.

HEAVY DUTY High load

A sua aplicação suporta grandes esforços. Os seus rolamentos suportam cargas muito elevadas.

VIB Vibrations & shocks

Aplicação aonde é gerado muitos choques ou um nível elevado de vibrações. Os seus rolamentos suportam acelerações muito grandes.

HIGH TEMP High temperature

Aplicação aonde é gerado muito calor. Os seus rolamentos operam continuamente acima de 130°C.

UNIVERSAL Multi purpose



Graxa de uso geral, para a indústria e automóvel.

Vantagens : Bom comportamento em presença de água. Excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.

Tipos de aplicação : Equipamentos agrícolas, máquinas de lavar, material de manutenção, mecânica geral, motores elétricos de baixa potência, rolamentos de roda de automóveis, pequenas ferramentas...

Faixa de temperatura : -25 a +140 °C




HEAVY DUTY High load

Graxa de primeira qualidade, para pressões extremas, multi-serviço, destinada às aplicações intensivas nas indústrias pesadas: siderurgias, construção, transporte,...

Vantagens : Excelente integridade sob cargas elevadas, mesmo a alta velocidade, bom comportamento em presença de água, excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.

Tipos de aplicação : Correias transportadoras, mecanismos de elevação, cubos de rodas de caminhão, bombas de água, prensas

Faixa de temperatura : -25 a +140 °C



VIB Vibrations & shocks



Oferece lubrificação perfeita das peças submetidas a grandes vibrações ou a choques. Recomendada em pedreiras, indústrias cimenteiras, trabalhos públicos, agrícolas e aplicações de carga em ambiente úmido, indústrias de papel, perfurações...

Vantagens : Excelente resistência aos choques e às vibrações, bem como às cargas elevadas, excelente resistência à água, garantindo lubrificações de longa duração.

Tipos de aplicação : Eixos de balde escavador, moedores, trituradores, peneiras vibratórias, máquinas de lavar, ventiladores industriais...

Faixa de temperatura : -20°C a +140°C




HIGH TEMP High temperature

Solução ideal para a lubrificação de longa duração alta temperatura até +150°C. Suporta pontas ocasionais de +175°C

Vantagens : Estabilidade longa a alta temperatura, excelente proteção contra o desgaste e a corrosão, para rolamentos de esferas e de rolos, para eixo horizontal ou vertical

Tipos de aplicação : Máquinas têxteis, Máquinas de transformação do papel, ventiladores a quente, secadores, roletes tensores, bombas de água em automóveis.

Faixa de temperatura : -40°C a +160°C



Experts & Tools With You

- Auxilia nas suas tarefas de manutenção e de instalação dos seus rolamentos: conselhos de lubrificação, formações, assistência técnica, diagnósticos de rolamentos ou máquinas rotativas, auditorias da sua organização de manutenção.
- Torna a sua vida mais fácil e mais segura graças a uma gama de ferramentas e de produtos de manutenção adequados: extratores, placas de extração, aquecedor de rolamentos, chaves, porcas e bombas hidráulicas, termômetros...

Para mais informações sobre toda a nossa gama, contate NTN-SNR Experts & Tools no nosso portal www.nten-snr.com

No seu distribuidor



www.nten-snr.com