

SOLUZIONI NTN-SNR KIT SUPPORTI SNC PER CONVOGLIATORI

INDUSTRIA MINERARIA, ESTRATTIVA E CEMENTIFICI

NTN® SNR®

www.ntn-snr.com



With You



**CREATI PER AUMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ,
LE PRESTAZIONI E
L'AFFIDABILITÀ IN
AMBIENTI SEVERI**

SCEGLIETE IL TUTTO IN 1

Vantaggi dei kit

- Risparmio rispetto all'acquisto dei singoli componenti
- Nessun errore nella scelta degli accessori
- Nessun rischio di dimenticare qualche componente al momento dell'ordine e/o del montaggio
- Ordine e stoccaggio estremamente semplici: 1 solo riferimento da gestire
- Coperchio chiuso e anelli di arresto inclusi: per il montaggio flottante o bloccato del cuscinetto

KIT SUPPORTI SNC + CUSCINETTO ULTAGE APERTO



Supporto ritto SNC
+ 2 tenute DS a doppio labbro
+ coperchio chiuso



ULTAGE
Cuscinetto orientabile
a rulli aperto con
alesaggio conico



Bussola di
serraggio



Anelli di
arresto

**UNITÀ DI
CONTROLLO
OFFERTA**



Lubrificatore automatico
"single point" DRIVE Booster
con la sua protezione



**RIDUZIONE DEI
COSTI OPERATIVI
COMPLESSIVI:**

- non servono ulteriori operazioni di lubrificazione
- risparmio sui consumi di lubrificante

Designazione	d	Riferimento supporto
	Albero [mm]	SNC
KITSNC22208KDS/DB120HD	35	SNC 508-607
KITSNC22209KDS/DB120HD	40	SNC 509
KITSNC22210KDS/DB120HD	45	SNC 510-608
KITSNC22211KDS/DB120HD	50	SNC 511-609
KITSNC22212KDS/DB120HD	55	SNC 512-610
KITSNC22213KDS/DB120HD	60	SNC 513-611
KITSNC22215KDS/DB120HD	65	SNC 515-612
KITSNC22216KDS/DB120HD	70	SNC 516-613
KITSNC22217KDS/DB120HD	75	SNC 517
KITSNC22218KDS/DB120HD	80	SNC 518-615

Diametri albero:
da 35 a 80 mm

20 riferimenti KIT disponibili:
10 con cuscinetto in gioco normale
10 con cuscinetto in gioco C3

**Su richiesta, possibilità di estendere
la gamma ad altri codici**

KIT SUPPORTI SNC + CUSCINETTO ULTAGE CON TENUTE STAGNE



Supporto ritto SNC
+ 2 tenute DS a doppio labbro
+ coperchio chiuso



ULTAGE
Cuscinetto orientabile a
rulli con tenute stagne, con
alesaggio conico



Bussola di
serraggio
specifica




Anelli di
arresto
specifici

Designazione	d	Riferimento supporto
	Albero [mm]	SNC
KITSNC10X22208KEEDS	35	SNC 508-607
KITSNC10X22209KEEDS	40	SNC 509
KITSNC10X22210KEEDS	45	SNC 510-608
KITSNC10X22211KEEDS	50	SNC 511-609
KITSNC10X22212KEEDS	55	SNC 512-610
KITSNC10X22213KEEDS	60	SNC 513-611
KITSNC10X22215KEEDS	65	SNC 515-612
KITSNC10X22216KEEDS	70	SNC 516-613
KITSNC10X22217KEEDS	75	SNC 517
KITSNC10X22218KEEDS	80	SNC 518-615

Diametri albero:
da 35 a 80 mm

20 riferimenti KIT disponibili:
10 con cuscinetto in gioco normale
10 con cuscinetto in gioco C3

**Su richiesta, possibilità di estendere
la gamma ad altri codici**



**RIDUZIONE DEI
COSTI OPERATIVI
COMPLESSIVI:**

La durata utile del cuscinetto è più lunga grazie alle tenute stagne che permettono di proteggerlo dalla contaminazione

Questo documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione scritta di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente. Nonostante la cura e l'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori ed omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento. © NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2017.