

NAPROSTÁ NEZBYTNOST PRO MONTÁŽ/  
DEMONTÁŽ LOŽISEK  
**HYDRAULICKÁ MATICE**

Řada HMV




[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



With You

Experts  
& Tools



**HYDRAULICKÁ MATICE NTN-SNR**  
DOKONALÝ NÁSTROJ PRO MONTÁŽ A  
DEMONTÁŽ LOŽISEK S KUŽELOVOU DÍROU

**PŘEDNOSTI:**

- Jednoduchá a bezpečná montáž
- Přesné a spolehlivé nastavení vnitřní radiální vůle ložiska
- Kratší doba montáže

# TECHNICKÉ VLASTNOSTI

## HYDRAULICKÉ MATICE NTN-SNR

### Zvláštní vlastnosti:



- Automatický návrat pístu působením pružin uvnitř matice
- Hydraulický olej snadno odteče zpátky do čerpadla
- Odpadá namáhavé zatlačování pístu do výchozí polohy
- Bezpečná manipulace díky vnějšímu drážkovanému povrchu matice
- Dvě šroubení pro připojení čerpadla umožňují pohodlný přístup (axiální nebo radiální) v závislosti na montážní poloze

**BEZPEČNOST:** Zabudovaná "nouzová zarážka" zabraňuje uvolnění pístu z prstencového tělesa.

- Hydraulické matice NTN-SNR jsou dodávány s metrickým závitem HMV...EBF (M50x1,5 → Tr1000x8) nebo palcovým závitem HMVC...EBF (1.967 → 37.410")

**Pokud potřebujete matici se zvláštními rozměry nebo v provedení přizpůsobeném zvláštním požadavkům, laskavě se obraťte na nás.**

Šrouby s tlačnými pružinami



### PŘÍSLUŠENSTVÍ pro hydraulické matice



- ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLMĚR TOOL 050
- ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLMĚR TOOL 100  
Úchylkoměr 5 mm / 10 mm
- PRODLUŽOVACÍ SADA PRO ÚCHYLMĚR TOOL  
Prodlužovací nástavec pro připojení úchylkoměru

## NÁŘADÍ URČENÉ PRO HYDRAULICKOU MATICI

### SOUPRAVA ČERPADLA TOOL

Přednosti:

- Lehká a kompaktní konstrukce
- Masivní provedení
- Ergonomie: zajištění ovládací páky usnadňuje přepravu čerpadla
- Odolnost: Čerpadlo s celoživotní zárukou (při použití v běžných provozních podmínkách)
- Účinnost: Úspora času a nižší ovládací síla díky dvoustupňovému čerpacímu systému (o 80 % menší počet zdvihů ve srovnání s jednostupňovými čerpadly)
- Bezpečnost uživatele: elektricky izolovaná páka a pojistný ventil
- Nabídka obsahuje čerpadla ve třech velikostech
  - 0,3 litry pro matice ≤ HMV 54 EBF
  - 0,9 litry pro matice ≤ HMV 92 EBF
  - 2,55 litry pro matice > HMV 92 EBF



### DOSTUPNÉ VELIKOSTI ČERPADEL

- SOUPRAVA ČERPADLA TOOL 700B-0.3L  
Obsah oleje 0,3 l / max. pracovní tlak 700 bar
- SOUPRAVA ČERPADLA TOOL 700B-0.9L  
Obsah oleje 0,9 l / max. pracovní tlak 700 bar
- ČÍSELNÍKOVÝ TLAKOMĚR TOOL 700  
Tlakoměr ukazuje max. 700 bar (analogový)
- HYDRAULICKÝ OLEJ TOOL 1 I  
Hydraulická kapalina 1,0 l

Všechna hydraulická čerpadla jsou dodávána s hydraulickou hadicí, připojovacími šroubeními, tlakoměrem a olejovou náplní.



### PRO KONTROLU VNITŘNÍ VŮLE LOŽISEK

- SPÁROVÉ MĚRKY TOOL 100
  - SPÁROVÉ MĚRKY TOOL 150
  - SPÁROVÉ MĚRKY TOOL 300
- Sada spárových měrek A (délka 100, 150, 300 mm)



Tento dokument je výhradním vlastnictvím společnosti NTN-SNR ROULEMENTS. Jakákoliv jeho úplná nebo částečná reprodukce bez předchozího souhlasu NTN-SNR ROULEMENTS je přísně zakázána. V případě porušení tohoto zákazu se vystavujete riziku právního postihu. Společnost NTN-SNR ROULEMENTS nenesou odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí, které se mohou vyskytnout v tomto dokumentu, a to navzdory péči, která byla v novějším jeho zpracování.

V souladu s naší politikou neustálého výzkumu a vývoje si vyhrazujeme právo úplně nebo částečně upravit produkty a specifikace uvedené v tomto dokumentu.

© NTN-SNR ROULEMENTS, mezinárodní copyright 2020.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.ntn-snr.com



With You

