



Brand of NTN Group

# AGRIHUB

Votre saison en toute sérénité





# Une saison réussie

passé par un sol dûment préparé

Le choix du moyeu de disque de déchaumeur peut faire toute la différence.

Conçu pour vous offrir tranquillité et efficacité, le **AGRIHUB SNR** vous permet de rester concentrés sur ce qui compte pour vous : **le succès de vos cultures.**

# Le choix de la tranquillité, au profit de votre productivité

Optez pour l'expertise de NTN Europe en matière de design et d'étanchéité, pour un équipement fiable et une productivité remarquable.

## Bloquer la pénétration de la pollution

Grâce à une étanchéité barrière composée de 8 lèvres sur la face exposée.

## Résister aux chocs

Éviter les défaillances prématurées grâce à un moyeu épais et robuste.

## Prêt à monter et compatible

avec de nombreux équipements.




# ETANCHÉITÉ


Pour faire face aux nombreuses sources de pollution et bloquer leur entrée, le **AGRIHUB SNR** est doté d'un système d'étanchéité complet composé de :

## Un système d'étanchéité performant

conçu et testé selon nos standards élevés




**8 lèvres d'étanchéité**  
sur la face polluée



# LOGEMENT

Le logement, directement exposé aux chocs et agressions du terrain, doit assurer résistance mécanique et stabilité de l'étanchéité. Il se compose :



## Un logement en acier forgé

- sélectionné pour sa résistance
- de section épaisse pour protéger l'étanchéité contre les chocs de pierres

Revêtement zinc


# Produits disponibles

Références	Nombre de trous de fixation	Diamètre des trous de fixation	D	J	G	B1	B2	B	L1	L2	Diamètre des disques	Poids (kg)
<b>HUA151-4M12-S01</b>	4	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	2.00
<b>HUA151-5M12-S01</b>	5	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.99
<b>HUA151-6M12-S01</b>	6	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.98

► Nous contacter pour toute autre demande.

## Equivalences

Nombre de trous de fixation	Moyeu SNR	Moyeu équivalent
4	HUA151-4M12-S01	SKF BAA-0004 (T100) SKF BAA-0023 (T100) SKF BAA-0044 (T200) PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) NSK AHU 28117A-01 FKL IL50-98/4T-M22 (or IL40) INA F-673270.04.TILL LFD AGRI.HUB 4 FLT PR040/4x98
5	HUA151-5M12-S01	SKF BAA-0012 SKF BAA-0047 PEER AGHU2898X5E-DSCS NSK AHU 28117A-02 FKL IL50-98/5T-M22 (or IL40) INA F-673270.05.TILL PFI PHA0012
6	HUA151-6M12-S01	SKF BAA-0006 PEER AGHU2898X6E-DSCS NSK AHU 28117A-03 FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40) INA F-673270.06.TILL



Le présent document est la propriété exclusive de NTN Europe. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN Europe est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n'engagent pas la responsabilité de NTN Europe. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document. © NTN Europe, copyright international 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-europe.com](http://www.ntn-europe.com)

**NTN**

**SNR**

Brands of  
**NTN Group**

