

# EXTENSION CVJ 2019

NTN® SNR®

#SECURITYINSIDE



With You

## 55 NOUVELLES RÉFÉRENCES EN 2019

**NTN-SNR POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SA GAMME DE CVJ RECHANGE, EN LANÇANT 55 NOUVELLES RÉFÉRENCES EN 2019.**

- 27 kits transmission – références DK
- 10 kits joint côté roue – références OJK
- 7 kits soufflets côté boîte de vitesse – références IBK
- 1 kit soufflets côté roue – références OBK

### **SPÉCIFICITÉ DE CETTE EXTENSION : FIRST TO THE MARKET**

- 14 kits transmission
- 4 kits soufflets
- 2 kits joint côté roue

Fabricant OE pour ces kits, nous sommes les premiers à les proposer sur le marché de la rechange.

### **FOCUS SUR NISSAN**

Cette extension vient élargir la ligne de produits de la marque franco-japonaise NISSAN :

DK68.013 & DK68.014 : NISSAN Qashqai 2.0 | 2013

DK68.018 & DK68.016 : NISSAN Qashqai 1.6 | 2013

OBK68.004 & IBK68.005 : NISSAN Pathfinder 3.0 I-4.0 | 2010

OJK68.005 : NISSAN Pathfinder 2015

# APPLICATIONS VEHICULES

DK55.185 DK55.186	Renault Twingo II 1.5 I – 2007-2014	Av Droit Av Gauche	8200482435 8200482436
DK55.183 QJK55.039 OBK55.026	Renault Espace IV – 2002-2014	Av Droit	8200387424
DK55.119 DK55.170	Renault Laguna III 2.0 I – 2007-2015	Av Droit Av Gauche	8200618168 8200934678
DK55.205 DK55.206	Renault Laguna III 1.5 I – 2015	Av Droit Av Gauche	391011319R / 8200538941 391006506R
DK55.207 DK55.208	Renault Mégane IV 1.2 I – 2015 =>	Av Droit Av Gauche	391002171R 391017448R
DK55.209 DK55.210	Renault Clio IV 1.2 I – 2016 =>	Av Gauche Av Droit	391017093R 391006653R
DK55.211	Renault Kangoo II 1.5 I dCi – 2017 =>	Av Droit Av Gauche	391004605R 391015201R
DK68.013 DK68.014	Nissan Qashqai 2.0 I – 2013	Av Droit Av Gauche	39100-JD24B / 39100-BB24B 39101-JD24B
DK68.015 DK68.016	Nissan Qashqai 1.6 I – 2013	Av Droit Av Gauche	39100-BB90C 39101-BB90C
DK68.011	Nissan Qashqai FL - 2.0 I 2WD – 2010-2013	Av Droit	39100-JD22B 39100-BB22B
QJK60.001	Alfa Romeo Mito 1.6 I – 2008 => Fiat Punto 1.6 I/1.9 I – 2005-2009	Av Gauche/Droit	71745011
QJK68.005	Nissan Pathfinder 2.5 I – 2005-2015	Av Gauche/Droit	C9211-ZS00A
IBK55.024	Renault Laguna III 3.0 I dCi Auto – 2007-2010 Laguna III 2.0 I dCi – 2010-2015	Ar Gauche/Droit	7701209475
IBK60.001	Alfa Romeo 159 3.2 I JTS, 2.4 JTDM – 2005-2013 Brera 3.2 I JTS – 2006-2010 Spider II 3.2 I – 2006-2010	Ar Gauche/Droit	77364115 71771445 46308660
IBK68.005 OBK68.004	Nissan Pathfinder 3.0 I/4.0 I - 2010	Av Gauche/Droit	397417Y027 C9241EG000
IBK77.009	Suzuki Swift 1.3 I – 2003-2011	Av Gauche/Droit	4411986G50 / 4411962J90
OBK51.001 OBK51.002	Mercedes Vito 2.15 I/3.2 I/3.5 I/3.7 I – 2014 Mercedes Viano 2.0 I/3.0 I/3.2 I - 2014	Ar Gauche/Droit Ar Gauche/Droit	6393500237 6393505101
OBK55.024	Renault Clio II 1.2 I, 1.4 I – 1998-2009 Clio campus evo 1.2 I, 1.4 I – 2009-2012	Av Gauche/Droit	7701209238
OBK55.025	Renault Laguna II phase 1-2-3 - 1.9 I dCi, 2.0 I – 2001-2007 Mégane II / Scénic II 2.0 I dCi – 2002-2009 Espace IV phase 1 et 2 - 2.0 I – 2002-2010	Av Gauche/Droit	7701209246
OBK55.026	Renault Trafic II 2.5 I – 2001-2006 Espace IV phase 1-2 - 2.2 I dCi, 3.5 I, 3.0 I, 1.9 I – 2002-2010	Av Gauche/Droit	7701209247
OBK66.003	Citroën DS3 1.4 I – 2010-2016 C3 1.4 I – 2005-2016	Av Droit	3293G6
OBK69.003	Toyota Corolla 2.2 I – 2004-2012	Av Gauche/Droit	044270F010 / 044270F011 044280F030 / 044280F031

Retrouvez tous nos produits avec photos associées, données constructeurs et applications sur TecDoc.

