

EXTENSIÓN CVJ 2020

NTN® SNR®

#SECURITYINSIDE



With You

41 NUEVAS REFERENCIAS EN 2020

NTN-SNR continúa con el desarrollo de su gama CVJ Aftermarket.
La gama cuenta ahora con 474 referencias.

41 NUEVAS REFERENCIAS REPARTIDAS EN 3 TIPOS DE KIT

- 30 Kits de transmisión – referencias DK
- 4 Kits de juntas lado rueda– referencias OJK
- 7 Kits de fuelle lado caja de cambios – referencias IBK

CARACTERÍSTICAS DE ESTA AMPLIACIÓN

FIRST TO THE MARKET

NTN- SNR amplía su gama para vehículos recientes como: Megane IV – 2016, Dacia Duster – 2017, Fiat 500X – 2018, Fiat Punto – 2018 et Toyota CH-R – 2016.

UTILITARIOS – Refuerzo de la gama de vehículos utilitarios ligeros con el lanzamiento de transmisiones para Mercedes Vito y Viano y también para Renault Trafic.

HÍBRIDOS – NTN-SNR incluye en su gama de Aftermarket 6 nuevas referencias para vehículos híbridos - DK, OJK, IBK – para el Toyota CH-R Hybrid 1.2l y 1.6l

APLICACIONES DE VEHÍCULOS

DK51.001 IBK51.001 OJK51.001	FIRST TO THE MARKET Mercedes Vito – 2014 Mercedes Viano – 2014	Trasera izquierda/ Derecha	6393501810
DK53.012 DK53.013	Opel Zafira A 2.2 I – 2005 Opel Vectra B 2.2 I – 2005 Opel Astra 2.2 I – 2005	Delantera derecha Delantera izquierda	93171793 93171792
DK53.014 DK53.0 15	Opel Zafira A 2.0 I – 2005 Opel Astra 2.0 I – 2005	Delantera derecha Delantera izquierda	9200408 9200407
DK55.135	Renault Mégane II 1.5 I dCi – auto – 2002-2009	Delantera derecha	8200623805
DK55.172	Renault Twingo II Eco2 1.5 I dCi – 2007-2014	Delantera izquierda	8201055632
DK55.187	Mégane II 1.5 I dCi – auto – 2002-2009	Delantera izquierda	8200613830
DK55.212	FIRST TO THE MARKET Dacia Duster II 1.5 I dCi – 2017 =>	Delantera derecha	391004692R
DK55.218	Renault Laguna II Phase 2 - 2.0 I dCi – 2005-2007	Delantera derecha	8200363697
DK55.220	Renault Mégane II 1.9 I dCi – 2002-2009 Scénic II 1.9 I dCi – 2002-2009	Delantera derecha	8200486092 7711368623
DK55.221	Renault Scénic II 1.6 I – 2003-2009	Delantera derecha	8200623761
DK55.222	FIRST TO THE MARKET Renault Mégane IV 1.3 I – 2018	Delantera izquierda	391011313R
DK55.223 DK55.224	FIRST TO THE MARKET Renault Mégane IV 1.6 I dCi – 2016 Scénic IV 1.6 I dCi – 2016	Delantera izquierda Delantera derecha	391011905R 391000897R
DK55.227 DK55.228 OJK55.047	Renault Trafic II 2.5 dCi – 2006	Delantera derecha Delantera izquierda	8200169163 8200485590
DK55.229 IBK55.027	FIRST TO THE MARKET Dacia Duster II 1.2 I, 1.6 I – 2017 =>	Delantera derecha	391006828R / 391006913R
DK58.006	FIRST TO THE MARKET Fiat 500X 1.4 I MultiAir – 2018 Jeep Renegade MultiAir – 2018	Delantera derecha	52044588 / 52010996
DK60.001	Alfa Romeo Mito 1.4 I, 1.6 I – 2013 => Fiat Punto 1.6 I, 1.9 I – 2009	Delantera izquierda/ Derecha	55700614 / 71745016
DK69.005 DK69.006 IBK69.003	FIRST TO THE MARKET Toyota CHR 1.2 I MCVT – 2016 =>	Delantera izquierda Delantera derecha	43420F4050 43410F4060
DK69.007 DK69.008 IBK69.004	FIRST TO THE MARKET Toyota CHR 1.8 I VVT-i CVT Hybrid – 10/2016 =>	Delantera izquierda Delantera derecha	43420F4040 43410F4050
DK77.023 IBK77.010 OJK77.010	Suzuki SX4 1.9 DDIS 2WD/4WD – 2006-2009 Fiat Sedici 1.9 JTD Mjt 2WD/4WD – 2006-2009	Delantera izquierda	4410279J60 71746603
DK77.024 DK77.025 IBK77.011	Suzuki SX4 1.6 I 2WD – 2006-2014 SX4 1.6 I 4WD – 2006-2014	Delantera derecha Delantera izquierda	4410155LC0 / 4410155L20 4410179JCO / 4410179J21
DK77.026	Suzuki Ignis 1.5 I – 2000-2003 Subaru G3X Justy 1.5 I – 2003-2007	Delantera izquierda	44102-86G01 4410286G00
IBK55.026	Renault Espace IV – 2002-2014	Delantera izquierda	7701466983 7701468573 7701470566
OJK55.046	Renault Scénic II 2.0 I – 2003-2006 Scénic II - 1.5 I dCi – 2003-2009	Delantera izquierda/ derecha	



Encuentre todas las referencias de esta extensión en TecDoc y en nuestro catálogo CVJ.