

# YENİ AĞIR VASITA REFERANSLARI OCAK 2021

NTN® SNR®

#RELIABILITYINSIDE



With You

## 2021 YILININ BAŞINDA ÜRÜN GAMIMIZA 26 YENİ REFERANS EKLENDİ

NTN-SNR, Ocak 2021'de piyasaya sürdüğü 26 yeni referans ile Kamyon ve Otobüs ürün gruplarında toplam referans sayısını 490'a çıkardı.

- 3 konik teker rulmanı – HDB referansları
- 10 şanzıman rulmanı – özel NTN rulmanları
- 9 diferansiyel rulmanı – özel NTN rulmanları
- 2 alternatör rulmanı – YENİ ÜRÜN GRUBU
- Belirli modellere özel 2 rulman – soğutma sistemi (radyatör fan mili) ve elektrik sistemi (marş motoru)

### BAŞLICA ARAÇ MODELLERİ DİFERANSİYEL

MAN TGA, Mercedes Actros MP2 / MP3 veya Scania 3 ve 4 Serileri gibi belli başlı Avrupa markalı kamyonlar. Ürünlerimiz ayrıca Neoplan, Mercedes, Volvo ve Scania otobüslerinde de kullanılmaktadır.

### TEKER

SAF akslar, Mercedes-Benz ve MAN marka kamyonlar için yeni HDB referansları.

### ŞANZIMAN

Mercedes-Benz şanzımanlarına yönelik yeni rulmanlar.

### ALTERNATÖR

Mitsubishi ve MAN alternatörleri için 2 yeni alternatör referansı eklendi.

### DİĞER UYGULAMALAR

2 yeni referans: Biri soğutma sistemi için (MAN araçları), diğeri ise marş motoru için (Scania ve Mercedes-Benz)

# ARAÇ MODELLERİ TABLOSU

HDB091	SAF akslar RBM 8442/12 (1984 - ), RSM 6242/12-10, RSM 6242/12-8, RSM 6242/12-10, RSM 11242 (1984 - ), WRZM 6242, WRZM 6242-8 (1984 - ), WRZM 11030 (1984 - ), WRZM 8130 (1984 - ), RZM 11242 (1984 - ), RZM 8442 (1984 - ) -Treyler aks - iç Volvo F7 22t, (1978 - 1985), F10 22t, 24t, 25t (1984 - 1994), F12 22t, 24t, 25t (1987 - 1994) - Arka aks- iç	SAF : 4200100700 VOLVO : 183348 MAN : 06.32499-0046, 81.93420-0104 MERCEDES-BENZ : 003 981 4505, 004 981 1005, 008 981 3405
HDB173	MAN TGA (2000 - 2007), TGS (2007 - ), TGX (2007 - ), F2000 (1994 - 2005), E2000 (2000 - 2005), M2000 (1995 - 2005), F 90 (1986 - 1997), M90 (1988 - 1998) - Arka aks - Diş Mercedes-Benz Actros MP2 / MP3 (2003 - ), Actros (1996 - 2003), Arocs (2013 - ), Atego (1998 - 2004), Atego (2004 - ), Axor (2001 - 2005), Axor 2 (2004 - 2013), Zetros (2008 - ) SK (1987 - 1996) LK/LNL (1984 - 2011), NG (1973 - 1998), MK (1987 - 2005), T2/L (1968 - 1998) - Arka aks - Diş	MAN : 06.32499-0046, 81.93420-0104 MERCEDES-BENZ : 003 981 4505, 004 981 1005, 008 981 3405
HDB260	Mercedes-Benz Atego 3 (2013 - ), Atego 2 (2004 - ), Atego (1998 - 2004), NG (1982 - 1991), LK/LNL (1984 - 1998) - Ön/Arka aks - iç MAN M2000 (1995-2005), L2000 (1993 - 2000) - Arka aks - iç Scania P, G, R, T Serileri (2004 - 2013), L, P, G, R, S Serileri (2016 - ), K Bus Serileri (2006 - ), 4 T Serileri (1996 - 2000), 3 T Serileri 1990 - 1998, 3 Bus (1988 - 1996) - Arka aks - iç	MERCEDES-BENZ : 006 981 8705, 006 981 8705, 007 981 4805 MAN : 06.32499-0122 SCANIA : 1364631, 1911811, 264961
EC1-C0081LLH1ACMPX2/L417	Scania : Série C, G, L 480, 580 (2000 - ) - Alternatör Renault Trucks Premium Dxi 330, 370, 390, 410, 430, 450, 460 (2005 - ) - Alternatör	Alternatör MITSUBISHI : S930P64570, MD618179
2N2-SC03B022LWACXMI1696	MAN Bus HOCL (1992 - ), LC (1992 - ), Lion S City (2004 - ), Lion S Coach (2002 - ), Lion S Star (2000 - ), NG, NL, NM, Bus Neoplan Trendliner (2004 - ) - Alternatör MAN TGA (2004 - ), TGL (2005 - ), TGM (2005 - ), TGS (2007 - /2011 - ), TGX (2007 - ) - Alternatör Motor D 2066 (2004 - ), D 2676, D 2686, D 2688, D 0834, D0836	MAN : 51.26101-7283, 51.93410-0146
HK1816F	Scania 2-/3-Serileri - motor 112, 142, 113, 143 - Marş motoru Scania Bus 3-4-/K-N Serileri - motor F1K 93, F1K/LN 113 - Marş motoru Mercedes-Benz O 300-O 400-Serileri / SETRA S 200-S 300-Serileri - motor OM 355 + A/LA, OM 355/5 + A, OM 360 OM 401/402 + LA, OM 403, OM 407 + A/AH/H/LA, OM 409, OM 421/422 + A, OM 427 + /HA, OM 441/442 + A/LA, OM 447 + A, OM 447 H/H/A/H/LA, OM 449 H/LA, M 447 HG - Marş motoru	SCANIA : 192977 MERCEDES : 006 981 9010
HK2018L/GAS	MAN Bus / NEOPLAN D 0826 - Radyatör fan mili MAN TGA/TGL/TGM/TGS/GX D 2866, D 2876 - Radyatör fan mili MAN F/M/L 2000, F/M/G 9, F 78/9/D 2865, D 2866, D 2866, E 2866 - Radyatör fan mili	MAN : 51.93401.0010
4T-32011X	Mercedes-Benz G125-16/14-0,1-0, G135-16/11-9-0,88, G155-16/11-9-0,88, G155-16/14-0-1,0, G180-16/11,9, G180-16/14, G200-16/11,9, G211-16/17,3-1,00, G230-12, G230-16/14-2-0,83, G231-16 -Şanzıman Ana mil orta	MERCEDES-BENZ : 000 980 9002, 002 981 1305, 002 981 6605, 006 981 5605, 006 981 9002, 007 981 0405, 009 981 4505, 009 981 4805, 009 981 6105, 009 981 7005 SCANIA : 194508
6215NRC3	Scania 2-/3-Serileri - Arka çıkış mili Scania Şanzıman - Scania GR 860, GR 870, GR 871, GR 871T, GR 880, GR 880T, GRE 870, GRE 871T, GRH 880	SCANIA : 194508
HK2516LL/GAS	Scania 2-/3-Serileri (1988 - 1996) - GR 801, GR 900 CG 93, CP 93/113, CR 93/113	SCANIA : 368956
HK1612	Mercedes-Benz SK/MK/NG-Serileri - şanzıman BM 620/621/622/623, 624/625, 645/648, 652/653/654/655, 656/658/659 Mercedes-Benz O 500-Serileri / Setra S 400-S 500-Serileri - şanzıman BM 368/382/384/444, 634/684/685/688 Mercedes-Benz O 300-O 400-Serileri / Setra S 200-S 300-Serileri - şanzıman BM 345/357/364/382, 384/390/397/397, 398/612/694/695, 699	MERCEDES-BENZ : 000 981 2010, 010 981 8010
HK4020	Mercedes-Benz SK/MK/NG-Serileri - şanzıman BM 625 G 125/135/155/180, G 200/210/240 Mercedes-Benz Atego 1/2/3 - şanzıman G 100-12, G 131-9, G 211-16, G 140-8, G 141-9 Mercedes-Benz O 300-O 400-Serileri / Setra S 200-S 300-Serileri - şanzıman BM 300/356/357/373, 397/600/612/613, 618/617 Mercedes-Benz O 500-Serileri / Setra S 400-S 500-Serileri - şanzıman BM 382/410/613/628, 629/632/633/634, 671 Mercedes-Benz Actros/Antos/Arco/Axor - şanzıman G 100/131/210, G 211/221/230, G 231/240/241, G 260/280/281, G 330	MERCEDES-BENZ : 018 981 1510, 018 981 1010, 018 981 1110, 018 981 3310, 021 981 4710 018 981 1510,
HK2820 HK2220F	Volvo Bus B 10/12 (TD/THD motor), B 5/6/7/8 - şanzıman B 10 M G 8-MGS Volvo F1L 6, F1FE/F1M 7 - şanzıman R 1000 / 1400, SR 1400 / 1700, R 52 / R 52 B Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 - şanzıman R 1400/1700, R 1900, SR 1700/1900, SR 2000/2400, SRO 2400, VT 2014 /OD, VT 2214B, VT 2514B, VT 2514 /OD Volvo F1L10/12/16 - şanzıman R/SR 70, SR 71, R/SR 1400/1700, SR 1900, SR/SRO 2000 Mercedes-Benz SK/MK/NG-Serileri - şanzıman GV 4/110, G 125/135/155/180	VOLVO : 183272, 184093 MERCEDES-BENZ : 000 981 8910, 013 981 9140, 016 981 0710 ZF : 0635303099, 0635303059
4T-JM716649/JM716610	Scania 4 Serileri (1996-2001), 3 Serileri (1988-1996) - RBP 831/832 - Ön çıkış mili Scania 3 Serileri Bus (1988-1996) - RV 654 - Diferansiyel sol & sağ DAF CF 65 FA, FAV (1993-2013), F1900 FA, FAV, FT (1986-1993), F2500 FA, FAG, FAT, FAD, FT, FMT, FMD (1982-1991) - Arka aks Iveco Eurostar LD (93-2002), EuroCargo I-III (92-2015), EuroTechMP (92-2002) - Arka aks Renault Trucks Midlum (2000-2013), Midliner (1986-2000) - Arka aks	SCANIA : 234171 DAF : 0622210 IVECO : 1905392 LEYLAND : 40010143 RT : 23336859, 5000671939 VOLVO : 183421 SCANIA : 264700, 1911809
4T-H913842/H913810	Scania 2-/3-Serileri, 4-Serileri, P-/G-/R-/T-Serileri - R 780, RP 831/832, R 780/782, RP 835 Scania L-/P-/G-/R-/S-Serileri - R 780, RP 835 Scania Bus 4-/F-/K-/N-Serileri - 4-Serileri R 780, RP 832/835 F-/K-/N-Serileri R 780, RP 835 Volvo Bus B 10/12 (TD/THD motor), B 5/6/7/8 - EV 80 /85 B Volvo F1L/N/LN 10/12/16 - EV 85 B	VOLVO : 184634 SCANIA : 264700, 1911809
4T-33113	MAN TGA (2000 - 2007), F2000 (1994 - 2005), E2000 (1995 - 2005), M2000 (1993 - 2000), M90, G90, F90 (1988 - 1998) - Diferansiyel sağ ve sol Neoplan Bus Lion S City (1996-2009), HOCL (1987-2009), ELJ/EM (1993-1997), NG, NL, NM, SG, SL, SL II, SM, SÜ (1980 - 2014) - Diferansiyel sağ ve sol Mercedes-Benz Eonic 1998 - 2007, Actros MP2 / MP3 (2003 - ), Actros (1996 - 2003), Arocs (2013 - ), Atego (1998 - 2004), Atego 2 (2004 - ), Axor (2001 - 2005), Axor 2 (2004 - 2013), SK (1987 - 1996), LK/LNL (1984 - 2011), NG (1973 - 1998), MK (1987 - 2005), T2/L (1968 - 1998) - Diferansiyel sağ ve sol Mercedes-Benz Bus Conecto O 345 (2001 - ), O 405 (1985 - 1991), O 407 (1987 - 2001), O 408 (1991 - 1998), O 408 (1992 - 1998) - Diferansiyel sağ ve sol	MERCEDES-BENZ : 003 981 41 05 MAN : 06.32499-0116 06.32499-0108 06.32499-0073 06.32499-0039
6214LLUC3/5K	Mercedes-Benz SK/MK/NG-Serileri 730.1., 731.2./9., 740.0., 746.4., 748.6./9., 750.6./8. - Ön çıkış mili MAN HD7-1080, HD7-1380, HD9-1180, HD9-1380 - Ön çıkış mili Mercedes-Benz HD 719 DG-13, HD 711 DG-9, HD 719 DGS-13, HD 719 DSG-13, HD 712 DG-10, HD 712 DGL-10, HD 712 DSG-10, HD 715 DG-10 - Ön çıkış mili	MERCEDES-BENZ : 003 981 4925, 003 981 4525 MAN : 06.31420-0602

Yeni ürünler hakkında detaylı bilgiye TecDoc veya NTN-SNR satış temsilciniz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu dokümanın mülkiyet hakkı NTN-SNR ROULEMENTS firmasına aittir. Onesinde NTN-SNR ROULEMENTS'in onayı alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu fikrın şartlarını ihlal eden kişilere karşı yasal işlem başlatılabilir.

NTN-SNR ROULEMENTS, hazırlanmasında sarf edilen dikkate rağmen bu dokümanda bulunabilecek olası hatalardan veya eksiklerden ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kesintisiz Araştırma ve Geliştirme politikamız kapsamında, bu dokümanda yer alan her türlü bilgi veya teknik özelliği önceden haber vermeksizin değiştirmeye hakkımız saklı tutuluz.

© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2021

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28-15  
www.ntn-snr.com

NTN SNR



With You



NTN-SNR 04/2021 - Crédits : Shutterstock  
Conception et réalisation Service Support NTN-SNR

DOC\_RA\_TRUCK-EXT2021\_FL\_A5-TTra