



Brand of NTN corporation



Новый ассортимент универсальных пыльников

Комплект универсальных пыльников покрывает более чем 50% европейского парка автомобилей. Это надёжная альтернатива стандартной детали

Преимущества

- Пыльники сделаны из высококачественной резины.
- Регулируемые хомуты.
- Ассортимент ремонтных комплектов пыльников охватывает более 100 марок автомобилей.

Виды автомобилей

Все типы легковых и коммерческих автомобилей

Основные марки автомобилей:

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Daf, DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jeep, Kia, Lada, Land Rover, Man, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Renault Trucks, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen...

Технические характеристики:

Материал пыльника: высококачественная резина; эластичный, прочный материал. Эластичность пыльника позволяет ему надёжно фиксироваться на ШРУСах разных моделей.

Дополнительные детали: надёжные хомуты и смазка в комплекте.

Номера других производителей:

OBK10.001 : 304298 (Löbro), 23662 (Spidan), VKJP 01001 S (SKF), SVL001 (Depa)

OBK10.002 : 304299 (Löbro), 25984 (Spidan), VKJP 01003 (SKF), SUL001 (Depa)

OBK10.003 : VKJP 01000, VKJP 01000 S (SKF)


OBK10.004 : 190972 (Löbro), 190972 (Spidan)

OBK10.005 : 190964 (Löbro), 190964 (Spidan), VKJP 01013 (SKF)

OBK10.006 : 190968 (Löbro), 190968 (Spidan)



Супер-комплект



Комплект содержит: 12 чехлов (больших и малых) и 12 брикетов с универсальной смазкой

Материал: нитрил

Размеры: диаметр вала - 20,5 мм, диаметр ШРУСа - 77 мм, высота - 132 мм

Номера других производителей: VKJP 01000, VKJP 01000 S (SKF)

Преимущества комплекта:

- Комплект OBK10.003 покрывает те же модели как и универсальный комплект OBK10.001, но при этом объединяет 12 комплектов в один большой суперкомплект.
- Охватывает более 100 марок а/м и более 700 разных моделей.
- Легковые и легкие грузовые а/м
- Упаковка удобна для хранения на складе.
- Легок в установке (эластичный пыльник и универсальные хомуты).

