

# RULMANLARINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIR


NTN® SNR®

www.ntn-snr.com



With You

## Rulmanlarınız için doğru gresi seçin



NTN-SNR, geniş kapsamlı profesyonel gres ürün yelpazesi ile seçim yapmanızı kolaylaştırır.

## UNIVERSAL Multi purpose



**Genel kullanıma yönelik gres, otomotiv ve endüstri uygulamaları için**

**Avantajlar:** Sulu ortamlarda yüksek performans, aşınmaya ve korozyona karşı mükemmel koruma.

**Kullanım alanları:** Tarım ekipmanları, çamaşır makineleri, malzeme taşıma ekipmanları, genel amaçlı makineler, düşük güçlü elektrik motorları, otomobil teker rulmanları, küçük el aletleri...

**Çalışma sıcaklığı:** -25 ile +140 °C arası



## HEAVY DUTY High load



**Ağır sanayide yoğun uygulamalar için geliştirilmiş çok yüksek basınçlı, çok amaçlı gres: demir-çelik sanayi, inşaat, ulaşım vb.**

**Avantajlar:** Çok ağır yüklerde, yüksek ve düşük hızda mükemmel performans, sulu ortamlarda yüksek performans, aşınmaya ve korozyona karşı mükemmel koruma.

**Kullanım alanları:** Yüksek güçlü elektrik motorları, konveyörler, kaldırma ekipmanları, kamyon teker poryaları, su pompaları, presler ...

**Çalışma sıcaklığı:** -25 ile +140 °C arası



## VIB Vibrations & shocks



**Yüksek düzeyde vibrasyon veya şok yüküne maruz kalan rulmanlar için mükemmel yağlama sağlar. Taş ocakları, çimento fabrikaları, inşaat ve tarım işleri ve nemli ortamlarda yüksek yük uygulamaları için önerilir: kağıt fabrikaları, kazı işleri vb.**

**Avantajları:** Darbelere, yüksek düzeyde vibrasyona, ağır yüklerle ve suya karşı uzun ömür sağlayan mükemmel direnç.

**Kullanım alanları:** Kepçe milleri, öğütücüler, kırıcılar, titreşimli elekler, yıkama makineleri, endüstriyel fanlar ...

**Çalışma sıcaklığı:** -20°C ile +140°C arası



## HIGH TEMP MP High temperature

**Düşük ve 180 ° C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda uzun süreli yağlama için ideal çözüm.**

**Avantajları:** Aşınmaya ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayan aşırı yüksek basınç için çok amaçlı poliüre gres. Sessiz çalışma sağlar, elektrik motorlarındaki rulmanları yağlamak için idealdir.

**Uygulamalar:** Elektrik motorları, kurutucular, fırın konveyörleri, jeneratörler, pompalar, tekstil makineleri, kağıt işleme makineleri...

**Geniş sıcaklık aralığı:** -40 ° C ila + 180 ° C



## Experts & Tools

With You

- Rulman montajı ve bakımı ile ilgili destek: yağlama ile ilgili tavsiyeler, rulman uygulamalarınız için destek, teknik eğitim, bakım denetimleri.
- Bir dizi özel gereç sayesinde işlemlerinizi daha basit ve güvenilir hale getirir: sökme aletleri, ayırıcılar, rulman ısıtıcıları, somun anahtarları, hidrolik somunlar ve pompalar, termometreler vb.

**Serinin tamamı hakkında daha fazla bilgi için,** web sitemizdeki NTN-SNR Experts & Tools bölümü ile iletişime geçiniz: [www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

Distribütör