

READY BOOSTER

YENİ TEK NOKTA YAĞLAYICI



www.ntn-snr.com



With You

NTN-SNR ürünü



READY BOOSTER'IN AVANTAJLARI

- Kullanımda esneklik sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlar (1-12 ay ve durdurulabilme)
- Dar ve kısıtlı alanlar için uygundur (125 cm³)
- Kullanıma hazır: Montaj ve alet kullanımı gerekmez
- Tüm uygulamalarınız için tek bir yağlayıcı: İç ve dış ortam (-20°C ila 60°C)
- IP68 koruma sınıfı: Aşırı nemli ve tozlu ortamlarda dahi güvenilir yağlama

UYGULAMALAR

Kompakt boyutları sayesinde, Ready Booster çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:

- Rulmanlar, Plummer bloklar
- Zincirler
- Elektrik motorları, fanlar, pompalar, konveyörler vb.



ATEX SERTİFİKALI



II 1G Ex ia IIC T6
II 1D Ex iaD 20 T85°C
I M1 Ex ia I

> UYGULAMANIZ İÇİN EN UYGUN GRES İLE EN DOĞRU OTOMATİK YAĞLAYICIYI EŞLEŞTİRİN



UNIVERSAL +



HEAVY DUTY +



VIB



HIGH TEMP



FOOD



FOOD CHAIN OIL



CHAIN OIL

TANIMLAMA

Endüstriyel kullanım için genel amaçlı gres

Çok yüksek yüklerle ve çok çeşitli uygulamalara uygun, özellikle zorlu uygulamalara yönelik gres

Yoğun vibrasyona veya darbelerle maruz kalan parçalar, nemli ortamlarda yüksek yüklü uygulamalara yönelik gres

Bu gres, +150°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda uzun süreli yağlama için idealdir. +175°C'lik tepe noktaları tolere eder.

Gıda ve ilaç endüstrileri için çok amaçlı gres. NSF-H1 önerilerine uygundur.

Gıda işleme ve ilaç endüstrileri için tasarlanmış zincirlere yönelik gıda sınıfı yağ. NSF-H1 önerilerine uygundur.

Yüksek sıcaklık zincirleri için sentetik yağ.

UYGULAMALAR

Tarım ekipmanları, malzeme taşıma ekipmanları, genel mekanik cihazlar, düşük güçlü elektrik motorları vb.

Ağır sanayi: Metalurji, inşaat, nakliye, konveyörler, kaldırma ekipmanları, su pompaları vb.

Taş ocakları, çimento fabrikaları, imar işleri ve nemli ortamlar: Kağıt fabrikaları, sondaj, kırma, titreşimli eleme ekipmanları vb.

Tekstil makineleri, kağıt dönüştürme makineleri, sıcak fanlar, kurutucular, su pompaları vb.

Şişeleme makineleri, süt ürünü ekipmanları, endüstriyel fırınlar, makarna ve şekerleme üretimi, mezbahalar vb.

Düz, konik ve sonsuz dişliler, ana yataklar, pivotlar, mafsalalar, kaldırma, tahrik ve aktarım zincirlerinin düşük sıcaklıklarda bile yağlanması

Tekstil ve plastik malzeme dönüştürme makineleri: Tüm zincir tipleri için

TEKNİK VERİLER

Sabun	Lityum Kalsiyum	Lityum	Lityum Kalsiyum	Poliüretan	Alüminyum kompleks	.	.
Yağ	Mineral	Mineral	Yarı sentetik	Yarı sentetik	Parafin mineral	Ester + Pao	Ester + PAO
Çalışma sıcaklığı	-30°C/+130°C	-30°C/+150°C	-20°C/+140°C	-40°C/+160°C	-30°C/+120°C	-30°C/ +120°C	-20°C/+250°C
40°C'deki viskozite	220 cSt	150 cSt	360 cSt	160 cSt	195 cSt	220 cSt	320 cSt

TEKNİK BİLGİLER


- Gaz üretim ünitesi
- Güvenilir ve ekonomik
- Saydam kartuş
- Hızlı aktivasyon (1 günden kısa)

IP68 koruma
Maks. Basınç: 5 bar
1 ila 12 ay boşalım periyodu
Durdurulabilir
Kapasite: 125 cm³
Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +60°C
Çeşitli aksesuar seçenekleri


Ürünler hakkında detaylı bilgi için

www.ntn-snr.com

Gaz üretim ünitesi



Entegre yağ tutma valfli (kırmızı tapa) yağ dolu üniter



Boşaltım periyodu ayarı için döner anahtar

Experts
& Tools

NTN-SNR ROULEMENTS - Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Dikyol Sokak No:2
Business İstanbul Plaza B Blok Kat 1/10 34732 Kadıköy İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 216 464 14 14 - E-posta: contact-turkey@ntn-snr.com

NTN SNR



With You

www.ntn-snr.com