



# TERMOPLASTİK OYNAK YATAKLI BİLYALI RULMANLAR

Kir girişini önlemek için özel olarak tasarlandı



⚠ Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Tüm rulmanlar, kapaklara uygun şekilde yivlidir.

**SUC PPL 204 FG1**

## İNİERT RULMAN

**SUC:** Paslanmaz çelik insert rulman, mile vidalarla takılır

## YATAK

**WPPL:** Tabanlı

**WTBL:** Kör delik içeren tabanlı

**WNFL:** 2 delikli flanşlı yatak

**WFBL:** 3 delikli flanşlı yatak

**WFPL:** 4 delikli flanşlı yatak

**W:** Yalnızca yağlama sistemi olmayan rulman ünitesi ön eki

## BOYUT

204 ila 210  
(20 ila 50 mm mil çapı)

## YAĞLAYICI

**FG1:** NSF H1 kategorisi sertifikalı Lubsolid® katı yağ

Boyutsal ve teknik göstergeler için NTN Sentinel Series kataloğuna bakın: <https://www.ntn-snr.com/fr/documents>

Bu doküman NTN-SNR ROULEMENTS şirketinin özel mülkiyetidir. NTN-SNR ROULEMENTS şirketinin önceden izni olmadan işbu dokümanın tamamen veya kısmi olarak çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu maddenin hükümlerini ihlal eden kişilere hukuki işlem yapılabilir. Hazırlanırken gösterilen özene rağmen bu dokümanda bulunabilecek hatalardan veya eksikliklerden NTN-SNR ROULEMENTS şirketi sorumlu tutulamaz. Kesintisiz araştırma ve geliştirme politikamız kapsamında, bu dokümanda bahsedilen ürünlerin veya teknik özelliklerinin tamamını veya bir kısmını önceden haber vermeksizin değiştirmeye hakkımız saklı tutulur. © NTN-SNR ROULEMENTS, Uluslararası Telif Hakkı 2021.

NTN-SNR ROULEMENTS • Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Dikyol Sokak No:2  
Business İstanbul Plaza B Blok Kat 1/10 34732 Kadıköy İstanbul TÜRKİYE  
Tel: +90 216 464 14 14 - contact-turkey@ntn-snr.com



[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

**NTN**



## PASLANMAZ ÇELİK OYNAK YATAKLI RULMANLAR

Nemle mücadele için ideal çözüm



Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Tüm rulmanlar, kapaklara uygun şekilde yivlidir.



**SUC P 204 FG1**

### İNİERT RULMAN

**SUC:** Paslanmaz çelik insert rulman, mile vidalarla takılır

### YATAK

**SP:** Tabanlı  
**SPA:** Kör delik içeren tabanlı  
**SFL:** 2 delikli flanşlı yatak  
**SFB:** 3 delikli flanşlı yatak  
**SF:** 4 delikli flanşlı yatak  
**ST:** Germe ünitesi

**S:** Yalnızca paslanmaz çelikten rulman ünitesi ön eki

### BOYUT

204 ila 210  
(20 ila 50 mm mil çapı)

### YAĞLAYICI

**FG1:** H1 kategorisi sertifikalı Lubsolid® katı yağ

Boyutsal ve teknik göstergeler için NTN Sentinel Series kataloğuna bakın: <https://www.ntn-snr.com/fr/documents>

Bu doküman NTN-SNR ROULEMENTS şirketinin özel mülkiyetidir. NTN-SNR ROULEMENTS şirketinin önceden izni olmadan işbu dokümanın tamamen veya kısmi olarak çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu maddenin hükümlerini ihlal eden kişilere hukuki işlem yapılabilir. Hazırlanırken gösterilen özene rağmen bu dokümanda bulunabilecek hatalardan veya eksikliklerden NTN-SNR ROULEMENTS şirketi sorumlu tutulamaz. Kesintisiz araştırma ve geliştirme politikamız kapsamında, bu dokümanda bahsedilen ürünlerin veya teknik özelliklerinin tamamını veya bir kısmını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. © NTN-SNR ROULEMENTS, Uluslararası Telif Hakkı 2021.

NTN-SNR ROULEMENTS • Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Dikyol Sokak No:2  
Business İstanbul Plaza B Blok Kat 1/10 34732 Kadıköy İstanbul TÜRKİYE  
Tel: +90 216 464 14 14 - contact-turkey@ntn-snr.com

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

**NTN**