



ŁOŻYSKA KULKOWE WAHLIWE Z TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO

Wyjątkowa konstrukcja zapobiegająca zaleganiu zanieczyszczeń



WPPL



WTBL



WNFL



WFBL



WFPL



CF

CV



Pokrywy ochronne zamawia się oddzielnie.

Wszystkie łożyska posiadają rowki umożliwiające zamontowanie pokryw.

SUC PPL 204 FG1

ŁOŻYSKO

SUC: Łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej, mocowane na wałku za pomocą śrub

OBUDOWA

WPPL: Stożąca z poszerzoną podstawą
WTBL: Stożąca ze ślepyimi otworami
WNFL: Kołnierkowa z 2 otworami
WFBL: Kołnierkowa z 3 otworami
WFPL: Kołnierkowa z 4 otworami
W: Prefiks obudowy bez otworów smarnych

WYMIARY

Od 204 do 210
 (średnica wałku od 20 do 50 mm)

SMAR

FG1: Smar Lubsolid® NSF kategoria H1

Wymiary i dane techniczne znajdują się w katalogu serii Sentinel firmy NTN <https://www.ntn-snr.com/fr/documents>

Niniejszy dokument stanowi własność NTN-SNR ROULEMENTS. Jego częściowe lub całkowite kopiowanie bez zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest ściśle zabronione. Wobec każdego, kto naruzy warunki niniejszego paragrafu, mogą zostać podjęte działania prawne. NTN-SNR ROULEMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia, które mogły pojawić się w niniejszym dokumencie pomimo staranności dochowanej przy jego sporządzaniu. Ze względu na naszą politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia w odniesieniu do wszystkich lub części produktów i specyfikacji wymienionych w niniejszym dokumencie. © NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2021.



ŁOŻYSKA WAHLIWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Doskonałe rozwiązanie do walki z wilgocią



SP



SPA



SFL



SFB



SF



ST



SCC



SCO

⚠ Pokrywy ochronne zamawia się oddzielnie.
Wszystkie łożyska posiadają rowki umożliwiające zamontowanie pokryw.

SUC P 204 FG1

ŁOŻYSKO

SUC: Łożysko ze stali nierdzewnej, mocowane na wałku za pomocą śrub

OBUDOWA

SP: Stojąca z poszerzoną podstawą
SPA: Stojąca ze ślepyimi otworami
SFL: Kołnierkowa z 2 otworami
SFB: Kołnierkowa z 3 otworami
SF: Kołnierkowa z 4 otworami
ST: Naciągowa
S: Prefiks zespołu łożyskowego ze stali nierdzewnej

WYMIARY

Od 204 do 210
(średnica wałka od 20 do 50 mm)

SMAR

FG1: Smar Lubsolid® kategorii H1

Wymiary i dane techniczne znajdują się w katalogu serii Sentinel firmy NTN <https://www.ntn-snr.com/fr/documents>

Niniejszy dokument stanowi własność NTN-SNR ROULEMENTS. Jego częściowe lub całkowite kopiowanie bez zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest ściśle zabronione. Wobec każdego, kto naruszy warunki niniejszego paragrafu, mogą zostać podjęte działania prawne. NTN-SNR ROULEMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia, które mogły pojawić się w niniejszym dokumencie pomimo staranności dochowanej przy jego sporządzaniu. Ze względu na naszą politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia w odniesieniu do wszystkich lub części produktów i specyfikacji wymienionych w niniejszym dokumencie. © NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2021.