

OBTENGA UNA MAYOR DURACIÓN DE VIDA DE SUS RODAMIENTOS

ELIJA LA GRASA ADAPTADA A SUS NECESIDADES

NTN-SNR LE SIMPLIFICA ESTA ELECCIÓN CON UNA GAMA DE GRASAS PROFESIONALES



UNIVERSAL Multi purpose

La aplicación corresponde a condiciones de utilización generales. Sus rodamientos están sometidos a cargas normales.



HEAVY DUTY High load

La aplicación está sometida a esfuerzos importantes. Sus rodamientos están expuestos a unos niveles de carga muy elevados.



VIB Vibrations & shocks

La aplicación genera muchos choques o un elevado nivel de vibraciones. Sus rodamientos están sometidos a aceleraciones considerables.



HIGH TEMP High temperature

La aplicación genera mucho calor. Sus rodamientos funcionan de forma continua por encima de 130°C .



UNIVERSAL Multi purpose



Grasa de utilización general, para la industria y el automóvil

Ventajas : Buen comportamiento en presencia de agua, excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones tipo : Equipos agrícolas, lavadoras, material de manutención, mecánica general, motores eléctricos de baja potencia, rodamientos para rueda de automóvil, pequeño utillaje...

Rango de temperaturas : -25 a +140 °C



HEAVY DUTY High load



Grasa de extrema presión de primera calidad, multi-servicio, destinada a aplicaciones intensivas en las industrias pesadas : siderurgia, construcción, transporte, ...

Ventajas : Excelente resistencia bajo fuertes cargas, incluso a gran velocidad, buen comportamiento en presencia de agua, excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones tipo : Transportadores, dispositivos de elevación, cubos para rueda de camión, bombas de agua, motores eléctricos de alta potencia...

Rango de temperaturas : -25 a +140 °C



VIB Vibrations & shocks



Ofrece una perfecta lubricación de piezas sometidas a vibraciones importantes o a choques. Recomendada para canteras, cementeras, obras públicas, trabajos agrícolas y aplicaciones cargadas en medio húmedo papeleras, perforaciones...

Ventajas : Excelente resistencia a los golpes y las vibraciones, así como a cargas fuertes, excelente resistencia al agua que garantiza unos engrases de gran duración.

Aplicaciones tipo : Ejes de depósitos de aspiración, molidoras, trituradoras, cribas vibratorias, lavadoras, ventiladores industriales...

Rango de temperaturas : -20°C a +140°C




HIGH TEMP High temperature

Solución ideal para la lubricación de larga duración a alta temperatura hasta +150°C. Acepta puntualmente hasta +175°C

Ventajas : Resistencia elevada a alta temperatura, excelente protección contra el desgaste y la corrosión. Para rodamientos de bolas o de rodillos, y eje horizontal o vertical.

Aplicaciones tipo: Maquinaria textil, maquinaria de transformación del papel, ventiladores en caliente, secadores, rodillos tensores, bombas de agua para automóviles...

Gran rango de temperaturas : -40°C a +160°C



Experts & Tools With You

- les ayuda en sus tareas de mantenimiento y puesta en funcionamiento de sus rodamientos: consejos de lubricación, formación, asistencia técnica, diagnóstico de sus rodamientos o máquinas rotativas, auditorias de su organización respecto al mantenimiento.
- les facilita la vida y la hace más segura gracias a una gama de herramientas y productos de mantenimiento adaptados: extractores, troncadores, calentadores por inducción, llaves, manguitos de extracción hidráulicos y bombas, termómetros,...

Para más informaciones :

Si desea más información sobre el conjunto de nuestra oferta póngase en contacto con NTN-SNR Experts & Tools a través de nuestra página web www.ntn-snr.com

Distribuido por _____



www.ntn-snr.com