

RULMANLARINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIR


NTN® SNR®

www.ntn-snr.com



With You

Rulmanlarınız için doğru gresi seçin



NTN-SNR, geniş kapsamlı profesyonel gres ürün yelpazesi ile seçim yapmanızı kolaylaştırır.

UNIVERSAL Multi purpose



Genel kullanıma yönelik gres, otomotiv ve endüstri uygulamaları için

Avantajları: Sulu ortamlarda yüksek performans, aşınmaya ve korozyona karşı mükemmel koruma.

Kullanım alanları: Tarım ekipmanları, çamaşır makineleri, malzeme taşıma ekipmanları, genel amaçlı makineler, düşük güçlü elektrik motorları, otomobil teker rulmanları, küçük el aletleri...

Çalışma sıcaklığı: -25 ile +140 °C arası



HEAVY DUTY High load



Ağır sanayide yoğun uygulamalar için geliştirilmiş çok yüksek basınçlı, çok amaçlı gres: demir-çelik sanayi, inşaat, ulaşım vb.

Avantajları: Çok ağır yüklerde, yüksek ve düşük hızda mükemmel performans, sulu ortamlarda yüksek performans, aşınmaya ve korozyona karşı mükemmel koruma.

Kullanım alanları: Yüksek güçlü elektrik motorları, konveyörler, kaldırma ekipmanları, kamyon teker poryaları, su pompaları, presler ...

Çalışma sıcaklığı: -25 ile +140 °C arası



VIB Vibrations & shocks



Yüksek düzeyde vibrasyon veya şok yüke maruz kalan rulmanlar için mükemmel yağlama sağlar. Taş ocakları, çimento fabrikaları, inşaat ve tarım işleri ve nemli ortamlarda yüksek yük uygulamaları için önerilir: kağıt fabrikaları, kazı işleri vb.

Avantajları: Darbelere, yüksek düzeyde vibrasyona, ağır yüklerle ve suya karşı uzun ömür sağlayan mükemmel direnç.

Kullanım alanları: Kepçe milleri, öğütücüler, kırıcılar, titreşimli elekler, yıkama makineleri, endüstriyel fanlar ...

Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +140°C arası



HIGH TEMP High temperature

+ 150 °C'ye varan yüksek sıcaklıkta uzun ömürlü yağlama için ideal çözüm.

Zaman zaman + 175°C'ye varan en yüksek sıcaklık değerlerini tolere eder

Avantajları: Çok uzun vadede yüksek sıcaklık performansı, aşınma ve korozyona karşı mükemmel koruma, bilyalı veya makaralı rulmanlar için uygun, yatay ve dikey eksenler için uygun.

Kullanım alanları: Tekstil makineleri, kağıt dönüştürme makineleri, ısıtıcılar, kurutucu fanlar, gergi kasnakları, otomobil su pompaları ...

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C ile +160°C arası



Experts & Tools

With You

- Rulman montajı ve bakımı ile ilgili destek: yağlama ile ilgili tavsiyeler, rulman uygulamalarınız için destek, teknik eğitim, bakım denetimleri.
- Bir dizi özel gereç sayesinde işlemlerinizi daha basit ve güvenilir hale getirir: sökme aletleri, ayırıcılar, rulman ısıtıcıları, somun anahtarları, hidrolik somunlar ve pompalar, termometreler vb.

Serinin tamamı hakkında daha fazla bilgi için, web sitemizdeki NTN-SNR Experts & Tools bölümü ile iletişime geçiniz: www.ntn-snr.com

Distribütör