

RILLENKUGELLAGER ENJOY THE SILENCE



www.ntn-snr.com



With You



Unsere gesamten Standard-6xxx-Rillenkugellager mit Radialluft CM

STANDARD-RILLENKUGELLAGER

WÄZLAGER IN HÖCHSTER QUALITÄT

Ein ruhiger Lagerlauf ist für unsere Kunden von höchster Bedeutung. Aus diesem Grund führt NTN für die Standard-Rillenkugellager die **CM**-Lagerluft ein.



249 REFERENZEN, MADE BY NTN, MIT CM-LAGERLUFT

DIE BAUREIHE

NACHSETZZEICHEN		BOHRUNGSKENNZIFFERN																																	
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32						
BAUREIHE 6000		Offen	60xx CM	[Grid]																															
		Deckscheiben	60xxZZ CM /5K	[Grid]																															
		Berührungsdichtungen	60xxLLU CM /5K	[Grid]																															
		Berührungslose Dichtungen	60xxLLB CM /5K	[Grid]																															
6200 SERIES		Offen	62xx CM	[Grid]																															
		Deckscheiben	62xxZZ CM /5K	[Grid]																															
		Berührungsdichtungen	62xxLLU CM /5K	[Grid]																															
		Berührungslose Dichtungen	62xxLLB CM /5K	[Grid]																															
6300 SERIES		Offen	63xx CM	[Grid]																															
		Deckscheiben	63xxZZ CM /5K	[Grid]																															
		Berührungsdichtungen	63xxLLU CM /5K	[Grid]																															
		Berührungslose Dichtungen	63xxLLB CM /5K	[Grid]																															

Vorherige Bezeichnung: 60xLLU/5K > Neue Bezeichnung: 60xLLU**CM**/5K


GERÄUSCHARMER LAUF

Dank der geringeren Lagerluft werden **Schwingungen reduziert und damit die Laufgeräusche halbiert.**
Dieser Geräuschkomfort wird durch eine **100 %ige Qualitätskontrolle garantiert.**



EINFACHE MONTAGE

Der Austausch eines Wälzlagers mit **CN**-Lagerluft durch ein Wälzlager mit **CM**-Lagerluft hat **keine Auswirkungen auf die Montage.**
Beide Ausführungen entsprechen dem ISO-Standard und sind gegenseitig austauschbar :



- 1** Identische Montageparameter
- 2** Keine zusätzlichen Freigaben
- 3** Unveränderte Trag- und Drehzahlen

LAGERLUFT

BOHRUNGSKENNZIFFERN DER BAUREIHEN 60, 62 UND 63	NORMALE LAGERLUFT CN (µm)	NEUE LAGERLUFT CM (µm)
00	2 bis 13	4 bis 11
von 01 bis einschließlich 03	3 bis 18	4 bis 11
von 04 bis einschließlich 06	5 bis 20	5 bis 12
von 07 bis einschließlich 08	6 bis 20	9 bis 17
von 09 bis einschließlich 10	6 bis 23	9 bis 17
von 11 bis einschließlich 13	8 bis 28	12 bis 22
von 14 bis einschließlich 16	10 bis 30	12 bis 22
von 17 bis einschließlich 20	12 bis 36	18 bis 30
von 21 bis einschließlich 24	15 bis 41	18 bis 30
von 26 bis einschließlich 28	18 bis 48	24 bis 38
von 30 bis einschließlich 32	18 bis 53	24 bis 38



ENJOY THE SILENCE



DOC_L_DGBBOM_ARG2_Da - SAP : 473748 - Conception et réalisation : Service publicité NTN-SNR © 10/2019 - Photos: © Pedro Studio Photos - Shutterstock

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von NTN-SNR ROULEMENTS. Jegliche vollständige oder teilweise Reproduktion ohne vorherige Genehmigung durch NTN-SNR ROULEMENTS ist ausdrücklich verboten. Bei einem Verstoß gegen diesen Absatz können Sie strafrechtlich verfolgt werden. Für

Fehler oder Auslassungen, die sich trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung in das Dokument eingeschlichen haben könnten, lehnt NTN-SNR ROULEMENTS jede Haftung ab. Aufgrund unserer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik behalten wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem Dokument dargestellten Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

© NTN-SNR ROULEMENTS, Copyright international 2019.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com



With You