

ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШИХ ПОДШИПНИКОВ

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You

Выбирайте правильную смазку для Ваших подшипников.



NTN-SNR облегчит
Ваш выбор благодаря ассортименту профессиональных смазок.

UNIVERSAL Универсальная



Смазка общего назначения для промышленности и автомобильной отрасли.

Преимущества: Хорошая производительность при контакте с водой, отличная защита от износа и коррозии.

Области применения: сельскохозяйственное оборудование, моечные машины, погрузочно-разгрузочное оборудование, машины общего назначения, электродвигатели малой мощности, автомобильные колесные подшипники, мелкие инструменты...

Диапазон температур: от -25 до +140 °C



HEAVY DUTY Для высоких нагрузок

Работа в условиях экстремальных нагрузок, многофункциональная смазка, предназначенная для интенсивного применения в тяжелой промышленности: металлургии, строительстве, на транспорте и т. д.

Преимущества: Отличная производительность при крайне высоких нагрузках, эффективность работы как на высоких, так и на низких скоростях, хорошая производительность при контакте с водой, отличная защита от износа и коррозии.

Области применения: электродвигатели большой мощности, конвейеры, подъемное оборудование, ступицы колес грузовых автомобилей, водяные насосы, прессы...

Диапазон температур: от -25 до +140 °C



VIB Вибрации и удары



Первоклассное смазывание подшипников, работающих в условиях высоких вибраций или ударов. Рекомендуется для карьеров, цементных заводов, строительных и сельскохозяйственных работ, а также для работы при высоких нагрузках в условиях повышенной влажности: бумажные фабрики, земляные работы и т. д.

Преимущества: отличная устойчивость к ударам, вибрациям и высоким нагрузкам, отличная производительность при контакте с водой, что гарантирует долгий срок службы.

Области применения: оси ковшей, измельчители, дробилки, грохота, моющие машины, промышленные вентиляторы...

Диапазон температур: от -20 до + 140 °C



HIGH TEMP MP Высокие температуры

Идеальное решение для длительного смазывания при низких и высоких температурах до 180°C.

Преимущества: консистентная смазка для высоких нагрузок с загустителем из полимочевины прекрасно защищает от износа и коррозии. Обеспечивает низкий уровень шума, что очень важно для подшипников электромоторов.

Типичные применения: электромоторы, сушилки, печные конвейеры, генераторы, насосы, текстильные машины, бумагоделательные машины ...

диапазон температур: от -40°C до +180°C



Experts & Tools

With You

- Рекомендации по установке и обслуживанию подшипников: консультации по смазыванию, техническая поддержка при монтаже подшипников, технические тренинги, аудит технического обслуживания.
- Ваша работа будет проще и надежнее благодаря нашему ассортименту специализированных инструментов: съемники, сепараторы, индукционные нагреватели, ключи, гидравлические гайки и насосы, термометры и т. д.

Для дополнительной информации о нашем ассортименте, пожалуйста, обратитесь к разделу Experts & Tools на нашем сайте www.ntn-snr.com

Ваш дистрибьютор:

Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.
NTN-SNR ROULEMENTS не несет ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.
© NTN-SNR ROULEMENTS. Международное авторское право 2019.