

AUMENTE LA DURACIÓN DE VIDA DE SUS RODAMIENTOS

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You

Elija la grasa adaptada a sus necesidades



UNIVERSAL Multi purpose

La aplicación corresponde a condiciones de uso general. Sus rodamientos están sometidos a cargas normales.



HEAVY DUTY High load

La aplicación está sometida a esfuerzos importantes. Sus rodamientos soportan unos niveles de carga muy elevados.



VIB Vibrations & shocks

La aplicación genera muchos choques o un elevado nivel de vibraciones. Sus rodamientos están sometidos a aceleraciones considerables.



HIGH TEMP MP High temperature

La aplicación genera mucho calor. Sus rodamientos operan de forma continua por encima de 130°C.



NTN-SNR le simplifica esta elección con una gama de grasas profesionales

UNIVERSAL Multi purpose



Grasa de uso general, para la industria y el automóvil

Ventajas : Buen comportamiento en presencia de agua, excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones tipo : Equipos agrícolas, lavadoras, material de manutención, mecánica general, motores eléctricos de baja potencia, rodamientos para rueda de automóvil, pequeño utillaje...

Rango de temperaturas : -25 a +140 °C



HEAVY DUTY High load

Grasa de extrema presión de primera calidad, multi-servicio, destinada a aplicaciones intensivas en las industrias pesadas : siderurgia, construcción, transporte, ...

Ventajas : Excelente resistencia bajo fuertes cargas, incluso a gran velocidad, buen comportamiento en presencia de agua, excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones tipo : Transportadores, dispositivos de elevación, cubos para rueda de camión, bombas de agua, motores eléctricos de alta potencia...

Rango de temperaturas : -25 a +140 °C



VIB Vibrations & shocks

Ofrece una perfecta lubricación de piezas sometidas a vibraciones importantes o a choques. Recomendada para canteras, cementeras, obras públicas, trabajos agrícolas y aplicaciones cargadas en medio húmedo papeleras, perforaciones...

Ventajas : Excelente resistencia a los golpes y las vibraciones, así como a las fuertes cargas, resistencia al agua garantizando unos engrases de gran duración.

Aplicaciones tipo : Ejes de depósitos de aspiración, moladoras, trituradoras, cribas vibratorias, lavadoras, ventiladores industriales...

Rango de temperaturas : -20°C a +140°C



HIGH TEMP MP High temperature

Solución ideal para una lubricación de larga duración a baja y alta temperatura hasta 180°C.

Ventajas: grasa multiusos poliurea de extrema presión que ofrece una excelente protección contra el desgaste y la corrosión. Silenciosa, es perfecta para lubricar rodamientos de motores eléctricos.

Aplicaciones tipo: motores eléctricos, secadoras, transportadores de horno, generadores, bombas, máquinas textiles, máquinas de transformación de papel, ...

Amplio rango de temperaturas: -40°C hasta +180°C



Experts & Tools

With You

- Le ayuda en sus tareas de mantenimiento y puesta en funcionamiento de sus rodamientos: consejos de lubricación, formación, asistencia técnica, diagnóstico de sus rodamientos o máquinas rotativas, auditorías de mantenimiento, etc.
- Hace su vida más fácil y segura gracias a una gama de herramientas y productos de mantenimiento adaptados: extractores, separadores, calentadores de rodamientos, llaves, tuercas y bombas hidráulicas, termómetros, etc.

Para más información:

Si desea más información sobre el conjunto de nuestra oferta, póngase en contacto con NTN-SNR Experts & Tools a través de nuestra página web : www.ntn-snr.com

Distribuido por: