



SNC

Stojaté ložiskové telesá



Viac než štandard!!!

Predĺžte celkovú životnosť systému s SNC stojatými ložiskovými telesami!

Optimalizovaná konštrukcia zaisťuje výbornú tuhosť a stabilitu, tlmenie vibrácií a zlepšuje pevnosť a odvod tepla, aby bolo možné poskytnúť zníženú úroveň napätia v ložisku a nižšiu prevádzkovú teplotu svojho maziva a tým sa predlžuje životnosť a prevádzkový čas.

Riešenia pre veľké zaťaženia

Veľké SNC stojaté ložiskové telesá (od veľkosti 520), sú teraz k dispozícii aj z tvárnej liatiny EN-GJS-400-18. Tento SNCD typ stojateho ložiskového telesa ponúka až 1,8krát vyšší faktor medze pevnosti.



**Experts
& Tools**

SNC stojaté ložiskové telesá sú dizajnované pre súdkové ložiská.

Odporúčame používať naše ULTAGE súdkové ložiská s vyššou únosnosťou a predĺženou životnosťou, aby sa čo najlepšie využili charakteristické vlastnosti SNC ložiskových telies.

Pre čo najlepšie využitie uvedeného sortimentu odporúčame nástroje a riešenia Experts&Tools.

Vylepšenia:

Kruhová výstuž:

- vynikajúca stabilita a pevnosť
- optimálne správanie pri vibráciách
- efektívny odvod tepla



X- výstuž:

- zosilnená ložisková dosadacia plocha
- rovnomerné rozloženie zat'aženia
- predĺžená životnosť v prevádzke



Skrutky s väčším priemerom:

- vyššie radiálne zat'aženie veka uzáveru



Spôsoby pripojenia:

- dodávané s 2 mazacími otvormi
- dodávané s 2 maznicami (1x kužeľový, 1x plochý valcový otvor)
- všetky otvory sú tesnené zátkami
- vypúšťací otvor v spodnej časti (olej)




Otočná regulácia režimu mazania:

- rýchlejšie dosiahnutie normálnej prevádzkovej teploty
- pri vysokých otáčkach : redukuje prevádzkovú teplotu
- zvyšuje prevádzkový čas a životnosť ložiska



Možnosti tesnenia

K dispozícii sú rôzne varianty tesnení presne prispôsobené Vašej aplikácii.



SC..DS

dvojbřitové
tesnenie

všestranné
použitie



SC..FS

plstené
tesnenie

vysoké
otáčky



SC..SV

V - krúžok

malé trenie



SC..LA

labyrintové
tesnenie

vysoké
teploty



SC..TA

taconitové
tesnenie

veľké
prachové
znečistenie

S našimi najvýkonnejšími súdkovými ložiskami ULTAGE máte perfektnú kombináciu pre aplikácie ako:

- ▶ priemyselné ventilátory
- ▶ dopravníkové systémy
- ▶ bane a lomy
- ▶ oceľarsky priemysel
- ▶ a iné



NTN

Make the world **NAMERAKA**



DOC_J.SMC_ARG4_Ska - Code SAP : 3000003 - Conception et réalisation : Service publicités NTN Europe © 04/2024 - Photos : © Pedro Studio Photos - Shutterstock

Ta dokument je izključno v lasti družbe NTN Europe. Razmnoževanje vseh ali posameznih dokumentov brez predhodnega dovoljenja NTN Europe je strogo prepovedano. Pravno lahko tožimo in terjamo vsakogar, ki prekrši pogoje, navedene v tem odstavku. Družba NTN Europe ne odgovarja za napake ali pomanjkljivosti, ki bi jih lahko ta dokument vseboval, kljub skrbni negi, ki je bila posvečena njegovi obdelavi. Glede na našo politiko nenehnih raziskav in razvoja si pridržujemo pravico do sprememb brez predhodnega obveščanja strank. To velja za vse izdelke in specifikacije, navedene v tem dokumentu.
© NTN Europe, international copyright 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com