



Brand of NTN Group

# AGRIHUB

Tarım sezonunu gönül  
rahatlığıyla geçirin



# Huzuru tercih etmek üretkenliği arttırır

Güvenilir ekipmanlar ve olağanüstü verimlilik için NTN Europe'nin tasarım ve sızdırmazlık alanındaki uzmanlığını tercih edin.

## Kir bileşenlerinin girişini engelleyen tasarım

8 dudaklı kaset tipi keçeler sayesinde  
kir maruziyetine çözüm

## Yüksek darbe direnci

Erken aşınmaları önleyen kalın  
ve dayanıklı gövde

## Kurulumu hazır, pek çok farklı ekipmanla uyumlu

geniş ürün yelpazesi



# Bereketli hasatlar

uygun şekilde hazırlanmış  
toprakla başlar

Diskaro porya seçimi bu konuda büyük bir fark yaratabilir.


Size hem verimlilik hem de gönül rahatlığı sunmak için tasarlanan  
**AGRIHUB SNR**, sizin için en önemli olan şeye odaklanmanızı sağlar:  
**Mahsulünüzün başarısına.**

# SIZDIRMAZLIK

**SNR AGRIHUB**, çok sayıda kirlilik kaynağına karşı koymak ve içeri nüfuz etmesini önlemek için aşağıdaki bileşenlerden oluşan eksiksiz bir sızdırmazlık sistemi ile donatılmıştır:

## Yüksek performanslı sızdırmazlık sistemi

yüksek standartlarımıza göre tasarlanmış ve test edilmiştir




## 8 dudaklı kaset tipi keçe

kire maruz kalan alanda bulunmaktadır



# GÖVDE

Doğrudan darbelere ve gerilmelere maruz kalan gövde, mekanik mukavemet ve sızdırmazlık stabilitesi sağlamaktadır. İçeriği şu şekildedir:



## Dövme çelik gövde

- Sunduğu yüksek dayanıklılık sebebiyle tercih edilmiştir
- Sert darbelere karşı, kalın kesitli conta ile güçlendirmiştir

## Çinko kaplama


# Mevcut ürünler

Referanslar	Sabitleme deliklerinin sayısı	Delik çapı	D	J	G	B1	B2	B	L1	L2	Disk çapı	Ağırlık (kg)
HUA151-4M12-S01	4	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	2.00
HUA151-5M12-S01	5	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.99
HUA151-6M12-S01	6	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.98

► Diğer talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

## Denklik tablosu

Sabitleme deliklerinin sayısı	SNR referansı	Rakip referanslar
4	HUA151-4M12-S01	SKF BAA-0004 (T100) SKF BAA-0023 (T100) SKF BAA-0044 (T200) PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) NSK AHU 28117A-01 FKL IL50-98/4T-M22 (or IL40) INA F-673270.04.TILL LFD AGR1.HUB 4 FLT PR040/4x98
5	HUA151-5M12-S01	SKF BAA-0012 SKF BAA-0047 PEER AGHU2898X5E-DSCS NSK AHU 28117A-02 FKL IL50-98/5T-M22 (or IL40) INA F-673270.05.TILL PFI PHA0012
6	HUA151-6M12-S01	SKF BAA-0006 PEER AGHU2898X6E-DSCS NSK AHU 28117A-03 FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40) INA F-673270.06.TILL



Bu dokümanın mülkiyet hakkı NTN Europe firmasına aittir. Öncesinde NTN Europe'ın onayı alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu fikrinin şartlarını ihlal eden kişilere karşı yasal işlem başlatılabilir. NTN Europe, hazırlanmasında sarf edilen her tür dikkate ve gösterilen tüm özene rağmen bu dokümanda bulunabilecek olası hatalardan veya eksiklerden ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kesinleşmiş Araştırma ve Geliştirme politikamız kapsamında, bu dokümanda yer alan her tür bilgiyi veya teknik özelliği önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklı tutulur. © NTN Europe, Uluslararası Telif Hakkı 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Anancy  
RCS ANCECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-europe.com](http://www.ntn-europe.com)

NTN®

SNR®

Brands of  
NTN Group