



Brand of NTN Group

AGRIHUB

Tarım sezonunu gönül
rahatlığıyla geçirin



AGRIHUB
INSTALL IT, RUN IT, FORGET IT.



Bereketli hasatlar uygun şekilde hazırlanmış toprakla başlar

Diskaro porya seçimi bu konuda büyük bir fark yaratabilir.

Size hem verimlilik hem de gönül rahatlığı sunmak için tasarlanan **AGRIHUB SNR**, sizin için en önemli olan şeye odaklanmanızı sağlar: **Mahsulünüzün başarısına.**

Sızdırmazlık


SNR AGRIHUB, çok sayıda kirlilik kaynağına karşı koymak ve içeri nüfuz etmesini önlemek için aşağıdaki bileşenlerden oluşan eksiksiz bir sızdırmazlık sistemi ile donatılmıştır:

Yüksek performanslı sızdırmazlık sistemi

yüksek standartlarımıza göre tasarlanmış ve test edilmiştir

8 dudaklı kaset tipi keçe

kire maruz kalan alanda bulunmaktadır




Gövde

Doğrudan darbelere ve gerilmelere maruz kalan gövde, mekanik mukavemet ve sızdırmazlık stabilitesi sağlamaktadır. İçeriği şu şekildedir:

Dövme çelik gövde

- Sunduğu yüksek dayanıklılık sebebiyle tercih edilmiştir
- Sert darbelere karşı, kalın kesitli conta ile güçlendirmiştir

Çinko kaplama



Huzuru tercih etmek Üretkenliği artırır

Güvenilir ekipmanlar ve olağanüstü verimlilik için NTN Europe'nin tasarım ve sızdırmazlık alanındaki uzmanlığını tercih edin.



Kir bileşenlerinin girişini engelleyen tasarım

8 dudaklı kaset tipi keçeler sayesinde kir maruziyetine çözüm.

Yüksek darbe direnci

Erken aşınmaları önleyen kalın ve dayanıklı gövde.

Kuruluma hazır, pek çok farklı ekipmanla uyumlu

geniş ürün yelpazesi.


Mevcut ürünler

Referanslar	Sabitleme deliklerinin sayısı	Delik çapı	D	J	G	B1	B2	B	L1	L2	Disk çapı	Ağırlık (kg)
HUA151-4M12-S01	4	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	2.00
HUA151-5M12-S01	5	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.99
HUA151-6M12-S01	6	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.98

► Diğer talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

Denklik tablosu

Sabitleme deliklerinin sayısı	SNR referansı	Rakip referanslar
4	HUA151-4M12-S01	SKF BAA-0004 (T100) SKF BAA-0023 (T100) SKF BAA-0044 (T200) PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) NSK AHU 28117A-01 FKL IL50-98/4T-M22 (or IL40) INA F-673270.04.TILL LFD AGRI.HUB 4 FLT PR040/4x98
5	HUA151-5M12-S01	SKF BAA-0012 SKF BAA-0047 PEER AGHU2898X5E-DSCS NSK AHU 28117A-02 FKL IL50-98/5T-M22 (or IL40) INA F-673270.05.TILL PFI PHA0012
6	HUA151-6M12-S01	SKF BAA-0006 PEER AGHU2898X6E-DSCS NSK AHU 28117A-03 FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40) INA F-673270.06.TILL



Bu dokümanın mülkiyet hakkı NTN Europe firmasına aittir. Öncesinde NTN Europe'ın onayı alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu fıkranın şartlarını ihlal eden kişilere karşı yasal işlem başlatılabilir. NTN Europe, hazırlanmasında sarf edilen her tür dikkate ve gösterilen tüm özene rağmen bu dokümanda bulunabilecek olası hatalardan veya eksiklerden ötürü hiçbir şekilde sorumlulu tutulamaz. Kesintisiz Araştırma ve Geliştirme politikamız kapsamında, bu dokümanda yer alan her tür bilgiyi veya teknik özelliği önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

© NTN Europe, Uluslararası Telif Hakkı 2025.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy

RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.ntn-europe.com

NTN®

SNR®

Brands of
NTN Group