

NTN



ŁOŻYSKA KULKOWE WAHLIWE Z TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO

Wyjątkowa konstrukcja zapobiegająca zaleganiu zanieczyszczeń



WPPL



WTBL



WNFL



WFBL



WFPL



CF



CV



Pokrywy ochronne zamawia się oddzielnie. Wszystkie łożyska posiadają rowki umożliwiające zamontowanie pokryw.

SUC

PPL

204

FG1

ŁOŻYSKO

SUC: Łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej, mocowane na wałku za pomocą śrub

OBUDOWA

WPPL: Stojąca z poszerzoną podstawą

WTBL: Stojąca ze ślepyimi otworami

WNFL: Kołnierkowa z 2 otworami

WFBL: Kołnierkowa z 3 otworami

WFPL: Kołnierkowa z 4 otworami

W: Prefiks obudowy bez otworów smarnych

WYMIARY

Od 204 do 210
(średnica wałku od 0 do 50 mm)

SMAR

FG1: Smar Lubsolid™
NSF kategoria H1

Wymiary i dane techniczne znajdują się w katalogu serii Sentinel™ firmy NTN



Ten dokument jest wyłączną własnością NTN Europe. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN Europe jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji.
NTN Europe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
© NTN Europe, międzynarodowe prawa autorskie 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Anancy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group

NTN

ŁOŻYSKA WAHLIWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Doskonałe rozwiązanie do walki z wilgocią



SP



SPA



SFL




SFB



SF



ST



SCC

SCO



Pokrywy ochronne zamawia się oddzielnie. Wszystkie łożyska posiadają rowki umożliwiające zamontowanie pokryw.

SUC P 204 FG1

ŁOŻYSKO

SUC: Łożysko ze stali nierdzewnej, mocowane na wałku za pomocą śrub

OBUDOWA

SP: Stojąca z poszerzoną podstawą
SPA: Stojąca ze ślepyimi otworami
SFL: Kołnierzowa z 2 otworami
SFB: Kołnierzowa z 3 otworami
SF: Kołnierzowa z 4 otworami
ST: Naciągowa

S: Prefiks zespołu łożyskowego ze stali nierdzewnej

WYMIARY

Od 204 do 210 (średnica wałka od 20 do 50 mm)

SMAR

FG1: Smar Lubsolid™ kategorii H1

Wymiary i dane techniczne znajdują się w katalogu serii Sentinel™ firmy NTN



Ten dokument jest wyłączną własnością NTN Europe. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN Europe jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji.

NTN Europe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

© NTN Europe, międzynarodowe prawa autorskie 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Anancy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group