




Brand of NTN Group

AGRIHUB

Spokój ducha przez cały sezon



Inwestując w spokój ducha, **inwestujesz w swoją produktywność.**

Wybierz doświadczenie NTN Europe w projektowaniu łożysk i uszczelnień, aby zapewnić swoim maszynom niezawodność i wyjątkową wydajność.

Zanieczyszczenia są blokowane przed dostaniem

się do wnętrza dzięki szczelnej barierze składającej się z 8 warg po stronie wystawionej na działanie czynników zewnętrznych.

Odporność na wstrząsy.

Gruba, wytrzymała piasta zapobiega przedwczesnym awariom.

Łatwy w montażu i kompatybilny

z szerokim zakresem maszyn.





Udane sezony

Odpowiednie przygotowanie gleby
to gwarancja obfitych plonów.

Prawidłowy dobór piasty może znacznie poprawić efektywność i żywotność brony talerzowej.


Zaprojektowany, aby zapewnić zarówno wydajność, jak i spokój ducha, **AGRIHUB SNR** pozwala Ci skupić się na tym, **co naprawdę ważne: sukcesie Twoich upraw.**

USZCZELNIENIE

W celu ochrony przed różnymi źródłami zanieczyszczeń, **AGRIHUB** SNR posiada kompletny system uszczelniający, który składa się z:


Wysokowydajnego systemu uszczelniającego

zaprojektowany i przetestowany zgodnie z naszymi wysokimi standardami




8 warg uszczelniających

po stronie wystawionej na zanieczyszczenia



OBUDOWA

Wytrzymała obudowa, bezpośrednio wystawiona na wstrząsy i wysokie obciążenia, musi zapewniać wytrzymałość mechaniczną i stabilność uszczelnień. Składa się z:



Wytrzymałej obudowy kutej stali

- wybrana ze względu na swoje właściwości odpornościowe
- gruby przekrój poprzeczny chroni uszczelnienie przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami kamieni.

Cynkowej powłoki ochronnej


Dostępne produkty

Oznaczenia	Ilość otworów montażowych	Średnica otworów montażowych	D	J	G	B1	B2	B	L1	L2	Średnica talerza	Masa (kg)
HUA151-4M12-S01	4	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	2.00
HUA151-5M12-S01	5	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.99
HUA151-6M12-S01	6	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.98

► Masz jakieś inne pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiedniki

Ilość otworów montażowych	Oprawa SNR	Odpowiednik
4	HUA151-4M12-S01	SKF BAA-0004 (T100) SKF BAA-0023 (T100) SKF BAA-0044 (T200) PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) NSK AHU 28117A-01 FKL IL50-98/4T-M22 (or IL40) INA F-673270.04.TILL LFD AGR1.HUB 4 FLT PR040/4x98
5	HUA151-5M12-S01	SKF BAA-0012 SKF BAA-0047 PEER AGHU2898X5E-DSCS NSK AHU 28117A-02 FKL IL50-98/5T-M22 (or IL40) INA F-673270.05.TILL PFI PHA0012
6	HUA151-6M12-S01	SKF BAA-0006 PEER AGHU2898X6E-DSCS NSK AHU 28117A-03 FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40) INA F-673270.06.TILL



Ten dokument jest wyłączną własnością NTN Europe. Wszelkie całkowite lub częściowe powielenie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN Europe jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji. NTN Europe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego sporządzeniu. Z uwagi na politykę ciągłości badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
© NTN Europe, międzynarodowa prawa autorskie 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.ntn-europe.com

NTN | **SNR** | Brands of **NTN Group**

