



Brand of NTN Group

AGRIHUB

Sua temporada com total tranquilidade





Temporadas de sucesso provêm de solo adequadamente preparado

A escolha do cubo da grade de discos pode fazer toda a diferença.

Projetado para oferecer eficiência e , o **AGRIHUB SNR** permite que se concentre no que realmente importa: **o sucesso de suas colheitas.**

Optando pela paz de espírito, **aumenta a produtividade**

Escolha a experiência da NTN Europe em projeto e vedação para obter equipamentos confiáveis e produtividade notável.

A poluição é impedida de entrar

Graças a uma barreira selada que consiste em 8 lábios no lado exposto.

Resistente a choques

O cubo espesso e robusto evita falhas prematuras.

Pronto para instalar e compatível


com uma ampla gama de equipamentos.



VEDAÇÃO

Para resistir às diversas fontes de poluição e evitar que ela penetre no interior, o **AGRIHUB SNR** é equipado com um sistema de vedação completo que consiste em

Um sistema de vedação de alto desempenho
projetado e testado de acordo com nossos altos padrões




8 lábios de vedação
no lado contaminado



CARÇAÇA

A carcaça, que fica diretamente exposta aos choques e às tensões do solo, deve oferecer resistência mecânica e estabilidade das vedações. Ela é composta por:



Uma carcaça de aço forjado

- selecionado por suas propriedades de resistência
- com uma seção transversal espessa para proteger a vedação contra impactos de pedras

Revestimento de zinco


Produtos disponíveis

Referências	Número de furos de fixação	Diâmetro dos furos de fixação	D	J	G	B1	B2	B	L1	L2	Diâmetro do disco	Peso (kg)
HUA151-4M12-S01	4	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	2.00
HUA151-5M12-S01	5	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.99
HUA151-6M12-S01	6	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.98

► Entre em contato conosco para quaisquer outras solicitações.

Equivalências

Número de furos de fixação	Hub SNR	Hub equivalente
4	HUA151-4M12-S01	SKF BAA-0004 (T100) SKF BAA-0023 (T100) SKF BAA-0044 (T200) PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) NSK AHU 28117A-01 FKL IL50-98/4T-M22 (ou IL40) INA F-673270.04.TILL LFD AGR1.HUB 4 FLT PR040/4x98
5	HUA151-5M12-S01	SKF BAA-0012 SKF BAA-0047 PEER AGHU2898X5E-DSCS NSK AHU 28117A-02 FKL IL50-98/5T-M22 (ou IL40) INA F-673270.05.TILL PFI PHA0012
6	HUA151-6M12-S01	SKF BAA-0006 PEER AGHU2898X6E-DSCS NSK AHU 28117A-03 FKL IL50-98/6T-M22 (ou IL40) INA F-673270.06.TILL



O presente documento é propriedade exclusiva da NTN Europe. Qualquer reprodução total ou parcial sem autorização prévia da NTN Europe é estritamente proibida. Ações legais poderão ser tomadas contra qualquer indivíduo que violarem os termos do presente parágrafo. Os erros ou omissões que possam aparecer neste documento, apesar do cuidado na sua realização, não são de responsabilidade da NTN Europe. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuos, reservamo-nos o direito de modificar, sem aviso prévio, a totalidade ou parte dos produtos e especificações mencionados neste documento.

© NTN Europe, copyright International 2025.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy

RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group

