



Brand of NTN Group

AGRIHUB

Spokój ducha przez cały sezon



AGRIHUB
INSTALL IT, RUN IT, FORGET IT.



Udane sezony

Odpowiednie przygotowanie gleby to gwarancja obfitych plonów.

Prawidłowy dobór piasty może znacznie poprawić efektywność i żywotność brony talerzowej.

Zaprojektowany, aby zapewnić zarówno wydajność, jak i spokój ducha, **AGRIHUB SNR** pozwala Ci skupić się na tym, **co naprawdę ważne: sukcesie Twoich upraw.**

Uszczelnienie


W celu ochrony przed różnymi źródłami zanieczyszczeń, **AGRIHUB SNR** posiada kompletny system uszczelniający, który składa się z:

Wysokowydajnego systemu uszczelniającego

zaprojektowany i przetestowany zgodnie z naszymi wysokimi standardami

8 warg uszczelniających

po stronie wystawionej na zanieczyszczenia




Obudowa

Wytrzymała obudowa, bezpośrednio wystawiona na wstrząsy i wysokie obciążenia, musi zapewniać wytrzymałość mechaniczną i stabilność uszczelnień. Składa się z:

Wytrzymałej obudowy kutej stali

- wybrana ze względu na swoje właściwości odpornościowe
- gruby przekrój poprzeczny chroni uszczelnienie przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami kamieni.

Cynkowej powłoki ochronnej



Inwestując w spokój ducha, **inwestujesz w swoją produktywność.**

Wybierz doświadczenie NTN Europe w projektowaniu łożysk i uszczelnień, aby zapewnić swoim maszynom niezawodność i wyjątkową wydajność.



Zanieczyszczenia są blokowane przed dostaniem

się do wnętrza dzięki szczelnej barierze składającej się z 8 warg po stronie wystawionej na działanie czynników zewnętrznych.

Odporność na wstrząsy.

Gruba, wytrzymała piasta zapobiega przedwczesnym awariom.

Łatwy w montażu i kompatybilny

z szerokim zakresem maszyn.


Dostępne produkty

Oznaczenia	Ilość otworów montażowych	Średnica otworów montażowych	D	J	G	B1	B2	B	L1	L2	Średnica talerza	Masa (kg)
HUA151-4M12-S01	4	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	2.00
HUA151-5M12-S01	5	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.99
HUA151-6M12-S01	6	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.98

► Masz jakieś inne pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiedniki

Ilość otworów montażowych	Oprawa SNR	Odpowiednik
4	HUA151-4M12-S01	SKF BAA-0004 (T100) SKF BAA-0023 (T100) SKF BAA-0044 (T200) PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) NSK AHU 28117A-01 FKL IL50-98/4T-M22 (or IL40) INA F-673270.04.TILL LFD AGR1.HUB 4 FLT PR040/4x98
5	HUA151-5M12-S01	SKF BAA-0012 SKF BAA-0047 PEER AGHU2898X5E-DSCS NSK AHU 28117A-02 FKL IL50-98/5T-M22 (or IL40) INA F-673270.05.TILL PFI PHA0012
6	HUA151-6M12-S01	SKF BAA-0006 PEER AGHU2898X6E-DSCS NSK AHU 28117A-03 FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40) INA F-673270.06.TILL



This document is the exclusive property of NTN Europe. Any total or partial reproduction hereof without the prior consent of NTN Europe is strictly prohibited. Legal action may be brought against anyone breaching the terms of this paragraph. NTN Europe shall not be held liable for any errors or omissions that may have crept into this document despite the care taken in drafting it. Due to our policy of continuous research and development, we reserve the right to make changes without notice to all or part of the products and specifications mentioned in this document.

© NTN Europe, international copyright 2025.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN®

SNR®

Brands of
NTN Group