



# NTN "SOLID GREASE" PASLANMAZ ÇELİK BİLYALI RULMANLAR

Koruma/Devir

## SOLID GREASE "SPOT PACK":

Yüksek devirde katı yağ ile yağlamanın faydaları

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Üstün kaliteli paslanmaz çelik
- Güçlendirilmiş elastomer keçeler (LL)
- Ömür boyu greslenmiş rulman
- 6000 ve 6200 serileri için mevcuttur (10 ila 40 mm mil çapları)

## FAYDALAR


Temizlik Güvenlik	Dayanıklılık Performans	Çevreye karşı sorumluluk Esneklik	TCO*
 <p>Gres sızıntılarında azalma</p>	 <p>BASINÇLI YIKAMA</p> <p>Korozyona ve su girişine karşı dayanıklı</p>	 <p>Daha az rulman tüketimi</p>	 <p>Daha uzun rulman ömrü</p>
 <p>NSF-H1 sertifikalı FDA onaylı (ABD Gıda ve İlaç Dairesi)</p>	 <p>"Spot Pack" uygulaması sayesinde yüksek devir</p>	 <p>Standart rulmanlarla değiştirile- bilme</p>	 <p>Daha az bakım müdahalesi ve daha kısa üretim durma süresi</p>

\* TCO (Toplam Mülkiyet Maliyeti)

# NTN SENTINEL ÜRÜN GRUBU

## NTN PASLANMAZ ÇELİK BİLYALI RULMANLAR

SSN...LL/LP09 "Solid Grease" Serisi



### TEKNİK VERİLER

Referans	Boyutlar (mm)				Temel yük kapasitesi (kN)		Hız (rpm) Mekanik hız sınırı	Ağırlık (kg)	Temel Referans
	d	D	B	rs	Cr	Co			
SSN000LL/LP09	10	26	8	0,3	3,5	1,96	10000	0,02	S6000
SSN001LL/LP09	12	28	8	0,3	3,95	2,39	8300	0,02	S6001
SSN002LL/LP09	15	32	9	0,3	4,3	2,86	6600	0,03	S6002
SSN003LL/LP09	17	35	10	0,3	4,6	3,25	5800	0,07	S6003
SSN004LL/LP09	20	42	12	0,6	7,2	5,05	5000	0,07	S6004
SSN005LL/LP09	25	47	12	0,6	7,75	5,85	4000	0,08	S6005
SSN006LL/LP09	30	55	13	1	10,2	8,25	3300	0,12	S6006
SSN007LL/LP09	35	62	14	1	12,3	10,3	2800	0,16	S6007
SSN008LL/LP09	40	68	15	1	12,9	11,5	2500	0,19	S6008
SSN200LL/LP09	10	30	9	0,6	3,95	2,39	10000	0,03	S6200
SSN201LL/LP09	12	32	10	0,6	5,25	3,05	8300	0,04	S6201
SSN202LL/LP09	15	35	11	0,6	5,85	3,75	6600	0,05	S6202
SSN203LL/LP09	17	40	12	0,6	7,35	4,8	5800	0,12	S6203
SSN204LL/LP09	20	47	14	1	9,9	6,65	5000	0,11	S6204
SSN205LL/LP09	25	52	15	1	10,8	7,85	4000	0,13	S6205
SSN206LL/LP09	30	62	16	1	15	11,3	3300	0,20	S6206
SSN207LL/LP09	35	72	17	1,1	19,8	15,4	2800	0,29	S6207
SSN208LL/LP09	40	80	18	1,1	22,4	17,8	2500	0,37	S6208

#### GIDA SINIFI YAĞLAYICI ÖZELLİKLERİ: NTN "SOLID GREASE"

Çalışma sıcaklığı (°C) -10 °C ila +80 °C kesintisiz (100 °C tepe)

NSF onaylı/H1 Kategori Kodu Kayıt numarası 158287

Bu doküman NTN-SNR ROULEMENTS şirketinin özel mülkiyetidir. NTN-SNR ROULEMENTS şirketinin önceden izni olmadan işbu dokümanın tamamen veya kısmi olarak çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu maddenin hükümlerini ihlal eden kişilere hukuki işlem yapılabilir.  
Hazırlanırken gösterilen özene rağmen bu dokümanda bulunabilecek hatalardan veya eksikliklerden NTN-SNR ROULEMENTS şirketi sorumlu tutulamaz. Kesintisiz araştırma ve geliştirme politikamız kapsamında, bu dokümanda bahsedilen ürünlerin veya teknik özelliklerin tamamını veya bir kısmını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız.  
© NTN-SNR ROULEMENTS, Uluslararası Telif Hakkı 2021.

NTN-SNR ROULEMENTS • Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Dikyol Sokak No:2  
Business İstanbul Plaza B Blok Kat 1/10 34732 Kadıköy İstanbul TÜRKİYE  
Tel: +90 216 464 14 14 - contact-turkey@ntn-snr.com

www.ntn-snr.com

NTN®