

FORMATION, EXPERTISE ET LOCATION

ASSISTANCE TECHNIQUE - BeBox*

- Évaluation de la situation actuelle
- Encadrement, assistance montage / démontage
- Optimisation du processus d'assemblage
- Assistance l'utilisation de nouveaux outils
- Création de méthodes d'assemblage pour des problèmes spécifiques



FORMATION ET E-LEARNING

- Dans l'un de nos centres de formation, chez vous ou en ligne (par exemple, séminaires Web)
- Formations standard / sur mesure
- Pour la technologie des roulements (calcul, graissage, montage...)

EXPERTISE

- Calcul des roulements
- Reconditionnement des roulements
- Analyse des roulements

LOCATION*

- HMV (écrous hydrauliques) et pompes
- Appareils de chauffage par induction – Gamme SmartTemp



LUBRIFIANTS

UNIVERSAL / UNIVERSAL+

Graisse à **usage général**, pour l'industrie et l'automobile.



HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +

Pour une application **extrême pression** et **fortes charges**, dans l'industrie lourde.



VIB

Pour les pièces soumises à des **vibrations importantes** ou à des chocs.



HIGH TEMP MP

Pour un graissage longue durée à **basse et haute température** jusqu'à +180 °C.



FOOD AL / FOOD

Graisse NSF-H1 pour les **industries agroalimentaires** et **pharmaceutiques**.



FOOD CHAIN OIL

Huile NSF-H1 pour chaînes présentes dans l'**industrie agroalimentaire** et **pharmaceutique**.



CHAIN OIL

Huile synthétique pour **chaînes hautes températures** jusqu'à 250 °C.



ULTRA HIGH TEMP

Graisse NSF-H1 pour **températures extrêmes** jusqu'à 260 °C et résistante aux agents agressifs.



HIGH SPEED +

Graisse basse température pour **vitesse très élevées**.



 Disponible en vrac

 Disponible pour les graisseurs automatiques

Exemple de référence :
LUB UNIVERSAL GREASE / B1kg



SOLUTIONS DE GRAISSAGE

GRAISSAGE MONOPOINT - GAMME BOOSTER

DRIVE - Puissant et indépendant de la température
6 bar

20 références / 120 et 250 cm³

Exemple de références :

LUBER DRIVE KIT 120-UNIVERSAL +
LUBER DRIVE REFILL 120 UNIVERSAL +



READY - Fiable et économique

ATEX - 5 bar

13 références / 60 et 125 cm³

Exemple de référence :

LUBER READY HEAVY DUTY +



SMART - Efficace et précis

ATEX - indépendant de la température - 6 bar

12 références / 125 cm³

Exemple de références :

LUBER SMART 125 HEAVY DUTY+
LUBER SMART REFILL 125 HEAVY DUTY+



KIT D'INSTALLATION - Pour la gamme booster

Usage standard ou difficile

10 références

Exemple de référence :

LUBER HDKIT 1P 30mm BEAM CLAMP



PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL

Référence : LUB GREASE GUN SET

GRAISSAGE MULTIPOINT GAMME POLIPUMP

Alimentation électrique 12-24 V /

80 bar / capacité du réservoir 2 L / 12 à 35 sorties

12 références

Exemple de référence :

POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-IND



UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET SERVICES DE MAINTENANCE

Dédiée à enrichir votre expérience
en matière de roulements



Experts
& Tools


*Service disponible selon le pays

MONTAGE À CHAUD

Appareils de chauffage par induction - Gamme SmartTEMP




L'outil idéal pour chauffer roulements et pignons en toute sécurité.




SmartTEMP S
50 kg max




SmartTEMP M
100 kg max




SmartTEMP L
200 kg max



SmartTEMP XL / XL PIVOT
400 kg max




SmartTEMP XXL
800 kg max



SmartTEMP XXXL
1600 kg max

Exemple de référence :
TOOL SMART TEMP L / induction heater

MONTAGE ET DÉMONTAGE HYDRAULIQUES



ECROU HYDRAULIQUE - Gamme HMV

84 références pour un diamètre d'arbre allant de 50 mm à 1000 mm

Exemple de référence :
TOOL HMV10 EBF / Hydraulic nut



KIT POMPE HYDRAULIQUE MANUELLE

2 références 700 bar, 0,3 L et 0,9 L

Exemple de référence :
TOOL PUMP SET 700B-0,3L / pump with acc



HUILE POUR POMPE 700B 1 L

Référence :
TOOL HYDRAULIC OIL 1L



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET PUSH-PULLER - Outil 3-en-1

Capacité de 8 t (poussée et prise interne) et de 12 t (extraction)

Référence :
TOOL PUSH/PULLER 8/12 Tons



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE AUTO-CENTRANT

4 références - 4 t / 12 t / 20 t / 30 t

Exemple de référence :
TOOL SCHP 4T / Self-center hyd puller




MALETTE D'ACCESSOIRES

2 références - Pour extracteurs hydrauliques 4 t et 12 t

Exemple de référence :
TOOL AS-SCHP 4T / acc set hyd puller



DÉMONTAGE MÉCANIQUE



EXTRACTEUR MANUEL AUTO-CENTRANT

3 références - 2 t / 3 t / 5 t

Exemple de référence :
TOOL SCMP 2/3-120 / Self-center mech puller



KIT EXTRACTEUR DE ROULEMENTS RIGIDES À BILLES

Diamètres d'alésage de roulement allant de 10 à 100 mm

Référence :
TOOL BBPS 10-100 / Ball bearing puller set



EXTRACTEUR MÉCANIQUE

Kit extracteur-décolleur

Référence :
TOOL BPES 10-105 / Back puller extract set



PLAQUE D'EXTRACTION 3 LAMES UNIVERSELLE

4 références - Pour une capacité de 4 à 30 t

Exemple de référence :
TOOL BP3S 50-210 / Tri-section back puller



KIT D'EXTRACTEUR PAR ALÉSAGE

2 références - Diamètres d'alésage de roulement 5 à 44 mm / 45 à 100 mm

Exemple de référence :
TOOL BP SET 5-44 / Bore Puller Set



MONTAGE À FROID



MALLETTE DE MONTAGE À FROID

Permet de monter jusqu'à 400 roulements, diamètres d'alésage de 10 à 50 mm
Tubes percuteurs en aluminium

Référence :
TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool Set



PÂTE DE MONTAGE

2 références - 60 g / 500 g

Permet d'éviter la corrosion de contact

Exemple de référence :
LUB MOUNTING PASTE / T60G



CLÉS À MAIN RÉGLABLES

10 références - Diamètres d'écrou de 15 à 180 mm

Clés à ergot et à créneau

Exemple de référence :
TOOL HS 35-50 / Hook Spanner



SÉCURITÉ ET MESURE

GANTS THERMORÉSISTANTS

Référence : TOOL GLOVE HEAT RESISTANT



THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

Référence : TOOL LASERTEMP 301 / IR Thermometer



CALES D'ÉPAISSEUR CALIBRÉES

Exemple de référence :
TOOL FEELER GAUGES 150

