



Brand of NTN corporation

EXCLUSIVIDAD



# ESTANQUEIDAD AGR: DISEÑADA PARA RESISTIR AMBIENTES CONTAMINADOS

## EL RODAMIENTO A TODA PRUEBA

### VENTAJAS

- Protección frente a las proyecciones en entornos difíciles
- Estanqueidad adaptada a la limpieza a alta presión
- Inserto lubricado a vida - eliminación de las operaciones de reengrase
- Tratamiento anticorrosión: zincado en todas las superficies exteriores (anillo interior, exterior y deflector)

### Sistema de estanqueidad AGR



LUBRICADO A VIDA


### Para una lubricación a vida:

Grasa de altas prestaciones con tasa de llenado de 90%:

- buena protección contra el desgaste
- adaptada para fuertes cargas

### Deflector zincado:

Equipado con una junta de 1 labio para sellar el contacto con el anillo exterior (zincado)



### Deflector:


Engarzado en el anillo interior (zincado)

### Triple labio L3:

Excelente protección contra la contaminación



Creados para aumentar la productividad, la eficiencia y la fiabilidad en los entornos agresivos



Los rodamientos insertos AGR no pueden combinarse con cualquier soporte debido a su junta reforzada.

Han sido diseñados para ser instalados en los soportes SNR de las series P, PE, F, FE, FL y FLE, pudiendo ser también combinados con soportes de otras series.

**Para más información sobre las combinaciones posibles, consúltenos.**



# RODAMIENTOS INSERTOS CON ESTANQUEIDAD TIPO AGR

**UC...AGR** apriete por tornillo hexagonal (2 sentidos de rotación posibles)

Designación	d	D	C	B	S	m	G	r	Capacidades de carga		Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	Din. (Cr)	Est. (Cor)	
<b>UC206AGR<sup>2</sup></b>	30	62	19	39	15,9	5	M6x1	0,6	19,5	11,2	0,31
<b>UC207AGR</b>	35	72	20	42,9	17,5	6,5	M8x1	1,1	25,7	15,2	0,5
<b>UC208AGR</b>	40	80	21	49,2	19	8	M8x1	1,1	29,6	18,2	0,63
<b>UC209AGR</b>	45	85	22	49,2	19	8	M8x1	1,1	31,85	20,8	0,73
<b>UC210AGR</b>	50	90	23	51,6	19	9	M8x1	1,1	35,1	23,2	0,8
<b>UC211AGR</b>	55	100	25	55,6	22,2	9	M8x1	1,5	43,55	29,2	1,1
<b>UC212AGR</b>	60	110	27	65,1	25,4	10,5	M10x1,25	1,5	52,5	32,8	1,37
<b>UC215AGR<sup>1</sup></b>	75	130	30	77,8	33,3	12	M12x1,25	2	66	49,5	2,16
<b>UC308AGR</b>	40	90	28	58 <sup>2</sup>	22,2 <sup>2</sup>	8,5	M10x1,25	2	40,56	24	1,1
<b>UC309AGR</b>	45	100	30	57	22	9	M10x1,25	2	53	31,8	1,26
<b>UC310AGR</b>	50	110	32	70	26	13	M10x1,25	2	61,75	37,8	1,85

<sup>1</sup>Bajo pedido (consultenos)

<sup>2</sup>Dimensiones de ancho superiores a la versión estándar

**EX...AGR** apriete por excéntrica (1 sentido de rotación)

Designación	d	D	C	B	B1	S	d1	m	B2	G	r	Capacidades de carga		Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	Din. (Cr)	Est. (Cor)	
<b>EX207AGR</b>	35	72	20	37,6	51,1	18,8	55,6	6,5	17,5	M8x1	1,1	25,7	15,2	0,64
<b>EX208AGR</b>	40	80	21	42,8	56,3	21,4	60,3	6,5	18,3	M8x1	1,1	29,6	18,2	0,74
<b>EX209AGR</b>	45	85	22	42,8	56,3	21,4	63,5	6,5	18,3	M8x1	1,1	31,85	20,8	0,87
<b>EX210AGR</b>	50	90	23	49,2	62,7	24,6	69,9	6,5	18,3	M8x1	1,1	35,1	23,2	1,01
<b>EX211AGR</b>	55	100	25	55,4	71,3	27,7	76,2	8	20,7	M10x1,25	1,5	43,55	29,2	1,35
<b>EX212AGR</b>	60	110	27	61,8	77,7	30,9	84,2	8	22,3	M10x1,25	1,5	52,5	32,8	1,67
<b>EX308AGR</b>	40	90	28	49,5 <sup>1</sup>	65,3 <sup>1</sup>	22,2 <sup>1</sup>	63,5	8	20,6	M10x1,25	2	40,65	24	1,28

<sup>1</sup> Dimensiones de ancho superiores a la versión estándar

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN-SNR ROULEMENTS. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN-SNR ROULEMENTS está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos de este apartado.  
 NTN-SNR ROULEMENTS no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.  
 © NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2022.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy  
 RCS ANNEXY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



Brands of  
**NTN** corporation

