

SOLUZIONI NTN-SNR KIT CUSCINETTI STAGNI PER CONVOGLIATORI


INDUSTRIA MINERARIA, ESTRATTIVA E CEMENTIFICI

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You



CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- Maggior durata operativa del cuscinetto
- Costi di manutenzione ridotti
- Riduzione dell'impatto ambientale
- Intercambiabilità con cuscinetti standard aperti



**CREATI PER AUMENTARE
PRODUTTIVITÀ,
PRESTAZIONI E
AFFIDABILITÀ IN
AMBIENTI AGGRESSIVI**

SCEGLIETE IL TUTTO IN 1

Vantaggi del kit

- Nessun errore nella scelta dei componenti
- Ordine e stoccaggio estremamente semplici (1 solo riferimento da gestire invece di 3)
- Nessun rischio di dimenticare qualche componente in fase di montaggio
- Kit di montaggio per supporto fisso o libero (2 in 1)*

* Montaggio su supporto in ghisa standard serie SNC di NTN-SNR


KIT CUSCINETTI STAGNI PER CONVOGLIATORI



Diametri albero:
da 35 a 90 mm

26 codici di KIT disponibili:
13 con gioco normale
13 con gioco C3

Su richiesta, possibilità di estendere la gamma ad altri diametri albero



Designazione	Dimensioni di ingombro			Carico di fatica C_u	Capacità di carico di base		Fattori di calcolo				Velocità limite giri/min	Peso kg	Numero di fori	Dimensioni								Dimensioni parti adiacenti	
	d_1	D	B		C	C_0	e	Y_1	Y_2	Y_3				b	K	r_1	d_2	B_1	B_2	b_1	h	$D_a \text{ max.}$	$r_a \text{ max.}$
	mm			kN							mm												
KIT10X22208EAKW33EE	35	80	28	11,2	116	105	0,27	2,47	3,67	2,41	2300	1	3	5,4	2,5	1,1	58	46	13	6	2,5	73,9	1
KIT10X22209EAKW33EE	40	85	28	12,7	121	113	0,26	2,64	3,93	2,68	2100	1	3	5,8	2,5	1,1	65	39	13	6	2,5	78,7	1
KIT10X22210EAKW33EE	45	90	28	14,5	130	124	0,24	2,84	4,23	2,78	2000	1,1	3	5,8	2,5	1,1	70	42	14	6	2,5	83	1
KIT10X22211EAKW33EE	50	100	31	18	155	148	0,23	2,95	4,4	2,89	1800	1,4	3	6,4	3	1,5	75	45	14	7	3	93,9	1,5
KIT10X22212EAKW33EE	55	110	34	22,1	187	181	0,24	2,84	4,23	2,78	1600	1,8	3	6,9	3	1,5	80	47	14	7	3	102,5	1,5
KIT10X22213EAKW33EE	60	120	38	25,2	226	224	0,24	2,79	4,15	2,73	1500	2,5	3	7,8	3,5	1,5	85	65	15	7	3	116,4	1,5
KIT10X22214EAKW33EE	60	125	38	28,8	235	240	0,22	3,01	4,48	2,94	1400	2,6	3	7,4	3,5	1,5	92	52	15	8	3,5	117,1	1,5
KIT10X22215EAKW33EE	65	130	38	30,3	224	249	0,22	3,14	4,67	3,07	1300	2,9	3	7,4	3,5	1,5	98	55	16	8	3,5	121,6	1,5
KIT10X22216EAKW33EE	70	140	40	34,5	278	287	0,22	3,14	4,67	3,07	1200	3,5	3	7,9	3,5	2	105	59	18	8	3,5	131,5	2
KIT10X22217EAKW33EE	75	150	44	38,8	324	330	0,22	3,07	4,57	3	1200	4,2	3	7,9	3,5	2	110	63	19	8	3,5	140,8	2
KIT10X22218EAKW33EE	80	160	48	43,3	384	398	0,23	2,9	4,31	2,83	1000	5,3	3	10	4,5	2	120	73	19	10	4	149	2
KIT10X22219EAKW33EE	85	170	51	47,9	416	417	0,23	2,95	4,4	2,89	1100	6,3	3	9,9	4,5	2,1	125	90	20	10	4	158	2
KIT10X22220EAKW33EE	90	180	55	53	472	495	0,24	2,84	4,23	2,78	1000	7,5	3	11	5	2,1	130	97	21	10	4	168	2

Questo documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione scritta di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente. Nonostante la cura e l'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori ed omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento. © NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2017.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com