

GAGNEZ SUR LA DURÉE DE VIE DE VOS ROULEMENTS

Choisissez la graisse adaptée

NTN-SNR simplifie votre choix avec sa gamme de graisses professionnelles

UNIVERSAL Multi purpose

Votre application correspond à des conditions d'utilisation générales. Vos roulements sont normalement chargés.

HEAVY DUTY High load

Votre application endure des efforts importants. Vos roulements supportent des niveaux de charge très élevés.

VIB Vibrations & shocks

Votre application génère beaucoup de chocs ou un niveau élevé de vibrations. Vos roulements subissent des accélérations très importantes.

HIGH TEMP High temperature

Votre application génère beaucoup de chaleur. Vos roulements opèrent continuellement au-dessus de 130°C.

UNIVERSAL Multi purpose



Graisse à usage général, pour l'industrie et l'automobile

Avantages : Bon comportement en présence d'eau, excellente protection contre l'usure et la corrosion.

Applications types : Equipements agricoles, machines à laver, matériel de manutention, mécanique générale, moteurs électriques de faible puissance, roulements de roue automobile, petit outillage...

Plage de température : -25 à +140 °C



HEAVY DUTY High load

Graisse de première qualité extrême pression, multi service, destinée aux applications intensives dans les industries lourdes : sidérurgie, construction, transport...

Avantages : Excellente tenue sous fortes charges y compris à vitesse élevée, bon comportement en présence d'eau, excellente protection contre l'usure et la corrosion.

Applications types : Convoyeurs, engins de levage, moyeux de roue de camion, moteurs électriques de forte puissance, pompes à eau, presses...

Plage de température : -25 à +140 °C



VIB Vibrations & shocks




Elle offre une parfaite lubrification des pièces soumises à des vibrations importantes ou des chocs. Recommandée pour les carrières, cimenteries, travaux publics et agricoles et les applications chargées en milieu humide papeteries, forages...

Avantages : Excellente tenue aux chocs et aux vibrations ainsi qu'aux fortes charges, excellente résistance à l'eau garantissant des graissages de longue durée.

Applications types : Axes de godet, broyeurs, concasseurs, cribles vibrants, machines à laver, ventilateurs industriels...

Plage de température : -20°C à +140°C



HIGH TEMP High temperature

Solution idéale pour la lubrification de longue durée à haute température jusqu'à +150°C. Accepte des pointes occasionnelles à +175°C.

Avantages : Tenue extrêmement longue à haute température, excellente protection contre l'usure et la corrosion, pour roulements à billes ou à rouleaux, pour axe horizontal ou vertical.

Applications types : Machines textiles, machines de transformation du papier, ventilateurs à chaud, séchoirs, galets tendeurs, pompes à eau en automobile...

Large plage de température : -40°C à +160°C



Experts & Tools With You

- Vous assiste dans vos tâches de maintenance et de mise en œuvre de vos roulements : Conseils en lubrification, formations, assistance technique, diagnostic de vos roulements ou machines tournantes, audits de votre organisation en maintenance.
- Vous rend la vie plus facile et plus sûre grâce à une gamme d'outils et de produits de maintenance adaptés : extracteurs, décolleurs, chauffe-roulements, clés, écrous hydrauliques et pompes, thermomètres,...

Pour plus d'informations
sur l'ensemble de notre offre contactez NTN-SNR
Experts & Tools sur notre site web
www.ntn-snr.com

Chez votre distributeur



www.ntn-snr.com