



DRIVE BOOSTER

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ-
СКИХ ОДНОТОЧЕЧНЫХ
ЛУБРИКАТОРОВ

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You

Независимость Мощность Точность

Для различных отраслей **промышленности:**

- Цементная промышленность
- Сталелитейная промышленность
- Горнодобывающая промышленность
- Карьерные разработки

Идеален для Вашего **оборудования:**




Электромоторы



Конвейеры



Вентиляторы



Насосы

Технические данные

- Многоразовый электромеханический привод
- Простое наполнение картриджей
- Светодиодные индикаторы (красный/зелёный)
- Прозрачный картридж
- Мгновенная активация

Возможность перенастройки и остановки системы

Период расхода от 1 до 12 месяцев

Набор щелочных батарей высокой ёмкости


Ёмкость 120 и 250 см³

Максимальное давление на выходе 6 бар

Уровень влагопылезащищенности по IP65

Подходит для использования при температуре окружающей среды от -10°C до +60°C C

Размеры : Картридж 120 : Ø 75 x 178 мм
 Картридж 250 : Ø 75 x 228 мм



DRIVE BOOSTER 120 и 250

Преимущества:

- **Прост в управлении:** многофункциональный ЖК-дисплей с кнопкой управления и удобными настройками (расходный период от 1 до 12 месяцев с возможностью регулирования и остановки в любое время)
- **Высокая мощность и удобство использования** в загрязненных труднодоступных местах: давление в 6 бар позволяет проводить монтаж на расстоянии до 5 метров, влагопылезащищенность по IP65;
- **Быстрый визуальный контроль:** многоцветный электромеханический привод, ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы для обозначения статуса работы

> **В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ,**
ВЫБИРАЙТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ СМАЗКУ ДЛЯ
ВАШЕГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛУБРИКАТОРА



UNIVERSAL +



HEAVY DUTY +



VIB

ОПИСАНИЕ			
	Универсальная смазка для промышленного применения	Подходит для очень высоких нагрузок, эффективна в различных применениях, разработана для использования в тяжёлых рабочих условиях	Оборудование, подверженное вибрациям или ударам. Для работы в условиях высоких нагрузок и повышенной влажности
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ			
	Сельскохозяйственное оборудование, подъёмно-транспортное оборудование, механическое оборудование, маломощные электромоторы и т.д	Тяжелая промышленность: металлургия, строительство, транспорт, конвейеры, подъёмное оборудование, водяные насосы и т.д.	Шахты, цементные заводы, работы на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности: целлюлозно-бумажная промышленность, буровые установки, дробилки, грохоты и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Загуститель	Литий-кальциевый	Литиевый	Литий-кальциевый
Масло	Минеральное	Минеральное	Полусинтетическое
Рабочая температура	-30°C/+130°C	-30°C/+150°C	-20°C/+140°C
Вязкость при 40°C	220 сСт	150 сСт	360 сСт



HIGH TEMP



FOOD



FOOD CHAIN OIL



CHAIN OIL

Эта смазка идеальна для долгосрочного смазывания в условиях высокой температуры до +150°C. Допустимы пики температур до +175°C

Смазка широкого назначения для пищевой и фармацевтической промышленности. Соответствует рекомендациям NSF-H1

Смазочное масло для пищевой и фармацевтической промышленности. Соответствует требованиям NSF-H1

Синтетическое масло для промышленных цепей для работы в условиях высоких температур

Текстильные машины, оборудование для переработки бумаги, вентиляторы горячего дутья, суши, водяные насосы, и т.д.

Упаковочные машины, оборудование для молочного производства, изготовления макаронных и кондитерских изделий, оборудование на мясокомбинатах и т.д.

Прямая, коническая и червячная передачи, основные подшипники, шарниры механизмов. Подходит для смазывания подъемников, приводных валов и цепей даже при низких температурах

Машины для переработки текстиля и пластмассы: для всех типов цепей, рамы, смазанные маслом

Полимоочевина	Алюминиевый комплекс	•	•
Полусинтетическое	Парафиновое минеральное масло	Эфир + полиальфаолефины	Эфир + полиальфаолефины
-40°C/+160°C	-30°C/+120°C	-30°C/ +120°C	-20°C/+250°C
160 сСт	195 сСт	220 сСт	320 сСт



Полный ассортимент на нашем сайте.

Ваш дистрибьютор NTN-SNR:

Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.

NTN-SNR ROULEMENTS не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.

© NTN-SNR ROULEMENTS, Международное авторское право 2019.



www.ntn-snr.com



With You

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com