

Polipump Tabela wyboru metody

1. Wybór pompy

POLIPUMP IND Do wszystkich aplikacji przemysłowych	12 VDC	OZNACZENIE	Liczba wyjść	Kod SAP	Ilość
		POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-IND_0888270	12	308492	
	24 VDC	POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-IND_0888272	35	308500	
		POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-IND_0888273	12	308494	1*
POLIPUMP NRUN Pojazdy ciężarowe (ciężarówki, koparki, itp....)	12 VDC	POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-NRUN_0888276	12	308493	
		POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-NRUN_0888278	35	308501	
	24 VDC	POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-NRUN_0888279	12	308495	
		POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-NRUN_0888281	35	308503	

2. Wybór elementów pompujących

OZNACZENIE	Kod koloru	Kod SAP	Ilość
PUMPING UNIT 0.02cc - RED_0888451	CZERWONY	308508	6*
PUMPING UNIT 0.03cc - GREEN_0888452	ZIEŁONY	308509	4*
PUMPING UNIT 0.04cc - YELLOW_0888453	ZÓŁTY	308510	
PUMPING UNIT 0.08cc - BLUE_0888454	NIEBIESKI	308511	
PUMPING UNIT 0.10cc - GREY_0888455	SZARY	308512	
PUMPING UNIT 0.13cc - BLACK_0888456	CZARNY	308513	

3. Wbór złączy i przewodów


Złącza	OZNACZENIE	Kod SAP	Ilość
	PUSH-IN- M6X1 D4_3084579  (65 bar max.)	311555	10*
	PUSH-IN-90 M6X1 D4_3084613  (65 bar max.)	311558	
	PUSH-IN-GIR.90 M8X1 TUBO4_3084731  (150 bar max.)	311560	
	CONN-ELBOW PUSH-IN M10X1 D4_3084654  (65 bar max.)	311561	
	SWIVEL CONN-STRAIGHT 90-Ø4-1/8_3084638  (65 bar max.)	311562	
STRAIGHTPUSH-IN-CONN 1/8 D4_3084577  (65 bar max.)		311557	
Przewód bez smaru	TUBE-NYLON 6 4X2 BLACK-25M_5717258 (65 bar max.)	310717	2*
Przewód ze smarem	TUBE-NYLON6 4X2 BLACK-25M GREASE_5717259 (65 bar max.)	310718	

4. Smary i zestawy do uzupełniania pojemników ze smarem

OZNACZENIE	Kod SAP	Ilość
KIT CARTRIDGE GREASE FILLING_0888038	308475	1*
FITTING 90° M22 x 1,5 - M/F - 3077222 (dla zestawu uzupełniającego)	370658	
LUB UNIVERSAL GREASE - C400g	722534	
LUB HEAVY DUTY GREASE - C400g	722538	
LUB VIB 400 GREASE - C450g	722540	
LUB HIGH TEMP MP GREASE / C400g	467254	
LUB FOOD GR GREASE - C400g	726673	1*
LUB LOW TEMP GREASE - C400g	727228	
LUB ULTRA HIGH TEMP/C800G	365488	

5. Zbiornik

OZNACZENIE	Kod SAP	Ilość
Segment zbiornika_888116	326966	1*



Przykład aplikacji

Przemysł : spożywczy
Aplikacja : maszyna pakująca
Temperatura : 25°C
Smar : FOOD GR
Liczba punktów smarowania :
• 4 łożyska 22210 5g (cm³)/tydzień
• 6 łożysk 22206 3,4g (cm³)/tydzień

Zasilanie : 24 VDC
Dodatkowe informacje :
• M6X1
• Odległość : 1 łożysko 22210 i 22206 do 10 metrów, inne do 3 metrów
• Napełnianie pompy za pomocą odpowiedniego pistoletu (zestaw zbiorników + 1 zbiornik)

→ **Części do zamówienia**
Pumpa : Polipump 24 VDC 12 PUM
Elementy pompujące :
a) 5g (cm³)/tydzień : 0,03cm³, ustawienie na 4 cykle/dzień**
b) 3g (cm³)/tydzień: 0,02cm³, ustawienie na 24 cykle/dzień**
Złącza : 10 złączy M6X1
Przewód : 2 przewody po 25 metrów

**Wyniki przygotowane na podstawie tabeli wyboru znajdującej się na naszej stronie internetowej.



NTN
Make the world **NAMERAKA**



DOC_LI_POLIPUMP_ARGZ_Pla - © NTN Europe 10/25 - Photos : © Pedro Studio Photos - Shutterstock

Ten dokument jest wyłączną własnością NTN Europe. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN Europe jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji. NTN Europe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
© NTN Europe, międzynarodowe prawa autorskie 2025.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com



POLIPUMP


Łatwy w obsłudze system centralnego smarowania



System smarowania wielopunktowego w 4 krokach


Od 1 do 35 punktów smarnych na odległości do 20 metrów

1 Wybierz numer i typ elementu pompującego




2 Podłącz pompę do zasilania zgodnie z jej przeznaczeniem

IND
Aplikacje przemysłowe




NRUN – Pojazdy ciężarowe (ciężarówki, koparki, itp.)




3 Uzupelnianie pojemnika



Metoda 1 (zalecana)



Metoda 2



Dane techniczne

→ **Pompy**
2 modele pomp

- 1 - 12 elementów pompujących
- 1 - 35 elementów pompujących

→ **Zasilanie**

- 12VDC lub 24VDC

→ **12 ustawie na panelu sterowania**

2 cykle/min to ustawienie przeznaczone do rozruchu urządzenia

→ **6 typów elementów pompujących**

→ **Zbiornik - 2 litry**

→ **Rodzaj smaru** : NLGI00 do NLGI2*

→ **Klasa ochrony** : IP65

→ **Temperatura pracy** : -10°C do +60°C


→ **Maksymalne ciśnienie**

80 barów (dla maksymalnie 12 elementów pompujących)

50 barów (dla maksymalnie 24 elementów pompujących)

30 barów (dla maksymalnie 35 elementów pompujących)

* Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujecie Państwo smarów silikonowych.




4 Panel kontrolny

Zwiększ / Zmniejsz
człotliwość cykli smarowania


Łta dioda LED
Sygnalizuje o wyl czeniu blokady

Zielona dioda LED
Sygnalizuje trwaj cy cykl smarowania

Przerwy w smarowaniu
pomi dzy ka dym cyklem



Cykl smarowania
minuta/godzina/dzie



Alarm
Zapewzczenie przed przeci eniem silnika. Mo liwe zatkanie przewodu lub zbyt długi czas cyklu.

Alarm
Niski poziom smaru

Alarm
Problem z zasilaniem. Niskie lub zbyt wysokie napi cie.