



CUSCINETTI A RULLINI

La gamma di riferimento **made in Japan**

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You

NTN-SNR La forza di un gruppo



NTN Corporation, uno dei leader mondiali nel settore dei cuscinetti, è specializzata in particolare in progettazione, sviluppo e produzione di cuscinetti a rullini e a rulli.

Con NTN-SNR ROULEMENTS, beneficate del suo know-how grazie a:

- un'ampia gamma di cuscinetti a rullini, rulli e componenti
- una posizione da leader indiscusso in Giappone per le applicazioni industriali
- oltre 50 anni di esperienza nella progettazione e produzione di questi prodotti
- la ricerca sistematica dell'eccellenza, dimostrata da un alto livello di prestazioni e da una qualità straordinaria
- durate operative elevate e assoluta affidabilità, riconosciuta e utilizzata da migliaia di clienti in tutto il mondo

In qualità di esperto nella gestione del ciclo di vita dei prodotti, NTN-SNR si distingue per la prossimità ai clienti e l'impegno dimostrati dai propri team.

**NTN-SNR È SINONIMO DI AFFIDABILITÀ
E PRESTAZIONI ELEVATE.**



SOMMARIO

La gamma di riferimento made in Japan	4
Settori di attività e applicazioni	6
Guida preliminare alla selezione	12
Guida alla selezione	13
Presentazione della gamma di prodotti	
Gabbie a rullini	16
Gabbie a rullini per imbiellaggi	17
Astucci a rullini	18
Cuscinetti a rullini con anelli massicci	20
Cuscinetti a rullini con anelli massicci, separabili	22
Anelli interni	23
Cuscinetti combinati	24
Cuscinetti assiali	26
Seguicamma	28
Perni folli su asse	30
Componenti: Rullini / Anelli di arresto / Anelli di tenuta	33
Sommario tecnico	34

La gamma di riferimento made in Japan

Qualità Premium al Vostro servizio



NTN HA IL CUSCINETTO CHE VI SERVE

LA PIÙ AMPIA GAMMA SUL MERCATO

- Gabbie a rullini
- Astucci a rullini
- Cuscinetti a rullini con anelli massicci
- Cuscinetti combinati
- Seguicamma e perni folli su asse
- Cuscinetti assiali a rullini
- Componenti



UN KNOW-HOW MADE IN JAPAN

NTN, IL N°1 DEI CUSCINETTI A RULLINI E A RULLI IN GIAPPONE


Con un know-how 100% giapponese, dalla progettazione alla produzione, i prodotti di NTN sono testati dai più grandi nomi dell'industria mondiale da oltre 50 anni.



QUALITÀ PREMIUM RICONOSCIUTA

LA NOSTRA SELEZIONE DELL'ACCIAIO FA LA DIFFERENZA

Scegliendo un acciaio di qualità superiore, combinato con un design ultra-compatto, rigido e in grado di supportare elevati carichi radiali, NTN offre cuscinetti con una maggiore durata operativa, fino a 3 volte più lunga rispetto allo standard.



DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NELLE VOSTRE VICINANZE

UNO STOCK EUROPEO PER BREVI TEMPI DI CONSEGNA

NTN-SNR mantiene uno stock di oltre 2'000 riferimenti in Francia per fornire la massima disponibilità, oltre ad avere uno stock globale centralizzato in Giappone. Per verificare la disponibilità dei nostri prodotti in tempo reale, consultate il nostro portale e-Shop.

(eshop.ntn-snr.com)



SERVIZIO E ASSISTENZA A VOSTRA DISPOSIZIONE

SUPPORTO TECNICO CON SEDE IN EUROPA PER ASSISTervi

Studi personalizzati, consigli per le Vostre applicazioni specifiche, formazione Experts&Tools, i nostri esperti NTN-SNR sono sempre presenti al Vostro fianco.



I nostri strumenti on line:

- EQUIVALENZE
- SCHEDE TECNICHE
- ORDINI




Guarda il nostro video su
You Tube





I CUSCINETTI A RULLINI SONO ESSENZIALI OGNI GIORNO E IN NUMEROSI SETTORI DI ATTIVITÀ E APPLICAZIONI.

Ovunque serva compattezza, laddove i requisiti di affidabilità e durata operativa sono imprescindibili, NTN ha la soluzione nella sua offerta di cuscinetti a rullini. Con oltre 320 milioni di articoli prodotti ogni anno e grazie a ormai 50 anni di collaborazione con i produttori di macchine e impianti (OEM), NTN ha acquisito un know-how che mette oggi al servizio di migliaia di clienti.



ATTREZZATURE PORTATILI MOTORIZZATE

MOTOSEGA

I requisiti estremi di questa applicazione esaltano le naturali qualità dei cuscinetti a rullini NTN: compattezza, elevata capacità di carico, resistenza al surriscaldamento (motore) e lubrificazione limite. NTN è il fornitore scelto dai produttori di motoseghe professionali leader a livello mondiale.




MOTORE TERMICO ①: GABBIA H

➤ Nello sviluppo di motori termici, la progettazione dei cuscinetti di albero a gomito e dei cuscinetti a rullini posizionati alle estremità delle bielle è complessa: alte temperature, scarse condizioni di lubrificazione e carichi elevati, in particolare dovuti ad altissime forze centrifughe. I motori a due tempi delle motoseghe sono applicazioni esigenti che NTN è in grado di gestire con i suoi cuscinetti a rullini. I nostri cuscinetti sono stati testati nelle condizioni di esercizio più severe, riuscendo a dimostrare la loro superiorità tecnica.

Grazie al perfetto controllo dei processi di progettazione e produzione, utilizzando i migliori materiali, trattamenti termici e superficiali, la gabbia a rullini di tipo H è diventata un prodotto di riferimento su questo mercato. Milioni di motoseghe professionali in tutto il mondo sono dotate di questo prodotto NTN.

DUE RUOTE MOTO

Scelti dai principali costruttori di due ruote, i cuscinetti a rullini NTN garantiscono la massima sicurezza e una durata operativa eccezionale. Chilometro dopo chilometro, dallo scooter alle moto sportive da competizione, NTN è sempre garanzia di massima tranquillità.



MOTORINO D'AVVIAMENTO ①: K

- ▶ La gabbia a rullini è soggetta a una forte accelerazione e a un'elevata coppia di avviamento a ogni utilizzo.

ALBERO MOTORE ②: KBK

- ▶ La gabbia a rullini per imbiellaggi supporta carichi elevati dovuti alla forza centrifuga particolarmente forte.

TRASMISSIONE ③: NK

- ▶ Le grandi variazioni di velocità, gli impatti nella trasmissione durante i cambi di marcia sollecitano moltissimo i cuscinetti del cambio. L'anello esterno massiccio consente di compensare la relativa mancanza di rigidità del carter.

ARTICOLAZIONE DEL BRACCIO DI SOSPENSIONE ④: HK E HMK

- ▶ L'astuccio a rullini con lubrificazione solida (LP03) è particolarmente adatto per applicazioni oscillanti; è progettato per non dovere mai essere sostituito nel corso della durata di vita della moto.

MACCHINE DA COSTRUZIONE ESCAVATORE

I macchinari per l'edilizia utilizzano un gran numero di cuscinetti a rullini, tutti disponibili nella gamma NTN. Affidabilità e robustezza sono i punti chiave ricercati dagli utilizzatori, motivo per cui NTN ha fornito da decenni i costruttori leader mondiali.



POMPA A CILINDRATA VARIABILE ①: GPK

- Questo cuscinetto a forma di culla funziona con un movimento oscillante. Viene utilizzato per consentire il movimento angolare della piastra oscillante della pompa idraulica, da cui dipende direttamente la portata istantanea della pompa. Oltre a essere compatto, la precisione di funzionamento di questo cuscinetto garantisce un eccellente controllo delle variazioni di portata della pompa idraulica a cilindrata variabile.

RIDUTTORE A VITE SENZA FINE (FINAL DRIVE) E SOVRASTRUTTURA EPICICLOIDALE PER ORIENTAMENTO TORRETTA ②: K

- Le gabbie a rullini vengono utilizzate nei riduttori epicicloidali. In questo tipo di trasmissione complessa, questi cuscinetti robusti e affidabili riescono a supportare carichi gravosi nonostante la notevole compattezza e le condizioni di funzionamento talvolta estreme, garantendo una durata operativa più lunga dell'apparecchiatura.

AGRICOLTURA FALCIATRICE

Le macchine agricole trainate sono sottoposte a dura prova: urti, polvere, umidità, fango...
Le stagioni si susseguono con il loro carico di perturbazioni varie e non è un caso se l'estrema robustezza dei cuscinetti a rullini NTN abbia conquistato anche i costruttori più esigenti.



SHAPER VERTICALE DEL MANDRINO ①: KR

- Il complesso movimento dei bracci della falciatrice è creato dai seguitacamma che ruotano sulla camma.

CUSCINETTO ASSIALE PER ROTAZIONE RUOTA ②: AXK + GS + WS

- Il cuscinetto assiale funge da interfaccia tra il telaio e la parte direzionale che comprende la ruota e ne consente l'orientazione durante le curve. Il cuscinetto assiale deve supportare il peso della falciatrice assorbendo gli impatti provenienti dalle ruote.

MACCHINARI E APPARECCHIATURE PASSERELLE D'IMBARCO

In un mondo industriale sempre più esigente, il funzionamento di macchinari e apparecchiature nella produzione industriale e nella logistica non tollera più i fermi. Spesso invisibili, i cuscinetti a rullini NTN sono tuttavia onnipresenti nelle fabbriche, come nella nostra vita quotidiana. Grazie alla loro affidabilità e durata operativa, sanno passare inosservati garantendo agli operatori il corretto funzionamento delle loro apparecchiature, fattore indispensabile per la loro produttività e le loro prestazioni.



ORIENTAMENTO ORIZZONTALE ①: KRV

- Il segucamma su asse a pieno riempimento (senza gabbia) viene utilizzato per guidare senza scosse la parte telescopica del tunnel nella prima sezione. Il perno rotola su una guida, viene sollecitato a bassa velocità ma con forti carichi (peso dei passeggeri con sbalzo molto elevato).

ORIENTAMENTO VERTICALE ②: NUKR

- Il segucamma con gabbia a due corone di rulli viene utilizzato nel telaio per portare il tunnel nella corretta posizione davanti al portello dell'aeromobile. Deve quindi resistere a un peso elevato, supportare urti e vibrazioni dovuti ai passeggeri che camminano nel tunnel e, ovviamente, attivare l'orientamento verticale rotolando su una guida. La progettazione di questo perno permette inoltre di supportare carichi assiali durante le manovre del tunnel.


GUIDA PRELIMINARE ALLA SCELTA

I cuscinetti a rullini NTN sono tutti caratterizzati da un ottimo rapporto capacità/ingombro. Per ottenere il massimo dalle loro prestazioni, è importante scegliere il tipo di cuscinetti a rullini in base a tre caratteristiche dell'alloggiamento e dell'albero: circolarità e rigidità, stato superficiale e durezza.

		Caratteristiche alloggiamento			Caratteristiche albero		
		Circolarità e rigidità	Stato superficiale (rugosità)	Durezza	Circolarità e rigidità	Stato superficiale (rugosità)	Durezza
	Gabbia a rullini	++	++	++	++	++	++
	Astuccio a rullini	++	+	+	++	++	++
	Cuscinetto con anelli massicci senza anello interno	+	+	0	++	++	++
	Cuscinetto con anelli massicci con anello interno	+	+	0	+	+	0
	Seguicamma (rotelle a giogo)	/	+(se il rullo rotola su una pista)	+(se il rullo rotola su una pista)	+	+	0
	Perno folle (rotelle con perno)	/	+(se il rullo rotola su una pista)	+(se il rullo rotola su una pista)	/	/	/

GUIDA ALLA SCELTA

Semplificate la ricerca selezionando il tipo di prodotto e le principali caratteristiche tecniche richieste.

Categoria	Carico radiale	Carico assiale	Velocità	Precisione	Facilità di montaggio	Serie	Tipo di cuscinetto	Caratteristiche principali	Pagina presentazione prodotto	Pagina rif. tecnico
 Gabbie a rullini						K	Gabbia a rullini	Gabbia lavorata, standard, molto rigida	16	36 - 40
						K..ZW	Gabbia a rullini	Gabbia lavorata con due corone di rullini	16	
						KMJ/PCJ	Gabbia a rullini	Gabbia acciaio stampato, profilo a M	16	
						KJ..S	Gabbia a rullini	Gabbia acciaio stampato, saldata	16	
						KV..S	Gabbia a rullini	Gabbia acciaio stampato molto spesso, molto rigido, saldata, profilo a V	16	
						GK	Gabbia a rullini in due metà	Gabbia lavorata in due metà	16	
 Gabbie a rullini per imbiellaggi						PK	Gabbia a rullini per testa di biella	Gabbia a rullini lavorata	17	41
						KMJ..S	Gabbia a rullini per testa di biella	Gabbia acciaio stampato, saldata	17	
						KBK	Gabbia a rullini per piede di biella	Gabbia lavorata	17	
						KV..S	Gabbia a rullini per piede di biella	Gabbia in acciaio stampato ad elevato spessore, molto rigida con profilo a V	17	
						H	Gabbia a rullini ad alte prestazioni	Gabbia speciale per alte velocità e carichi elevati	17	
 Astucci a rullini						HK/HKS	Astuccio a rullini senza fondello	Astuccio standard, gabbia in poliammide o acciaio	18	42 - 46
						HK..L/LL	Astuccio a rullini senza fondello	Astuccio standard, con tenute	18	
						HK..ZWD	Astuccio a rullini senza fondello	Astuccio con due corone di rullini	18	
						DCL/SCE	Astuccio a rullini senza fondello	Astuccio standard con dimensioni in pollici	18	
						HMK/DCH	Astuccio a rullini senza fondello	Astuccio ad alta capacità	18	
						HMK..L/LL	Astuccio a rullini senza fondello	Astuccio ad alta capacità, con tenute	18	
						HMK..ZWD	Astuccio a rullini senza fondello	Astuccio ad alta capacità con due corone	18	
						BK/BKS	Astuccio a rullini con fondello	Astuccio standard, gabbia in poliammide o acciaio	19	
						BK..L	Astuccio a rullini con fondello	Astuccio standard, con tenute	19	
						BK..ZWD	Astuccio a rullini con fondello	Astuccio standard con due corone di rullini	19	
 Cuscinetti a rullini con anelli massicci						RNA48/RNA49/ RNA59/RNA69	Cuscinetto senza anello interno	Anello esterno molto rigido, dimensioni secondo norma ISO 15	20	47 - 51
						RNA49..R	Cuscinetto senza anello interno	Anello esterno molto rigido, con orletti, dimensioni secondo norma ISO 15	20	
						RNA69..R	Cuscinetto senza anello interno	Anello esterno molto rigido, con orletti, dimensioni secondo norma ISO 15	20	
						NK/NKS/NKZ	Cuscinetto senza anello interno	Anello esterno molto rigido, ampia scelta di gabbie	20	
						NK..R/MR	Cuscinetto senza anello interno	Anello esterno molto rigido, con orletti, ampia scelta di gabbie	20	
						NA48/NA49/NA59	Cuscinetto con anello interno	Cuscinetto molto rigido, dimensioni secondo norma ISO 15	21	42 - 54
						NA49..R/ NA59..R/ NA69..R	Cuscinetto con anello interno	Cuscinetto molto rigido, dimensioni secondo norma ISO 15	21	
						NK..R+1R/MR+M1	Cuscinetto con anello interno	Cuscinetto molto rigido, ampia scelta di gabbie	21	
						NK+1R/NKS+1R	Cuscinetto con anello interno	Cuscinetto molto rigido, ampia scelta di gabbie	21	
						MONTAGGIO DIFFICILE	MONTAGGIO ABBASTANZA FACILE	MONTAGGIO FACILE		
						PRECISIONE MEDIA	PRECISIONE BUONA	PRECISIONE OTTIMA		
						NON ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ	ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ	MOLTO ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ		
						NON ADATTO	BASSA CAPACITÀ	BUONA CAPACITÀ		

GUIDA ALLA SCELTA (SEQUE)

Categoria	Carico radiale	Carico assiale	Velocità	Precisione	Facilità di montaggio	Serie	Tipo di cuscinetto	Caratteristiche principali	Pagina presentazione prodotto	Pagina rif. tecnico
 Cuscinetti a rullini con anelli massicci, tipo separabile	●	●	●	●	●	RNAO	Cuscinetto senza anello interno	Gabbia e anello esterno separabili per facilitare il montaggio	22	55
						RNAO..ZW	Cuscinetto senza anello interno	Gabbia con due corone e anello esterno separabili per facilitare il montaggio	22	
						NAO	Cuscinetto con anello interno	Gabbia, anello interno e anello esterno separabili per facilitare il montaggio	22	56
						NAO..ZW	Cuscinetto con anello interno	Gabbia con due corone, anello interno e anello esterno separabili per facilitare il montaggio	22	
 Cuscinetti combinati	●	●	●	●	●	NKX	Cuscinetto a rullini + cuscinetto assiale a sfere	Cuscinetto assiale a sfere senza fondello per supportare i carichi assiali (unidirezionale)	24	62
						NKX..Z	Cuscinetto a rullini + cuscinetto assiale a sfere	Cuscinetto assiale a sfere con deflettore per supportare i carichi assiali (unidirezionale)	24	
						NKXR	Cuscinetto a rullini + cuscinetto assiale a rulli	Cuscinetto assiale a rulli senza fondello per supportare i carichi assiali (unidirezionale)	25	
						NKXR..Z	Cuscinetto a rullini + cuscinetto assiale a rulli	Cuscinetto assiale a rulli con deflettore per supportare i carichi assiali (unidirezionale)	25	
						NK1A	Cuscinetto a rullini + sfere	Cuscinetto a sfere a tre punti di contatto per supportare i carichi assiali (bidirezionale)	24	63
						ARN	Cuscinetto a rullini + cuscinetto assiale a rulli	Cuscinetto bidirezionale a rulli ad alta capacità usato all'estremità di viti a sfere	25	
						 Cuscinetti assiali	●	●	●	●
K811/K812	Gabbia assiale	Gabbia a rulli cilindrici, in acciaio o alluminio	26							
K874	Gabbia assiale	Gabbia a rulli cilindrici in alluminio	26							
K893	Gabbia assiale	Gabbia a rulli cilindrici in alluminio	26							
811/812	Cuscinetto assiale completo	Cuscinetto a rulli cilindrici, rondelle massicce, gabbia K811 o K812	27	78						
874	Cuscinetto assiale completo	Cuscinetto a rulli cilindrici, rondelle massicce, gabbia K874	27							
893	Cuscinetto assiale completo	Cuscinetto a rulli cilindrici, rondelle massicce, gabbia K893	27							
AS	Rondella di cuscinetto assiale	Rondella di appoggio in lamiera d'acciaio stampata	27							
WS811/ WS812/ WS874/ WS893	Rondella di cuscinetto assiale	Rondella di appoggio massiccia guidata dal diametro esterno	27	77						
GS811/ GS812/ GS874/ GS893	Rondella di cuscinetto assiale	Rondella di appoggio massiccia guidata dal diametro interno	27							
						PRECISIONE MEDIA	PRECISIONE BUONA	PRECISIONE OTTIMA		
						NON ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ	ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ	MOLTO ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ		
						NON ADATTO	BASSA CAPACITÀ	BUONA CAPACITÀ		



GUIDA ALLA SCELTA (SEGUE E FINE)

Categoria	Carico radiale	Carico assiale	Velocità	Precisione	Facilità di montaggio	Serie	Tipo di cuscinetto	Caratteristiche principali	Pagina presentazione prodotto	Pagina rif. tecnico
	●		●		●	RNA22..LL	Seguicamma senza anello interno	Seguicamma a rullini adatto all'alta velocità, senza anello interno, con due tenute	28	71
						RNAB2	Seguicamma senza anello interno	Seguicamma a rullini adatto all'alta velocità, senza anello interno, di tipo separabile	28	
						NA22..LL	Seguicamma con anello interno	Seguicamma a rullini adatto all'alta velocità, con anello interno, con due tenute	28	72
	●	●	●	●	●	NATR	Seguicamma ad alta capacità	Seguicamma a rullini, ad alta capacità di carico radiale, tenuta labirinto	28	73
						NATR..LL	Seguicamma ad alta capacità	Seguicamma a rullini, ad alta capacità di carico radiale, con due tenute	28	
						NATV/NACV	Seguicamma ad alta capacità, senza gabbia	Seguicamma a rullini senza gabbia, ad alta capacità di carico ma bassa velocità ammissibile	29	73 - 75
						NATV..LL/ NACV..LL	Seguicamma ad alta capacità, senza gabbia	Seguicamma a rullini senza gabbia, a tenuta, ad alta capacità di carico ma bassa velocità ammissibile	29	
	●	●	●	NUTR2/NUTR3	Seguicamma ad altissima capacità	Seguicamma a rulli, ad altissima capacità di carico radiale, supporta anche carichi assiali	29			
				NUTW2/UTW3	Seguicamma ad altissima capacità	Seguicamma a rulli, ad altissima capacità di carico radiale, supporta anche carichi assiali	29			
	●	●	●		●	KR/CR	Perno folle con gabbia a rullini	Adatto all'alta velocità, versione senza tenute	30	64 - 67
						KR..LL	Perno folle con gabbia a rullini	Adatto all'alta velocità, versione con due tenute	30	
						KRT	Perno folle con gabbia a rullini	Adatto all'alta velocità, versione senza tenute, foro filettato	30	
						KRT..LL	Perno folle con gabbia a rullini	Adatto all'alta velocità, versione con due tenute, foro filettato	30	
						KRU	Perno folle con gabbia a rullini	Adatto all'alta velocità, versione senza tenute, foro filettato, perno eccentrico	30	
						KRV/CRV	Perno folle senza gabbia a rullini	Adatto a elevati carichi radiali, versione senza tenute	31	
	●	●	●		●	KRV..LL/ CRV..LL	Perno folle senza gabbia a rullini	Adatto a elevati carichi radiali, versione con tenute	31	70
						KRVT	Perno folle senza gabbia a rullini	Adatto a elevati carichi radiali, versione senza tenute, foro filettato	31	
						KRVT..LL	Perno folle senza gabbia a rullini	Adatto a elevati carichi radiali, versione con tenute, foro filettato	31	
						KRVU	Perno folle senza gabbia a rullini	Adatto a elevati carichi radiali, versione senza tenute, perno eccentrico	31	
						KRVU..LL	Perno folle senza gabbia a rullini	Adatto a elevati carichi radiali, versione con tenute, perno eccentrico	31	
						NUKR	Perno folle con gabbia a rulli	Adatto a elevatissimi carichi radiali e a carichi assiali moderati	32	
	●	●	●	NUKRT	Perno folle con gabbia a rulli	Adatto a elevatissimi carichi radiali e a carichi assiali moderati, foro filettato	32			
				NUKRU	Perno folle con gabbia a rulli	Adatto a elevatissimi carichi radiali e a carichi assiali moderati, foro filettato, perno eccentrico	32			
Anelli interni						1R/M1	Anello interno	Anello massiccio che serve da pista di rotolamento	23	-
Rullini						A	Rullino a punte tonde	Rullino semi-standard, può servire anche da spina o perno	33	-
						F	Rullino a estremità piatte	Rullino standard, può servire anche da spina o perno	33	
Anelli di arresto						BR	Anello di arresto	Anello di arresto per alloggiamento	33	-
						WR	Anello di arresto	Anello di arresto per albero	33	-
Tenute						G	Tenuta a labbro semplice, T°: da -25 a +120°C	Progettata per trattenere il grasso (non l'olio) e impedire la penetrazione di polvere	33	-
						GD	Tenuta a doppio labbro, T°da -25 a +120°C	Progettata per trattenere il grasso (non l'olio) e impedire la penetrazione di polvere	33	
						MONTAGGIO DIFFICILE MONTAGGIO ABBASTANZA FACILE MONTAGGIO FACILE				
						PRECISIONE MEDIA PRECISIONE BUONA PRECISIONE OTTIMA				
						NON ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ MOLTO ADATTO ALLE ALTE VELOCITÀ				
						NON ADATTO BASSA CAPACITÀ BUONA CAPACITÀ / ALTA CAPACITÀ / ALTISSIMA CAPACITÀ				

GABBIE A RULLINI



Descrizione:
Sono costituite da una singola gabbia, senza anello interno o esterno.
L'albero e l'alloggiamento sono usati come superficie della pista di rotolamento.

Vantaggio:
• Compatte e leggere



K / K..S / K..T2
Gabbia a rullini a una singola corona
Diametro dell'albero applicabile:
• Gabbia lavorata: da 3 a 285 mm
• Gabbia saldata (S): da 10 a 100 mm
• Gabbia in poliammide (T2): da 3 a 74 mm

K..ZW
Gabbia lavorata a due corone
Diametro dell'albero applicabile:
da 8 a 285 mm



KJ..S
Gabbia in lamiera d'acciaio, saldata
Diametro dell'albero applicabile:
da 20 a 40 mm

KMJ / KMJ..S / PCJ
Gabbia in acciaio stampato con profilo a M, monopezzo, punzonata o saldata
• **KMJ:** Serie metrica
• **PCJ:** Serie in pollici
Diametro dell'albero applicabile:
• monopezzo punzonata: da 15 a 100 mm
• saldata (S): da 10 a 40 mm



KV..S
Gabbia in acciaio stampato ad elevato spessore, con profilo a V, saldata
Diametro dell'albero applicabile:
da 7 a 100 mm


GK
Gabbia lavorata, tipo in due metà
Diametro dell'albero applicabile:
da 8 a 285 mm



DESIGNAZIONE



GABBIE A RULLINI PER IMBIELLAGGI



Descrizione:

Sono adatte per le condizioni gravose di imbiellaggi di motori e compressori di piccole e medie dimensioni. Supportano rapide variazioni di carichi e di direzioni di carichi, alte temperature e scarsa lubrificazione.

Vantaggi:

- Resistente a condizioni di funzionamento estreme grazie alla progettazione, ai materiali e ai processi produttivi utilizzati

Opzione:

- Possibili specifici trattamenti superficiali della gabbia per le applicazioni più gravose



KBK

Profilo a M - progettata per biella e piede di biella

Diametro dell'albero applicabile:
da 7 a 25 mm

KV..S

Gabbia in lamiera d'acciaio molto spessa, molto rigida, profilo a V

Diametro dell'albero applicabile:
da 7 a 100 mm



H

Gabbia ad altissime prestazioni

Diametro dell'albero applicabile:
da 10 a 38 mm

PK

Profilo a M - progettata per biella e piede di biella

Diametro dell'albero applicabile:
da 10 a 38 mm

Nota: Possibile trattamento superficiale sulla gabbia



KMJ..S


Gabbia in lamiera d'acciaio - profilo a M

Materiali gabbie: saldata

Diametro iscritto ai rullini:
da 10 a 38 mm

Nota: Possibile trattamento superficiale sulla gabbia

DESIGNAZIONE



ASTUCCI A RULLINI



Descrizione:

Gli astucci a rullini sono costituiti da rullini guidati da una gabbia e possono essere di tipo aperto o con un'estremità chiusa. L'anello esterno è formato da un'imbutito di precisione, ricavato da una sottile lastra di acciaio, ed è progettato per avere una precisione appropriata per la funzione prevista quando si inserisce con interferenza in un alloggiamento rigido. Dopo un adeguato montaggio per interferenza, questo cuscinetto non ha bisogno di un anello di bloccaggio o di un ritegno assiale per rimanere in posizione.

Vantaggi:

- elevatissima durezza grazie alla pista di rotolamento dell'anello esterno trattata termicamente
- Prestazioni di lunga durata per serie Eco, astuccio premium (suffisso F & FM)
- Di facile maneggevolezza

Opzione:

- Serie Heavy HMK inedita, che può supportare carichi estremi
- Disponibile con lubrificazione solida (suffisso LP03)

SENZA FONDELLO



HK / HKS

- **HK:** a una corona
- **HKS:** serie speciale

Diametro dell'albero applicabile:
da 3 a 50 mm

Nota:

- Suffisso F: durata operativa incrementata (fino a 3 volte)
- Suffisso M (abbinato al suffisso F): facilità di montaggio (è possibile montarlo da entrambi i lati)

HK..L

Serie con una tenuta

Diametro dell'albero applicabile:

da 12 a 50 mm

Tenuta: un lato



HK..LL

Serie con due tenute

Diametro dell'albero applicabile:

da 12 a 50 mm

Tenuta: su ambo i lati



HK..ZWD

Due corone

Diametro dell'albero applicabile:

da 15 a 30 mm

Nota: Foro di lubrificazione sull'anello esterno (D)



SENZA FONDELLO AD ALTA CAPACITÀ



HMK / DCH

- **HMK:** Serie metrica
- **DCH:** Serie in pollici

Diametro dell'albero applicabile:
da 8 a 50 mm

HMK..ZWD

Due corone

Diametro dell'albero applicabile:

da 38 a 50 mm

Nota: Foro di lubrificazione sull'anello esterno (D)

HMK..L

Serie con una tenuta

Diametro dell'albero applicabile:

da 8 a 50 mm

Tenuta: Un lato

Nota: La lunghezza del cuscinetto e la capacità di carico sono inferiori a quelli della serie HMK a pari dimensioni



HMK..LL

Serie con due tenute

Diametro dell'albero applicabile:

da 8 a 50 mm

Tenuta: Due lati

Nota: La capacità di carico è inferiore a quella della serie HMK a pari dimensioni



CON FONDELLO



BK / BKS

- **BK**: una corona
 - **BKS**: Serie speciale
- Diametro dell'albero applicabile:**
da 3 a 50 mm



BK..L

A una corona, con una tenuta
Diametro dell'albero applicabile:
da 15 a 30 mm


BK..ZWD

A due corone
Diametro dell'albero applicabile:
da 12 a 50 mm


Nota: Versione foro di lubrificazione
sull'anello esterno)



DESIGNAZIONE



CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLI MASSICCI



Descrizione:

Sono costituiti da un anello esterno massiccio, da rullini e da una gabbia. L'anello esterno e le gabbie dei rullini non sono separabili grazie agli spallamenti o alle piastre laterali. Sono adatti per alte velocità e carichi elevati.

Vantaggi:

- Ottima precisione di funzionamento
- Elevata rigidezza

Opzione:

- Sono disponibili con una o due tenute (suffisso L ed LL), ingrassate e adatte per temperatura di funzionamento tra -20°C e +120°C.

CUSCINETTO SENZA ANELLO INTERNO



RNA48 / RNA49 / RNA59 / RNA69

Dimensioni secondo le norme JIS B 15 o ISO 15 (serie 48/49/59/69)

Diametro dell'albero applicabile:

- da 145 a 390 mm (RNA48)
- da 7 a 12 mm (RNA49)
- da 20 a 160 mm (RNA59)
- da 22 a 110 mm (RNA69)

RNA49..R

Dimensioni secondo le norme JIS B 15 o ISO 15

Diametro dell'albero applicabile:

- da 14 a 490 mm
- da 14 a 58 mm (con tenuta)

Nota: Versione con spallamenti (R)



RNA69..R

Dimensioni secondo le norme JIS B 15 o ISO 15

Diametro dell'albero applicabile:

- da 16 a 35 mm
- da 40 a 110 mm (gabbia a due corone)

Nota: suffisso R, con orletti massicci su entrambi i lati dell'anello esterno

NK / NKS

- **NK:** Anello esterno a elevata rigidezza / alta precisione / versione standard

- **NKS:** versione NK con maggiore capacità di carico



Diametro inscritto ai rullini:

- da 5 a 12 mm (NK)
- Due piastre laterali: da 8 a 40 mm (NKS)
- Un orletto solido e una piastra laterale: da 43 a 110 mm (NKS)
- Due orletti: da 115 a 170 mm (NKS)



NK..R / NKS..R/ MR

Anello esterno solido con due orletti massicci

- **NK..R:** Serie di dimensioni metriche
- **NKS..R:** Serie di dimensioni metriche, elevata capacità di carico
- **MR:** Serie di dimensioni in pollici

Diametro inscritto ai rullini:

- da 14 a 165 mm (NK..R)
- da 115 a 170 mm (NKS..R)
- da 15,87 a 234,95 mm (MR)

CUSCINETTI CON ANELLI INTERNI



NA48 / NA49 / NA59

Dimensioni secondo le norme JIS B 15 o ISO 15

Diametro albero:

- da 120 a 380 mm (NA48)
- da 5 a 9 mm (NA49)
- da 15 a 140 mm (NA59)

Nota: A una oppure due corone

NA49..R / NA59..R / NA69..R

Dimensioni secondo le norme JIS B 15 o ISO 15

Diametro albero:

- da 5 a 9 mm (NA49..R)
- da 15 a 140 mm (NA59..R)
- da 120 a 380 mm (NA69..R)

Nota: A una oppure due corone



NK+1R / NKS+1R

- **NK+1R:** Gruppo costituito da un NK e un anello interno (1R)
- **NKS+1R:** Versione per elevata capacità di carico

Diametro albero:

- da 5 a 150 mm (NK+1R)
- da 6 a 150 mm (NKS+1R)

NK..R+1R / MR+M1

Serie con spallamenti

- **NK..R+1R:** Serie metrica
- **MR+ M1:** Serie in pollici

Diametro albero:

- da 10 a 150 mm (NK..R+1R)
- da 9,525 a 203,2 mm (MR+M1)



DESIGNAZIONE



8E- NK 14 / 16 C3 R LL ZW D PX1 /3AS Vn + 1R 10 x 14 x 16

TRATTAMENTO TERMICO

HL-: trattamento speciale per rullini, per il miglioramento delle condizioni di lubrificazione

7E-: Anello esterno in acciaio da cementazione

8E-: gabbia in acciaio da cementazione

8Q-: Gabbia nitratata

DIMENSIONI

RNA, NA: Codice alesaggio

NK: Diametro inscritto ai rulli / larghezza

MR: Quote in 1/16 di pollice; diametro inscritto ai rulli X diametro esterno X larghezza

TENUTA

L: Tenuta su un singolo lato

LL: Tenuta su entrambi i lati

OPZIONE

D: Con foro di lubrificazione

D1: Con scanalatura e foro di lubrificazione

CODICE DI PRECISIONE

P6: Classe 6

P5: Classe 5

PX1~PXn: Tolleranze speciali

OPZIONE

R: Anello esterno con orletto

T: Cuscinetto con maggiore capacità di carico

ESECUZIONE SPECIALE

X~Xn: Versione modificata rispetto alla prima versione standard

V1~Vn: Versione speciale che risponde a specifiche fuori standard

A, B, C: Costruzione interna modificata

ALESAGGIO

In mm:

Per i 1R

In 1/16" di pollice:

Per i M1

LARGHEZZA


In mm:

Per i 1R

In 1/16" di pollice:

Per i M1

CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLI MASSICCI, TIPO SEPARABILE



Descrizione:

L'anello esterno e la gabbia a rullini sono separabili poiché l'anello non ha né spallamento né scanalatura.
L'anello esterno non può regolare lo spostamento assiale della gabbia a rullini, perciò il cuscinetto deve essere montato in modo che la gabbia a rullini sia guidata dall'albero o dall'alloggiamento.

Vantaggi:

- Ottima precisione di funzionamento
- Il gioco può essere perfettamente gestito combinando opportunamente gli anelli interno ed esterno con la gabbia a rullini.
- L'anello interno e l'anello esterno possono essere forzati singolarmente su un albero o in un alloggiamento per facilitare il montaggio del cuscinetto.



RNAO

Anello esterno elevata rigidezza / alta precisione
Materiali gabbie: singola corona
Diametro iscritto ai rullini: da 5 a 100 mm

RNAO..ZW

Anello esterno elevata rigidezza / alta precisione
Materiali gabbie: Due corone
Diametro iscritto ai rullini: da 8 a 80 mm



NAO


Gruppo costituito da un RNAO e un anello interno (1R)
Diametro albero: da 8 a 90 mm

NAO..ZW

Gruppo costituito da un RNAO e un anello interno (1R)
Materiali gabbie: Due corone
Diametro albero: da 10 a 70 mm



DESIGNAZIONE



ANELLI INTERNI



Descrizione:

Molti cuscinetti a rullini utilizzano l'albero come superficie della pista di rotolamento senza l'uso di un anello interno. Tuttavia, consigliamo di utilizzare gli anelli interni con i cuscinetti a rullini, nel caso in cui l'albero non possa essere trattato termicamente o rettificato.




1R (IR) / M1 (MI)

- **1R:** Serie metrica
- **M1:** Serie in pollici

Diametro albero:

- da 5 a 440 mm (1R)
- da 9,525 a 203,2 mm (M1)

DESIGNAZIONE



CUSCINETTI COMBINATI



Descrizione:

Sono costituiti da un cuscinetto radiale a rullini per supportare un carico radiale e da un cuscinetto assiale a sfere o a rullini per supportare un carico assiale, combinato per formare un supporto.

Vantaggio:

- Due cuscinetti in uno: compattezza ed elevata capacità di carico radiale e assiale

CUSCINETTI A RULLINI CON CUSCINETTO ASSIALE A SFERE



NKX

Cuscinetto con cuscinetto assiale a sfere / tipo senza fondello / per carico assiale

Diametro albero: da 10 a 70 mm

Nota:

- Cuscinetto radiale: a rullini
- Cuscinetto assiale: a sfere

NKX..T2

Cuscinetto con cuscinetto assiale a sfere / tipo senza fondello / per carico assiale

Diametro albero: da 10 a 35 mm



NKX..T2Z

Cuscinetto con cuscinetto assiale a sfere / tipo senza fondello / per carico assiale / con deflettore

Diametro albero: da 10 a 35 mm

Nota:

Vantaggi del coperchio antipolvere:

- Rende il cuscinetto assiale non separabile
- Mantiene il grasso all'interno del cuscinetto
- Protegge il cuscinetto dalla contaminazione



NK1A59

Cuscinetto radiale a rullini + cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo supporta il carico assiale in una sola direzione

Diametro albero: da 15 a 70 mm

Nota:

Vantaggi del coperchio antipolvere:

- La migliore soluzione di cuscinetti combinati per un'elevata velocità sotto carico assiale leggero
- Anello interno di tipo separabile

CUSCINETTI A RULLINI CON CUSCINETTO ASSIALE A RULLI



NKXR

Cuscinetto radiale a rullini + cuscinetto assiale a rulli
Cuscinetto assiale a rulli di tipo separabile (senza coperchio antipolvere)
Diametro albero: da 15 a 50 mm

Nota:

- Il tipo NKXR supporta carichi assiali più elevati rispetto al tipo NKX
- Cuscinetto radiale senza anello interno, potrebbe essere associato all'anello interno adeguato 1R (IR)



AXN / ARN

Cuscinetto radiale a rullini con cuscinetto assiale a doppio effetto (AXN) o cuscinetto reggispira (ARN)
Progettato per supportare viti a ricircolazione di sfere di precisione

Diametro albero: AXN: da 20 a 50 mm
ARN: da 20 a 70 mm

Nota:

- prodotto solo secondo classe di tolleranza P5 e P4

NKXR con gabbia in poliammide (suffisso T2)

Diametro albero: da 15 a 50 mm



NKXR..T2Z

NKXR..T2 con coperchio antipolvere su cuscinetto assiale

Diametro albero: da 15 a 50 mm

Nota:

- Vantaggi del coperchio antipolvere:
- Rende il cuscinetto assiale non separabile
 - Mantiene il grasso all'interno del cuscinetto
 - Protegge il cuscinetto dalla contaminazione



DESIGNAZIONE

ALESAGGIO

SOLO PER I NK1A59

Codice alesaggio	00	01	02	03	04x5=20	05x5=25	06x5=30	...
Ø alesaggio	10	12	15	17	20	25	30	...

Per le altre serie: alesaggio in mm

SERIE

NKX 20 T2 Z

DIAMETRO ESTERNO

Per serie AXN e ARN:
Diametro foro + Diametro esterno in mm (es.: ARN 20 52 T2)


GABBIA

Vuota: Acciaio
T2: Poliammide
L1: Ottone

OPZIONE

Z: NKX o NKXR con protezione antipolvere
R: Anello esterno con orletto
A: Progettazione interna migliorata

CUSCINETTI ASSIALI



Descrizione:

A singolo o doppio effetto, sono progettati per supportare carichi assiali. La famiglia di cuscinetti assiali è composta da varie tipologie di prodotti: gabbie a rullini o rulli, rondella di cuscinetto assiale, anello interno, anello esterno, cuscinetto assiale completo.

Vantaggio:

- Un'ampia gamma di cuscinetti assiali completi, pronti per il montaggio
- I cuscinetti assiali a rulli potrebbero essere utilizzati senza le rondelle di cuscinetto per un design più compatto e leggero

Opzione:

- Ampia scelta di materiali per gabbie

GABBIA ASSIALE A RULLINI O RULLI



K811..T2 / K812..T2

Gabbia a rulli cilindrici in poliammide

Diametro albero:

- da 10 a 120 mm (K811)
- da 30 a 80 mm (K812)

Nota:

- Può essere utilizzato in combinazione con rondelle di cuscinetto WS e GS
- Conforme alle serie dimensionali 11 e 12 specificate nella norma JIS B 1512



K811..JW / K812..JW

Gabbia a rulli cilindrici in lamiera d'acciaio stampata

Diametro albero:

- da 10 a 90 mm

Nota:

- Può essere utilizzato in combinazione con rondelle di cuscinetto WS e GS
- Conforme alle serie dimensionali 11 e 12 specificate nella norma JIS B 1512



K874

Gabbia a rulli cilindrici in alluminio

Diametro albero:

- da 40 a 90 mm

Nota:

- Può essere utilizzato in combinazione con rondelle di cuscinetto WS e GS
- Conforme alle serie dimensionali 74 specificate nella norma JIS B 1512

K811 / K812

Gabbia a rulli cilindrici in alluminio

Diametro albero:

- da 130 a 160 mm (K811)
- da 85 a 140 mm (K812)

Nota:

- Può essere utilizzato in combinazione con rondelle di cuscinetto WS e GS
- Conforme alle serie dimensionali 11 e 12 specificate nella norma JIS B 1512



K893

Gabbia a rulli cilindrici in alluminio

Diametro albero:

- da 30 a 110 mm

Nota:

- Può essere utilizzato in combinazione con rondelle di cuscinetto WS e GS
- Conforme alle serie dimensionali 93 specificate nella norma JIS B 1513



AXK

Gabbie a rullini ed assemblaggi

Con gabbia in acciaio stampato:

Diametro albero:

- da 10 a 120 mm

Con gabbia in ottone ad alta resistenza:

Diametro albero:

- da 130 a 160 mm

Nota:

Può essere utilizzato in combinazione con rondelle di cuscinetto WS e GS



RONDELLE DI CUSCINETTO ASSIALE



GS811 / GS812 / GS874 / GS893

Rondella massiccia guidata dal diametro esterno

Diametro alloggiamento: da 24 a 200 mm

Spessore: da 2,5 a 16,5 mm



WS811 / WS812 / WS874 / WS893

Rondella massiccia guidata dall'albero (alesaggio)

Diametro albero: da 10 a 160 mm

Spessore: da 2,5 a 16,5 mm

Nota: rigidità e precisione di funzionamento maggiori rispetto a quelle della rondella di appoggio AS



AS11

Rondella in acciaio pressato sottile, utilizzata come anello interno ed esterno

Diametro albero: da 10 a 160 mm

Diametro alloggiamento: da 24 a 200 mm

Spessore: 1 mm

Nota: a causa del suo spessore di 1 mm, questa rondella di cuscinetto richiede un'adeguata rigidità e precisione del profilo delle parti adiacenti al cuscinetto assiale.

CUSCINETTI ASSIALI COMPLETI



811 / 812

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

811.. = K811.. + WS811.. + GS811..

812.. = K812.. + WS812.. + GS812..

Diametro albero:

• da 10 a 160 mm (811)

• da 30 a 140 mm (812)

Nota:

• Conforme alle serie di dimensioni 11 e 12 secondo norma JIS B 1512

• Gabbia standard in lega di alluminio

• Gabbia in acciaio stampato con suffisso J



893

Cuscinetto a rulli cilindrici - 893.. = K893.. + WS893.. + GS893..

Diametro albero: da 30 a 110 mm

Nota:

Conforme alle serie di dimensioni 93 secondo norma JIS B 1512

874

Cuscinetto a rulli cilindrici assiali - Serie 74, composto da WS874, GS874 e K874


Diametro albero:

• da 40 a 90 mm


Nota: conforme alle serie di dimensioni 74 secondo norma JIS B 1512



DESIGNAZIONE



SEGUICAMMA



Descrizione:

È un cuscinetto il cui anello esterno spesso ruota su una camma.

Vantaggio:

- Ampia scelta di varianti a seconda delle esigenze (alte velocità, carichi elevati, urti)

Opzione:

- Esterno sferico: riduzione dei carichi sui bordi applicati sulla superficie di contatto tra la pista e il seguitocam

Senza anello interno, con gabbia, adatto ad **ALTE VELOCITÀ**



RNAB2

Tipo separabile

Diametro seguitocam: da 16 a 90 mm

Diametro albero: da 7 a 60 mm


Nota: senza tenuta

RNA22..LL

Diametro seguitocam: da 19 a 90 mm

Diametro albero: da 10 a 58 mm

Nota: con tenuta



Con gabbia, adatto ad **ALTE VELOCITÀ**



NATR

Tipo non separabile

Diametro seguitocam: da 16 a 90 mm

Diametro albero: da 5 a 50 mm

NATR..LL

Tipo non separabile

Diametro seguitocam: da 16 a 90 mm

Diametro albero: da 5 a 50 mm

Nota: con tenute



NA22..LL

Diametro seguitocam: da 19 a 90 mm

Diametro albero: da 6 a 50 mm

Nota: con tenute

Senza gabbia, adatto ad ALTE VELOCITÀ RADIALI



NATV / NACV

- **NATV:** Serie metrica
Non separabile
- **NACV:** Serie in pollici
Non separabile / anello esterno cilindrico



NATV..LL / NACV..LL

Non separabile e con tenuta

Diametro segaicamma:

- da 16 a 90 mm (NATV)
- da 19,05 a 152,4 mm (NACV)

Diametro albero:

- da 5 a 50 mm (NATV)
- da 6,35 a 57,15 mm (NACV)

NOTA:

- La versione con tenuta stagna e il tipo a pieno riempimento sono pre-ingrassati con grasso al litio (codice grasso 3AS)



Senza gabbia, adatto a CARICHI RADIALI ELEVATI E AGLI URTI



NUTR2 / NUTR3

Due corone di rulli cilindrici /
tipo non separabile
Diametro segaicamma: da 35 a 110 mm
Diametro albero: da 15 a 50 mm

Nota:

- Tenuta labirinto
- Grasso
- Supporta un carico assiale moderato

NUTW2

Due corone di rulli cilindrici /
tipo non separabile
Diametro segaicamma:
da 35 a 90 mm
Diametro albero: da 15 a 50 mm

Nota:

- Con spallamento centrale
- Tenuta a labirinto
- Con grasso
- Supporta un carico assiale moderato



DESIGNAZIONE

ALESAGGIO

NATR e NATV: Diametro di alesaggio

NACV: Diametro di alesaggio in 1/16" di pollice

RNA22, NA22, NUTR2, NUTR3 and NUTW2:

Codice alesaggio	/6	/8	00	01	02	03	04x5=20	05x5=25	06x5=30	07x5=35	...
Ø alesaggio	6	8	10	12	15	17	20	25	30	35	...

SERIE

NATR 14 X T2 LL /3AS

FORMA DI SEGUICAMMA

Vuoto: Esterno sferico R=500mm
X: Seguaicamma cilindrico

TENUTA

LL: Tenute su entrambi i lati

GRASSO

GRASSO: Cuscinetto non ingrassato
/3AS: Shell Alvania S3
/LP03: Solid Grasso (grasso solido)
/8A: Alvania EP2
/5K: Multemp SRL
/L588: Pyrononc Universal N6C

GABBIA

T2: Poliammide
C: Versione speciale per intercambiabilità in Europa
T: Capacità di carico aumentata

PERNI FOLLI SU ASSE



Descrizione:

Gabbia dotata di perno invece di un anello interno. Fornito con relativi dadi, ingrassatori e tappi.

Vantaggi:

- Ampia scelta di varianti a seconda delle esigenze (alte velocità, carichi elevati, urti)
- Facilità di montaggio grazie alla filettatura del perno

Opzioni:

- Esterno sferico: riduzione dei carichi dei bordi applicati sulla superficie di contatto tra pista e segucamma
- Versione suffisso H: serraggio con chiave esagonale
- Versione suffisso F: profilo del rullino ottimizzato e trattamento termico speciale
- Versione suffisso D0: lubrificato a vita con grasso ad alte prestazioni

Con gabbia, adatto ad ALTE VELOCITÀ



KR / CR

- **KR:** Serie metrica con gabbia
- **CR:** Serie in pollici
- Diametro rotella:**
 - da 10 a 90 mm (KR)
 - da 12,7 a 57,15 mm (CR)
- Diametro perno:**
 - da 3 a 30 mm (KR)
 - da 4,826 a 22,225 mm (CR)
- Nota:**
 - Senza tenuta
 - Serie con gabbia in dimensioni metriche
 - Lato perno: foro cavo esagonale o intaglio cacciavite

KR..LL / CR..LL

- **KR..LL:** Serie metrica con gabbia
- **CR..LL:** Serie in pollici
- Diametro rotella:**
 - da 10 a 90 mm (KR..LL)
 - da 15,875 a 57,15 mm (CR..LL)
- Diametro perno:**
 - da 3 a 30 mm (KR..LL)
 - da 6,35 a 22,225mm (CR..LL)
- Nota:**
 - Con tenute



KRT

- Serie standard - intaglio cacciavite e foro filettato
- Diametro rotella:** da 16 a 90 mm
- Diametro perno:** da 6 a 30 mm
- Nota:**
- Senza tenuta

KRT..LL

- Serie standard - intaglio cacciavite e foro filettato
- Diametro rotella:** da 16 a 90 mm
- Diametro perno:** da 6 a 30 mm
- Nota:**
- Con tenute




KRU

- Progettazione identica al KRT, ma con perno eccentrico
- Diametro rotella:** da 16 a 90 mm
- Diametro albero:** da 6 a 30 mm
- Nota:**
- Disponibile in versione con tenute (LL)
 - Controllare intercambiabilità

KRUL..LL

- Diametro del rullo:** da 16 a 90 mm
- Diametro albero:** da 6 a 30 mm
- Nota:**
- Con tenute stagne, pre-ingrassate con grasso al litio

Senza gabbia, adatto ad **ALTE VELOCITÀ RADIALI**



KRV / CRV

- **KRV:** Serie con gabbia per capacità di carico
 - **CRV:** Serie in pollici
- Diametro rotella:**
- da 10 a 90 mm (KRV)
 - da 12,7 a 152,4 mm (CRV)

Diametro perno:

- da 3 a 30 mm (KRV)
- da 4,826 a 6,5 mm (CRV)

Nota:

- Senza tenuta
- Serie senza gabbia
- Lato perno: con intaglio cacciavite
- Pre-ingrassato



KRV..LL / CRV..LL

- **KRV..LL:** Serie con gabbia per capacità di carico
 - **CRV..LL:** Serie in pollici
- Diametro rotella:**
- da 10 a 90 mm (KRV)
 - da 12,7 a 152,4 mm (CRV)

Diametro perno:

- da 3 a 30 mm (KRV..LL)
- da 4,826 a 63,5 mm (CRV..LL)

Nota:

- Con tenute
- Lato perno: con intaglio cacciavite
- Pre-ingrassato



KRVT

Intaglio cacciavite e foro filettato

Diametro rotella: da 16 a 90 mm

Diametro perno: da 6 a 30 mm

Nota:

- Versione senza gabbia



KRVT..LL

Serie con tenuta - intaglio cacciavite e foro filettato

Diametro rotella: da 16 a 90 mm

Diametro perno: da 6 a 30 mm

Nota:

- Con tenute



KRVU

Identico al KRVT, ma con perno eccentrico

Diametro rotella: da 16 a 90 mm

Diametro perno: da 6 a 30 mm

Nota:

- Pre-ingrassato
- Controllare intercambiabilità



KRVU..LL

Serie con tenuta

Diametro rotella: da 16 a 90 mm

Diametro perno: da 6 a 30 mm

Nota:

- Pre-ingrassato
- Controllare intercambiabilità



Con due corone di rulli cilindrici, senza gabbia, con deflettori, adatto per **ELEVATISSIMI CARICHI RADIALI E URTI**



NUKR

Versione con intaglio cacciavite o foro esagonale (H)

Diametro rotella: da 30 a 180 mm

Diametro albero: da 12 a 64 mm

Nota:

- Senza gabbia, protetto
- Con tenuta
- Pre-ingrassato
- Supporta un carico assiale moderato

NUKRT

Identico al NUKR, ma con intaglio cacciavite e foro filettato

Diametro rotella: da 30 a 180 mm

Diametro albero: da 12 a 64 mm

Nota:

- Senza gabbia, protetto
- Pre-ingrassato
- Supporta un carico assiale moderato



NUKRU

Identico al NUKRT, ma con perno eccentrico

Diametro rotella: da 30 a 180 mm

Diametro albero: da 12 a 64 mm

Nota:

- Senza gabbia, protetto, eccentrico
- Lato perno: con intaglio cacciavite e foro filettato
- Pre-ingrassato
- Controllare intercambiabilità
- Supporta un carico assiale moderato

VARIANTI



Versione suffisso «D0»:
ingrassato a vita con
grasso ad alte prestazioni



Versione suffisso «H»:
serraggio con chiave
esagonale



Versione senza suffisso «X»:
diametro esterno sferico

DESIGNAZIONE

FORMA DI SEGUICAMMA

Vuoto: Esterno sferico R=500mm
X: Rotella cilindrica

OPZIONE

T2 Gabbia in poliammide
D0: Senza foro di lubrificazione
F: Versione migliorata
C: Versione speciale per intercambiabilità in Europa
T: Capacità di carico statica

SERIE

KR 14 X T2 H LL /3AS

DIAMETRO ESTERNO

KR, KRV, KRU, KRVU, NUKR:
Diametro esterno in mm
CRV: Diametro esterno in 1/16" di pollice

TENUTA

L: Tenuta su un singolo lato
LL: Tenute su entrambi i lati

FORO

H: Foro esagonale per chiave esagonale
Vuoto: Intaglio cacciavite

GRASSO

Vuoto: Cuscinetto non ingrassato
/2AS: Shell Alvania 2
/3AS: Shell Alvania 3
/LP03: Solid Grasso (grasso solido)
/8A: Shell Alvania EP2
/5K: Multemp SRL
/L588: Pyrononc Universal N6C



COMPONENTI

Oltre alle gamme di cuscinetti a rullini, NTN propone un'offerta di componenti di alta qualità



RULLINI

Descrizione: tutti i rullini NTN sono realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio e cromo, lavorati mediante rettifica e superfinitura dopo trattamento termico.


Vantaggio: elevata durezza per una maggiore durata operativa

Opzioni:

- con o senza crowning
- trattamento superficiale speciale (AS) opzionale
- disponibile in varie lunghezze e con diametro da 1,5 a 5 mm



DESIGNAZIONE



ANELLI DI ARRESTO

Descrizione: Per l'albero o l'alloggiamento, questi anelli di arresto sono utilizzati esclusivamente per fissare o guidare assialmente un anello o una gabbia.



WR
Anello di arresto per albero
Diametro albero: da 4 a 400 mm

BR
Anello di arresto per alloggiamento
Diametro alloggiamento: da 7 a 440 mm


DESIGNAZIONE



TENUTE

Descrizione: Sono tenute speciali per cuscinetti a rullini. La loro sezione è progettata per adattarsi a questi cuscinetti.


Opzioni: Sono disponibili due diversi tipi di tenute: la serie G con un labbro e la serie GD a doppio labbro. Quest'ultima è destinata a trattenere il grasso e prevenire la penetrazione di polvere.





G
Tenuta a un labbro
Diametro interno: da 4 a 50 mm





GD
Tenuta a doppio labbro
Diametro interno: da 14 a 50 mm


DESIGNAZIONE






SOMMARIO TECNICO


	Gabbie a rullini	36
	Gabbie a rullini per imbiellaggi	41
	Astucci a rullini	42
	Cuscinetti a rullini con anelli massicci	47
	Cuscinetti a rullini con anelli massicci, tipo separabile	55
	Anelli interni	57
	Cuscinetti combinati	62
	Cuscinetti assiali	64
	Seguicamma	71
	Perni folli con gabbia / su asse	76




K
K -- T2
K -- S




K -- ZW



KMJ
KMJ -- S
PCJ



KJ -- S




KV -- S


Cuscinetti a rullini

Designazione	Dimensioni (mm)			Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinamico	statico	grasso	olio	
K3X6X7T2	3	6	7	1,46	0,97	33000	50000	0,0004
K4X7X7T2	4	7	7	1,77	1,27	30000	45000	0,0005
K5X8X8T2	5	8	8	2,64	2,19	27000	40000	0,0007
K5X8X10T2	5	8	10	2,72	2,25	27000	40000	0,0009
K6X9X8T2	6	9	8	2,66	2,28	25000	37000	0,0009
K6X9X10T2	6	9	10	3,4	3,15	25000	37000	0,0011
K6X10X13T2	6	10	13	4,4	3,7	25000	37000	0,0019
K7X10X8T2	7	10	8	2,67	2,35	23000	34000	0,0009
K7X10X10T2	7	10	10	3,4	3,2	23000	34000	0,0011
K8X11X8T2	8	11	8	3,15	3	21000	32000	0,0011
K8X11X10T2	8	11	10	4	4,1	21000	32000	0,0013
8Q-K8X11X10	8	11	10	4	4,1	21000	32000	0,002
K8X11X13	8	11	13	4,85	5,2	21000	32000	0,0026
K8X12X10T2	8	12	10	4,65	4,15	21000	32000	0,002
8Q-K8X12X12	8	12	12	5,6	5,3	21000	32000	0,0037
K8X12X13	8	12	13	5,05	4,65	21000	32000	0,0036
K9X12X10T2	9	12	10	4,55	5	20000	30000	0,0015
8Q-K9X12X10	9	12	10	4,3	4,6	20000	30000	0,002
K9X12X13	9	12	13	5,5	6,4	20000	30000	0,0021
K9X12X13T2	9	12	13	5,5	6,4	20000	30000	0,0021
K10X13X10T2	10	13	10	4,55	5,1	19000	28000	0,0016
K10X13X13	10	13	13	5,45	6,45	19000	28000	0,003
K10X14X8	10	14	8	4,3	3,95	19000	28000	0,0027
KMJ10X14X8.8XS	10	14	8,8	5,15	5,25	19000	28000	0,0028
K10X14X10	10	14	10	5,5	5,45	19000	28000	0,0034
8E-KV10X14X10.8XS	10	14	10,8	5,5	5,45	19000	28000	0,0039
8E-KV10X14X12.5X1S	10	14	12,5	6,6	6,9	19000	28000	0,0046
K10X14X13	10	14	13	6,6	6,9	19000	28000	0,0044
K10X16X12	10	16	12	7,1	5,95	19000	28000	0,0066
K11X14X10	11	14	10	5,05	6	18000	27000	0,0028
K12X15X10	12	15	10	5	6,1	17000	26000	0,0030
K12X15X10S	12	15	10	5	6,1	17000	26000	0,003
K12X15X13	12	15	13	6	7,7	17000	26000	0,0038
K12X15X13V1	12	15	13	6	7,7	17000	26000	0,0038
K12X16X8	12	16	8	4,85	4,9	17000	26000	0,0034
K12X16X10X1S	12	16	10	4,85	4,9	17000	26000	0,0047
8Q-K12X16X13	12	16	13	7,5	8,5	17000	26000	0,006
K12X17X13	12	17	13	9	9,4	17000	26000	0,0075
K12X18X12	12	18	12	8,65	8	17000	26000	0,0089
8Q-K12X18X12	12	18	12	8,65	8	17000	26000	0,0089
K14X17X10	14	17	10	5,4	7,05	16000	24000	0,0035
K14X18X10	14	18	10	6,9	8	16000	24000	0,0046
K14X18X13	14	18	13	8,3	10,1	16000	24000	0,0063
K14X18X15S	14	18	15	9,65	12,3	16000	24000	0,0076
K14X18X17	14	18	17	10,9	14,4	16000	24000	0,0079
K14X20X12	14	20	12	9,35	9,15	16000	24000	0,0095
K15X18X14	15	18	14	7,85	11,6	15000	23000	0,006
K15X19X10	15	19	10	6,85	8,05	15000	23000	0,0055
K15X19X13	15	19	13	8,25	10,2	15000	23000	0,0067
K15X19X17	15	19	17	10,9	14,6	15000	23000	0,009
K15X19X24ZW	15	19	24	14,1	20,4	15000	23000	0,013
K15X20X13	15	20	13	10,1	11,5	15000	23000	0,0088
KMJ15X20X15.8XS	15	20	15,8	12,6	15,2	15000	23000	0,009
K15X21X15	15	21	15	11,9	12,5	15000	23000	0,013
KMJ15X21X17S	15	21	17	15,1	17,2	15000	23000	0,012
K15X21X21	15	21	21	16,5	19,1	15000	23000	0,017
K16X20X10	16	20	10	7,5	9,25	15000	23000	0,0057
K16X20X13	16	20	13	9,05	11,8	15000	23000	0,0071
K16X20X17S	16	20	17	11,9	16,8	15000	23000	0,0092
K16X22X12	16	22	12	11,7	12,5	15000	23000	0,01
KMJ16X22X13	16	22	13	12,6	13,9	15000	23000	0,011
K16X22X15.8X	16	22	15,8	13,6	15,2	15000	23000	0,014


.../...




K
K -- T2
K -- S




K -- ZW



KMJ
KMJ -- S
PCJ



KJ -- S



KV -- S


Cuscinetti a rullini

Designazione	Dimensioni (mm)			Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinamico	statico	grasso	olio	
KJ30X35X17S	30	35	17	18,8	31,5	8500	13000	0,021
K30X35X20S	30	35	20	21,6	37,5	8500	13000	0,025
K30X35X27	30	35	27	29,9	57	8500	13000	0,033
K30X35X27S	30	35	27	29,9	57	8500	13000	0,033
KMJ30X36X14	30	36	14	18,6	27,4	8500	13000	0,018
K30X37X16	30	37	16	21,9	30,5	8500	13000	0,029
K30X37X18	30	37	18	23,3	33	8500	13000	0,034
K30X37X20	30	37	20	26	37,5	8500	13000	0,038
KMJ30X37X20S	30	37	20	26,2	38	8500	13000	0,032
K30X43X54.8XZW	30	43	54,8	74,5	98	8500	13000	0,199
PCJ202624	31,75	41,275	38,1	65	101	8500	13000	0,096
K32X36X15S	32	36	15	14,3	26,4	8500	13000	0,017
K32X37X13	32	37	13	14,5	23	8500	13000	0,018
K32X37X17S	32	37	17	19,2	33	8500	13000	0,022
K32X37X27	32	37	27	29,6	57,5	8500	13000	0,037
KJ32X38X20S	32	38	20	25,1	41	8500	13000	0,031
K32X38X26	32	38	26	31,5	54	8500	13000	0,041
K32X39X16	32	39	16	22,6	32	8500	13000	0,033
K32X39X18	32	39	18	24	35	8500	13000	0,037
K32X39X20	32	39	20	26,8	40	8500	13000	0,041
K33X39X22.6X2T2	33	39	22,6	24,4	39,5	8000	12000	0,023
8Q-K34X46X51XZW	34	46	51	78,5	113	8000	12000	0,2
PCJ222820	34,925	44,45	31,75	60	94,5	7500	11000	0,09
K35X40X13	35	40	13	15,2	25,1	7500	11000	0,019
K35X40X17	35	40	17	20	36	7500	11000	0,025
KJ35X40X22.8X1S	35	40	22,8	22,3	41	7500	11000	0,028
K35X40X26ZW	35	40	26	26,1	50	7500	11000	0,037
GK35X40X26.8XS	35	40	26,8	28,1	55	7500	11000	0,021
K35X40X27	35	40	27	32	65	7500	11000	0,041
KJ35X40X27S	35	40	27	32	65	7500	11000	0,039
K35X40X30ZW	35	40	30	26,1	50	7500	11000	0,043
K35X40X30ZWS	35	40	30	26,1	50	7500	11000	0,043
K35X42X16	35	42	16	24,1	36	7500	11000	0,035
K35X42X18	35	42	18	24,7	37	7500	11000	0,039
K35X42X20	35	42	20	28,5	44,5	7500	11000	0,045
K35X42X30	35	42	30	39,5	68	7500	11000	0,062
K35X45X24.8X	35	45	24,8	43	59	7500	11000	0,084
KJ36X41X25.3XS	36	41	25,3	28,1	56	7500	11000	0,033
K37X42X17	37	42	17	21	38,5	7500	11000	0,027
KJ37X42X17S	37	42	17	21	38,5	7500	11000	0,026
K37X42X27	37	42	27	32,5	67,5	7500	11000	0,041
KJ37X42X27S	37	42	27	32,5	67,5	7500	11000	0,041
K38X43X17	38	43	17	20,9	38,5	7500	11000	0,028
K38X43X27	38	43	27	32	67,5	7500	11000	0,043
KJ38X43X29.8X1S	38	43	29,8	34,5	73,5	7500	11000	0,041
K38X46X32	38	46	32	54	95,5	7500	11000	0,073
PCJ243024	38,1	38,1	47,625	72,5	124	6500	10000	0,112
K40X45X13	40	45	13	16,5	29,2	6500	10000	0,023
K40X45X17	40	45	17	21,8	41,5	6500	10000	0,027
K40X45X21V2	40	45	21	26,7	54	6500	10000	0,035
K40X45X27	40	45	27	33,5	72,5	6500	10000	0,044
K40X47X18	40	47	18	27,7	45	6500	10000	0,045
K40X47X20	40	47	20	31	51,5	6500	10000	0,048
K40X48X20	40	48	20	33	51	6500	10000	0,052
HL-K40X55X29.8X4T2	40	55	29,8	72,5	93,5	6500	10000	0,103
K42X47X17	42	47	17	22,1	43	6500	9500	0,028
KJ42X47X23.8XS	42	47	23,8	28	58,5	6500	9500	0,036
K42X47X27	42	47	27	34	75,5	6500	9500	0,047
K42X48X17	42	48	17	25,7	46	6500	9500	0,036
K42X50X20	42	50	20	34	53,5	6500	9500	0,054


.../...

Cuscinetti a rullini								
Designazione	Dimensioni (mm)			Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	Fw	EW	Bc	dinamico	statico	grasso	olio	
K43X48X17	43	48	17	22	43	6500	9500	0,029
K43X50X18	43	50	18	29,1	49	6500	9500	0,049
PCJ283416	44,45	53,975	25,4	55,5	92	6000	9000	0,086
K45X49X19	45	49	19	22,1	52	6000	9000	0,027
K45X50X17	45	50	17	22,3	44,5	6000	9000	0,033
KJ45X50X17S	45	50	17	22,8	46	6000	9000	0,027
K45X50X27	45	50	27	34,5	78	6000	9000	0,05
K45X52X18	45	52	18	29,7	51	6000	9000	0,051
K45X53X20	45	53	20	36	59	6000	9000	0,062
KJ45X53X28S	45	53	28	49,5	90	6000	9000	0,078
K47X52X17	47	52	17	23,2	47,5	5500	8500	0,033
K47X52X27	47	52	27	35,5	83	5500	8500	0,051
K50X55X13.5	50	55	13,5	18,1	35,5	5500	8000	0,029
K50X55X20	50	55	20	27,9	62	5500	8000	0,042
K50X55X27	50	55	27	37	88,5	5500	8000	0,053
K50X55X30	50	55	30	39,5	97	5500	8000	0,059
K50X57X18	50	57	18	31,5	57	5500	8000	0,053
K50X58X20	50	58	20	38,5	67,5	5500	8000	0,065
K50X58X25	50	58	25	48,5	90	5500	8000	0,081
PCJ323816	50,8	60,325	25,4	58	102	5000	7500	0,094
PCJ323824	50,8	60,325	38,1	83	160	5000	7500	0,144
HL-K50.8X64.8X59.8XT2	50,8	64,8	59,8	137	235	5500	8000	0,29
K52X58X19	52	58	19	32	65,5	5000	7500	0,048
K55X60X20	55	60	20	28,8	66,5	5000	7500	0,045
K55X60X30	55	60	30	42	108	5000	7500	0,07
KV55X60X30S	55	60	30	42	108	5000	7500	0,069
K55X62X18	55	62	18	33,5	63	5000	7500	0,054
K55X63X20	55	63	20	39	70	5000	7500	0,073
K55X63X25	55	63	25	50,5	97,5	5000	7500	0,088
K55X63X32	55	63	32	61	125	5000	7500	0,117
K58X64X19	58	64	19	34	73,5	4700	7000	0,052
K60X65X20	60	65	20	29,8	71,5	4300	6500	0,051
K60X65X30	60	65	30	43,5	116	4300	6500	0,071
K60X66X22.8X2PX1	60	66	22,8	32	50	4300	6500	0,07
K60X68X20	60	68	20	40	75	4300	6500	0,077
K60X68X23	60	68	23	44,5	85	4300	6500	0,092
K60X68X25	60	68	25	52	105	4300	6500	0,097
K60X68X27	60	68	27	52	105	4300	6500	0,098
K61X66X20A	61	66	20	28,2	66,5	4300	6500	0,051
K63X70X21	63	70	21	44,5	95,5	4300	6500	0,075
PCJ404616	63,5	73,025	25,4	61,5	117	4000	6000	0,105
K64X70X16	64	70	16	28,4	60,5	4300	6500	0,053
K65X70X20	65	70	20	30,5	75	4000	6000	0,055
K65X70X30	65	70	30	45	124	4000	6000	0,083
K65X73X23	65	73	23	47	94	4000	6000	0,1
K65X73X30	65	73	30	61	132	4000	6000	0,126
K68X74X20	68	74	20	36	83,5	4000	6000	0,065
K68X74X35ZW	68	74	35	49,5	125	4000	6000	0,116
K68X75X21	68	75	21	45,5	101	4000	6000	0,077
K70X76X20	70	76	20	36,5	86	3700	5500	0,07
K70X76X30	70	76	30	53	139	3700	5500	0,1
K70X76X30A	70	76	30	49,5	127	3700	5500	0,105
K70X78X23	70	78	23	49,5	103	3700	5500	0,107
K70X78X30	70	78	30	65,5	149	3700	5500	0,136
K73X79X20	73	79	20	37,5	90	3700	5500	0,074
K75X81X30	75	81	30	56	152	3700	5500	0,108
K75X83X23	75	83	23	50,5	109	3700	5500	0,113
K75X83X30	75	83	30	67,5	157	3700	5500	0,147
K80X86X20	80	86	20	39	98	3300	5000	0,08
K80X86X30	80	86	30	57	159	3300	5000	0,11
K80X86X30A	80	86	30	57	159	3300	5000	0,11
K80X88X26	80	88	26	61	142	3300	5000	0,131
K80X88X30	80	88	30	69	166	3300	5000	0,157
KMJ85X92X18.8X	85	92	18,8	41,5	96,5	3100	4700	0,075
KMJ85X92X20	85	92	20	47,5	115	3100	4700	0,083
K85X92X30	85	92	30	66	176	3100	4700	0,142
K90X97X20	90	97	20	46	113	2900	4400	0,103
K90X97X24.8X	90	97	24,8	52	131	2900	4400	0,13
K90X98X27	90	98	27	64	157	2900	4400	0,15
K90X98X30	90	98	30	72,5	184	2900	4400	0,172
8Q-K95X102X20.8X3	95	102	20,8	49	125	2800	4200	0,109
K95X102X21	95	102	21	48	122	2800	4200	0,115
K95X102X31	95	102	31	70,5	199	2800	4200	0,172
KV100X107X21S	100	107	21	47,5	122	2700	4000	0,12
K100X107X21	100	107	21	49	127	2700	4000	0,124
K100X108X27	100	108	27	61	153	2700	4000	0,176
K100X108X30	100	108	30	76	201	2700	4000	0,19
K105X112X21	105	112	21	48,5	127	2500	3800	0,13
K105X113X30	105	113	30	77,5	210	2500	3800	0,198
K110X117X24	110	117	24	54,5	149	2400	3600	0,145
K110X118X30	110	118	30	79	219	2400	3600	0,217


.../...




K
K -- T2
K -- S




K -- ZW



KMJ
KMJ -- S
PCJ




KJ -- S



KV -- S

Cuscinetti a rullini


Designazione	Dimensioni (mm)			Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinamico	statico	grasso	olio	
K115X123X27	115	123	27	64	170	2300	3500	0,2
K120X127X24	120	127	24	57,5	165	2200	3300	0,16
K120X127X34	120	127	34	82	260	2200	3300	0,235
K125X133X35	125	133	35	87	260	2100	3200	0,275
K130X137X24	130	137	24	59	175	2100	3100	0,17
K130X137X34	130	137	34	84,5	277	2100	3100	0,24
K145X153X26	145	153	26	72	214	1900	2800	0,254
K145X153X36	145	153	36	100	325	1900	2800	0,335
K150X160X46	150	160	46	149	470	1800	2700	0,55
K155X163X26	155	163	26	73,5	224	1700	2600	0,27
K160X170X46	160	170	46	155	505	1700	2500	0,57
K185X195X37L1	185	195	37	131	425	1500	2200	0,581
K220X230X42	220	230	42	161	590	1200	1800	0,79



KBK

Cuscinetti a rullini


Designazione	Dimensioni (mm)			Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinamico	statico	grasso	olio	
8Q-KBK10X14X12.5X6	10	14		12,5	9,8	6,6	6,9	0,00515
KBK12X15X16.6V1	12	15		16,6	13,8	7,5	10,2	0,0056
KBK12X16X16V1	12	16		16	12,8	8,1	9,35	0,007
8Q-KBK12X17X14.2X2	12	17		14,2	11,8	9,75	10,4	0,009
KBK14X18X15.8X5	14	18		15,8	11,8	9,15	11,4	0,009
8Q-KBK14X18X16.5X	14	18		16,5	11,8	8,6	10,5	0,0078
KBK14X18X17.3X	14	18		17,3	13,8	9,75	12,4	0,009
KBK14X18X18.8X	14	18		18,8	14,8	11	14,4	0,01
KBK14X18X20V3	14	18		20	13,8	9,15	11,3	0,011
KBK15X19X17.3X	15	19		17,3	13,8	10,9	14,6	0,01
KBK15X19X19.8X	15	19		19,8	13,8	10,9	14,6	0,015
KBK15X20X17.3X	15	20		17,3	13,8	10,8	14,6	0,011
KBK16X20X17	16	20		17	13,8	10,8	14,7	0,01
KBK16X20X19.8	16	20		19,8	13,8	10,2	13,6	0,012
KBK16X20X19.8X3	16	20		19,8	14,8	11,4	15,8	0,013
KBK16X21X19.6X	16	21		19,6	15,8	13,9	17,6	0,016
KBK18X22X21.8X3	18	22		21,8	15,8	12,5	18,3	0,015
KBK18X22X23.8X1	18	22		23,8	17,8	13	19,3	0,016
KBK20X25X29X3	20	25		29	22,8	21,5	33	0,0279



Astucci a rullini

Designazione	Dimensioni (mm)					Foro di lubrificazione su anello esterno	Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)	Anello interno adeguato
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinamico Cr	statico Cor	grasso	olio		
HK0306T2	3	6,5	6				0,925	0,565	33000	50000	0,0006	-
BK0408T2	4	8	8	1,6			1,77	1,27	30000	45000	0,0018	-
HK0408T2	4	8	8				1,77	1,27	30000	45000	0,0016	-
BK0509	5	9	9	1,6			2,64	2,19	27000	40000	0,0021	-
HK0509FM	5	9	9				2,45	1,99	27000	40000	0,0019	-
BK0609T2	6	10	9	1,6			2,66	2,28	25000	37000	0,0024	-
BK0609T2/2AS	6	10	9	1,6			2,66	2,28	25000		0,0024	-
HK0609FM	6	10	9				2,92	2,59	25000	37000	0,0022	-
HK0609T2	6	10	9				2,66	2,28	25000	37000	0,0022	-
BK0709CT	7	11	9	1,6			3,15	2,93	23000	34000	0,0027	-
HK0709FM	7	11	9				3,15	2,93	23000	34000	0,0025	-
BK0810CT	8	12	10	1,6			3,85	3,95	20000	30000	0,0034	1R5X8X12
HK0810C	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK0810C/5K	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK0810FM	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HMK0810C	8	15	10				4,2	3,3	20000	30000	0,0067	1R5X8X12
HMK0812L/3AS	8	15		12			3,8	2,87	10000		0,0071	1R5X8X16
HMK0815	8	15	15				6,6	5,8	20000	30000	0,01	1R5X8X16
HMK0820T2	8	15	20				9,05	8,75	20000	30000	0,013	-
BK0910	9	13	10	1,6			4,75	5,3	18000	27000	0,0039	1R6X9X12
BK0912	9	13	12	1,6			5,65	6,65	18000	27000	0,0045	1R6X9X12
HK0910C	9	13	10				4,3	4,65	18000	27000	0,0035	1R6X9X12
HK0910FM	9	13	10				4,3	4,65	18000	27000	0,0035	1R6X9X12
HK0912F	9	13	12				5,4	6,25	18000	27000	0,0042	1R6X9X12
HMK0912	9	16	12				5,3	4,45	18000	27000	0,0087	1R6X9X16
BK1010	10	14	10	1,6			4,5	5,1	16000	24000	0,0042	1R7X10X10.5
BK1012	10	14	12	1,6			5,9	7,25	16000	24000	0,005	1R7X10X16
BK1015	10	14	15	1,6			7,1	9,15	16000	24000	0,0062	1R7X10X16
HK1010D	10	14	10			yes	4,5	5,1	16000	24000	0,0038	1R7X10X10.5
HK0810C	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK0810C/5K	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK1010FM	10	14	10				4,5	5,1	16000	24000	0,0038	1R7X10X10.5
HK1012F	10	14	12				5,65	6,8	16000	24000	0,0045	1R7X10X10.5
HK1015F	10	14	15				7,25	9,4	16000	24000	0,0056	1R7X10X16
HMK1010	10	17	10				4,25	3,45	16000	24000	0,0079	1R7X10X10.5
HMK1012	10	17	12				5,6	4,85	16000	24000	0,0094	1R7X10X16
HMK1012L/3AS	10	17		12			4,25	3,45	10000		0,0084	1R7X10X16
HMK1014LL/3AS	10	17			14		4,25	3,45	10000		0,0089	1R7X10X16
HMK1015	10	17	15				7,4	6,95	16000	24000	0,012	1R7X10X16
HMK1020	10	17	20				10,2	10,5	16000	24000	0,016	-
BK1210	12	16	10	1,6			5,05	6,25	13000	20000	0,0052	1R8X12X10.5
BK1212V1	12	18	12	2,7			6,6	7,3	13000	20000	0,01	1R8X12X12.5
HK1210D	12	16	10			yes	5,05	6,25	13000	20000	0,0046	1R8X12X10.5
HK1210FM	12	16	10				5,05	6,25	13000	20000	0,0046	1R8X12X10.5
HK1212	12	18	12				6,6	7,3	13000	20000	0,0091	1R8X12X12.5
HK1212D	12	18	12			yes	6,6	7,3	13000	20000	0,0091	1R8X12X12.5
HK1212FM	12	18	12				6,6	7,3	13000	20000	0,0091	1R8X12X12.5
HK1214L/3AS	12	18		14			6,6	7,3	10000		0,011	1R9X12X16
HK1216LL/2AS	12	18			16		6,6	7,3	10000		0,012	-
HK1216LL/3AS	12	18			16		6,6	7,3	10000		0,012	-
HMK1212	12	19	12				7,1	6,9	13000	20000	0,011	1R8X12X12.5
HMK1215	12	19	15				9,4	9,9	13000	20000	0,014	1R8X12X16
HMK1220	12	19	20				12,3	14	13000	20000	0,018	-
HMK1225	12	19	25				15,3	18,6	13000	20000	0,023	-
BK1312	13	19	12	2,7			6,95	7,9	12000	18000	0,011	1R10X13X12.5
HK1312	13	19	12				6,95	7,9	12000	18000	0,01	1R10X13X12.5
HK1312D	13	19	12			yes	6,95	7,9	12000	18000	0,01	1R10X13X12.5
7E-HKS13X20X12-3	13	20	12				7,55	7,65	12000	18000	0,011	1R10X13X12.5
7E-HK1412	14	20	12				7,2	8,5	11000	17000	0,011	1R10X14X13
BK1412	14	20	12	2,7			7,2	8,5	11000	17000	0,012	1R10X14X13
HK1412FM	14	20	12	2,7			7,2	8,5	11000	17000	0,011	1R10X14X13


.../...



Astucci a rullini


Designazione	Dimensioni (mm)					Foro di lubrificazione su anello esterno	Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)	Anello interno adeguato
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinamico Cr	statico Cor	grasso	olio		
HMK2025C	20	27	25				22	34	8000	12000	0,034	1R15X20X26
HMK2030	20	27	30				26,1	42	8000	12000	0,041	1R17X20X30.5
7E-HMK2215	22	29	15				13,4	18,5	7500	11000	0,022	1R17X22X16D
7E-HMK2230	22	29	30				26,9	45	7500	11000	0,045	1R17X22X32
BK2212	22	28	12	2,7			9,75	14,3	7500	11000	0,015	1R17X22X13
BK2216	22	28	16	2,7			13,6	22,1	7500	11000	0,024	1R17X22X18
BK2220	22	28	20	2,7			17,2	29,8	7500	11000	0,03	1R17X22X20.5
HK2212FM	22	28	12				9,2	13,4	7500	11000	0,013	1R17X22X13
HK2216F	22	28	16				13,2	21,1	7500	11000	0,021	1R17X22X18
HK2216D	22	28	16			yes	13,6	22,1	7500	11000	0,021	1R17X22X18
HK2216LL/3AS	22	28			16		9,75	14,3	7500		0,02	1R17X22X18
HK2218L/3AS	22	28		18			13,6	22,1	7500		0,024	1R17X22X20.5
HK2220D	22	28	20			yes	17,2	29,8	7500	11000	0,026	1R17X22X20.5
HK2220F	22	28	20				16,8	28,8	7500	11000	0,026	1R17X22X20.5
HK2220LL/3AS	22	28			20		13,6	22,1	7500		0,026	1R17X22X23
HMK2210	22	29	10				8,4	10,1	7500	11000	0,015	1R17X22X13
HMK2218L/3AS	22	29		18			13,4	18,5	7500		0,024	1R17X22X20.5
HMK2220C/8A	22	29	20				18,2	27,4	7500		0,03	1R17X22X20.5
HMK2220PX1	22	29	20				18,2	27,4	7500	11000	0,03	1R17X22X20.5
HMK2225	22	29	25				23,6	38,5	7500	11000	0,037	1R17X22X26
HMK2230	22	29	30				26,9	45	7500	11000	0,045	1R17X22X32
HMK2420F	24	31	20				18,8	29,1	6500	10000	0,032	-
HMK2420CT	24	31	20				18,3	28,2	6500	10000	0,032	-
7E-HKS25X32X30/8A	25	32		30			26,4	46	6500		0,049	1R20X25X32
BK2512	25	32	12	2,7			11,8	16,3	6500	9500	0,023	1R20X25X12.5
BK2516	25	32	16	2,7			15,9	24	6500	9500	0,031	1R20X25X17
BK2520	25	32	20	2,7			20,3	33	6500	9500	0,039	1R20X25X20.5
BK2526	25	32	26	2,7			26,4	46	6500	9500	0,049	1R20X25X26.5
BK2538ZWD	25	32	38	2,7		yes	35	65,5	6500	9500	0,069	1R20X25X38.5
HK2512F	25	32	12				11,1	15,2	6500	9500	0,021	1R20X25X12.5
HK2516D	25	32	16			yes	15,9	24	6500	9500	0,027	1R20X25X17
HK2516F	25	32	16				15,9	24	6500	9500	0,027	1R20X25X17
HK2516LL/3AS	25	32			16		11,8	16,3	6500		0,027	1R20X25X18D
HK2518L/3AS	25	32		18			15,9	24	6500		0,031	1R20X25X20
HK2520	25	32	20				20,3	33	6500	9500	0,034	1R20X25X20.5
HK2520D	25	32	20			yes	20,3	33	6500	9500	0,034	1R20X25X20.5
HK2520LL/3AS	25	32			20		15,9	24	6500		0,033	1R20X25X20.5
HK2526	25	32	26				26,4	46	6500	9500	0,045	1R20X25X26.5
HK2526D	25	32	26			yes	26,4	46	6500	9500	0,045	1R20X25X26.5
HK2538ZWD	25	32	38			yes	35	65,5	6500	9500	0,065	1R20X25X38.5
HKS25X33X18PX1/L588	25	33		18			17,1	23,3	6500		0,033	1R20X25X20
HMK2510	25	33	10				9,15	10,4	6500	9500	0,019	1R20X25X12.5
HMK2515F	25	33	15				15,2	19,9	6500	9500	0,029	1R20X25X16
HMK2520	25	33	20				21,8	31,5	6500	9500	0,039	1R20X25X20.5
HMK2525	25	33	25				26,7	41	6500	9500	0,048	1R20X25X26.5
HMK2526LL/3AS	25	33			26		21,8	31,5	6500		0,043	1R20X25X26.5
HMK2530	25	33	30				32,5	53	6500	9500	0,058	1R20X25X32
7E-HMK2616	26	34	16				17,1	23,4	6000	9000	0,032	1R22X26X20
7E-HMK2620CT	26	34	20				21,1	30,5	6000	9000	0,04	-
7E-BKS28X40X17-2	28	40	17				22,6	24,6	5500	8500	0,054	1R22X28X20.5
7E-BKS28X45X18	28	45	18				28,1	26,6	5500	8500	0,085	1R22X28X20.5
7E-HKS28X35X30/8A	28	35	30				28,2	52	5500		0,054	-
7E-HKS28X35X33/8A	28	35	33				28,2	52	5500		0,058	-
8Q-HMK2830/8A	28	37	30				35	54,5	5500		0,073	-
BK2820	28	35	20	2,7			21,3	36	5500	8500	0,043	1R22X28X20.5
HK2816F	28	35	16				16,7	26,4	5500	8500	0,03	1R22X28X17
HK2820	28	35	20				21,3	36	5500	8500	0,038	1R22X28X20.5
HK2820D	28	35	20			yes	21,3	36	5500	8500	0,038	1R22X28X20.5
HK2820LL/3AS	28	35			20		17,3	27,6	5500		0,037	1R22X28X23
HMK2820	28	37	20				23,6	32,5	5500	8500	0,049	1R22X28X20.5
HMK2830	28	37	30				35	54,5	5500	8500	0,073	-

.../...




Astucci a rullini


Designazione	Dimensioni (mm)					Foro di lubrificazione su anello esterno	Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)	Anello interno adeguato
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinamico Cr	statico Cor	grasso	olio		




NK (ØFw ≤ 12 mm)
NKS (ØFw ≤ 40 mm)




RNA49 (ØFw ≤ 12 mm)




RNA49 -- R (ØFw ≥ 14 mm)
RNA59
RNA69 -- R
NK -- R (ØFw ≥ 14 mm)




NKS (ØFw > 43 mm)



RNA69 (ØFw ≥ 40 mm)



RNA49 -- L
(con tenuta su
un solo lato)



RNA49 -- LL
(con tenute su
entrambi i lati)




Cuscinetti a rullini con anelli massicci, senza anello interno

Designazione	Dimensioni (mm)				Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	Fw	D	C	rs min	dinamico Cr	statico Cor	grasso (giri/min)	olio (giri/min)	
NK5/10T2	5	10	10	0,15	2,64	2,19	27000	40000	0,0031
NK5/12T2	5	10	12	0,15	2,72	2,25	27000	40000	0,0037
NK6/10T2	6	12	10	0,15	2,66	2,28	25000	37000	0,0047
NK6/12T2	6	12	12	0,15	3,4	3,15	25000	37000	0,0057
NK7/10T2	7	14	10	0,3	2,67	2,35	23000	34000	0,0069
NK7/12T2	7	14	12	0,3	3,4	3,2	23000	34000	0,0082
RNA496	8	15	10	0,15	3,15	3	21000	32000	0,0073
NK8/16	8	15	16	0,3	4,85	5,2	21000	32000	0,012
NK8/12T2	8	15	12	0,3	4	4,1	21000	32000	0,0087
NK9/12T2	9	16	12	0,3	4,55	5	20000	30000	0,01
NK9/16T2	9	16	16	0,3	5,5	6,4	20000	30000	0,013
RNA498	10	19	11	0,15	4,3	3,95	19000	28000	0,015
NK10/12T2	10	17	12	0,3	4,55	5,1	19000	28000	0,01
NK10/16	10	17	16	0,3	5,45	6,45	19000	28000	0,015
NK12/12	12	19	12	0,3	5	6,1	17000	26000	0,013
RNA499	12	20	11	0,3	4,85	4,9	17000	26000	0,013
8E-NK12X19X12-7	12	19	12	0,5	6,05	5,65	17000	26000	0,011
NK12/16	12	19	16	0,3	6	7,7	17000	26000	0,016
RNA4900R	14	22	13	0,3	8,6	9,2	16000	24000	0,017
RNA4900L/3AS	14	22	13	0,3	7,2	8,5	10000		0,016
RNA4900LL/3AS	14	22	13	0,3	7,2	8,5	10000		0,016
NK14/16R	14	22	16	0,3	10,3	11,5	16000	24000	0,021
NK14/20R	14	22	20	0,3	13	15,6	16000	24000	0,026
NK15/16R	15	23	16	0,3	10,9	12,7	15000	23000	0,022
NK15/20R	15	23	20	0,3	13,8	17,2	15000	23000	0,027
8E-NK15X25X12-3	15	25	12	0,8	8,15	8,75	15000	23000	0,021
MR101812	15,875	28,575	19,05	0,6	16,7	16,7	17000	25000	0,05
RNA4901R	16	24	13	0,3	9,55	10,9	15000	23000	0,017
RNA4901L/3AS	16	24	13	0,3	7,75	9,7	10000		0,018
RNA4901LL/3AS	16	24	13	0,3	7,75	9,7	10000		0,018
RNA6901R	16	24	22	0,3	15,4	20	15000	23000	0,031
NK16/16R	16	24	16	0,3	12,2	14,9	15000	23000	0,022
NK16/20R	16	24	20	0,3	14,6	18,8	15000	23000	0,028
NK17/16R	17	25	16	0,3	12,1	15	15000	22000	0,024
NK17/20R	17	25	20	0,3	15,4	20,4	15000	22000	0,03
NK17.7X30X17-1PX1	17,759	30	17	0,3	2,49	2,78	15000	22000	0,049
NK18/16R	18	26	16	0,3	12,7	16,2	14000	21000	0,025
NK18/20RCT	18	26	20	0,3	16,1	22	14000	21000	0,031
NK19/16R	19	27	16	0,3	13,3	17,4	14000	21000	0,026
NK19/20R	19	27	20	0,3	16	22,2	14000	21000	0,032
MR122012	19,05	31,75	19,05	1	19,5	21,1	14000	21000	0,055
MR122016	19,05	31,75	25,4	1	25	29,1	14000	21000	0,073
RNA4902R	20	28	13	0,3	10,3	12,8	13000	20000	0,022
RNA4902L/3AS	20	28	13	0,3	8,3	11,2	10000		0,022
RNA4902LL/3AS	20	28	13	0,3	8,3	11,2	10000		0,022
RNA6902R	20	28	23	0,3	17,6	25,3	13000	20000	0,04
NK20/16RCT	20	28	16	0,3	13,2	17,5	13000	20000	0,027
NK20/16R/LP03	20	28	16	0,3	13,2	17,5	13000		0,027
NK20/20R	20	28	20	0,3	16,7	23,8	13000	20000	0,034
NK20X32X14PX1	20	32	14	0,3	16,1	16,8	13000	20000	0,039
8E-NK20X32X12	20	32	12	0,3	12,2	11,8	13000	20000	0,033
NKS20	20	32	20	0,3	17,8	22,8	13000	20000	0,049
NK21/16R	21	29	16	0,3	13,7	18,7	13000	19000	0,028
NK21/20R	21	29	20	0,3	17,4	25,4	13000	19000	0,035
RNA4903R	22	30	13	0,3	11,2	14,6	12000	18000	0,022
RNA4903L/3AS	22	30	13	0,3	8,5	11,9	9000		0,022
RNA4903LL/3AS	22	30	13	0,3	8,5	11,9	9000		0,022
RNA5903	22	30	18	0,3	15,2	21,7	12000	18000	0,035
RNA6903R	22	30	23	0,3	18,2	27,2	12000	18000	0,042
NK22/16R	22	30	16	0,3	14,2	19,9	12000	18000	0,034

.../...


Astucci a rullini

Designazione	Dimensioni (mm)					Foro di lubrificazione su anello esterno	Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)	Anello interno adeguato
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinamico Cr	statico Cor	grasso	olio		
RNA4836	195	225	45		1,1		195	540	1400	2100		2,68
RNA4936	205	250	69		2		375	890	1300	2000		4,48
RNA4838	210	240	50		1,5		227	680	1300	1900		3,21
RNA4938	215	260	69		2		390	945	1300	1900		4,53
RNA4840	220	250	50		1,5		231	705	1200	1800		3,35
RNA4940	225	280	80		2,1		505	1180	1200	1800		7,2
RNA4844	240	270	50		1,5		244	780	1100	1700		3,62
RNA4944	245	300	80		2,1		525	1270	1100	1600		7,81
RNA4848	265	300	60		2		360	1080	1000	1500		5,4
RNA4948	265	320	80		2,1		540	1350	1000	1500		8,4
RNA4852	285	320	60		2		375	1160	950	1400		5,8
RNA4952	290	360	100		2,1		805	1900	950	1400		15,9
RNA4856	305	350	69		2		455	1300	850	1300		9,3
RNA4864	350	400	80		2,1		640	1850	750	1100		13,4
RNA4868	370	420	80		2,1		655	1940	750	1100		14




Cuscinetti a rullini con anelli massicci tipo separabile, con anello interno

Designazione	Dimensioni (mm)						Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	d	F	D	C	B (larghezza anello interno)	rs min	dinamico Cr	statico Cor	grasso	olio	
NA4834	170	185	215	45	45	1,1	185	495	1500	2200	3,99
NA4836	180	195	225	45	45	1,1	195	540	1400	2100	4,19
NA4838	190	210	240	50	50	1,5	227	680	1300	1900	5,62
NA4840	200	220	250	50	50	1,5	231	705	1200	1800	5,84
NA4844	220	240	270	50	50	1,5	244	780	1100	1700	6,37
NA4848	240	265	300	60	60	2	360	1080	1000	1500	10
NA4852	260	285	320	60	60	2	375	1160	950	1400	10,8
NA4856	280	305	350	69	69	2	455	1300	850	1300	15,5
NA4860	300	330	380	80	80	2,1	625	1770	800	1200	22
NA4864	320	350	400	80	80	2,1	640	1850	750	1100	23,2
NA4872	360	390	440	80	80	2,1	665	2020	650	1000	25,7
NA4876	380	415	480	100	100	2,1	1000	2840	650	950	44,5




RNAO




RNAO -- ZW

Cuscinetti a rullini con anelli massicci tipo separabile, con anello interno

Designazione	Dimensioni (mm)					Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	Fw	E	D	C	rs min	dinamico (N) Cr	statico (N) Cor	grasso	olio	
RNAO-5X10X8T2	5	8	10	8	0,15	2,64	2,19	27000	40000	0,003
RNAO-6X12X7XT2/2AS	6	9	12	7	0,3	2,27	1,86	25000	0	0,003
RNAO-6X13X8T2	6	9	13	8	0,3	2,66	2,28	25000	37000	0,006
RNAO-7X14X8T2	7	10	14	8	0,3	2,67	2,35	23000	34000	0,006
RNAO-8X15X10T2	8	11	15	10	0,3	4	4,1	21000	32000	0,008
RNAO-10X17X10T2	10	13	17	10	0,3	4,55	5,1	19000	28000	0,01
RNAO-10X22X10X	10	14	22	10	0,5	5,5	5,45	19000	28000	0,021
RNAO-12X22X12	12	18	22	12	0,3	8,65	8	17000	26000	0,019
RNAO-15X23X13	15	19	23	13	0,3	8,25	10,2	15000	23000	0,02
RNAO-16X24X13	16	20	24	13	0,3	9,05	11,8	15000	23000	0,021
RNAO-16X28X12	16	22	28	12	0,3	11,7	12,5	15000	23000	0,032
RNAO-17X25X13	17	21	25	13	0,3	9,4	12,6	15000	22000	0,022
RNAO-20X28X13	20	24	28	13	0,3	10	14,3	13000	20000	0,025
RNAO-20X28X26ZW	20	24	28	26	0,3	17,1	28,6	13000	20000	0,05
RNAO-20X32X12	20	26	32	12	0,3	12,9	15,1	13000	20000	0,038
RNAO-22X30X26ZW	22	26	30	26	0,3	17,5	30,5	12000	18000	0,054
RNAO-22X35X16	22	29	35	16	0,3	18,7	22,7	12000	18000	0,059
RNAO-25X35X17	25	29	35	17	0,3	14,2	24	11000	16000	0,053
RNAO-25X35X26ZW	25	29	35	26	0,3	18,4	33,5	11000	16000	0,076
RNAO-30X40X17	30	35	40	17	0,3	19,4	32,5	9000	13000	0,06
RNAO-30X42X32ZW	30	37	42	32	0,3	37,5	60,5	9000	13000	0,137
RNAO-32X42X13	32	37	42	13	0,3	14,5	23	8500	13000	0,049
RNAO-35X45X26ZW	35	40	45	26	0,3	26,1	50	7500	11000	0,091
RNAO-40X50X34ZW	40	45	50	34	0,3	37,5	83	6500	10000	0,152
RNAO-40X55X20	40	47	55	20	0,3	31	51,5	6500	10000	0,145
RNAO-40X55X40ZW	40	48	55	40	0,3	56,5	102	6500	10000	0,275
RNAO-45X55X17	45	50	55	17	0,3	22,3	44,5	6000	9000	0,083
RNAO-45X62X40ZW	45	53	62	40	0,3	61,5	118	6000	9000	0,377
RNAO-50X62X20	50	55	62	20	0,3	27,9	62	5500	8000	0,14
RNAO-50X65X20	50	58	65	20	0,3	38,5	67,5	5500	8000	0,168
RNAO-50X65X40ZW	50	58	65	40	0,6	66,5	135	5500	8000	0,355
RNAO-55X68X20	55	60	68	20	0,6	28,8	66,5	4800	7500	0,166
RNAO-60X78X20	60	68	78	20	1	40	75	4400	6500	0,255
RNAO-60X78X40ZW	60	68	78	40	1	69	150	4400	6500	0,5
RNAO-65X85X30	65	73	85	30	1	61	132	4100	6000	0,464
RNAO-70X90X30	70	78	90	30	1	65,5	149	3800	5500	0,499
RNAO-70X90X60ZW	70	78	90	60	1	112	297	3800	5500	1,02
RNAO-80X100X30	80	88	100	30	1	69	166	3300	5000	0,58
RNAO-100X120X30	100	108	120	30	1	76	201	2700	4000	0,694




NAO



NAO -- ZW

Cuscinetti a rullini con anelli massicci tipo separabile, con anello interno


Designazione	Dimensioni (mm)						Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	d	F	E	D	C	rs min	dinamico (N) Cr	statico (N) Cor	grasso	olio	
NAO-17X35X16	22	17	29	35	16	0,3	18,7	22,7	12000	18000	0,078
NAO-25X40X17	30	25	35	40	17	0,3	19,4	32,5	9000	13000	0,088
NAO-30X45X26ZW	35	30	40	45	26	0,3	26,1	50	7500	11000	0,157
NAO-35X50X17	40	35	45	50	17	0,3	21,8	41,5	6500	10000	0,113
NAO-35X55X20	40	35	47	55	20	0,3	31	51,5	6500	1000	0,19
NAO-50X68X20	55	50	60	68	20	0,6	28,8	66,5	4800	7500	0,23



1R - M1

Anelli interni						
Designazione	Dimensioni (mm)					Massa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R5X7X10	5	7	10	1	0,15	0,0014
1R5X8X12	5	8	12	1	0,3	0,0028
1R5X8X16	5	8	16	-	0,3	0,0038
1R6X8X10	6	8	10	1	0,15	0,0017
1R6X10X10D	6	10	10	1	0,3	0,0037
1R6X10X10	6	10	10	1	0,3	0,0037
1R6X10X12D	6	10	12	-	0,3	0,0046
1R6X10X13	6	10	13	1	0,3	0,005
1R6X9X12	6	9	12	1	0,3	0,0032
1R6X9X16	6	9	16	1	0,3	0,0043
1R7X10X10.5	7	10	10,5	1	0,3	0,0031
1R7X10X12	7	10	12	1	0,3	0,0036
1R7X10X16	7	10	16	1	0,3	0,0049
1R7X12X16	7	12	16	1	0,3	0,0093
1R7X9X10	7	9	10	1	0,15	0,0019
1R8X12X10	8	12	10	1	0,3	0,0048
1R8X12X10D	8	12	10	1	0,3	0,0048
1R8X12X10.5	8	12	10,5	1	0,3	0,005
1R8X12X12D	8	12	12	-	0,3	0,0057
1R8X12X12.5	8	12	12,5	1	0,3	0,0059
1R8X14X16	8	14	16	1	0,3	0,013
1R9X12X11	9	12	11	1	0,3	0,0041
1R9X12X12	9	12	12	1	0,3	0,0045
1R9X12X16	9	12	16	1	0,3	0,0061
1R9X15X16	9	15	16	1	0,3	0,014
1R10X13X12.5	10	13	12,5	1	0,3	0,0052
1R10X14X12	10	14	12	1	0,3	0,0073
1R10X14X12D	10	14	12	-	0,3	0,0073
1R10X14X13	10	14	13	1	0,3	0,0074
1R10X14X14D	10	14	14	-	0,3	0,008
1R10X14X16	10	14	16	-	0,3	0,0092
1R10X14X20	10	14	20	1	0,3	0,012
1R10X15X15.5	10	15	15,5	1	0,3	0,012
1R10X16X16	10	16	16	1	0,3	0,015
1R12X15X12	12	15	12	1	0,3	0,0058
1R12X15X12.5	12	15	12,5	1	0,3	0,0061
1R12X15X16	12	15	16	1	0,3	0,0078
1R12X15X16.5	12	15	16,5	-	0,3	0,008
1R12X15X22.5	12	15	22,5	-	0,3	0,011
1R12X16X12	12	16	12	1,5	0,3	0,0079
1R12X16X13	12	16	13	1,5	0,3	0,0087
1R12X16X14D	12	16	14	-	0,3	0,0095
1R12X16X16	12	16	16	1,5	0,3	0,011
1R12X16X20	12	16	20	1,5	0,3	0,014
1R12X16X22	12	16	22	1,5	0,3	0,015
1R12X17X20.5	12	17	20,5	1,5	0,3	0,019
1R12X17X25.5	12	17	25,5	1,5	0,3	0,024
1R14X17X17	14	17	17	1,5	0,3	0,0095
1R15X18X12.5	15	18	12,5	1,5	0,3	0,0072
1R15X18X16	15	18	16	1,5	0,3	0,0093
1R15X18X16.5	15	18	16,5	1,5	0,3	0,0096
1R15X18X17.5	15	18	17,5	1,5	0,3	0,01
1R15X18X20.5	15	18	20,5	1,5	0,3	0,012
1R15X18X25.5	15	18	25,5	1,5	0,3	0,015
1R15X19X16	15	19	16	1,5	0,3	0,013
1R15X19X20	15	19	20	1,5	0,3	0,016
1R15X20X12	15	20	12	1,5	0,3	0,012
1R15X20X13	15	20	13	1,5	0,3	0,014
1R15X20X14D	15	20	14	-	0,3	0,015
1R15X20X18	15	20	18	1,5	0,3	0,019
1R15X20X20.5	15	20	20,5	1,5	0,3	0,021
1R15X20X23	15	20	23	-	0,3	0,024

.../...




1R - M1

Anelli interni						
Designazione	Dimensioni (mm)					Massa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R15X20X26	15	20	26	1,5	0,3	0,027
1R15X20X30.5	15	20	30,5	1,5	0,3	0,032
1R15X22X20	15	22	20	1,5	0,6	0,032
1R17X20X16	17	20	16	1,5	0,3	0,011
1R17X20X16.5	17	20	16,5	1,5	0,3	0,011
1R17X20X20	17	20	20	1,5	0,3	0,014
1R17X20X20.5	17	20	20,5	-	0,3	0,014
1R17X20X30.5	17	20	30,5	-	0,3	0,021
1R17X21X16	17	21	16	1,5	0,3	0,014
1R17X21X20	17	21	20	-	0,3	0,018
1R17X22X13	17	22	13	1,5	0,3	0,015
1R17X22X14D	17	22	14	-	0,3	0,016
1R17X22X16	17	22	16	-	0,3	0,019
1R17X22X18	17	22	18	1,5	0,3	0,021
1R17X22X20.5	17	22	20,5	1,5	0,3	0,024
1R17X22X23	17	22	23	-	0,3	0,027
1R17X22X26	17	22	26	1,5	0,3	0,03
1R17X22X32	17	22	32	1,5	0,3	0,036
1R17X24X20	17	24	20	1,5	0,6	0,034
1R17X22X16D	17	22	16	-	0,3	0,019
1R20X24X16	20	24	16	1,8	0,3	0,017
1R20X24X20	20	24	20	-	0,3	0,021
1R20X24X28.5	20	24	28,5	-	0,3	0,03
1R20X25X12.5	20	25	12,5	1,8	0,3	0,016
1R20X25X16	20	25	16	-	0,3	0,021
1R20X25X16.5	20	25	16,5	1,8	0,3	0,022
1R20X25X17	20	25	17	1,8	0,3	0,022
1R20X25X18D	20	25	18	-	0,3	0,024
1R20X25X20	20	25	20	-	0,3	0,027
1R20X25X20.5	20	25	20,5	1,8	0,3	0,028
1R20X25X23	20	25	23	1,8	0,3	0,031
1R20X25X26	20	25	26	1,8	0,3	0,034
1R20X25X26.5	20	25	26,5	-	0,3	0,036
1R20X25X30	20	25	30	1,8	0,3	0,041
1R20X25X32	20	25	32	1,8	0,3	0,041
1R20X25X38.5	20	25	38,5	-	0,3	0,053
1R20X28X20	20	28	20	1,8	0,6	0,045
1R22X26X16	22	26	16	1,8	0,3	0,017
1R22X26X20	22	26	20	-	0,3	0,022
1R22X28X17	22	28	17	1,8	0,3	0,03
1R22X28X20	22	28	20	1,8	0,3	0,035
1R22X28X20.5	22	28	20,5	1,8	0,3	0,036
1R22X28X23	22	28	23	1,8	0,3	0,042
1R22X28X30	22	28	30	-	0,3	0,054
1R25X29X20	25	29	20	-	0,3	0,026
1R25X29X30	25	29	30	1,8	0,3	0,039
1R25X30X12.5	25	30	12,5	1,8	0,3	0,02
1R25X30X16	25	30	16	1	0,3	0,024
1R25X30X16.5	25	30	16,5	1,8	0,3	0,026
1R25X30X17	25	30	17	1,8	0,3	0,027
1R25X30X18	25	30	18	-	0,3	0,03
1R25X30X18D	25	30	18	-	0,3	0,03
1R25X30X20	25	30	20	1,8	0,3	0,033
1R25X30X20.5	25	30	20,5	1,8	0,3	0,034
1R25X30X20.5D	25	30	20,5	1,8	0,3	0,034
1R25X30X23	25	30	23	1,8	0,3	0,038
1R25X30X26.5	25	30	26,5	-	0,3	0,043
1R25X30X30	25	30	30	1,8	0,3	0,05
1R25X30X32	25	30	32	1	0,3	0,054
1R25X30X38.5	25	30	38,5	-	0,3	0,064
1R25X32X15X1PX1	25	32	15	1,8	0	0,034
1R25X32X22	25	32	22	1,8	0,6	0,052

.../...

Anelli interni						
Designazione	Dimensioni (mm)					Massa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
M1-162016	25,4	31,75	25,65	-	1	0,052
1R28X32X17	28	32	17	1,8	0,3	0,025
1R28X32X20	28	32	20	1,8	0,3	0,028
1R28X32X30	28	32	30	-	0,3	0,044
1R29X32X13	29	32	13	1,8	0,3	0,015
1R30X35X12.5	30	35	12,5	1,8	0,3	0,024
1R30X35X13	30	35	13	1,3	0,3	0,025
1R30X35X16	30	35	16	-	0,3	0,031
1R30X35X16.5	30	35	16,5	1,8	0,3	0,032
1R30X35X17	30	35	17	1,8	0,3	0,032
1R30X35X18D	30	35	18	-	0,3	0,035
1R30X35X20	30	35	20	-	0,3	0,038
1R30X35X20.5	30	35	20,5	1,8	0,3	0,039
1R30X35X23	30	35	23	1,8	0,3	0,044
1R30X35X26	30	35	26	1,8	0,3	0,05
1R30X35X30	30	35	30	-	0,3	0,059
1R30X35X30D	30	35	30	-	0,3	0,059
1R30X35X32	30	35	32	1,8	0,3	0,063
1R30X37X18	30	37	18	1,8	0,3	0,05
1R30X37X22	30	37	22	1,8	0,6	0,061
1R30X38X20	30	38	20	-	0,6	0,065
M1-202420	31,75	38,1	32	-	1,5	0,094
1R32X37X20	32	37	20	2	0,3	0,04
1R32X37X30	32	37	30	-	0,3	0,063
1R32X38X32	32	38	32	2	0,3	0,082
1R32X40X20	32	40	20	2	0,6	0,068
1R32X40X27	32	40	27	2	0,6	0,092
1R32X40X36	32	40	36	2	0,6	0,124
1R33X37X13	33	37	13	2	0,3	0,022
M1-222820	34,925	44,45	32	2	1,5	0,146
1R35X40X12.5	35	40	12,5	2	0,3	0,027
1R35X40X16.5	35	40	16,5	2	0,3	0,037
1R35X40X17	35	40	17	2	0,3	0,038
1R35X40X20	35	40	20	2	0,3	0,044
1R35X40X20.5	35	40	20,5	2	0,3	0,046
1R35X40X30	35	40	30	-	0,3	0,068
1R35X40X30V4	35	40	30	-	0,3	0,068
1R35X40X34	35	40	34	1,8	0,3	0,079
1R35X40X40	35	40	40	2	0,3	0,091
1R35X42X20	35	42	20	1,8	0,6	0,064
1R35X42X21D	35	42	21	-	0,6	0,068
1R35X42X23D	35	42	23	-	0,6	0,074
1R35X42X27	35	42	27	2	0,6	0,08
1R35X42X36	35	42	36	2	0,6	0,117
1R35X43X22	35	43	22	2	0,6	0,081
1R38X43X20	38	43	20	1,8	0,3	0,048
1R38X43X30	38	43	30	-	0,3	0,074
M1-242816	38,1	44,45	25,65	2	1,5	0,083
1R40X45X16.5	40	45	16,5	2	0,3	0,042
1R40X45X17	40	45	17	2	0,3	0,043
1R40X45X20	40	45	20	2	0,3	0,051
1R40X45X20.5	40	45	20,5	2	0,3	0,053
1R40X45X26.5	40	45	26,5	-	0,3	0,068
1R40X45X30	40	45	30	2	0,3	0,077
1R40X45X34	40	45	34	2	0,3	0,088
1R40X45X40	40	45	40	2	0,3	0,106
1R40X48X22	40	48	22	2	0,6	0,092
1R40X48X23D	40	48	23	-	0,6	0,097
1R40X48X30	40	48	30	2	0,6	0,123
1R40X48X40	40	48	40	2	0,6	0,17
1R40X50X20	40	50	20	0,8	0,3	0,106
1R40X50X22	40	50	22	2	1	0,118
1R40X50X22P5	40	50	22	2	1	0,118
1R42X47X20	42	47	20	2	0,3	0,053
1R42X47X30	42	47	30	2	0,3	0,08
1R45X50X20	45	50	20	2	0,3	0,057
1R45X50X25	45	50	25	2	0,6	0,071
1R45X50X25.5	45	50	25,5	-	0,3	0,074
1R45X50X35	45	50	35	2	0,6	0,101
1R45X50X40	45	50	40	1,5	0,3	0,115
1R45X52X20X	45	55	20	2	0,6	0,083
1R45X52X22	45	52	22	2	0,6	0,088
1R45X52X23D	45	52	23	-	0,6	0,093
1R45X52X30	45	52	30	2	0,6	0,123
1R45X52X40	45	52	40	2	0,6	0,164
1R45X55X20	45	55	20	2	0,6	0,116
1R45X55X22	45	55	22	2	1	0,13
1R45X55X40	45	55	40	2	0,6	0,173
1R50X55X20	50	55	20	2	0,6	0,063
1R50X55X25	50	55	25	2	0,6	0,078
1R50X55X35	50	55	35	2	0,6	0,112
1R50X55X40	50	55	40	2	0,6	0,128
1R50X58X22	50	58	22	2	0,6	0,113

.../...




1R - M1

Anelli interni						
Designazione	Dimensioni (mm)					Massa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R50X58X23D	50	58	23	-	0,6	0,119
1R50X58X30	50	58	30	2	0,6	0,159
1R50X58X40	50	58	40	2	0,6	0,209
1R50X60X20	50	60	20	2	1	0,129
1R50X60X25	50	60	25	2	1	0,163
1R50X60X28	50	60	28	2	1,1	0,183
1R50X60X40	50	60	40	2	1	0,262
1R55X60X25	55	60	25	2,2	0,6	0,086
1R55X60X35	55	60	35	2	0,6	0,121
1R55X63X25	55	63	25	2	1	0,141
1R55X63X34	55	63	34	2,2	1	0,192
1R55X63X45	55	63	45	2,2	1	0,256
1R55X65X28	55	65	28	2,2	1,1	0,206
1R55X65X30	55	65	30	2,2	1	0,22
1R55X65X60	55	65	60	1,5	1	0,44
1R55X60X38XPX1	55	60	38	2,2	1	0,131
1R60X68X25	60	68	25	2,2	1	0,152
1R60X68X34	60	68	34	2,2	1	0,206
1R60X68X35	60	68	35	2,2	0,6	0,213
1R60X68X45	60	68	45	2,2	1	0,27
1R60X70X25	60	70	25	2,2	1	0,195
1R60X70X28	60	70	28	2,2	1,1	0,216
1R60X70X30	60	70	30	2,2	1	0,232
1R60X70X60	60	70	60	2,2	1	0,463
1R60X70X25V2	60	70	25	2,2	1	0,195
1R65X72X25	65	72	25	2,2	1	0,142
1R65X72X34	65	72	34	2,2	1	0,193
1R65X72X45	65	72	45	2,2	1	0,259
1R65X73X25	65	73	25	2,2	0,6	0,164
1R65X73X35	65	73	35	2,2	0,6	0,232
1R65X75X28	65	75	28	2,2	1,1	0,24
1R65X75X30	65	75	30	2,2	1	0,256
1R65X75X60	65	75	60	2,2	1	0,513
1R70X80X25	70	80	25	2,2	1	0,224
1R70X80X28	70	80	28	2,2	1,1	0,25
1R70X80X30	70	80	30	2,2	1	0,267
1R70X80X35	70	80	35	2,2	1	0,313
1R70X80X40	70	80	40	2,2	1	0,358
1R70X80X54	70	80	54	2,2	1	0,483
1R70X80X56	70	80	56	2,2	1	0,502
1R70X80X60	70	80	60	2,2	1	0,54
1R75X85X25	75	85	25	2,2	1	0,238
1R75X85X30	75	85	30	2,2	1	0,287
1R75X85X35	75	85	35	2,2	1	0,336
1R75X85X40	75	85	40	2,2	1	0,385
1R75X85X54	75	85	54	2,2	1	0,515
1R75X90X32	75	90	32	2,2	1,1	0,48
1R80X90X25	80	90	25	2,2	1	0,254
1R80X90X30	80	90	30	2,2	1	0,304
1R80X90X35	80	90	35	2,2	1	0,355
1R80X90X40	80	90	40	2,2	1	0,408
1R80X90X54	80	90	54	2,2	1	0,543
1R80X95X32	80	95	32	2,2	1,1	0,51
1R85X95X36	85	95	36	2,5	1	0,398
1R85X100X32	85	100	32	2,5	1,1	0,53
1R85X100X35	85	100	35	2,5	1,1	0,58
1R85X100X46	85	100	46	2,5	1,1	0,76
1R85X100X63	85	100	63	2,5	1,1	1,05
1R85X95X26	85	95	26	2,5	1	0,28

.../...

Anelli interni


Designazione	Dimensioni (mm)					Massa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R90X100X26	90	100	26	2,5	1	0,294
1R90X100X30	90	100	30	2,5	1	0,34
1R90X100X36	90	100	36	2,5	1	0,406
1R90X105X32	90	105	32	2,5	1,1	0,56
1R90X105X35	90	105	35	2,5	1,1	0,61
1R90X105X46	90	105	46	2,5	1,1	0,8
1R90X105X63	90	105	63	2,5	1,1	1,11
1R95X105X26	95	105	26	2,5	1	0,313
1R95X105X36	95	105	36	2,5	1	0,43
1R95X110X32	95	110	32	2,5	1,1	0,59
1R95X110X35	95	110	35	2,5	1,1	0,64
1R95X110X46	95	110	46	2,5	1,1	0,85
1R95X110X63	95	110	63	2,5	1,1	1,17
1R100X110X30	100	110	30	2,5	1,1	0,375
1R100X110X40	100	110	40	2,5	1,1	0,505
1R100X115X32	100	115	32	2,5	1,1	0,62
1R100X115X40	100	115	40	2,5	1,1	0,775
1R100X115X54	100	115	54	2,5	1,1	1,09
1R110X120X30	110	120	30	2,5	1	0,44
1R110X120X40	110	120	40	2,5	1,1	0,58
1R110X125X40	110	125	40	2,5	1,1	0,84
1R110X125X54	110	125	54	2,5	1,1	1,16
1R120X130X30	120	130	30	2,2	1	0,44
1R120X130X40	120	130	40	2,5	1,1	0,59
1R120X135X40	120	135	40	2,5	2	0,87
1R120X135X45	120	135	45	2,5	1,1	0,98
1R120X135X60	120	135	60	2,5	1,1	1,25
1R130X145X32	130	145	32	3	1,5	0,78
1R130X145X35	130	145	35	3	1,1	0,855
1R130X145X42	130	145	42	3	1,5	1,05
1R130X150X50	130	150	50	3	1,5	1,69
1R130X150X67	130	150	67	3	1,5	2,25
1R140X155X32	140	155	32	3	1,5	0,84
1R140X155X35	140	155	35	3	1,1	0,917
1R140X155X42	140	155	42	3	1,5	1,1
1R140X160X50	140	160	50	3	1,5	1,7
1R140X160X67	140	160	67	3	1,5	2,3
1R150X165X32	150	165	32	3	1,5	0,9
1R150X165X40	150	165	40	3	1,1	1,12
1R150X165X42	150	165	42	3	1,5	1,18
1R150X170X52	150	170	52	3	2	2
1R150X170X60	150	170	60	3	2	2,35
1R160X175X40	160	175	40	3	1,1	1,2
1R160X180X60	160	180	60	3	2	2,5
1R170X185X45	170	185	45	3	1,1	1,45
1R170X190X60	170	190	60	3	2	2,65
1R180X195X45	180	195	45	3	1,1	1,51
1R190X210X50	190	210	50	3,5	1,5	2,41
1R190X215X69	190	215	69	3,5	2	4,1
1R200X220X50	200	220	50	3,5	1,5	2,49
1R200X225X80	200	225	80	3,5	2,1	5,1
1R220X240X50	220	240	50	3,5	1,5	2,75
1R220X245X80	220	245	80	3,5	2,1	5,7
1R240X265X60	240	265	60	3,5	2	4,6
1R260X285X60	260	285	60	4	2	4,98
1R280X305X69	280	305	69	4	2	6,2
1R300X330X80	300	330	80	4	2,1	9,3
1R320X350X80	320	350	80	5	2,1	9,8
1R340X380X118	340	380	118	5	3	22



NK1A59

Cuscinetti a rullini con cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo


Designazione	Dimensioni (mm)					Capacità di carico radiale (kN)		Capacità di carico assiale (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	d	D	C	F	rs min	dinamico Cr	statico Cor	dinamico Ca	statico Coa	grasso	olio	
NK1A5902A	15	28	18	20	0,3	9,5	13,4	2,34	3,05	13000	20000	0,05
NK1A5903A	17	30	18	22	0,3	10,1	14,9	2,53	3,55	12000	18000	0,056
NK1A5904A	20	37	23	25	0,3	16,5	22,1	4,7	6,15	11000	16000	0,111
NK1A59/22A	22	39	23	28	0,3	17,5	24,8	4,9	6,75	9500	14000	0,12
NK1A5905A	25	42	23	30	0,3	18,6	27,4	5,1	7,35	8500	13000	0,13
NK1A5906A	30	47	23	35	0,3	19,4	30,5	5,4	8,55	7500	11000	0,147
NK1A5907A	35	55	27	42	0,6	25,7	46	7,4	12,3	6500	9500	0,243
NK1A5908A	40	62	30	48	0,6	31	61	7,75	14	5500	8500	0,347
NK1A5909A	45	68	30	55	0,6	33	69,5	8,5	17,1	5000	7500	0,401
NK1A5910A	50	72	30	60	0,6	33,5	73,5	8,8	18,7	4300	6500	0,41
NK1A5911A	55	80	34	63	1	44,5	95,5	14,3	33	4300	6500	0,59
NK1A5912A	60	85	34	68	1	45,5	101	14,8	36	4000	6000	0,632
NK1A5914A	70	100	40	80	1	62,5	146	18,6	47,5	3300	5000	1,05



ARN

Cuscinetto a rullini con cuscinetto assiale a rullini bidirezionali


Designazione	Dimensioni (mm)									Capacità di carico radiale (kN)		Capacità di carico assiale (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	d	dw	D	D1	T	C	F	Dw	rs min	dinamico Cr	statico Cor	dinamico Ca	statico Coa	grasso	olio	
ARN3062T2P5	30	30	62	52	50	20	35	5	0,6	0,6	24,8	41,5	31	87	1400	5500
ARN3570T2	35	35	70	60	54	20	40	6	1	0,6	26,4	47	43	121	1200	4800
ARN4075T2P4	40	40	75	65	54	20	45	6	1	0,6	28	52,5	45,5	135	1100	4400
ARN4090P5	40	40	90	78	75	25	50	9	1	0,6	38,5	74,5	85	238	950	3800
ARN70130P5	70	70	130	115	82	25	80	11	1,1	0,6	57	119	142	460	650	2500



KRU

Perni folli con anello interno

CONSULTATECI




RNA22

RNA22 - LL


Perni folli con anello interno

Designazione	Dimensioni (mm)				Capacità di carico (kN)		Capacità di carico come rotella (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	D	Fw	C	E/e	dinamico Cr	statico Cor	anello esterno sferico	anello esterno cilindrico	grasso	olio	
RNA22/5XT2	16	7	7,8	10	2,82	2,52		2,32	21000	27000	0,0085
RNA22/5T2	16	7	7,8	10	2,82	2,52	1,08		21000	27000	0,0085
RNA22/6T2	19	10	9,8	13	4,7	5,35	1,37		15000	20000	0,013
RNA22/6XT2	19	10	9,8	13	4,7	5,35		3,57	15000	20000	0,013
RNA22/6LL/3AS	19	10	11,8	0	4,55	4,25	1,38		10000		0,018
RNA22/6XLL/3AS	19	10	11,8	0	4,55	4,25		4,4	10000		0,018
RNA22/8LL/3AS	24	12	11,8	0	5,15	5,25	1,9		10000		0,027
RNA22/8X	24	12	9,8	15	5,2	6,4		4,5	12000	16000	0,021
RNA22/8XL/3AS	24	12	11,8	18	4,55	4,25		5,5	10000		0,018
RNA22/8	24	12	9,8	15	5,2	6,4	1,89		12000	16000	0,021
RNA2200LL/3AS	30	14	13,8	0	7,55	9	2,62		10000		0,052
RNA2200X	30	14	11,8	20	9,7	5,2		6,91	11000	14000	0,042
RNA2200XLL/3AS	30	14	13,8	0	7,55	9		7,55	10000		0,052
RNA2200	30	14	11,8	20	9,7	5,2	2,6		11000	14000	0,042
RNA2201LL/3AS	32	16	13,8	0	8,1	10,3	2,86		9500		0,057
RNA2201	32	16	11,8	22	12,1	13,1	2,85		9500	12500	0,049
RNA2201X	32	16	11,8	22	12,1	13,1		7,36	9500	12500	0,049
RNA2201XLL/3AS	32	16	13,8	0	8,1	10,3		8,05	9500		0,057
RNA2202XLL/3AS	35	20	13,8	0	9,85	14,1		8,9	7500		0,06
RNA2202LL/3AS	35	20	13,8	0	9,85	14,1	3,2		7500		0,06
RNA2202X	35	20	11,8	26	13,3	15,7		8,06	7500	10000	0,05
RNA2202	35	20	11,8	26	13,3	15,7	3,21		7500	10000	0,05
RNA2203LL/3AS	40	22	15,8	0	10,4	15,6	3,85		7000		0,094
RNA2203	40	22	15,8	29	19,5	23,8	3,82		6800	9000	0,088
RNA2203X	40	22	15,8	29	19,5	23,8		12,7	6800	9000	0,088
RNA2203XLL/3AS	40	22	15,8	0	10,4	15,6		10,9	7000		0,094
RNA2204XLL/3AS	47	25	17,8	33	16,9	22,9		14,8	6000		0,152
RNA2204LL/3AS	47	25	17,8	0	16,9	22,9	4,7		6000		0,152
RNA2204	47	25	15,8	32	20,3	25,9	4,76		6000	8000	0,13
RNA2205LL/3AS	52	30	17,8	0	17,9	25,9	5,55		5000		0,179
RNA2205XLL/3AS	52	30	17,8	0	17,9	25,9		16,4	5000		0,179
RNA2205	52	30	15,8	37	22,7	32	5,47		5000	6500	0,15
RNA2205X	52	30	15,8	37	22,7	32		16,4	5000	6500	0,15
RNA2206LL/3AS	62	35	19,8	0	21,4	34,5	6,95		4300		0,284
RNA2207LL/3AS	72	42	22,7	0	26,3	47,5	8,05		3600		0,432
RNA2208LL/3AS	80	48	22,7	0	28,4	55	9,8		3100		0,53
RNA2208XLL/3AS	80	48	22,7	0	28,4	55		32	3100		0,53
RNA2208	80	50	19,8	58	39,5	69,5	9,66		3000	4000	0,42
RNA2209LL/3AS	85	52	22,7	0	29,3	58,5	10,4		2900		0,545
RNA2210LL/3AS	90	58	22,7	0	31	66	11,4		2600		0,563
RNA2210XLL/3AS	90	58	22,7	0	31	66		36	2600		0,563




NA22 -- LL


Perni folli con anello interno													
Designazione	Dimensioni (mm)							Capacità di carico assiale (kN)		Capacità di carico come rotella (kN)		Velocità limite (giri/min)	Massa (kg)
	D	d	B	C	e	F	rs	dinamico Cr	statico Cor	anello esterno sferico	anello esterno cilindrico		
NA22/6LL/3AS	19	6	12	11,8	16	10	0,3	4,55	4,25	1,38		10000	0,023
NA22/6XLL/3AS	19	6	12	11,8	16	10	0,3	4,55	4,25		4,4	10000	0,023
NA22/8LL/3AS	24	8	12	11,8	18	12	0,3	5,15	5,25	1,9		10000	0,035
NA22/8XLL/3AS	24	8	12	11,8	18	12	0,3	5,15	5,25		5,5	10000	0,035
NA2200LL/3AS	30	10	14	13,8	20	14	0,3	7,55	9	2,62		10000	0,06
NA2200XLL/3AS	30	10	14	13,8	20	14	0,3	7,55	9		7,55	10000	0,06
NA2201LL/3AS	32	12	14	13,8	22	16	0,3	8,1	10,3	2,86		9500	0,067
NA2201XLL/3AS	32	12	14	13,8	22	16	0,3	8,1	10,3		8,05	9500	0,067
NA2202LL/3AS	35	15	14	13,8	26	20	0,3	9,85	14,1	3,2		7500	0,075
NA2203LL/3AS	40	17	16	15,8	28	22	0,3	10,4	15,6	3,85		7000	0,113
NA2203XLL/3AS	40	17	16	15,8	28	22	0,3	10,4	15,6		10,9	7000	0,113
NA2204LL/3AS	47	20	18	17,8	33	25	0,3	16,9	22,9	4,7		6000	0,176
NA2204XLL/3AS	47	20	18	17,8	33	25	0,3	16,9	22,9		14,8	6000	0,176
NA2205LL/3AS	52	25	18	17,8	38	30	0,3	17,9	25,9	5,55		5000	0,209
NA2206XLL/3AS	62	30	20	19,8	43	35	0,3	21,4	34,5		22,2	4300	0,322
NA2206LL/3AS	62	30	20	19,8	43	35	0,3	21,4	34,5	6,95		4300	0,322
NA2207LL/3AS	72	35	23	22,7	50	42	0,6	26,3	47,5	8,05		3600	0,506
NA2208LL/3AS	80	40	23	22,7	57	48	0,6	28,4	55	9,8		3100	0,623
NA2210LL/3AS	90	50	23	22,7	68	58	0,6	31	66	11,4		2600	0,682




NATR
(con gabbia)




NATR -- LL
(con gabbia e tenuta)




NATV
(senza gabbia)



NATV -- LL
(con tenuta, senza gabbia)



NUTR2
NUTR3




NUTW2

Perni folli

Designazione	Dimensioni (mm)						Capacità di carico assiale (kN)		Capacità di carico come rotella (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	D	d	B	C	e	F	dinamico Cr	statico Cor	anello esterno sferico	anello esterno cilindrico	grasso	olio	
NATV17XLL/3AS	40	17	21	20	32	22	19,4	42		14,5	4500		0,145
NUTR203/3AS	40	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1	3,85		4700		0,147
NUTR203X/3AS	40	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1		14,5	4700		0,147
NUTR302/3AS	42	15	19	18	20	19	22,3	25,7	4,1		5500		0,16
NUTR302X/3AS	42	15	19	18	20	19	22,3	25,7		14,3	5500		0,16
NATR20	47	20	25	24	37	25	20,7	33,5	4,7		6000	8000	0,246
NATR20X	47	20	25	24	37	25	20,7	33,5		21	6000	8000	0,246
NATR20LL/3AS	47	20	25	24	37	25	20,7	33,5	4,7		6000		0,246
NATR20XLL/3AS	47	20	25	24	37	25	20,7	33,5		21	6000		0,246
NATV20/3AS	47	20	25	24	37	25	28,8	61	4,7		4000		0,254
NATV20X/3AS	47	20	25	24	37	25	28,8	61		21	4000		0,254
NATV20LL/3AS	47	20	25	24	37	25	28,8	61	4,7		4000		0,254
NATV20XLL/3AS	47	20	25	24	37	25	28,8	61		21	4000		0,254
NUTR204/3AS	47	20	25	24	27	25,5	38,5	48	4,7		4000		0,245
NUTR204X/3AS	47	20	25	24	27	25,5	38,5	48		21	4000		0,245
NUTR303/3AS	47	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1	4,7		4700		0,222
NUTR303X/3AS	47	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1		17	4700		0,222
NUTW204X/3AS	47	20	29	28	27	25,5	40,5	51,5	4,7	25,1	4000		0,28
NATR25	52	25	25	24	42	30	22,8	40,5	5,5		5000	6500	0,275
NATR25X	52	25	25	24	42	30	22,8	40,5		23,3	5000	6500	0,275
NATR25LL/3AS	52	25	25	24	42	30	22,8	40,5	5,5		5000		0,275
NATR25XLL/3AS	52	25	25	24	42	30	22,8	40,5		23,3	5000		0,275
NATV25/3AS	52	25	25	24	42	30	31,5	73,5	5,5		3300		0,285
NATV25X/3AS	52	25	25	24	42	30	31,5	73,5		23,3	3300		0,285
NATV25LL/3AS	52	25	25	24	42	30	31,5	73,5	5,5		3300		0,285
NATV25XLL/3AS	52	25	25	24	42	30	31,5	73,5		23,3	3300		0,285
NUTR205/3AS	52	25	25	24	31	30	42,5	57,5	5,55		3300		0,281
NUTR205X/3AS	52	25	25	24	31	30	42,5	57,5		23,3	3300		0,281
NUTR304/3AS	52	20	25	24	27	25,5	38,5	48	5,55		4000		0,321
NUTR304X/3AS	52	20	25	24	27	25,5	38,5	48		23,3	4000		0,321
NATR30	62	30	29	28	51	38	36	66	6,95		4000	5500	0,47
NATR30X	62	30	29	28	51	38	36	66		33	4000	5500	0,47
NATR30LL/3AS	62	30	29	28	51	38	36	66	6,95		4000		0,47
NATR30XLL/3AS	62	30	29	28	51	38	36	66		33	4000		0,47
NATV30/3AS	62	30	29	28	51	38	47,5	115	6,95		2600		0,481
NATV30X/3AS	62	30	29	28	51	38	47,5	115		33	2600		0,481
NATV30LL/3AS	62	30	29	28	51	38	47,5	115	6,95		2600		0,481


Perni folli													
Designazione	Dimensioni (mm)						Capacità di carico assiale (kN)		Capacità di carico come rotella (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)
	D	d	B	C	e	F	dinamico Cr	statico Cor	anello esterno sferico	anello esterno cilindrico	grasso	olio	
NATV30XLL/3AS	62	30	29	28	51	38	47,5	115		33	2600		0,481
NUTR206/3AS	62	30	29	28	38	35	56,5	72,5	6,95		2900		0,466
NUTR206X/3AS	62	30	29	28	38	35	56,5	72,5		33	2900		0,466
NUTR305/3AS	62	25	25	24	31	30	42,5	57,5	6,95		3300		0,45
NUTR305X/3AS	62	25	25	24	31	30	42,5	57,5		27,8	3300		0,45
NATR35	72	35	29	28	58	44,5	39	77	8,05		3300	4500	0,635
NATR35X	72	35	29	28	58	44,5	39	77		37	3300	4500	0,635
NATR35LL/3AS	72	35	29	28	58	44,5	39	77	8,05		3300		0,635
NATR35XLL/3AS	72	35	29	28	58	44,5	39	77		37	3300		0,635
NATV35/3AS	72	35	29	28	58	44,5	52	134	8,05		2200		0,647
NATV35X/3AS	72	35	29	28	58	44,5	52	134		37	2200		0,647
NATV35LL/3AS	72	35	29	28	58	44,5	52	134	8,05		2200		0,647
NATV35XLL/3AS	72	35	29	28	58	44,5	52	134		37	2200		0,647
NUTR207/3AS	72	35	29	28	44	41,5	62	85,5	8,05		2400		0,63
NUTR207X/3AS	72	35	29	28	44	41,5	62	85,5		37	2400		0,63
NUTR306/3AS	72	30	29	28	38	35	56,5	72,5	8,05		2900		0,697
NUTR306X/3AS	72	30	29	28	38	35	56,5	72,5		38,5	2900		0,697
NATR40	80	40	32	30	66	50	49,5	92,5	9,8		3000	4000	0,875
NATR40X	80	40	32	30	66	50	49,5	92,5		44,5	3000	4000	0,875
NATR40LL/3AS	80	40	32	30	66	50	49,5	92,5	9,8		3000		0,875
NATR40XLL/3AS	80	40	32	30	66	50	49,5	92,5		44,5	3000		0,875
NATV40/3AS	80	40	32	30	66	50	68,5	171	9,8		2000		0,89
NATV40X/3AS	80	40	32	30	66	50	68,5	171		44,5	2000		0,89
NATV40LL/3AS	80	40	32	30	66	50	68,5	171	9,8		2000		0,89
NATV40XLL/3AS	80	40	32	30	66	50	68,5	171		44,5	2000		0,89
NUTR208/3AS	80	40	32	30	51	47,5	87	125	9,8		2100		0,817
NUTR208X/3AS	80	40	32	30	51	47,5	87	125		44,5	2100		0,817
NUTR307/3AS	80	35	29	28	44	41,5	62	85,5	9,8		2400		0,84
NUTR307X/3AS	80	35	29	28	44	41,5	62	85,5		41	2400		0,84
NATR45	85	45	32	30	71	55	51,5	100	10,4		2700	3600	0,91
NATR45LL/3AS	85	45	32	30	71	55	51,5	100	10,4		2700		0,91
NATR45XLL/3AS	85	45	32	30	71	55	51,5	100		47	2700		0,91
NUTR209/3AS	85	45	32	30	55	52,5	87	125	11,4		1900		0,883
NUTR209X/3AS	85	45	32	30	55	52,5	87	125		50	1900		0,883
NATR50	90	50	32	30	76	60	53	108	11,4		2500	3300	0,96
NATR50LL/3AS	90	50	32	30	76	60	53	108	11,4		2500		0,96
NATR50XLL/3AS	90	50	32	30	76	60	53	108		50	2500		0,96
NATV50/3AS	90	50	32	30	76	60	76	205	11,4		1600		0,99
NATV50X/3AS	90	50	32	30	76	60	76	205		50	1600		0,99
NATV50LL/3AS	90	50	32	30	76	60	76	205	11,4		1600		0,99
NATV50XLL/3AS	90	50	32	30	76	60	76	205		50	1600		0,99
NUTR210/3AS	90	50	32	30	60	57	92	137	10,4		1800		0,95
NUTR210X/3AS	90	50	32	30	60	57	92	137		47	1800		0,95
NUTR308/3AS	90	40	32	30	51	47,5	96,5	150	11,4		2100		1,13
NUTR308X/3AS	90	40	32	30	51	47,5	96,5	150		50	2100		1,13
NUTR309/3AS	100	45	32	30	55	52,5	92	137	13		1900		1,4
NUTR309X/3AS	100	45	32	30	55	52,5	92	137		55,5	1900		1,4
NUTR310/3AS	110	50	32	30	60	57	96,5	150	14,7		1800		1,69
NUTR310X/3AS	110	50	32	30	60	57	96,5	150		61	1800		1,69



AXK
Gabbie assiali a rullini

Cuscinetti assiali a rullini


Designazione	Dimensioni (mm)			Capacità di carico (kN)		Velocità limite (giri/min)		Massa (kg)	Corrispondenze		
	Dc1 E11	Dc a13	Dw 0 / -0,1	dinamico Cr	statico Cor	grasso	olio		rondella	anello interno	anello esterno
AXK1100	10	24	2	9,15	25,3	3500	14000	0,0028	AS1100	WS81100	GS81100
AXK1101	12	26	2	9,85	28,9	3300	13000	0,003	AS1101	WS81101	GS81101
AXK1102	15	28	2	11,3	36	2800	11000	0,0035	AS1102	WS81102	GS81102
AXK1103	17	30	2	11,9	39,5	2500	10000	0,004	AS1103	WS81103	GS81103
AXK1104	20	35	2	13,2	46,5	2100	8500	0,005	AS1104	WS81104	GS81104
AXK1105	25	42	2	14,6	58	1800	7000	0,007	AS1105	WS81105	GS81105
AXK1106	30	47	2	16,3	69,5	1500	6000	0,008	AS1106	WS81106	GS81106
AXK1107	35	52	2	17,8	81,5	1400	5500	0,01	AS1107	WS81107	GS81107
AXK1108	40	60	3	27,4	110	1200	4700	0,0185	AS1108	WS81108	GS81108
AXK1109	45	65	3	29,8	128	1100	4300	0,0205	AS1109	WS81109	GS81109
AXK1110	50	70	3	31,5	143	1000	3900	0,0235	AS1110	WS81110	GS81110
AXK1111	55	78	3	38	186	900	3500	0,038	AS1111	WS81111	GS81111
AXK1112	60	85	3	44,5	234	800	3200	0,039	AS1112	WS81112	GS81112
AXK1113	65	90	3	46,5	254	750	3000	0,04	AS1113	WS81113	GS81113
AXK1114	70	95	4	53,5	253	750	2900	0,06	AS1114	WS81114	GS81114
AXK1115	75	100	4	55	266	700	2700	0,061	AS1115	WS81115	GS81115
AXK1116	80	105	4	56,5	279	650	2600	0,063	AS1116	WS81116	GS81116
AXK1117	85	110	4	57,5	291	600	2400	0,0668	AS1117	WS81117	GS81117
AXK1118	90	120	4	70,5	390	600	2300	0,086	AS1118	WS81118	GS81118
AXK1120	100	135	4	90	550	500	2000	0,112	AS1120	WS81120	GS81120
AXK1122	120	155	4	99	650	430	1700	0,131	AS1124	WS81124	GS81124
AXK1124	110	145	4	93,5	590	480	1900	0,122	AS1122	WS81122	GS81122
AXK1126	130	170	5	140	900	400	1600	0,205	AS1126	WS81126	GS81126
AXK1128	140	180	5	145	960	380	1500	0,219	AS1128	WS81128	GS81128
AXK1130	150	190	5	149	1020	350	1400	0,232	AS1130	WS81130	GS81130
AXK1132	160	200	5	154	1070	330	1300	0,246	AS1132	WS81132	GS81132



Rondella d'appoggio AS
(rondella)

Cuscinetti assiali a rullini

Designazione	Dimensioni (mm)			Massa (kg)
	Dp e13	Dp1 E12	S	
AS1100	24	10	1	0,003
AS1101	26	12	1	0,0033
AS1102	28	15	1	0,0035
AS1103	30	17	1	0,0038
AS1104	35	20	1	0,0051
AS1105	42	25	1	0,007
AS1106	47	30	1	0,008
AS1107	52	35	1	0,0091
AS1108	60	40	1	0,0123
AS1109	65	45	1	0,0136
AS1110	70	50	1	0,0148
AS1111	78	55	1	0,0189
AS1112	85	60	1	0,0223
AS1113	90	65	1	0,0239
AS1114	95	70	1	0,0254
AS1115	100	75	1	0,027
AS1116	105	80	1	0,0284
AS1117	110	85	1	0,0301
AS1118	120	90	1	0,0388
AS1120	135	100	1	0,0505
AS1124	145	110	1	0,0549
AS1122	155	120	1	0,0592
AS1126	170	130	1	0,074
AS1128	180	140	1	0,079
AS1130	190	150	1	0,084
AS1132	200	160	1	0,089



K811, K812
Gabbie assiali a rullini


Cuscinetti assiali a rullini				
Designazione	Dimensioni (mm)			Massa (kg)
	Dc1 E11	Dc a13	Dw 0 / -0,01	
K81102T2	15	28	3,5	0,006
K81103T2	17	30	3,5	0,008
K81104T2	20	35	4,5	0,012
K81105L1	25	42	5	0,023
K81105T2	25	42	5	0,021
K81106T2	30	47	5	0,022
K89306	30	60	5,5	0,046
K81107T2	35	52	5	0,024
K89307	35	68	6	0,064
K81108T2	40	60	6	0,035
K89308	40	78	7	0,1
K81109T2	45	65	6	0,04
K89309	45	85	7,5	0,14
K81110T2	50	70	6	0,045
K87410	50	110	8	0,26
K89310	50	95	8	0,18
K81111T2	55	78	6	0,06
K89311	55	105	9	0,24
K81112	60	85	7,5	0,11
K81112L1	60	85	7,5	0,104
K81112T2	60	85	7,5	0,083
K89312	60	110	9	0,25
K81113T2	65	90	7,5	0,09
K89313	65	115	9	0,26
K81114T2	70	95	7,5	0,097
K87414	70	150	11	0,65
K89314	70	125	10	0,34
K81115T2	75	100	7,5	0,115
K89315	75	135	11	0,47
K81116T2	80	105	7,5	0,119
K89316	80	140	11	0,49
K81117T2	85	110	7,5	0,125
K89317	85	150	12	0,59
K81118T2	90	120	9	0,17
K89318	90	155	12	0,62
K81120T2	100	135	11	0,3
K89320	100	170	13	0,81
K81122T2	110	145	11	0,325
K89322L1	110	183	15	1,15
K81124T2	120	155	11	0,34
K81126	130	170	12	0,415
K81128	140	180	12	0,45
K81130	150	190	12	0,47
K81132	160	200	12	0,5

CUSCINETTI A RULLINI INTERCAMBIABILITÀ



Cuscinetti a rullini

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
metriche	NK,NK..R	NK	TAF	NK	NQ,NK	NK
	NK..T2	NK..TV		NK..TN		
	NK+1R, NK..R+1R	NKI	TRI/TAFI	NKI	NQI	
	NKS+IR	NKIS		NKIS		
	NK..T2+1R	NK..TV		NK..TN	NQI	
	RNA48	RNA48	RNA48	RNA48		RNA1000
	NKS	NKS	TR	NKS	NQS	NKS
	NKZ		TR			
	RNA49, RNA49..R	RNA49	RNA49	RNA49	RNA49	
	RNA49..L	RNA49..RSR	RNA49..U	RNA49..RS		
	RNA49..LL	RNA49..2RSR	RNA49..UU	RNA49..2RS		
	RNA59			RNA59		RNA2000
	RNA69, RNA69..R	RNA69	RNA69	RNA69	RNA69	RNA22000
	NA48	NA48	NA48	NA48		NA1000
	NA49,NA49..R	NA49	NA49	NA49		NA2000
	NA49..L	NA49..RSR	NA49..U	NA49..RS		
	NA49..LL	NA49..2RSR	NA49..UU	NA49..2RS		
	NA59					
	NA69, NA69..R	NA69	NA69	NA69		NA2200
	NA69 (double row)	NA69..ZW				
pollici	MR	NCS	BR			
	MR+MI	NCS+PI	BRI			




Gabbie a rullini

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
metriche	K	K	KT	K	RS, R, RP	K
	K..T2	K..TV	KTN	K..TN		
	K..ZW	K..ZW	KTW	K..ZW	WRS,WR V,VS, RV	K..ZW
	KMJ					
	KMJ..S					
	KJ..S					
pollici	GK				RFNU	
	PCJ	C				



Gabbie a rullini per imbiellaggi

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
metriche	KBK	KBK	KTV..EG		R..P, UR..P	
	KV..S				VPVPS	
	PK	KZK	KT..EG		VS..P,VE	
	H				RFNU	MB



Cuscinetti a rullini separabili

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
metriche	RNAO	RNAO	RNAF	RNAO		
	RNAO..T2	RNAO..TV	RNAF..N	RNAO..TN		
	RNAO..ZW	RNAO..ZW-ASR1	RNAFW	RNAO		
	NAO	NAO	NAF	NAO		
	NAO..T2	NAO..TV	NAF..N	NAO..TN		
	NAO..ZW	NAO..ZW-ASR1	NAFW	NAO		
	RNA49..S	PNA		PNA		
	NA49..S					



Anelli interni


	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
metriche	1R	IR	IRT	IR	IM	JR
	1R..D	IR..IS1		IR..IS1		
pollici	MI (pouce)	PI, LR	IRB	LR		



Cuscinetti combinati

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
metriche	ARN	ZARN				AXNA
	AXN		IRB			AXNB
	NKX	NKX	NAX	NKX		
	NKX..Z	NKX..Z	NAX..Z	NKX..Z		
	NKX+IR	NKXR+IR	NAXI			
	NKX..Z+IR	NKXR..Z+IR	NAXI..Z			
	NKXR	NKXR	NBX	NKXR		RAXZ
	NKXR..Z	NKXR..Z	NBX..Z	NKXR..Z		
	NKXR..+IR	NKXR..+IR	NBXI			
	NKXR..Z+IR	NKXR..Z+IR	NBXI..Z			
	NKIA59	NKIA	NATA59	NKIA		
	NKIB59..R	NKIB	NATB59	NKIB		







CUSCINETTI A RULLINI

La gamma di riferimento **made in Japan**



Questo documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione scritta di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente.

Nonostante la cura e l'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori ed omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.

© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2018.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com



With You