

# ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



With You

Experts  
& Tools





Мы предлагаем полный комплект оборудования и услуг для технического обслуживания подшипников, адаптированный к вашей сфере деятельности, учитывающий ваши масштабы и укладывающийся в ваш бюджет

**Experts  
&  
Tools**

## ОТДЕЛ EXPERTS & TOOLS КОМПАНИИ NTN-SNR ПРЕДЛАГАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИМ КЛИЕНТАМ

У каждого клиента имеются особые потребности в сфере технического обслуживания и монтажа подшипников. Поэтому подразделение Experts & Tools предлагает индивидуальные решения, при разработке которых принимаются во внимание сфера вашей деятельности, стоящие перед вами задачи, а также ваш бюджет.

Каждая сфера деятельности требует соответствующих знаний и навыков. Техническое обслуживание ветрогенератора отличается от технического обслуживания пресса или дробилки. Компания NTN-SNR располагает огромным объемом теоретических и практических знаний, накопленных за почти столетнюю историю ее работы в различных отраслях промышленности. Это позволяет компании обеспечить наших заказчиков оборудованием и ноу-хау, в которых они нуждаются.

При разработке наших рекомендаций мы исходим из объема и степени сложности предстоящих работ в сфере монтажа и технического обслуживания. Результатом становится индивидуальное решение, адаптированное именно к вашей ситуации и позволяющее наилучшим образом организовать работы с использованием оптимального набора оборудования.

► Группа NTN-SNR объединяет более 25 500 сотрудников в различных частях мира. День за днем мы разрабатываем и совершенствуем методы технического обслуживания и используемое при этом оборудование.

Мы стремимся предоставить вам продукцию и технологии, отличающиеся надежностью и простотой в эксплуатации. Проектируя наше оборудование, мы думаем о том, как повысить вашу производительность. Сокращение продолжительности монтажа, демонтажа и технического обслуживания, увеличение срока службы подшипников — наше оборудование позволит вам увеличить рентабельность и безопасность производства. При этом оно не причинит никакого вреда обслуживаемым механизмам.

Настоящий каталог включает полный перечень оборудования для технического обслуживания, производимого компанией NTN-SNR. Номенклатуры смазок, лубрикаторов и систем централизованного смазывания представлены в отдельном каталоге.

### ► Решили отдать техническое обслуживание на субподряд?

Сотрудники отдела Experts & Tools готовы взять на себя эти работы и обеспечить соблюдение согласованного графика доступности оборудования.

Подразделение **Experts & Tools** предлагает комплекс услуг, которые могут быть адаптированы для полного соответствия вашим индивидуальным потребностям:

- **Теоретическое** и практическое обучение вашего персонала.
- **Диагностика** неисправных подшипников (на ваших объектах или в наших лабораториях).
- **Контроль** демонтажа и монтажа особо важных подшипников. Данная услуга особенно востребована в случае подшипников больших размеров, для которых мы предоставляем специальное оборудование, в т.ч. для погрузки и перемещения.
- **Аренда** оборудования для технического обслуживания: нагреватели подшипников, гидравлические гайки, насосы и т.д.
- **Экспертная** оценка используемого в вашей компании смазочного оборудования и изучение имеющихся потребностей. Производство и монтаж смазочного оборудования, стандартного или, при необходимости, изготовленного по индивидуальному заказу.
- **Продление** срока службы демонтированных подшипников в рамках профилактического технического обслуживания.

# РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

► Произведя миллионы подшипников, компания NTN-SNR получила возможность собрать точные статистические данные, касающиеся причин возникновения неисправностей. Эти данные позволяют сделать важнейший вывод: причина преждевременного выхода подшипника из строя обычно заключается не в нем самом.

**В 90% случаев причинами являются воздействия, разделяемые на четыре большие группы:**

## НЕПРАВИЛЬНОЕ СМАЗЫВАНИЕ (55%)

Неправильное смазывание существенно снижает срок службы подшипника.

Вопросом смазывания часто пренебрегают по причине труднодоступного расположения подшипников и отсутствия знаний, необходимых для правильного выбора смазочных материалов.

Выбор смазочного материала и определение необходимого его количества (вредны как недостаток, так и избыток), методика и частота смазывания — все эти аспекты требуют специального изучения.

Компания NTN-SNR предлагает своим клиентам специальное обслуживание и поставляет полный набор смазок для каждой области применения, а также автоматические системы смазывания.

## НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ (17%)

Монтаж подшипника является важнейшим этапом, от которого зависит срок его службы. Неправильно установленный подшипник может очень быстро выйти из строя.

Основными причинами этого являются:

- использование ненадлежащих или недостаточно эффективных методов и средств;
- попадание загрязнений в подшипник в процессе монтажа;
- использование чрезмерных усилий при установке;
- бракованные или неправильно подготовленные детали, на которые производится установка подшипников: валы и корпуса с размерами вне допусков, недостаточное поступление смазочного материала, перекосы при установке.

Признаком износа подшипника может являться нехарактерный шум. Износ является причиной быстрого появления усталости поверхностей подшипника. Компания NTN-SNR готова выполнить монтаж и демонтаж подшипников, а также снабдить клиентов инструментами и оборудованием, позволяющим выполнить эти операции более качественно и быстро.

## ЗАГРЯЗНЕНИЕ (18%)

Среда, в которой эксплуатируются подшипники, часто бывает очень загрязненной. Пыль, жидкости и прочие загрязнения существенно сокращают срок службы подшипников.

Для предотвращения подобных проблем компания NTN-SNR разработала широчайшую гамму систем уплотнений и готова дать клиентам рекомендации по их выбору, в зависимости от особенностей их применения.

## УСТАЛОСТЬ МАТЕРИАЛА (10%)

Подшипники являются уязвимыми деталями, подверженными усталости. Ситуация усугубляется тем, что условия их эксплуатации часто далеки от идеальных (перегрузки механизма, недостаточное смазывание и т.п.).

Напряжения, испытываемые рабочими поверхностями подшипников, рано или поздно приводят к их износу с образованием дефектов поверхности.

Наши методы контроля и поддержка наших специалистов позволяют выявить начальные признаки неисправности и произвести необходимое техническое обслуживание.



# СОДЕРЖАНИЕ

## P.7 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

• Монтаж в холодном состоянии	8
• Монтаж в горячем состоянии	12
• Механический демонтаж	17
• Гидравлический монтаж и демонтаж	26



## P.31 ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Персональная защита	32
• Измерительные инструменты	32




## P.35 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## P.54 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

TOOL HS (min. size –max. size) / HOOK SPANNER	Articulated manual
TOOL IFT SET 33 / INDUSTRY FITTING TOOL SET	Mounting tool kit w.
LASERTEMP 301 / IR	Infrared thermome targeting





# СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

## СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА "МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ"

### P.8 МОНТАЖ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ

• Комплект для холодного монтажа	9
• Монтажная антифrettинговая паста	11
• Разводные гаечные ключи	11

### P.12 МОНТАЖ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

• Нагреватели	14
---------------	----

### P.17 МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕМОНТАЖ

• Комплект съёмников с внутренним захватом	18
• Съёмник для глухих отверстий	19
• Самоцентрирующийся механический съёмник	20
• Самоцентрирующийся гидравлический съёмник	21
• Комплекты дополнительного оборудования	22
• Трёхсекционная съёмная пластина универсальная	23
• Комплект съёмника-экстрактора	24
• Гидравлический съёмник для монтажа и демонтажа	25

### P.26 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

• Гидравлические гайки	28
• Ручные гидравлические насосы	29
• Дополнительные насадки	30

# МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ в холодном состоянии

## СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ

► Монтаж в холодном состоянии является простейшим способом монтажа, используемым в случае подшипников малых и средних размеров с нормальной посадкой.

### НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ :

Наиболее часто встречающиеся проблемы:

- Посадка с избыточным или недостаточным натягом
- Удары и чрезмерные усилия при монтаже, приводящие к образованию трещин в кольцах и уплотнениях, а также неровностей на поверхностях дорожек качения.
- Случайное попадание внутрь подшипников твердых частиц и жидкостей, имеющихся в районе монтажа.

► Первое правило. Подшипник должен быть надежно закреплен на вращающейся детали:

	Типы вращающихся узлов (и частота, с которой они встречаются)	Метод закрепления
Вектор нагрузки неподвижен относительно наружного кольца	Корпус и вектор нагрузки неподвижны (95%)  Внутреннее кольцо вращается с валом	Внутреннее кольцо посажено с натягом на вал
Вектор нагрузки неподвижен относительно внутреннего кольца	Вал и вектор нагрузки неподвижны (3%)  Наружное кольцо вращается	Наружное кольцо посажено с натягом в корпус

### РЕКОМЕНДАЦИИ:


- Проверить соответствие маркировки подшипника требованиям чертежей, технических условий и методик сборки.
- Удостовериться, что типоразмеры и местоположение деталей, на которые устанавливаются подшипники, соответствуют требованиям чертежей и технических условий компании NTN-SNR.
- Перед началом монтажа подготовить все необходимые материалы, детали и инструменты. Удостовериться в их чистоте.
- Тщательно очистить и осмотреть все детали и узлы, окружающие место установки подшипника.
- Извлечь подшипник из упаковки непосредственно перед

началом монтажа, предварительно удостоверившись в чистоте места проведения работ.

- Категорически запрещается мыть подшипник, за исключением особых случаев, в которых это прямо указано. Подшипник защищен от окисления тонким слоем масла, совместимого с любыми смазочными материалами.
- Выполнить монтаж подшипника согласно выбранной методике.
- Смазать подшипник специальной смазкой для подшипников согласно имеющимся указаниям.
- После завершения монтажа и перед окончательным вводом в эксплуатацию проверить работу подшипника на предмет выявления возможных отклонений от нормы (шум, вибрация, значительный нагрев, недопустимый люфт и т.п.).

### НА ПРАКТИКЕ:

► Монтаж производится с помощью ударных втулок, передающих усилие на кольцо подшипника, имеющее максимальную посадку с натягом. Данный метод позволяет исключить нагрузки на тела качения и таким образом предохраняет подшипник от повреждения.



► В случае длинного вала в процессе монтажа требуется регулировка положения подшипника на валу. При этом рекомендуется использовать втулку с конической опорной поверхностью совместно с подшипником с коническим отверстием.



### ► ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ NTN-SNR:

Для максимального облегчения монтажа и предотвращения коррозии в месте контакта вала или корпуса с подшипником следует использовать монтажную пасту. Этот густой смазочный материал позволяет сохранить первоначальное качество обработки поверхностей, стремящихся с усилием переместиться друг относительно друга. Без пасты поверхность контакта между подшипником и валом (или корпусом) будет постепенно разрушаться за счет коррозии, что со временем приведет к появлению вибрации и, возможно, к преждевременному износу подшипника и поверхности контакта. В процессе монтажа следует избегать загрязнения деталей (металлическими опилками, жидкостями и т.д.).




# КОМПЛЕКТ ДЛЯ ХОЛОДНОГО МОНТАЖА

36

Монтажный комплект компании NTN-SNR позволяет выполнять установку подшипников быстро, с высокой точностью и абсолютно безопасно.



Ударная труба



Втулка для ударной трубы



Ударная втулка



Безынерционный молоток

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Правильная комбинация ударной трубы и втулки подходящего размера обеспечивает передачу усилия, создаваемого в процессе монтажа, на кольцо подшипника с обеспечением максимально эффективной посадки. Одновременное приложение усилия к наружному и внутреннему кольцам исключает возможность повреждения дорожек и тел качения. Набор также может использоваться при монтаже других деталей, таких как уплотнительные кольца, шестерни и ролики.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Набор состоит из легких и прочных инструментов, предназначенных для использования в мастерской. Он включает в себя следующие инструменты:

### 33 ударных втулки:

- Чрезвычайно прочные, что обеспечивает значительный срок службы
- Выполнены из ударопрочного синтетического материала, что позволяет избежать какого-либо контакта металла о металл
- Прекрасно подходят для использования с прессом
- Имеют размеры, подходящие для работы с 400 вариантами подшипников - с диаметрами отверстий от 10 до 50 мм; - с наружными диаметрами от 26 до 110 мм.
- Легкочитаемая и долговечная маркировка, позволяющая легко найти требуемую втулку.

### 3 ударных трубы:

- Легкие и чрезвычайно прочные. Выполнены из алюминия.
- Удобно ложатся в руку.


1 специальный безынерционный молоток, идеально подходящий для монтажа подшипников.

## НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool Set

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (по запросу)

- Ударная втулка  
TOOL IMPACT RING ((труба A,B,C), втулка  
Например: TOOL IMPACT RING A 10-25
- Безынерционный молоток  
TOOL IMPACT RING HAMMER
- Ударная труба  
TOOL IMPACT RING SLEEVE ((труба A,B,C)  
Например: TOOL IMPACT RING SLEEVE A
- Втулка для ударной трубы  
TOOL IMPACT RING LOOSE RING (труба A,B,C)  
Например: TOOL IMPACT RING LOOSE RING A



36

Подробная информация на стр. 36

# МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ в холодном состоянии

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ХОЛОДНОГО МОНТАЖА - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Обозн. ударных труб	Обозн. ударных втулок	Серия 60 62 63 64 16 62/63/98	Серия 622 623 630	Серия 12 22 13 23	Серия 72 73	Серия 32 52 33 53	Серия 213 222 223	Серия 10 2 3 22 23	Серия C22 C40	Серия 42 43
										
<b>A</b>	10 / 26	629 16100 6000	63000	129						
	10 / 30	6200	62200	1200 2200	7200	3200 5200				4200
	10 / 35	6300	62300							
	12 / 28	6001	63001							
	16101									
	12 / 32	6201	62201	1201 2201	7201	3201 5201				4201
	12 / 37	6301	62301	1301	7301					4301
	15 / 32	16002 6002	63002	2301						
	15 / 35	6202	62202	1202 2203	7202	3202 5202		202		4202
	15 / 42	6302	62302	1302	7302	3302				
	17 / 35	16003 6003	63003	2302		5302				
	17 / 40	98203 6203	62203	1203 2203	7203	3203 5203		203 2203		4302 4203
	17 / 47	6303	62303	1303 2303	7303	3303 5303		303		4303
<b>B</b>	20 / 42	16004 98204 6004	63004							
	20 / 47	6204	62204	1204 2204	7204	3204 5204		204 2204		4204
	20 / 52	6304	62304	1304 2304	7304	3304 5306	22205/20	304 2304		4304
	25 / 47	16005 6005	63005					1005		
	62/22									
	25 / 52	98205 6205	62205	1205 2205	7205	3205 5205	22205	205 2205	C2205	4205
	63/22									
	25 / 62	6305 6403	62305	1305 2305	7305	3305 5305	21305	305 2305		4305
	30 / 55	16006 6006	63006					1006	C6006	4206
	62/28									
	30 / 62	98206 6206	62206	1206 2206	7206	3206 5206	22206 BS2-2206	206 2206	C2206	
	63/28									
	30 / 72	6306 6404	62306	1306 2306	7306	3306 5306	21306 2306	306		4306
<b>C</b>	35 / 62	16007 6007	63007					1007		
	35 / 72	6207	62207	1207 2207	7207	3207 5207	22207 BS2-2207	207 2207	C2207	4207
	35 / 80	6307 6405	62307	1307 2307	7307	3307 5307	21307	307 2307		4307
	40 / 68	16008 6008	63008					1008		
	40 / 80	6208	62208	1208 2208	7208	3208 5208	22208 BS2-2208	208 2208	C2208	4208
	40 / 90	6308 6406	62308	1308 1308	7308	3308 5308	21308 22308	308 2308		4308
	45 / 75	16009 6009	63009					1009		
	45 / 85	6209	62209	1209 2209	7209	3209 5209	22209 BS2-2209	209 2209	C2209	4209
	45 / 100	6309 6407	62309	1309 2309	7309	3309 5309	21309 22309	309 2309		4309
	50 / 80	16010 6010	63010					1010	C4010	
	50 / 90	6210	62210	1210 2210	7210	3210 5210	22210 BS2-2210	210 2210	C2210	4210
	50 / 110	6310 6408	62310	1310 2310	7310	3310 5310	21310 22310	310 2310		4310

## МОНТАЖНАЯ АНТИФРЕТТИНГОВАЯ ПАСТА

▶ 36

Монтажная паста компании NTN-SNR специально предназначена для защиты от коррозии области контакта двух металлических поверхностей.

Это инновационная монтажная паста без содержания тяжелых металлов, что безопасно для окружающей среды.



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коррозия области контакта, также называемая фреттинг-коррозией, проявляется в узлах, подверженных вибрации, микроперемещениям деталей относительно друг друга, а также колебаниям. Данный тип коррозии может стать причиной значительного износа подшипников и других деталей механизма, а также сделать демонтаж деталей крайне затруднительным.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает скольжение в случае наличия люфта (подшипники колеса, вибрационные механизмы и т.д.).
- Позволяет сохранить первоначальное качество обработки поверхностей и первоначальный натяг в механических узлах благодаря предотвращению коррозии области контакта (фреттинг-коррозии).
- Облегчает монтаж и демонтаж подшипников, а также деталей типа гаек, болтов, штифтов, фланцев, муфт, шлицевых валов и т.д.
- Устойчива к воздействию воды и моющих средств.
- Значительное снижение издережек благодаря низкой вязкости (0.910) и экономичности использования.
- Без добавления тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb) и графитового порошка.
- Рабочие температуры от -30 до +145°C.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

LUB MOUNTING PASTE / T 60G  
LUB MOUNTING PASTE / B 500G

## РАЗВОДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

▶ 36

Десять ключей, позволяющих закручивать и откручивать до 30 гаек различных размеров.



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Разводные гаечные ключи компании NTN-SNR позволяют легко и надежно закручивать и откручивать гайки типов KM, KML, KMK и т.д., а также прецизионные гайки типов B, TB, BR, TBR и т.д. Использование ключей позволяет полностью исключить возможность повреждения гайки и вала.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выполнены из специально закаленной стали, благодаря чему являются чрезвычайно прочными.
- Шарнир с пружинной шайбой обеспечивает плавную и надежную работу.
- Выгравированная лазером маркировка является легко читаемой и долговечной.
- Отверстие в рукоятке позволяет организовать удобное упорядоченное хранение.
- Предназначены для работы с гайками диаметром от 15 до 180 мм.

Производятся в двух модификациях:

со штифтом для гаек с поперечными отверстиями



с крючком для шлицевых гаек



### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

Ключ со штифтом: TOOL PS (размер) / Pin Spanner

Ключ с крючком: TOOL HS (размер) / Hook Spanner

# МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

## СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

► При монтаже в горячем состоянии благодаря нагреву подшипника происходит увеличение диаметра внутреннего кольца, в результате чего подшипник устанавливается на вал без усилий.

- В случае посадки с натягом на наружном кольце, перед установкой подшипника в корпус, можно увеличить диаметр отверстия корпуса путем его нагрева.
- Аналогично, перед установкой внутреннего кольца подшипника на вал можно охладить вал жидким газом.

Индукционные нагреватели компании NTN-SNR являются наиболее подходящими устройствами для нагрева подшипников с точки зрения надежности, чистоты и быстроты нагрева по сравнению с нагревом в масле, нагревом на плите и в печи.

Запрещается использовать для нагрева подшипников горелки. Пламя горелки создает локальные перегревы, меняющие твердость стали подшипника, что приводит к сокращению срока его службы.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

Нагреватель состоит из сердечника, выполненного из листов трансформаторной стали, окруженного проволочной обмоткой с большим количеством витков. При пропускании электрического тока через данную первичную обмотку возникает магнитное поле, индуцирующее электрический ток в подшипнике (или иной стальной детали), выполняющем роль вторичной обмотки электрического трансформатора.

### ► ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ NTN-SNR:

Температура не должна быть излишне высокой (не выше 130°C), чтобы в результате нагрева не произошло изменение свойств стали или внутренних деталей подшипника.

С другой стороны, температура должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить необходимое расширение, позволяющее легко установить подшипник благодаря временному исчезновению или уменьшению натяга.

Температура нагрева зависит от размеров подшипника, а также от допусков места посадки.

Монтаж подшипника на вал или в корпус предполагает приданье ему ровного

Подшипник быстро нагревается благодаря прохождению через него переменного тока чрезвычайно большой силы и малого напряжения. При этом неметаллические детали и само устройство остаются холодными



Индукционный нагрев приводит к намагничиванию подшипника. Поэтому необходимо, чтобы нагреватель обеспечивал его размагничивание после окончания цикла нагрева. Это позволит избежать в дальнейшем притягивания внутрь подшипника металлических частиц.

положения, что требует некоторого навыка. Использование монтажной пасты облегчает выполнение этих работ, а также позволяет защитить вал и корпус от контактной коррозии


Для более легкого и быстрого выполнения работ с горячими деталями рекомендуется использовать термозащитные перчатки.

В случае монтажа подшипников большой массы необходимо использовать механическое оборудование (трос с передвижной талью или мостовым краном).

### ► ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ:

Слишком быстрое и сильное нагревание может изменить характеристики материала и значительно сократить срок службы подшипника.

Кроме того, слишком быстрое нагревание создает большую разницу температур между кольцами, что может вызвать повреждения дорожек и тел качения.



Режим "Температура" с двумя датчиками в нагревателе SmartTEMP делает возможным контроль разности температур между двумя кольцами.

### ► ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К НАГРЕВУ ДЕТАЛИ (ШЕСТЕРНИ):

Шестерни очень чувствительны к резкому изменению температур.

Слишком быстрый нагрев создает большую разницу температур между основанием и зубьями. Неконтролируемый нагрев вызывает механическое напряжение в зубьях, приводящее к механическим деформациям и, в конечном счете, к разрушению шестерни.



Режим "Линейный нагрев" в нагревателе SmartTEMP при помощи линейного нагрева безопасно нагревает шестерни во избежание проблем при эксплуатации.

### ВОПРОСЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ :

- Каковы габаритные размеры нагреваемых деталей (максимальный наружный диаметр, максимальная ширина, минимальный и максимальный диаметр отверстия)?
- Каковы минимальная и максимальная масса деталей?
- Какой должна быть температура нагрева?
- Каковы мощность и напряжение электросети в мастерской?


## ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ SMART TEMP

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАГРЕВА

От нагрева простых до самых чувствительных деталей, от подшипников до шестерней, ассортимент нагревателей NTN-SNR предлагает самое оптимальное решение с возможностью анализа и контроля процесса нагрева в режиме реального времени.

В зависимости от типа нагреваемого изделия доступны 4 режима работы:

- Режим "Температура" с одним датчиком для нечувствительных к нагреву деталей.
- Режим "Нагрев по времени", который позволяет регулировать только время нагрева.
- Режим "Линейный нагрев" для плавного и контролируемого нагрева шестерней и других чувствительных к нагреву деталей
- Режим "Температура" с двумя датчиками для контроля разности температур между кольцами. Особенно подходит для чувствительных к нагреву подшипников.



### ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодаря передовому сенсорному экрану установка, контроль и извлечение данных стали чрезвычайно простыми.

- Понятные инструкции, доступные на нескольких языках.
- График времени и температуры нагрева.
- Загрузка данных на USB-носитель.
- Автоматическая фиксация данных датчиками температуры на магнитах.
- Упрощенное техническое обслуживание благодаря уникальной самодиагностике при каждом запуске.



### ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Индукционный нагреватель SmartTEMP подходит для любого типа изделий, обеспечивая непрерывную работу и сниженное энергопотребление.

- Первый инструмент, позволяющий нагревать не только подшипники, но и любые соизмеримые с ними по весу детали.
- Большая эффективность благодаря новому инновационному процессору (30% экономии времени по сравнению со стандартными нагревателями).
- Саморегулирующееся потребление энергии в зависимости от типа нагреваемого изделия.
- Устойчивые к нагреву электроника и все материалы, из которых изготовлен нагреватель, обеспечивают его эффективную работу и большой срок службы.



### КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАГРЕВА

- Оптимальный контроль цикла нагрева с помощью микропроцессора и датчика температуры на магните.
- Усиленный экран с защитой от внешнего воздействия в промышленных условиях.
- Датчики температуры на магнитах с термоизоляцией.
- По умолчанию установлена температура нагрева 110°C.
- Максимальная температура нагрева: +240°C.
- Удержание температура нагрева при ее достижении.
- Автоматическое размагничивание в конце цикла.
- Нагревается только подвергаемая нагреву деталь (более легкое управление нагревом, нет риска перегрева детали).
- Не приводит к образованию дыма.
- Отвечает стандартам EEC.
- Прочная конструкция для использования в промышленности.



# МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

## НАГРЕВАТЕЛИ

### SmartTEMP S

▶ 38

Портативный индукционный нагреватель

Компактная модель, сочетающая в себе все преимущества гаммы SmartTEMP.

Легкий и удобный в использовании нагреватель, способный нагревать детали массой до **50 кг**.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Компактность и легкость:** весит всего 21 кг. Напряжение / сила тока: 230 В/13 А.
- **Высокая эффективность:** предназначен для нагрева любых подшипников и деталей вращения с диаметром отверстия более 10 мм, наружным диаметром не более 400 мм и массой до 50 кг.
- **Безопасность:** 4 режима нагрева: Нагрев по времени, Линейный нагрев, Температура (1 датчик), Температура (2 датчика). Второй датчик по запросу.
- **Легкость в использовании:** интерактивный сенсорный экран для точного управления нагревателем (настройки нагрева и графики). Интерфейс на нескольких языках.
- **Извлечение данных о нагреве (USB).**

*В комплект поставки входят 3 сердечника, 1 пара перчаток и 1 датчик на магните. (Кейс для переноски по запросу)*

#### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SMART TEMP S / induction heater

### SmartTEMP M

▶ 38

Индукционный нагреватель с поворотным сердечником, лидер продаж среди инструментов для механических цехов и ремонтных мастерских, для подшипников массой до **100 кг**.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Используется как стационарное оборудование. Напряжение / сила тока: 230 В/16 А.
- **Компактность:** весит всего 40 кг, легко переносится при помощи двух ручек.
- **Высокая эффективность:** предназначен для нагрева любых подшипников и деталей вращения с диаметром отверстия более 10 мм, наружным диаметром не более 500 мм и массой до 100 кг.
- **Безопасность:** 4 режима нагрева: Нагрев по времени, Линейный нагрев, Температура (1 датчик), Температура (2 датчика). Второй датчик по запросу.
- **Легкость в использовании:** интерактивный сенсорный экран для точного управления нагревателем (настройки нагрева и графики). Интерфейс на нескольких языках.
- **Извлечение данных о нагреве (USB).**
- **Эргономичность:** поворотный рычаг облегчает установку нагреваемых деталей.

*В комплект поставки входят датчик на магните, пара перчаток и сердечник для отверстий диаметром от 70 мм. Сердечники других размеров доступны по запросу.*

#### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SMART TEMP M / induction heater

Компактный и мощный индукционный нагреватель для деталей массой до 200 кг



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Напряжение / сила тока: 400 В/20 А.
- **Высокая эффективность:** предназначен для нагрева любых подшипников и деталей вращения с диаметром отверстия более 20 мм, наружным диаметром не более 600 мм и массой до 200 кг в горизонтальном положении.
- **Безопасность:** 4 режима нагрева: Нагрев по времени, Линейный нагрев, Температура (1 датчик), Температура (2 датчика).
- **Легкость в использовании:** интерактивный сенсорный экран для точного управления нагревателем (настройки нагрева и графики). Интерфейс на нескольких языках.
- **Извлечение данных о нагреве (USB).**
- **Эргономичность:** поворотный сердечник облегчает установку нагреваемых деталей.

*В комплект поставки входят 2 датчика на магните, пара перчаток и сердечник для отверстий диаметром от 100 мм. Сердечники других размеров доступны по запросу.*

#### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SMART TEMP L / induction heater

## SmartTEMP XL / XL PIVOT

Мощный индукционный нагреватель для деталей массой до 400 кг



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Напряжение / сила тока: 400 В/32 А.
- **Высокая эффективность:** предназначен для нагрева любых подшипников и деталей вращения с диаметром отверстия более 30 мм, наружным диаметром не более 1000 мм и массой до 400 кг в горизонтальном положении.
- **Эргономичность:** доступен в двух версиях, с поворотным сердечником или без него. Поворотный сердечник облегчает установку деталей среднего размера, в то время как стандартное исполнение отлично подходит для крупных деталей.
- **Безопасность:** 4 режима нагрева: Нагрев по времени, Линейный нагрев, Температура (1 датчик), Температура (2 датчика).
- **Легкость в использовании:** интерактивный сенсорный экран для точного управления нагревателем (настройки нагрева и графики). Интерфейс на нескольких языках.
- **Извлечение данных о нагреве (USB).**

*Доступен с поворотным или подвижным вертикальным сердечником. Возможность перемещать устройство с помощью дополнительной тележки. Комплект поставки: 2 датчика на магните, пара перчаток и сердечник для отверстий диаметром от 115 мм. Сердечники других размеров доступны по запросу.*

#### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SMART TEMP XL (/ XL PIVOT) / induction heater

## SmartTEMP XXL

Особо мощный индукционный нагреватель для тяжелых деталей массой до 800 кг. Предназначен главным образом для механических цехов, работающих с крупногабаритным оборудованием (черная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, производство зубчатых передач, судостроение и т.п.)



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Напряжение / сила тока: 400 В/63 А.
- **Высокая эффективность:** предназначен для нагрева любых подшипников и деталей вращения с диаметром отверстия более 40 мм, наружным диаметром не более 1500 мм и массой до 800 кг в горизонтальном положении.
- **Безопасность:** 4 режима нагрева: Нагрев по времени, Линейный нагрев, Температура (1 датчик), Температура (2 датчика).
- **Легкость в использовании:** интерактивный сенсорный экран для точного управления нагревателем (настройки нагрева и графики). Интерфейс на нескольких языках.
- **Извлечение данных о нагреве (USB).**
- **Эргономичность:** сердечники располагаются вертикально и снабжены подъемными рукоятками. В качестве дополнения к базовому комплекту поставки может быть заказано устройство подъема сердечников.

*Возможность перемещать устройство с помощью дополнительной тележки. Комплект поставки: 2 датчика на магните, пара перчаток и сердечник для отверстий деталей диаметром от 145 мм. Сердечники других размеров доступны по запросу.*


#### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater

# МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

## SmartTEMP XXXL

► 39



Чрезвычайно мощный индукционный нагреватель для деталей массой до 1 600 кг

Незаменим в механических цехах, в ремонтных подразделениях металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности, железнодорожного транспорта и ветроэнергетики.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Напряжение / сила тока: 400 В/100 А.
- Высокая эффективность: предназначен для нагрева любых подшипников и деталей вращения с диаметром отверстия более 85 мм, наружным диаметром не более 2000 мм и массой до 1600 кг в горизонтальном положении.
- Безопасность: 4 режима нагрева: Нагрев по времени, Линейный нагрев, Температура (1 датчик), Температура (2 датчика).
- Легкость в использовании: интерактивный сенсорный экран для точного управления нагревателем (настройки нагрева и графики). Интерфейс на нескольких языках.
- Извлечение данных о нагреве (USB).
- Эргономичность: сердечники располагаются вертикально и снабжены подъемными рукоятками. В качестве дополнения к базовому комплекту поставки может быть заказано устройство подъема сердечников..

Комплект поставки: 2 датчика на магните, пара перчаток и сердечник для отверстий диаметром от 215 мм. Сердечники других размеров доступны по запросу.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SMART TEMP XXXL / induction heater

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Подъемное устройство предназначено для нагревателей SmartTEMP XXL и XXXL.

Поставляется вместе с нагревателем по запросу. Значительно облегчает работу при перемещении тяжелых сердечников. Необходимо разместить заказ на подъемное устройство одновременно с индукционным нагревателем и тележкой.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL ST/ (Размер устройства) LIFTING DEVICE, напр. TOOL ST/XXL LIFTING DEVICE

Для перемещения нагревателей SmartTEMP XL, XL Pivot, XXL необходимо использовать специальную тележку.

Подходит для любой модели нагревателя и поставляется по запросу. Может быть заказана отдельно для нагревателей XL/XL Pivot. Обязательно должна заказываться одновременно с нагревателем для серий XXL и XXXL.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL ST/ (Размер устройства) TROLLEY, напр. TOOL ST/XL TROLLEY

► 40

Сердечники и удлинительные сердечники доступны по запросу в зависимости от диаметра нагреваемых деталей

Сердечники и удлинительные сердечники доступны по запросу в зависимости от диаметра нагреваемых деталей

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

Сердечники: TOOL ST/ (Размер устройства) YOKE (Внутренний диаметр), напр. TOOL ST/XXL YOKE 60

Удлинительные сердечники: TOOL ST/ (Размер устройства) EXTENSION YOKE (величина расширения), напр. TOOL ST/L EXTENSION YOKE 150

## НАГРЕВАТЕЛИ НА ЗАКАЗ



Компания NTN-SNR готова производить нагреватели, отвечающие особым требованиям заказчика.

Габаритные размеры и мощность нагревателей могут быть изменены с целью их максимального соответствия геометрическим параметрам деталей заказчика, организации производства и параметрам электросети цеха.

Также возможен выпуск на заказ нагревателей специальной конструкции для работы с особо крупными металлическими деталями, используемыми в производстве ветрогенераторов, железнодорожного транспорта и т.д:

- Минимальная и максимальная масса нагреваемых деталей.
- Геометрические параметры деталей: минимальный и максимальный диаметр отверстия, максимальный наружный диаметр, максимальная ширина.
- Мощность и напряжение электросети.
- Требуемая температура нагрева.
- Требуемая продолжительность нагрева или сведения об организации производства (количество нагреваемых деталей)..

Такой нагреватель, специально разработанный для использования в сфере производства ветрогенераторов, способен нагревать до 120°C за 60 минут детали весом до 10 тонн с наружным диаметром до 4 метров.

# МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Правильный демонтаж позволяет избежать повреждения оборудования и сократить продолжительность работ, а также обеспечить безопасность работников.

Внимание! В процессе демонтажа подшипников может возникать риск получения травм, а также повреждения соседних с подшипниками деталей и узлов!

Не только монтаж подшипников, но и их демонтаж должен выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением необходимых мер предосторожности, даже если демонтируемые подшипники были признаны непригодными к дальнейшему использованию.

Использование надлежащих методов и инструментов позволяет уменьшить риск травмирования персонала и повреждения деталей механизма (вала, корпуса и самого подшипника, если предполагается его дальнейшее использование).


Двумя основными методами демонтажа подшипников являются механический и гидравлический.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ДЕМОНТАЖЕ

По возможности следует снимать подшипник за кольцо, установленное с наибольшим натягом.

Существует множество типов съёмников, различающихся способами захвата подшипников, их доступностью и величиной прилагаемого усилия.

Съёмники, оборудованные насосом и гидроцилиндром, позволяют приложить к подшипнику чрезвычайно большое усилие, используя лишь мышечную силу оператора. Такие съёмники просты в эксплуатации благодаря тому, что их захваты являются самоцентрирующимися.



### ВОПРОСЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ СЪЁМНИК:

- Как должен выполняться захват детали?  
Необходимо выбрать подходящий тип захвата: внешний, внутренний или специальный.
- Каков диаметр снимаемой детали?  
Исходя из диаметра и места установки должны быть определены глубина и ширина захвата, а также величина прикладываемого усилия.
- Как должен выполняться демонтаж детали?  
Необходимо выбрать опорную точку: на центральной оси, за пределами детали или создаваемую дополнительным оборудованием для съёма.

# МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## СЪЁМНИК С ВНУТРЕННИМ ЗАХВАТОМ

► 41

Наборы внутренних съёмников.

Позволяют легко и быстро демонтировать подшипники, установленные в корпуса с натягом.



BP Set 5-44



BP Set 45-100

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный набор прочных съёмников, стержни которых приспособлены для работы через отверстие подшипника, предназначен для демонтажа подшипников в следующих случаях:

- Подшипники, наружные кольца которых установлены в купусе с натягом.
- Подшипники, наружные или уплотнительные кольца которых сильно заклиниены.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Практичность:

- Набор BP Set 5-44 включает силовой винт, снабженный удобной рукояткой, а также скользящий ударный механизм.
- Каждый набор содержит несколько съёмников для адаптации к различным условиям применения.
- Имеется возможность подбора сочетания контропоры и скользящего ударного механизма для различных способов демонтажа подшипников небольшого размера.

#### Прочность и надёжность:

- Уникальная регулируемая конструкция позволяет выполнять демонтаж просто и безопасно, без риска опрокидывания и приложения значительных усилий.
- Каждая деталь изготовлена из прочной и ударостойкой высококачественной стали, обеспечивающей долговечность изделия.

#### Широкий спектр применения:

- Набор BP Set 5-44 включает семь съёмников для отверстий диаметром от 5 до 44 мм.
- Набор BP Set 45-100 включает три съёмника для отверстий диаметром от 45 до 100 мм.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL BP Set 5-44 / Bore puller set


TOOL BP Set 45-100 / Bore puller set



Скользящий ударный механизм для BP Set 5-44



Цанга



## СЪЁМНИК ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ

▶ 42

Позволяет легко и быстро демонтировать шарикоподшипники с глубокими дорожками качения (радиальные шарикоподшипники), установленные внутри глухих отверстий.



BBPS 10-100



Захват



Демонтажное кольцо

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот набор съёмников специально предназначен для демонтажа труднодоступных подшипников без необходимости разборки механизма. В частности, он позволяет выполнять демонтаж подшипников в следующих случаях:

- Подшипники, установленные в глухих отверстиях
- Подшипники, установленные на валах
- Подшипники, наружные или внутренние кольца которых установлены с натягом.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Практичность и легкость в использовании:

- В набор съёмников входят 3 резиновых кольца круглого сечения, облегчающих сборку инструмента.
- Для удобства подбора инструментов предусмотрена специальная маркировка деталей и прилагается таблица критерииов выбора.
- Правила работы с инструментами разъяснены в иллюстрированном руководстве пользователя.

#### Прочность и надёжность:

- Конструкция инструментов позволяет выполнять демонтаж просто и безопасно, без риска опрокидывания и приложения значительных усилий.
- Все компоненты изготовлены из прочной и ударостойкой высококачественной стали, обеспечивающей долговечность изделий.

#### Широкий спектр применения:

- В чемодане содержатся съемные механизмы 3-х различных размеров, а также 28 захватов для съёмников. Это позволяет применять набор в самых различных сферах.
- Комплект позволяет демонтировать подшипники с диаметром внутренних отверстий от 10 до 100 мм.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL BBPS 10-100 / Ball bearing puller set



Съёмник

# МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ СЪЁМНИК С ДВУМЯ ИЛИ ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ



SCMP - три захвата



SCMP - два захвата





Максимальная ширина захвата мм	Максимальная глубина захвата мм	Развиваемое усилие Т
120	80	2
180	120	3
270	160	5

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SCMP 2/3-120 / Self-center mech puller

TOOL SCMP 2/3-180 / Self-center mech puller

TOOL SCMP 2/3-270 / Self-center mech puller



▶ 43

Данная гамма простых, прочных и эффективных инструментов позволяет легко и безопасно демонтировать подшипники малых и средних размеров.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Также устройства могут использоваться при демонтаже роликов, шестерней, маховиков и прочих подобных деталей, установленных на вал.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Практичность

- Механизм самоцентрирования обеспечивает одновременную установку захватов съемника на подшипник.
- Компактность и эргономичность. Устройство может использоваться в любых положениях. Для работы с устройством достаточно одного оператора.

#### Безопасность

- Блокирующий механизм исключает возможность сгибания и смещения захватов.
- По мере увеличения усилия, создаваемого для снятия детали, увеличивается и её сжатие захватами.
- Прочная конструкция из закалённой стали обеспечивает максимальную устойчивость устройства к деформациям.

#### Широкие возможности регулировки

- Возможность быстро снять или установить третий захват, в зависимости от доступности детали.
- Устройство выпускается в виде трёх различных моделей:

Максимальная ширина захвата мм	Максимальная глубина захвата мм	Развиваемое усилие Т
120	80	2
180	120	3
270	160	5

# САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЪЁМНИК С ДВУМЯ ИЛИ ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ

▶ 43



Данная гамма эффективных инструментов позволяет легко и безопасно демонтировать крупногабаритные подшипники и посаженные с натягом детали, такие как ролики и шестерни.



SCHP 4T - три захвата



SCHP 4T - два захвата

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Механизм самоцентрирования облегчает установку устройства и захват подшипника. Усилие, развиваемое гидравлической системой, позволяет сделать процесс демонтажа безопасным и лёгким.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Практичность

- Устройство поставляется в прочном контейнере готовым к эксплуатации. Перед началом эксплуатации не требуется производить сборку захватов.
- Компактность. Встроенный гидравлический насос. Отсутствие необходимости работать с отдельными насосами, шлангами и цилиндрами.
- Эргономичность. Рукоятка насоса может поворачиваться на 360°, что позволяет работать со съёмником в максимально комфортном положении. Телескопическая конструкция рукоятки обеспечивает оптимальную передачу прикладываемого усилия.
- Простое центрирование съёмника на валу благодаря предусмотренному в его конструкции выдвигающемуся наконечнику.
- В комплект поставки входит удлинитель поршня, используемый при работе с удаленной опорной поверхностью.
- Механизм возврата поршня обеспечивает мгновенную готовность устройства к дальнейшему использованию.
- Большой ход поршня позволяет в большинстве случаев выполнять демонтаж в одну операцию.

### Широкие возможности регулировки

- Возможность работы с двумя или тремя захватами в зависимости от доступности подшипника.
- Выпускается в четырёх модификациях, отличающихся усилием и размерами: 4, 12, 20 и 30 тонн.

Развиваемое усилие Т	Максимальная ширина захвата мм	Максимальная глубина захвата мм	Ход цилиндра мм
4	325	190	60
12	485	305	85
20	570	365	111
30	680	465	111

- Модификации на 4 и 12 тонн может поставляться с комплектом дополнительного оборудования, включающего блок, стержни и комплект сепараторов. Набор расширяет сферу применимости устройств и облегчает процесс демонтажа.

### Безопасность

- Наличие предохранительного клапана полностью исключает возможность перегрузки и ограничивает усилие на подшипнике максимальным значением.
- Защитная сетка позволяет оградить оператора от обломков подшипника в случае его разрушения. При применении сетки оператор имеет возможность визуально контролировать процесс работы.
- В конструкции исполнений на 20 и 30 тонн используется новейший двухступенчатый насос, позволяющий облегчить процесс эксплуатации и, таким образом, сделать его более безопасным.

## НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL SCHP 4 TONS / Self-center hyd puller  
TOOL SCHP 12 TONS / Self-center hyd puller  
TOOL SCHP 20 TONS / Self-center hyd puller  
TOOL SCHP 30 TONS / Self-center hyd puller



# МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## КОМПЛЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ SCHP 4 ТОННЫ И 12 ТОНН

Надежный захват, делающий процесс демонтажа простым и безопасным.

▶ 44



AS-SCHP 12T

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сепаратор является дополнительным инструментом, используемым со съёмником с захватами в случаях, когда развиваемого съёмником усилия сжатия не достаточно для демонтажа. Благодаря наличию пластин со скосенными краями сепаратор осуществляет захват детали с задней стороны, уменьшая таким образом усилие, необходимое для демонтажа, и предотвращая повреждение контактной поверхности вала.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочная конструкция, обеспечивающая длительный срок службы пластин сепаратора.
- После страгивания, осуществляемого с помощью двух сведённых заострённых пластин, перемещение сепаратора обеспечивает приложение значительных усилий без деформации пластин, в результате чего осуществляется полное снятие подшипника.
- В комплект поставки входят удлинительные стержни, используемые при работе с удалённой опорной поверхностью.
- Простое центрирование поршня на оси вала благодаря предусмотренному в его конструкции наконечнику.
- Устройство выпускается в двух модификациях в зависимости от исполнения съёмника: на 4 и 12 тонн.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL AS-SCHP 4T / acc set hyd puller  
TOOL AS-SCHP 12T / acc set hyd puller



AS-SCHP 4T

## ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СЪЁМНАЯ ПЛАСТИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

▶ 44

Изделие позволяет произвести надёжный захват детали, обеспечивающий её безопасный и эффективный демонтаж с помощью механического или гидравлического съёмника.



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Трёхсекционная съёмная пластина является дополнительным инструментом, используемым со съёмником с тремя захватами в случаях, когда развиваемого съёмником усилия сжатия не достаточно для демонтажа. Благодаря своей универсальной конструкции устройство может использоваться как с гидравлическим съёмником SCHP, так и с механическим съёмником SCMP.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пластины закрепляются позади внутреннего кольца подшипника, то есть в положении, при котором усилие, создаваемое для снятия подшипника, является наиболее эффективным.
- Приложение усилия к внутреннему кольцу позволяет свести к минимуму риск повреждения подшипника благодаря тому, что тела качения и наружное кольцо остаются ненагруженными.
- Конструкция из трех пластин обеспечивает идеальное распределение нагрузки страгивания и полностью исключает возможность заклинивания подшипника на валу.



### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL BP3S 26-160 / Tri-section back puller  
TOOL BP3S 50-210 / Tri-section back puller  
TOOL BP3S 90-340 / Tri-section back puller  
TOOL BP3S 140-495 / Tri-section back puller

# МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКА-ЭКСТРАКТОРА

► 45

Предназначен для лёгкого и безопасного демонтажа колец и подшипников в сборе, установленных на валу, захват которых является затруднительным.

В комплект входят регулируемые внутренние и наружные захваты для демонтажа деталей.



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Позволяет демонтировать любые детали, установленные на валу с натягом, такие как шкивы, маховики и звёздочки. Благодаря наличию регулируемых захватов съёмник может использоваться в самых разных областях. В частности, с его помощью можно демонтировать:

- Подшипники или кольца, установленные на валу (внешний захват).
- Подшипники или кольца, установленные внутри корпуса механизма (внутренний захват).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Решение "2 в 1"

- В каждом контейнере имеется блок, на который устанавливается инструмент для снятия и извлечения деталей.
- Съёмные захваты позволяют зацеплять демонтируемые детали изнутри либо снаружи.
- Съёмник-экстрактор для демонтажа деталей, установленных на валу, поставляется в общем контейнере с набором съёмных внутренних и внешних захватов.

#### Прочность и надёжность:

- Экстрактор оснащён захватами скошенной формы, которые обеспечивают отличное сцепление и, таким образом, позволяют избегать соскальзывания демонтируемой детали.
- BPES развивает усилие до 100 кН, что гарантирует безопасность демонтажа деталей без нежелательного воздействия на окружающую среду.
- Экстрактор и съёмник изготовлены из прочной и ударостойкой высококачественной стали, обеспечивающей долговечность инструментов.

#### Широкий спектр применения:

- Благодаря своей уникальной конструкции, BPES 10-105 подходит для использования в широком спектре областей.
- В комплект входят 2 удлинителя, позволяющие наращивать длину инструмента.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL BPES 10-105/Back puller extract set



Демонтаж при помощи экстрактора



Демонтаж при помощи захвата

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЪЁМНИК ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

Практичный и безопасный инструмент "3-в-1", предназначенный для монтажа и демонтажа подшипников и втулок с использованием внутренних или внешних захватов.

▶ 45



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный инструмент идеально подходит для монтажа и демонтажа самых разнообразных деталей, включая втулки, подшипники, колёса, шестерни и шкивы.

Набор поставляется в стальном контейнере. В комплект поставки входят:

- внутренний съёмник
- гидроцилиндр двухстороннего действия, развивающий усилие 8 тонн в направлении упора либо 12 тонн в направлении извлечения,
- 3 захвата и 3 удлинителя..

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Практичность и экономия времени:

- Инструмент "3-в-1" позволяет экономить время, необходимое для подготовки к проведению работ: монтаж и демонтаж подшипников осуществляются при помощи одного и того же инструмента.
- Инструмент содержит гидроцилиндр двухстороннего действия, развивающий усилие 8 тонн в направлении упора либо 12 тонн в направлении извлечения.
- В комплект входят удлинители, позволяющие наращивать длину инструмента.

#### Долгий срок службы:

- Встроенный предохранительный клапан поддерживает рабочее давление на уровне ниже критического, тем самым продлевая срок службы инструмента.

#### Безопасность:

- Встроенный предохранительный клапан защищает операторов от травм, а также исключает повреждения окружающего оборудования.
- Механизм самоцентрования исключает риск проскальзывания внутреннего захвата во время извлечения детали.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL PUSH/PULLER 8/12 Tons



Внутренний захват



Извлечение



Приложение осевого усилия при монтаже

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

Монтаж крупногабаритных подшипников с коническими отверстиями требует приложения значительных усилий, ввиду чего механический монтаж оказывается в данном случае малоэффективным. Возникает необходимость в использовании гидравлического оборудования.



Одним из способов является создание масляной пленки на всей площади контакта вала с внутренним кольцом подшипника. Это позволяет уменьшить трение, возникающее при установке подшипника, и облегчает монтаж.

Другим способом является использование гидравлической гайки, создающей осевое усилие, необходимое для монтажа подшипника.



Для облегчения монтажа оба метода могут использоваться совместно. Контроль остаточного зазора осуществляется с помощью калибров толщины или с помощью индикатора смещения вдоль конической поверхности контакта.

Данный метод позволяет осуществлять монтаж подшипников на валы двух типов:

#### ВАЛЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ КОНТАКТА





#### ВАЛЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ КОНТАКТА И ВТУЛКОЙ




## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕМОНТАЖ

- Если в процессе монтажа использовались стяжная или закрепительная втулки, быстрый и легкий демонтаж может быть осуществлен с помощью гидравлической гайки.
- Если в конструкции вала изначально имеются гидравлические каналы, создание масляной пленки на поверхности контакта вала и внутреннего кольца подшипника позволяет сделать демонтаж предельно простым.



Снятие подшипника, установленного на закрепительной втулке с помощью гидравлической гайки



Снятие подшипника, установленного на стяжной втулке с помощью гидравлической гайки

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГАЙКИ

Точный монтаж больших подшипников без лишних усилий с помощью инструмента, всегда готового к использованию.

▶ 46



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Если диаметр вала с конической поверхностью контакта превышает определенное значение, монтаж и демонтаж подшипников на этом валу должен производиться с помощью гидравлических инструментов.

Гидравлическая гайка позволяет оптимальным образом контролировать установку подшипника на валу. При этом отсутствует необходимость в приложении значительных физических усилий, а также сокращается продолжительность работы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Помимо всех преимуществ гидравлической технологии, конструкция «Back and Forth» («назад и вперёд») обеспечивает уникальное удобство работы благодаря автоматическому возврату поршня в первоначальное положение (запатентованная конструкция компании NTN-SNR).

«Полное возвращение поршня гидрогайки в первоначальное положение нередко вызывает затруднение и связано с утечками масла. Гидрогайка компании NTN-SNR автоматически возвращается в положение, в котором она готова к следующей операции.»

- Широкая гамма размеров: для валов диаметром от 50 до 1000 мм.
- Гидравлические гайки серии HMVC с дюймовой резьбой поставляются в ассортименте типоразмеров от 1,967 до 37,410 дюйма.
- Специальные размеры на заказ.
- Запасной набор уплотнений поршня входит в стандартный комплект поставки.
- В конструкции гидравлической гайки предусмотрены следующие элементы:
  - Две точки присоединения гидравлических шлангов с цевкой, обеспечивающих отличную герметичность
  - Один быстроразъёмный соединитель (штуцер с наружной резьбой), который может устанавливаться на передней поверхности или на внешнем диаметре, в зависимости от того, где он окажется более доступным. В условиях высокого давления, достигающего 1500 бар, соединитель обеспечивает максимальный уровень безопасности благодаря упорному замку.
  - Один предохранительный клапан, рассчитанный на давление до 1500 бар.
  - Два отверстия на торце, предназначенные для установки индикатора перемещения (заказывается отдельно).
- Специальная обработка поверхностей гидрогайки обеспечивает прекрасную защиту от коррозии и длительный срок эксплуатации изделия.
- Работа с гидрогайкой, включая затягивание винтов, существенно облегчается благодаря следующим ее особенностям:
  - Рифленая внешняя поверхность
  - Рычаг, входящий в комплект поставки устройства, и наличие четырёх отверстий для него на внешнем диаметре (для размеров HMV 50 EBF и больше).
- Перемещение гайки дополнительно облегчается благодаря рым-болтам, входящим в комплект поставки гаек размером HMV 60EBF и больше.



Индикатор перемещения Tool Dial gauge 50



Адаптор для индикатора перемещения Tool Dial extension set

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL HMV (размер) EBF / Hydraulic nut (метрический)

TOOL HMVC (размер) EBF / Hydraulic nut (дюймовый)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Индикатор перемещения с циферблатором для измерения перемещения поршня от 5 до 10 мм

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

- TOOL DIAL GAUGE 50

- TOOL DIAL GAUGE 100

- Комплект адаптора для индикатора перемещения

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

- TOOL DIAL EXTENSION SET

# РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Лёгкие ручные двухступенчатые насосы высокого давления на 700 бар (70 МПа) объёмом 0,3 литра и 0,9 литра.

▶ 50

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Данные насосы высокого давления предназначены для использования с гидравлическими гайками с функцией автоматического возврата, а также для монтажа и демонтажа подшипников с использованием масляной пленки.

В комплект поставки насосов входят следующее дополнительное оборудование и материалы, рассчитанные на давление 700 бар:

- Один манометр, использование которого позволяет свести к минимуму риск перегрузки.
- Один высококачественный гидравлический шланг (1,5 м для насоса на 700 бар и объёмом 0,3 л; 3 м для насоса на 700 бар и объёмом 0,9 л).
- Один быстроразъёмный соединитель (штуцер с внутренней резьбой) для гидравлической гайки компании NTN-SNR.
- Насосы заполнены гидравлическим маслом.



TOOL PUMP SET 700B

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малые масса и габаритные размеры.
- Прочный цилиндр насоса из композитных материалов.
- Эргономичность. Фиксация рычага, облегчающая транспортировку.
- Надёжность. Длительная работоспособность при эксплуатации в нормальных условиях.
- Эффективность. Экономия времени и сил благодаря двухступенчатой конструкции, сокращающей на 80% количество рабочих ходов поршня по сравнению с одноступенчатыми насосами.
- Безопасность при эксплуатации. Электрическая изоляция рычага, наличие предохранительного клапана.
- Выбор вариантов исполнения. Имеются насосы трёх объемов:
  - 0,3 литра для гаек HMV 54 EBF и меньше.
  - 0,9 литра для гаек HMV 92 EBF и меньше.
  - для использования с гайкой больше HMV 92 EBF просим обратиться в нашу компанию.

## Дополнительное оборудование, входящее в комплект поставки насосов на 700 бар

- Адаптер манометра для насосов 750 бар 0,3 л и 0,9 л.
- Манометр на (0-700) и (0-1500) бар
  - Заполнен маслом для предотвращения неожиданной потери давления,
  - Двойная шкала: бары и фунты на квадратный дюйм,
  - В конструкции предусмотрена защита от превышения нагрузки.
- Шланг на 700 бар
  - Очень прочная конструкция из термопластика, усиленного металлокордом,
  - Полиуретановая оболочка, обеспечивающая высокую устойчивость к истиранию,
  - Снабжен резиновой насадкой на ручку.
- Быстроразъёмный соединитель (штуцер с внутренней резьбой) на 1500 бар, обеспечивающий максимальный уровень безопасности благодаря фиксатору штуцера с наружной резьбой, а также оптимальную герметичность благодаря надёжному соединению.

## Технические характеристики гидравлического масла

Масло содержит ингибиторы коррозии, совместимые с материалами уплотнения типа нитрила.

Плотность при 15°C: 0.870 кг/дм<sup>3</sup>

Вязкость при 40°C: 31 сСт

Индекс вязкости: 102

Температура вспышки: 230°C

Температура замерзания: -36°C

## НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL PUMP SET 700B - (объём цилиндра) L / Pump with accessories

TOOL HYDRAULIC OIL 1 L

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ И ПЕРЕХОДНИКИ

Чтобы обеспечить впрыск масла под давлением в коническую втулку или вовнутрь вала с толстой стенкой, NTN-SNR предлагает ряд удлинительных трубок с переходниками, облегчающих извлечение подшипника.

- Максимальное давление = 1500 бар для большей безопасности.
- Трубы из нержавеющей стали подходят для очень высокого сопротивления коррозии.



Трубка



Переходник



Соединитель

### Трубка

В наличии имеется несколько типоразмеров. Трубка может подсоединяться непосредственно к конической втулке.

### Переходник

Должен быть выбран в соответствии с диаметром удлинительной трубы.

Позволяет подключать трубку к гидравлическому соединению (вместе с переходником не поставляется).


### Соединитель

Навинчивается на переходник (трубная резьба G1/4) и может использоваться непосредственно с насосами, выпускаемыми нашей компанией - TOOL PUMP 700 бар и 1500 бар.


### Размеры и наименования артикулов

Параметры резьбы отверстия во втулке	Трубка	Переходник	Соединитель
M4 (Чертёж 1)	TOOL EXTENSION PIPE M4 50 MPA	TOOL CONNECTING NIPPLE M4 150 MPA	
M6 (Чертёж 2)	TOOL EXTENSION PIPE M6 150 MPA	TOOL CONNECTING NIPPLE M6 150 MPA	
G 1/8 (Чертёж 3)	TOOL EXTENSION PIPE G1/8 150 MPA	TOOL CONNECTING NIPPLE G1/8 150 MPA	
G 1/4 (Чертёж 4)	TOOL EXTENSION PIPE G1/4 150 MPA	TOOL CONNECTING NIPPLE G1/4 150 MPA	TOOL HMV NIPPLE 1/4

(Чертёж 1)




(Чертёж 2)



(Чертёж 3)



(Чертёж 4)





## СОДЕРЖАНИЕ

### ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

#### P. 32

#### ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

- Термостойкие перчатки 32

#### P. 32

#### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Набор калибров толщины 32
- Лазерный инфракрасный термометр 33

# ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

### ТЕРМОСТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ

Защитные перчатки, обеспечивающие безопасность при работе с деталями, покрытыми маслом и нагретыми до температуры до 350°C.

▶ 52



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовленные из кевлара, данные перчатки являются чрезвычайно устойчивыми к разрыву, истиранию и разрезанию.
- Негорючность. Высокий уровень защиты против контактного и конвективного теплообмена.
- Перчатки прошли испытания и сертификацию в качестве средства защиты против механических (EN 388) и тепловых (EN 407) опасных воздействий.
- Отсутствие ворса исключает возможность загрязнения подшипников.
- Перчатки являются удобными и комфортными, что значительно облегчает все осуществляемые в них работы.
- Универсальный размер: 10.5.

#### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL GLOVE HEAT RESISTANT

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

### НАБОР КАЛИБРОВ ТОЛЩИНЫ

Простой и точный инструмент для измерения величины зазора между двумя деталями.

▶ 52



#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Данный набор калибров позволяет быстро и точно измерять величину радиального зазора, в особенности у сферических и цилиндрических роликоподшипников. Набор состоит из 17 калибров. Имеются три модификации набора калибров: длиной 100 мм, 150 мм и длиной 300 мм.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Набор из 17 пластин с закруглёнными концами.
- В комплект поставки входит несколько запасных пластин для замены самых тонких пластин набора.
- Имеются наборы с пластинами длиной 100, 150 и 300 мм.
- Пластины защищены стальной оправой.
- Калибровка 1/100.

#### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

FEELER GAUGE TOOL (длина калибра)



## LASER TEMP 301 ЛАЗЕРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР



Термометр позволяет выполнять первоначальную диагностику работы механизмов путем точного и абсолютно безопасного дистанционного или контактного измерения температуры

▶ 53

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Термометр LASER TEMP 301 характеризуется безопасностью в эксплуатации и точностью измерений.

- Безопасное дистанционное инфракрасное измерение температуры горящих, движущихся и труднодоступных объектов.
- Точность измерений, обеспечиваемая контактным датчиком.

Усовершенствованная оптическая система устройства позволяет легко и точно измерять температуру удаленных малогабаритных объектов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Широкий диапазон измерений в инфракрасном режиме: от -50°C до + 850°C.
- Высокая точность измерений, достигаемая благодаря:
  - Лазерному наведению;
  - Прекрасному соотношению расстояния до цели к размеру цели, равному 30 / 1;
  - Коэффициенту излучения, регулируемому в пределах от 0,1 до 1;
  - Проводному датчику с термопарой типа K.
- Высокая скорость измерений: время отклика менее одной секунды.
- Возможность сохранять в памяти устройства результаты 20 измерений.
- Дополнительные функции:
  - Настраиваемые визуальные и звуковые сигналы предупреждения о высоких и низких значениях температуры;
  - Автоматическое отключение, позволяющее увеличить срок службы изделия;
  - Отображение максимальных, минимальных и средних значений температуры, а также разницы между измерениями.
- Эргономичное устройство малой массы. Корпус в форме пистолета.
- Простота в эксплуатации. Быстрое переключение между °C и °F.
- Задняя подсветка дисплея, облегчающая чтение показаний.

В комплект поставки также входят:


- Проводной датчик с термопарой типа K (диапазон измерений от -50°C до + 440 °C, длина кабеля 1 м);
- Защитный футляр. Руководство по эксплуатации.

### НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛА

TOOL LASERTEMP 301 / IR Thermometer




Принцип работы



Соотношение между расстоянием до цели к размеру цели





# СОДЕРЖАНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Комплект для холодного монтажа	36
• Монтажная антифrettинговая паста	36
• Разводные гаечные ключи	36
• Индукционные нагреватели	38
• Комплект съёмников с внутренним захватом	41
• Съёмник для глухих отверстий	42
• Самоцентрирующийся механический съёмник	43
• Самоцентрирующийся гидравлический съёмник	43
• Комплекты дополнительного оборудования	44
• Трёхсекционная съёмная пластина универсальная	44
• Комплект съёмника-экстрактора	45
• Гидравлический съёмник для монтажа и демонтажа	45
• Гидравлические гайки	46
• Ручные гидравлические насосы	50
• Термостойкие перчатки	52
• Набор калибров толщины	52
• Лазерный инфракрасный термометр	53

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ХОЛОДНОГО МОНТАЖА

► P 9

Наименование артикула	TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool Set
Описание	Монтажный комплект
Область применения	Монтаж в холодном состоянии подшипников с диаметром отверстия от 10 до 50 мм и наружным диаметром от 26 до 110 мм
Комплект поставки	33 ударных втулки 3 ударных трубы 1 безынерционный молоток (масса 0,7 кг)
Материал	Втулки выполнены из прочных материалов
Размеры контейнера	430 x 320 x 100 мм
Масса комплекта с контейнером	4,8 кг

## МОНТАЖНАЯ АНТИФРЕTTИНГОВАЯ ПАСТА

► P 11

Наименование артикула	LUB MOUNTING PASTE
Плотность	0.910
Цвет	Коричневый
Структура	Гладкая
Тип загустителя	Литиевое мыло
Класс консистенции по NLGI	1.5
Температура эксплуатации	-30°C - +145°C
Температура каплепадения по NF T 60102C	> 240°C
Упаковка	Туба 60 г. – банка 500 г.

## РАЗВОДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

► P 11

Наименование артикула	Диаметр зажимной гайки, мм	Диаметр штифта, мм
TOOL PS 15-35	15-35	3
TOOL PS 35-50	35-50	4
TOOL PS 50-80	50-80	5
TOOL PS 80-120	80-120	6
TOOL PS 120-180	120-180	8

## Наименование артикула

## TOOL HS (Размер) / Hook Spanner

### Описание

Разводной гаечный ключ с крючком

### Материалы

Кованая закалённая хромванадиевая сталь, хромовое покрытие

### Область применения

Шлицевые гайки (примеры: KM, KML, ..., B, BR, BP и т.д.)

### Наименование артикула

### Диаметр гайки, мм

TOOL HS 15-35

15-35

TOOL HS 35-50

35-50

TOOL HS 50-80

50-80

TOOL HS 80-120

80-120

TOOL HS 120-180

120-180


СООТВЕТСТВИЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ ГАЕК ГАЕЧНЫМ КЛЮЧАМ СО ШТИФТОМ И С КРЮЧКОМ										
Ключ 15-35 (мм)		Ключ 35-50 (мм)		Ключ 50-80 (мм)		Ключ 80-120 (мм)		Ключ 120-180 (мм)		
Гайки типа В и TB	С крючком	С крючком	С крючком	Со штифтом	С крючком	Со штифтом	С крючком	Со штифтом	С крючком	Со штифтом
B 20/1	B 20/1	B 25	TB 25	B 35	TB 35	B 60	TB 60	B 90	TB 90	
TB 90	B 20/1.5	B 30	TB 30	B 40	TB 40	B 65	TB 65	B 95	TB 95	
-	-	-	-	B 45	TB 45	B 70	TB 70	B 100	TB 100	
-	-	-	-	B 50	TB 50	B 75	TB 75	-	-	
-	-	-	-	B 55	TB 55	B 80	TB 80	-	-	
-	-	-	-	B 60	TB 60	B 85	TB 85	-	-	
-	-	-	-	-	-	B 90	TB 90	-	-	
Гайки типа BP и TBP	-	-	BP 20/1	TBP 20/1	BP 30	TBP 30	BP 55	TBP 55	BP 75	TBP 75
-	-	-	BP 20/1.5	TBP 20/1.5	BP 35	TBP 35	BP 60	TBP 60	BP 80	TBP 80
-	-	-	BP 25	TBP 25	BP 40	TBP 40	BP 65	TBP 65	BP 85	TBP 85
-	-	-	-	BP 45	TBP 45	BP 70	TBP 70	BP 90	TBP 90	
-	-	-	-	BP 50	TBP 50	-	-	BP 95	TBP 95	
-	-	-	-	-	-	-	-	BP 100	TBP 100	
Гайки типа BR и TBR	-	-	BR 25	TBR 25	BR 35	TBR 35	BR 60	TBR 60	BR 90	TBR 90
-	-	-	BR 30	TBR 30	BR 40	TBR 40	BR 65	TBR 65	BR 95	TBR 95
-	-	-	-	BR 45	TBR 45	BR 70	TBR 70	BR 100	TBR 100	
-	-	-	-	BR 50	TBR 50	BR 75	TBR 75	-	-	
-	-	-	-	BR 55	TBR 55	BR 80	TBR 80	-	-	
-	-	-	-	BR 60	TBR 60	BR 85	TBR 85	-	-	
-	-	-	-	-	-	BR 90	TBR 90	-	-	
Гайки типа BPR и TBPR	-	-	BPR 20/1	TBPR 20/1	BPR 30	TBPR 30	BPR 55	TBPR 55	BPR 75	TBPR 75
-	-	-	BPR 20/1.5	TBPR 20/1.5	BPR 35	TBPR 35	BPR 60	TBPR 60	BPR 80	TBPR 80
-	-	-	BPR 25	TBPR 25	BPR 40	TBPR 40	BPR 65	TBPR 65	BPR 85	TBPR 85
-	-	-	-	BPR 45	TBPR 45	BPR 70	TBPR 70	BPR 90	TBPR 90	
-	-	-	-	BPR 50	TBPR 50	-	-	BPR 95	TBPR 95	
-	-	-	-	-	-	-	-	BPR 100	TBPR 100	

СООТВЕТСТВИЕ ГАЕК КМ ГАЕЧНЫМ КЛЮЧАМ С КРЮЧКОМ				
Ключ 15-35 (мм)	Ключ 35-50 (мм)	Ключ 50-80 (мм)	Ключ 80-120 (мм)	Ключ 120-180 (мм)
TOOL HS 15-35	TOOL HS 35-50	TOOL HS 50-80	TOOL HS 80-120	TOOL HS 120-180
KM 0	KM 5	KM 7	KM 12	KM 18
KM 1	KM 6	KM 8	KM 13	KM 19
KM 2	-	KM 9	KM 14	KM 20
KM 3	-	KM 10	KM 15	KM 21
KM 4	-	KM 11	KM 16	KM 22
-	-	KM 12	KM 17	KM 23
-	-	-	KM 18	KML 24
-	-	-	-	KM 24
-	-	-	-	KM 25
-	-	-	-	KML 26
-	-	-	-	KML 27
-	-	-	-	KML 28
-	-	-	-	KML 28

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАГРЕВАТЕЛЬ - TOOL SMARTTEMP (РАЗМЕР) / INDUCTION HEATER					► P 14/15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SmartTEMP S	SmartTEMP M	SmartTEMP L	SmartTEMP XL / XL Pivot	
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Номинальная мощность	3 кВА	3,7 кВА	8 кВА	12,8 кВА	
Максимальное напряжение / сила тока	230 В / 13 А	230 В / 16 А	400 В / 20 А	400 В / 32 А	
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	
Другие значения напряжения по запросу	110 В - 240 В	110 В - 240 В	480 В - 575 В	480 В - 575 В	
Другие значения частоты по запросу	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	
<b>ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>					
Диапазон регулировки температур	+40°C - +240°C (+400°C опционально)	+40°C - +240°C (+400°C опционально)			
Диапазон регулировки времени нагрева	0-99 часов	0-99 часов	0-99 часов	0-99 часов	
Максимальная температура	+240°C	+240°C	+240°C	+240°C	
Разница температур	20-50°C	20-50°C	20-50°C	20-50°C	
Датчик температуры	1 (2 по запросу) TEMP PROBE 400*	1 (2 по запросу) TEMP PROBE 1000*	2	2	
Наименование артикула: Tool +	TEMP PROBE 400*	TEMP PROBE 1000*	TEMP PROBE 1000*	TEMP PROBE 1000*	
Режимы нагрева - Нагрев по времени      - Линейный нагрев - Температура, 1 датчик    - Температура, 2 датчика	•	•	•	•	•
Точность регулирования температуры	+/-2°C	+/-2°C	+/-2°C	+/-2°C	
Поддержание температуры в конце цикла	•	•	•	•	•
Размагничивание	Автоматически	Автоматически	Автоматически	Автоматически	
Остаточная намагниченность	< 2 A / см				
Звуковой сигнал	•	•	•	•	
<b>КОНСТРУКЦИЯ</b>					
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (мм)	450 x 210 x 275	540 x 275 x 365	695 x 330 x 475	850 x 410 x 1050	
Расстояние между сердечниками А и В (1)	120 x 145 мм	180 x 180 мм	210 x 215 мм	300 x 324 мм / 330 x 300 мм (XL Pivot)	
Вес (без сердечника)	21 кг	40 кг	85 кг	157 кг	
Поворотный сердечник	нет	•	•	• (XL Pivot)	
Тележка (поставляется по запросу)	нет	нет	нет	•	
<b>НАГРЕВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ</b>					
Максимальный вес	50 кг	100 кг	200 кг	400 кг	
Минимальный внутренний диаметр с наименьшим размером сердечника	10 мм	10 мм	20 мм	30 мм	
Максимальный наружный диаметр	400 мм	500 мм	600 мм	1000 мм	
Максимальная ширина	140 мм	180 мм	210 мм	315 мм / 320 мм (XL Pivot)	


\* длина кабеля датчика (напр., 400: 400 = 400 мм)



## НАГРЕВАТЕЛЬ - TOOL SMARTTEMP (РАЗМЕР) / INDUCTION HEATER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SmartTEMP XXL	SmartTEMP XXXL
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Номинальная мощность	25,2 кВА	40 кВА
Максимальное напряжение / сила тока	400 В / 63 А	400 В / 100 А
Частота	50 Гц	50 Гц
Другие значения напряжения по запросу	480 В - 575 В	480 В - 575 В
Другие значения частоты по запросу	60 Гц	60 Гц
<b>ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>		
Диапазон регулировки температур	+40°C - +240°C (+400°C опционально)	+40°C - +240°C (+400°C опционально)
Диапазон регулировки времени нагрева	0-99 часов	0-99 часов
Максимальная температура	+240°C	+240°C
Разница температур	20-50°C	20-50°C
Датчик температуры	2	2
Наименование артикула: Tool +	TEMP PROBE 1000*	TEMP PROBE 1500*
Режимы нагрева - Нагрев по времени    - Линейный нагрев - Температура, 1 датчик    - Температура, 2 датчика	•	•
Точность регулирования температуры	+/-2°C	+/-2°C
Поддержание температуры в конце цикла	•	•
Размагничивание	Автоматически	Автоматически
Остаточная намагниченность	< 2 A / см	< 2 A / см
Звуковой сигнал	•	•
<b>КОНСТРУКЦИЯ</b>		
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (мм)	1080 x 500 x 1350	1500 x 800 x 1600
Расстояние между сердечниками А и В (1)	435 x 495 мм	685 x 705 мм
Вес (без сердечника)	280 кг	650 кг
Поворотный сердечник	нет	нет
Тележка (поставляется по запросу)	•	•
<b>НАГРЕВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ</b>		
Максимальный вес	800 кг	1600 кг
Минимальный внутренний диаметр с наименьшим размером сердечника	40 мм	85 мм
Максимальный наружный диаметр	1500 мм	2000 мм
Максимальная ширина	485 мм	695 мм

\* длина кабеля датчика (напр., 400: 400 = 400 мм)



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## СЕРДЕЧНИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ЗАПРОСУ

► P 14/16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SmartTEMP S	SmartTEMP M	SmartTEMP L	SmartTEMP XL / XL Pivot	SmartTEMP XXL	SmartTEMP XXXL
<b>РАЗМЕРЫ (ММ) СТАНДАРТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (•) И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ (◦)</b>						<b>Поворотный сердечник</b>
Ø Внутренний диаметр нагреваемой детали	Наименование артикула: TOOL ST/ (Типоразмер нагревателя) YOKE (диаметр отверстия нагреваемой детали), напр. TOOL ST/S YOKE 10					
10 мм	◦ ST/S YOKE 10 7x7x200	◦ ST/M YOKE 10 7x7x280				
15 мм	◦ ST/S YOKE 15 10x10x200	◦ ST/M YOKE 15 10x10x280				
20 мм	• ST/S YOKE 20 14x14x200	◦ ST/M YOKE 20 14x14x280	◦ ST/L YOKE 20 14x14x350			
30 мм			◦ ST/L YOKE 30 20x20x350	◦ ST/XL (/XL-P) YOKE 30 20x20x490		
35 мм	• ST/S YOKE 35 25x24x200	◦ ST/M YOKE 35 25x24x280				
40 мм						
45 мм	◦ ST/S YOKE 45 30x26x200	◦ ST/M YOKE 45 30x26x280	◦ ST/L YOKE 45 30x26x350	◦ ST/XL (/XL-P) YOKE 45 30x26x490	◦ ST/XXL YOKE 45 30x26x750	
60 мм	• ST/S YOKE 60 40x38x200	◦ ST/M YOKE 60 40x38x280	◦ ST/L YOKE 60 40x38x350	◦ ST/XL (/XL-P) YOKE 60 40x38x490	◦ ST/XXL YOKE 60 40x38x750	
70 мм		• ST/M YOKE 70 50x48x280	◦ ST/L YOKE 70 50x48x350	◦ ST/XL (/XL-P) YOKE 70 50x48x490	◦ ST/XXL YOKE 70 50x48x750	
85 мм			◦ ST/L YOKE 85 60x60x350	◦ ST/XL (/XL-P) YOKE 85 60x60x490	◦ ST/XXL YOKE 85 60x60x750	◦ ST/XXXL YOKE 85 60x60x1080
100 мм			• ST/L YOKE 100 70x70x350	◦ ST/XL (/XL-P) YOKE 100 70x70x490	◦ ST/XXL YOKE 100 70x70x750	
115 мм				• ST/XL (/XL-P) YOKE 115 80x80x490	◦ ST/XXL YOKE 115 80x80x750	◦ ST/XXXL YOKE 115 80x80x1080
130 мм					◦ ST/XXL YOKE 130 90x90x750	
145 мм					◦ ST/XXL YOKE 145 100x100x750	◦ ST/XXXL YOKE 145 100x100x1080
215 мм						• ST/XXXL YOKE 215 150x150x1080

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ)

Размеры (Д x Ш x В) (мм)	Наименование артикула: TOOL ST/ (Типоразмер нагревателя) EXTENSION YOKE (величина расширения)					
40 x 50 x 75	ST/S EXTENSION YOKE 75					
50 x 62 x 120		ST/M EXTENSION YOKE 120				
70 x 82 x 150			ST/L EXTENSION YOKE 150			
80 x 80 x 150				ST/XL-P EXTENSION YOKE 150		
80 x 80 x 200				ST/XL-P EXTENSION YOKE 200		

## ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ЗАПРОСУ

Контейнер для переноски	ST/S CARRYING CASE					
Тележка				ST/XL (/XL-P) TROLLEY	ST/XXL TROLLEY	
Подъёмное устройство					ST/XXL LIFTING DEVICE	ST/XXXL LIFTING DEVICE

## КОМПЛЕКТ СЪЁМНИКОВ С ВНУТРЕННИМ ЗАХВАТОМ

► P 18


Наименование артикула	TOOL BP SET (Размер) / Bore Puller	
Комплект поставки	BP Set 5-44 7 цанг 1 регулируемая контролпора 1 скользящий ударный механизм	BP Set 45-100 3 цанги 1 регулируемая контролпора
Диаметр отверстия подшипника (мм)	от 5 до 44	от 45 до 100
Габаритные размеры контейнера (мм)	405 x 345 x 100	490 x 500 x 130
Масса комплекта с контейнером (кг)	5	12
Развиваемое усилие (5 тонн)	50 кН	50 кН

### ► Описание компонентов в комплекте BP Set 5-44

Цанга	Для подшипника с отверстием, мм		Резьба	Длина (L- мм)	Масса, г
	От	До			
BP 5-7	5	7	M8	27	60
BP 8-11	8	11	M8	40	40
BP 12-15	12	15	M8	53	120
BP 16-19	16	19	M8	53	140
BP 20-26	20	26	M8	55	260
BP 28-34	28	34	M8	60	320
BP 35-44	35	44	M8	78	410

### ► Описание компонентов в комплекте BP Set 45-100

Цанга	Для подшипника с отверстием, мм		Резьба	Длина (L- мм)	Масса, г
	От	До			
BP 45-58	45	58	M10	91	860
BP 56-75	56	75	M10	115	2040
BP 74-100	74	100	M10	125	3140



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## СЪЁМНИК ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ

► Р 19



Наименование артикула	TOOL BBPS 10-100 / Ball bearing puller set				
Комплект поставки	3 съёмных механизма, 28 захватов, 22 металлических кольца, 3 резиновых кольца круглого сечения, 1 стержень, 1 центрирующая прокладка				
Диаметр отверстия	Для извлечения подшипников с диаметром отверстия от 10 до 100 мм				
Габаритные размеры контейнера	490 x 500 x 130 мм				
Вес контейнера	8.4 кг				
Развиваемое усилие	70 кН (7 кН)				

Съемный механизм	Для подшипника с отверстием, мм		Размеры (мм)			Масса, г
	От	До	A	C	L	
BBPSA	10	25	A1/A2 - 140 A3 - 160	5 6	A1/A2 - 160 A3 - 180	260 – 420
BBPSB	20	60	170	8	196	550 – 820
BBPSC	17	100	200	10	237	1260 – 1800

			Кольцо круглого сечения				
BBPS A	A1 <sup>(1)</sup>	28 x 3.00	6000* 6001* 6002* 6003*	6200*		16002* 16003* 16100* 16101*	
	A2 <sup>(1)</sup>		6004 6005 6006	6201* 6202 6203	6300		
	A3 <sup>(1)</sup>			6204 6205	6301 6302 6303	62/22	
BBPS B	B1 <sup>(1)</sup>	50 x 3.00	6007* 6008* 6009* 6010*			16011*	
	B2 <sup>(1)</sup>		6011* 6012*	6206 6207	6304 6305 6306	62/28*	
BBPS C	C1 <sup>(1)</sup>	85 x 3.00	6014* 6015*	6208 6209 6210	6307	6403	63/28*
	C2 <sup>(1)</sup>		6018* 6019* 6020*	6211* 6212 6213*	6308 6309 6310 6311	6404 6405 6406	

\* Подшипник, не требующий демонтажного кольца.



(1) - Наши рекомендации могут изменяться в зависимости от марки подшипника.



## САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ (С ДВУМЯ ИЛИ ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ)

► Р 20



Наименование артикула		TOOL SCMP 2/3-(Максимальная ширина захвата) / Self-Center Mech Puller							
Тип	Развиваемое усилие, т	Максимальная глубина захвата, мм	Ширина захвата		Размеры выступов захватов			Масса, кг	
			Мин. (мм)	Макс. (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)		
SCMP 2/3-120	2	80	36	120	8	6	15	1.6	
SCMP 2/3-180	3	120	38	180	6	7	15	2.3	
SCMP 2/3-270	5	160	42	270	11	10	25	4.3	



## САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЪЁМНИК (С ДВУМЯ ИЛИ ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ)

► Р 21

Наименование артикула		TOOL SCHP (Усилие) TONS / Self-Center Hyd Puller										
Тип	Развиваемое усилие, т	Максимальная глубина захвата, мм	Ход цилиндра H MM	Ширина захвата (мм)		Габаритные размеры (мм)					Масса, кг	
				От	До	A	B	C	E	F		
SCHP 4 Tons	4	190	60	68	315	13	10	22	40	42	22	9
SCHP 12 Tons	12	300	85	90	515	15	16.5	29	70	60	28	17
SCHP 20 Tons	20	325	111	120	520	20	27	33	62	80	40	28
SCHP 30 Tons	30	415	111	120	620	20	27	38	85	98	50	39



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОМПЛЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ SCHP 4 ТОННЫ И 12 ТОНН


► Р 22

Наименование артикула	TOOL AS-SCHP (Усилие гидравлического съёмника) T / acc set hyd puller		
Комплект поставки	Одна контропора, два стержня, один сепаратор с двумя пластинами и двумя резьбовыми стойками		
Наименование артикула	Длина стержней, мм	Ширина захвата минимальная / максимальная, мм	Масса в упаковке, кг
AS-SCHP 4 T	250	15 - 110	7
AS-SCHP 12 T	380	45 - 290	22



## ТРЁХСЕКЦИОННАЯ СЪЁМНАЯ ПЛАСТИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Наименование артикула	TOOL BP3S 50-210 / TRI-SECTION PULLING PLATE					
Материалы	Кованая легированная сталь					
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)						
Диаметр вала мин. (A1) / макс. (A2) (мм)	Развиваемое усилие (тонн)	Максимальная ширина захвата В (мм)	Длина D (мм)	Резьба E	Толщина F (мм)	Вес (кг)
26	160	4	216	240	5/8" – 11 UNC	8
50	210	8	280	285	3/4" – 16 UNF	31
90	340	12	460	430	7/8" – 16 UNF	45
140	495	30	660	600	1" – 14 UNF	61






## **КОМПЛЕКТ СЪЁМНИКА-ЭКСТРАКТОРА**

> P 24

<b>Наименование артикула</b>	<b>TOOL BPES 10-105</b>
<b>Комплект поставки</b>	1 регулировочная планка, 1 экстрактор, 2 съёмных захвата, 2 удлинителя, 1 предохранитель наконечника, 2 стяжных гайки
<b>Габаритные размеры контейнера</b>	490 x 500 x 130 мм
<b>Вес контейнера</b>	11 кг
<b>Развиваемое усилие</b>	100 кН (10 тонн)

## ► Описание компонентов комплекта BPES case 10-105

	Диаметр вала (мм)	Диаметр отверстия подшипника (мм)	Наружный диаметр подшипника (мм)	Максимальная глубина / ширина (мм)
Экстрактор	10-105	-	175 (макс.)	150
Внешний захват	-	159-222	-	160
Внутренний захват	-	-	30-155	160






ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЪЁМНИК ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

> P 25

Наименование артикула		TOOL PUSH/PULLER 8/12 Tons								
Комплект поставки		1 гидравлический цилиндр двухстороннего действия, 3 захвата, 3 удлинителя, 1 внутренний съёмник								
Тип	Развиваемое усилие (тонн)	Максимальная глубина	Извлечение (внутренний захват) - A		Размеры (мм)					
			Мин.	Макс.	B	C	D	E	F	
Работа в упор	8	130	44	280	270	140	28	M12-P1.75	30	19.5
Извлечение (внешний захват)	12	240*	85	300	260	140	28	-	-	
Извлечение (внутренний захват)	8	105	110	210	130-150	-	-	1"-12UNF	-	

\* без переходника (180 мм с переходником)




# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГАЙКИ (оснащены автоматическим устройством возврата поршня)

► P 28

Наименование артикула	TOOL HMV (Размер) EBF / Hydraulic Nut (метрические размеры) TOOL HMVC (Размер) EBF / Hydraulic Nut (дюймовые размеры)
<b>Материалы</b>	
HMV 10 EBF – HMV 40 EBF	Метрическая резьба согласно ISO 965-1998 Класс точности 6H
HMV 41 EBF – HMV 200 EBF	Трапециoidalная резьба согласно ISO 2901-1993 Класс точности 7H
Гидrogайки Размеры ≤ HMV 54 EBF Размеры ≤ HMV 92 EBF Размеры ≤ HMV 200 EBF	Наименования рекомендуемых насосов: Pump 700b-0,3 l / Pump 700b-0,9 l Pump 700b-0, 9 l По запросу
<b>Наименования компонентов гидравлических гаек</b>	
Комплект колец круглого сечения	Наименование гайки, после которого следует: /Piston Seals Пример: TOOL HMV 15 / Piston Seals
Шаровой клапан	1500 бар Наименование артикула: TOOL HMV BALL PLUG 1/4
Быстроразъемный соединитель, штуцер с наружной резьбой	С уплотнением и присоединительным наконечником Наименование артикула: TOOL HMV NIPPLE 1/4 Размеры: см. стр. 50

A-A ( 1 : 2 )



РАЗМЕРЫ (ММ) И МАССА (КГ) ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГАЕК (метрическая резьба)										
Размер	Резьба	Наружный диаметр, мм	Полная ширина, мм	Диаметр поршня, мм	Допустимый ход поршня, мм	Ширина фланца, мм	Ширина корпуса, мм	Диаметр, мм	Площадь поршня, мм <sup>2</sup>	Масса, кг
HMV ... EBF	G	D	B	d2 (макс.)		B1	B2	d1		
10	M50x1,5	114	43	110	5	5	38	50.5	2850	2.9
11	M55x2	120	43	116	5	5	38	55.5	3050	3
12	M60x2	125	43	121	5	5	38	60.5	3250	3
13	M65x2	130	43	126	5	5	38	65.5	3500	3.2
14	M70x2	135	43	131	5	5	38	70.5	3650	3.4
15	M75x2	140	43	136	5	5	38	75.5	3850	3.6
16	M80x2	146	43	142	5	5	38	80.5	4150	3.9
17	M85x2	150	43	146	5	5	38	85.5	4300	4
18	M90x2	156	43	152	5	5	38	90.5	4850	4.2
19	M95x2	162	43	158	5	5	38	95.5	5050	4.5
20	M100x2	166	44	162	5	6	38	100.5	5100	4.6
21	M105x2	172	44	168	5	6	38	105.5	5200	4.9
22	M110x2	178	44	174	5	6	38	110.5	5400	5.2
23	M115x2	182	44	178	5	6	38	115.5	5800	5.2
24	M120x2	188	44	184	5	6	38	120.5	5950	5.5
25	M125x2	192	44	188	5	6	38	125.5	6350	5.6
26	M130x2	198	44	194	5	6	38	130.5	6450	5.9
27	M135x2	204	44	200	5	6	38	135.5	6900	6.1
28	M140x2	208	45	204	5	7	38	140.5	7250	6.2
29	M145x2	214	46	210	5	7	39	145.5	7400	6.7
30	M150x2	220	46	216	5	7	39	150.5	7600	6.8
31	M155x3	226	46	222	5	7	39	155.5	8450	7.2
32	M160x3	232	47	228	6	7	40	160.5	8650	7.8
33	M165x3	238	47	234	6	7	40	165.5	8750	8.1
34	M170x3	244	48	240	6	7	41	170.5	9800	8.6
36	M180x3	256	48	252	6	7	41	180.5	11250	9.4
38	M190x3	270	50	266	7	8	42	191	11800	10.7
40	M200x3	282	51	278	8	8	43	201	12100	11.7
41	Tr205x4	288	51	284	8	8	43	207	13050	12.2
42	Tr210x4	294	52	290	9	8	44	212	13400	12.7
43	Tr215x4	300	52	296	9	8	44	217	14050	13.2
44	Tr220x4	306	52	302	9	8	44	222	14800	13.7
45	Tr225x4	312	53	308	9	8	45	227	15150	14.7
46	Tr230x4	318	53	314	9	8	45	232	15450	14.7
47	Tr235x4	326	54	322	10	8	46	237	16600	16.2
48	Tr240x4	330	55	326	10	9	46	242	17250	16.2
50	Tr250x4	342	55	338	10	9	46	252	17550	17.7
52	Tr260x4	356	56	352	11	9	47	262	19150	19.2
54	Tr270x4	368	57	364	12	9	48	272	20350	20.7
56	Tr280x4	380	58	376	12	9	49	282	21050	22.2
58	Tr290x4	390	58	386	13	9	49	292	22350	22.7
60	Tr300x4	404	61	400	14	10	51	302	23600	25.7

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (ММ) И МАССА (КГ) ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГАЕК (трапецидальная резьба)										
Размер	Резьба	Наружный диаметр, мм	Полная ширина, мм	Диаметр поршня, мм	Допустимый ход поршня, мм	Ширина фланца, мм	Ширина корпуса, мм	Диаметр, мм	Площадь поршня, мм <sup>2</sup>	Масса, кг
<b>HMV ... EBF</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>d2 (макс.)</b>		<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>d1</b>		
62	Tr310x5	416	62	412	14	10	52	312	24850	27,2
64	Tr320x5	428	63	424	14	10	53	322	26250	29,7
66	Tr330x5	438	63	434	14	10	53	332	27500	30,2
68	Tr340x5	450	64	446	14	10	54	342	27750	31,7
69	Tr345x5	456	64	452	14	10	54	347	29350	32,7
70	Tr350x5	464	66	460	14	10	56	352	29800	35,2
72	Tr360x5	472	66	468	15	10	56	362	31250	35,7
73	Tr365x5	482	68	478	15	11	57	367	31600	38,7
74	Tr370x5	486	68	482	16	11	57	372	33300	39,2
76	Tr380x5	498	69	494	16	11	58	382	33500	40,7
77	Tr385x5	504	69	500	16	11	58	387	34050	41,2
80	Tr400x5	522	71	518	17	11	60	402	36600	45,7
82	Tr410x5	534	72	530	17	11	61	412	38200	48,2
84	Tr420x5	546	72	542	17	11	61	422	39900	50,2
86	Tr430x5	556	73	552	17	11	62	432	40750	52,7
88	Tr440x5	566	74	562	17	12	62	442	42400	54,2
90	Tr450x5	580	76	576	17	12	64	452	44100	57,7
92	Tr460x5	590	76	586	17	12	64	462	45100	60,2
94	Tr470x5	602	77	598	18	12	65	472	46800	62,2
96	Tr480x5	612	77	608	19	12	65	482	48600	63,2
98	Tr490x5	624	78	620	19	12	66	492	49500	66,2
100	Tr500x5	636	79	630	19	12	67	502	49950	70,2
102	Tr510x6	648	80	642	20	12	68	512	53300	74,2
104	Tr520x6	658	81	652	20	13	68	522	54250	75,2
106	Tr530x6	670	82	664	21	13	69	532	56150	79,2
108	Tr540x6	682	82	676	21	13	69	542	58200	81,2
110	Tr550x6	693	83	687	21	13	70	552	59150	84,2
112	Tr560x6	704	84	698	22	13	71	562	61150	88,2
114	Tr570x6	716	85	710	23	13	72	572	63200	91,2
116	Tr580x6	726	85	720	23	13	72	582	64200	94,2
120	Tr600x6	748	86	742	23	13	73	602	67400	100,2
126	Tr630x6	782	88	776	23	14	74	632	72850	110,2
130	Tr650x6	804	89	798	23	14	75	652	76100	115,2
134	Tr670x6	826	90	820	24	14	76	672	79450	120,2
138	Tr690x6	848	91	842	25	14	77	692	84200	127,2
142	Tr710x7	870	93	864	25	15	78	712	87700	135,2
150	Tr750x7	912	94	906	25	15	79	752	95050	146,2
160	Tr800x7	965	96	959	25	16	80	802	103800	161,2
170	Tr850x7	1020	99	1014	26	16	83	852	114450	181,2
180	Tr900x7	1075	103	1069	30	17	86	902	123950	205,2
190	Tr950x8	1126	103	1120	30	17	86	952	135450	218,2
200	Tr1000x8	1180	105	1174	34	17	88	1002	145700	239,2

**РАЗМЕРЫ (ММ) И МАССА (КГ) ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГАЕК (трапецидальная резьба)**

Размер	Резьба	Количество витков на дюйм	Наружный диаметр, (дюйм)	Диаметр поршня (дюйм)	Диаметр поршня, (дюйм)	Допустимый ход поршня (дюйм)	Ширина фланца (дюйм)	Ширина корпуса (дюйм)	Диаметр (дюйм)	Площадь поршня (дюйм)	Масса (фунт)
<b>HMVC ... EBF</b>	<b>G</b>		<b>D</b>	<b>B</b>	<b>d2 (макс.)</b>		<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>d1</b>		
10	1,967	18	4,5	1,7	4,4	0,20	0,20	1,5	2,0	4,4	6,3
11	2,157	18	4,7	1,7	4,6	0,20	0,20	1,5	2,2	4,8	6,8
12	2,360	18	4,9	1,7	4,8	0,20	0,20	1,5	2,4	5,1	7,2
13	2,548	18	5,1	1,7	5,0	0,20	0,20	1,5	2,6	5,4	7,6
14	2,751	18	5,3	1,7	5,2	0,20	0,20	1,5	2,8	5,8	7,9
15	2,933	12	5,5	1,7	5,4	0,20	0,20	1,5	3,0	6,1	8,3
16	3,137	12	5,7	1,7	5,6	0,20	0,20	1,5	3,2	6,4	8,7
17	3,340	12	5,9	1,7	5,8	0,20	0,20	1,5	3,4	6,7	9,1
18	3,527	12	6,1	1,7	6,0	0,20	0,20	1,5	3,6	6,8	9,5
19	3,730	12	6,4	1,7	6,2	0,20	0,20	1,5	3,8	7,5	10,0
20	3,918	12	6,5	1,7	6,4	0,20	0,24	1,5	4,0	7,5	10,4
21	4,122	12	6,8	1,7	6,6	0,20	0,24	1,5	4,2	8,1	11,0
22	4,325	12	7,0	1,7	6,9	0,20	0,24	1,5	4,4	8,8	11,6
24	4,716	12	7,4	1,7	7,2	0,20	0,24	1,5	4,8	9,4	12,4
26	5,106	12	7,8	1,7	7,6	0,20	0,24	1,5	5,2	10,1	13,2
28	5,497	12	8,2	1,8	8,0	0,20	0,28	1,5	5,6	10,7	14,3
30	5,888	12	8,7	1,8	8,5	0,20	0,28	1,5	6,0	12,3	16,0
32	6,284	8	9,1	1,9	9,0	0,24	0,28	1,6	6,4	14,0	18,0
34	6,659	8	9,6	1,9	9,4	0,24	0,28	1,6	6,8	15,8	19,9
36	7,066	8	10,1	1,9	9,9	0,24	0,28	1,6	7,2	17,7	21,5
38	7,472	8	10,6	2,0	10,5	0,28	0,31	1,7	7,6	18,5	24,9
40	7,847	8	11,1	2,0	10,9	0,31	0,31	1,7	8,0	19,4	27,3
44	8,628	8	12,0	2,0	11,9	0,31	0,31	1,7	8,8	21,1	31,9
46	9,125	8	12,5	2,1	12,4	0,31	0,31	1,8	9,2	21,9	34,7
48	9,442	6	13,0	2,2	12,8	0,35	0,35	1,8	9,6	25,4	37,8
52	10,192	6	14,0	2,2	13,9	0,35	0,35	1,9	10,4	27,2	44,4
56	11,004	6	15,0	2,3	14,8	0,39	0,35	1,9	11,2	30,7	51,4
60	11,785	6	16,1	2,4	16,0	0,39	0,39	2,0	12,0	37,0	64,4
64	12,562	6	16,9	2,5	16,8	0,43	0,39	2,1	12,8	39,2	70,8
68	13,339	5	17,7	2,5	17,6	0,47	0,39	2,1	13,5	41,4	75,7
72	14,170	5	18,9	2,6	18,7	0,51	0,39	2,2	14,3	51,8	89,7
76	14,957	5	19,7	2,7	19,5	0,55	0,43	2,3	15,1	54,4	98,2
80	15,745	5	20,9	2,8	20,7	0,55	0,43	2,4	15,9	54,8	116,4
84	16,532	5	21,9	2,8	21,7	0,55	0,43	2,4	16,7	60,8	127,7
88	17,319	5	22,6	2,9	22,5	0,55	0,43	2,4	17,5	63,4	134,1
92	18,107	5	23,6	3,0	23,5	0,59	0,47	2,5	18,3	71,3	150,6
96	18,894	5	24,4	3,0	24,3	0,63	0,47	2,6	19,1	78,2	158,0
100	19,682	5	25,6	3,1	25,4	0,63	0,47	2,6	19,8	85,7	181,6
106	20,867	4	26,8	3,2	26,6	0,67	0,51	2,7	21,0	85,89	199,4
112	22,048	4	28,1	3,3	28,0	0,71	0,51	2,8	22,2	87,0	221,1
120	23,623	4	29,9	3,4	29,8	0,75	0,51	2,9	23,8	101,0	249,2
126	24,804	4	31,1	3,5	30,9	0,75	0,55	2,9	25,0	105,6	266,4
134	26,379	4	33,1	3,5	32,9	0,87	0,55	3,0	26,5	125,3	307,8
142	27,961	3	34,6	3,7	34,5	0,91	0,59	3,1	28,1	132,1	337,1
150	29,536	3	36,2	3,7	36,1	0,91	0,59	3,1	29,7	138,9	358,1
160	31,504	3	38,2	3,8	38,0	0,98	0,63	3,1	31,7	147,4	387,1
170	33,473	3	40,6	3,9	40,4	1,02	0,63	3,3	33,6	179,2	448,0
180	35,441	3	43,3	4,1	43,1	1,10	0,67	3,4	35,6	238,6	545,6
190	37,410	3	45,3	4,1	45,1	1,10	0,67	3,4	37,6	250,8	575,3

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

► P 29

Наименование артикула	TOOL PUMP SET 700B-(Объём цилиндра) L / Pump with accessories	
<b>Комплект поставки</b>	Pump Set 700b-0,3 L	Pump Set 700b-0,9 L
Ⓐ 1 ручной двухступенчатый насос	Насос на 700 бар, с цилиндром 0,3 литра	Насос на 700 бар, с цилиндром 0,9 литра
Ⓑ 1 переходник для манометра*	Штуцер с наружной резьбой 1/4", с внутренней резьбой 3/8"	Штуцер с наружной резьбой 3/8", с внутренней резьбой 3/8"
Ⓒ 1 манометр	700 бар	700 бар
Ⓓ 1 шланг	700 бар, длина 1,5 м	700 бар, длина 3 м
Ⓔ быстроразъемный соединитель (штуцер с внутренней резьбой)	G 1/4 (1500 бар)	G 1/4 (1500 бар)


► Описание компонентов ручного гидравлического насоса

## Ⓐ СВЕРХЛЁГКИЙ РУЧНОЙ НАСОС (двуступенчатый)

► P 29

Наименование артикула	TOOL PUMP 700b-(Объём цилиндра) L						
<b>Материалы</b>	цилиндр из композитных материалов, армированных стекловолокном						
Наименование TOOL +	Номинальное давление первой ступени (бар)	Номинальное давление второй ступени (бар)	Рабочий объем поршня первой ступени (см <sup>3</sup> )	Рабочий объем поршня второй ступени (см <sup>3</sup> )	Объем цилиндра (см <sup>3</sup> )	Масса (без дополнительного оборудования) (кг)	
PUMP 700b-0,3L	13	700	3.6	0.9	320	2.4	
PUMP 700b-0,9L	13	700	11.3	2.5	900	4.1	

Наименование TOOL +	Размеры (мм)												
	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	S
PUMP 700b-0,3L	185	336	28	85	28	1/4" - 18 NPTF	319	19	143	-	95	80	7
PUMP 700b-0,9L	344	533	36	99	33	3/8" - 18 NPTF	522	30	177	16	120	-	-



Ⓐ ПЕРЕХОДНИК МАНОМЕТРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИСПОЛЬЗУЕМОМУ НАСОСУ


► P 29

Наименование артикула	TOOL gauge adaptor (Объём цилиндра) L		
Наименование TOOL+	TOOL gauge adaptor (Объём цилиндра) L	Штуцер с наружной резьбой	Штуцер с внутренней резьбой
GAUGE ADAPTER 0,3 l	NPTF 1/4"	NPTF 1/4"	NPTF 3/8"
GAUGE ADAPTER 0,9 l			

Ⓒ МАНОМЕТР

► P 29

Наименование артикула	TOOL PUMP GAUGE 700
Допустимое давление	700 бар (10 000 psi)
Погрешность измерения (% всей шкалы)	+/- 1.0 (-1.5%)
Градуировка	бар
Шкала	бар
Большие деления	100
Малые деления	20
Резьба штуцера C	1/4" NPTF
Диаметр A	100 мм
Высота D	130 мм
Толщина B	35 мм



Ⓓ ШЛАНГ


► P 29

Наименование артикула	TOOL HYDRAULIC HOSE (Длина в мм)					
Материалы	Термопласт, армированный плетёной стальной проволокой Полиуретановая оболочка					
Наименование артикула	Максимальное рабочее давление (бар)	Внутренний диаметр (мм)	Длина (мм)	Масса (кг)	Соединитель конца 1	Соединитель конца 2 (наружная резьба)
TOOL HYDRAULIC HOSE 1500	700	6.4	1,500	0,8	3/8" - 18 NPTF	G ¼ 750 бар
TOOL HYDRAULIC HOSE 3000	700	6.4	3,000	1,5	3/8" - 18 NPTF	G ¼ 750 бар

Ⓔ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЙ СОЕДИНİТЕЛЬ СО ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ (соединение с конца 2)

► P 29

Наименование артикула	TOOL PUMP COUPLING 1/4
Материалы	Высокопрочная сталь. Чёрное оцинкование
Тип клапана	С плоской поверхностью, что сводит к минимуму разлив жидкости при отсоединении.
Максимальное рабочее давление	1500 бар



Примечание. Уплотнительная шайба и соединитель, включенные в HMV NIPPLE 1/4, не представлены на рисунке.

Резьба A BSPP	d1 (мм)	d3 (мм)	Nut Hex1 (мм)	LF (мм)	d2 (мм)	Nut Hex2 (мм)	LM (мм)	LT (мм)	∅ (мм)	Наимен. Штуцер с внутренней резьбой : TOOL +	Масса (г)	Наимен. Штуцер с наружной резьбой : TOOL +	Масса (г)
G ¼	28,2	26,8	24	59,5	24,5	22	38	79,5	14,9	PUMP COUPLING 1/4	192	HMV NIPPLE 1/4	69

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ТЕРМОСТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ

► P 32

Наименование артикула		TOOL GLOVE HEAT RESISTANT
Материал		кевлар
Внутренняя подкладка		хлопок
Универсальный размер		10.5
Максимальная температура		350°C
Количество в упаковке		1

## НАБОР КАЛИБРОВ ТОЛЩИНЫ

► P 32

Наименование артикула	FEELER GAUGE TOOL (Длина калибра)				
	Количество пластин	Диапазон измерений (мм)	Толщина пластин, (1/100 мм)	Длина (мм)	Масса (г)
TOOL FEELER GAUGES 100	17	0.02 – 0.5	0.02 0.15 0.03 0.20 0.04 0.25 0.05 0.30 0.06 0.35 0.07 0.40 0.08 0.45 0.09 0.50 0.10	100	65
TOOL FEELER GAUGES 150				150	85
TOOL FEELER GAUGES 300				300	175

## ЛАЗЕРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР

► P 33

Наименование артикула	TOOL LASERTEMP 301 / IR Thermometer
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА</b>	
Спектральная чувствительность	8 -14 мм
Оптическая система	D.S : 30:1 (50 - 1500 мм)
Время отклика	менее одной секунды
Диапазон измеряемой температуры	от -50 до +850°C
Погрешности измерений *	от -50 до -20°C : ±5°C от -20 до +200°C : ±1.5% показаний, ±2°C от +200 до +538 °C : ±2% показаний, ±2°C от +538 до +850°C : ±3.5% показаний, ±5°C
Точность отображения показаний	0,1°C
Коэффициент излучения	Регулируемый в пределах от 0.10 до 1.00 (предустановленное значение 0.95)
Индикация выхода за пределы измеряемого диапазона	Индикация на дисплее: « -OL » в случае выхода за нижний предел, « OL » в случае выхода за верхний предел.
Луч лазерного наведения	Длина волны: 630-670 нм Выходная мощность ниже 1 мВт, класс 2 (II)
Обозначение положительных и отрицательных значений температуры	Автоматическое (отсутствие обозначения для положительных значений) Отрицательные значения обозначаются знаком минуса.
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой, размер диагонали 4½ дюйма
Автоматическое отключение питания	Через 7 секунд после окончания последнего действия
Предупреждения о высоких и низких значениях температуры	Мигающее сообщение на дисплее и звуковой сигнал. Высокое и низкое значения температуры могут быть заданы пользователем.
Питание	Щелочная батарея с напряжением 9 В
Продолжительность работы от одной батареи	38 ч без включения лазера и задней подсветки, 15 при включенных лазере и задней подсветке
Температура эксплуатации	от 0 до +50°C
Температура хранения	от -20°C до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% в процессе эксплуатации и менее 80% при хранении
Габаритные размеры	175 x 110 x 45 мм
Масса	230 г (включая батарею)
Память	20 результатов измерений с единицей измерений (°C или °F)

\* Погрешности измерений даны для значений окружающей температуры от 18 до 28°C (при относительной влажности ниже 80%)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ТЕРМОПАРЫ ТИПА К**

Диапазон измеряемой температуры	от -40 до +400°C
Диапазон отображения показаний	от -50 до +1370°C
Точность отображения показаний	0,1°C
Погрешности измерений	±1.5% показаний, ±3°C
Длина кабеля	1 м

 Устройства соответствуют требованиям следующих стандартов: 1992, электромагнитные излучения  
EN 50081-1: 1992, электромагнитные помехи  
EN 50082-1: 1992, электромагнитная восприимчивость

# ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Описание	Наименование артикула	Страница каталога	Страница раздела технических характеристик
Комплект для холодного монтажа	TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool Set	09	36
Монтажная антифrettинговая паста	LUB MOUNTING PASTE (упаковка)	11	36
Монтажный ключ со штифтом	TOOL PS (размер) / Pin Spanner	11	36
Монтажный ключ с крючком	TOOL HS (размер) / Hook Spanner	11	36
Индукционный нагреватель	TOOL SmartTEMP (размер) / Induction Heater	14-16	38
Сердечники для индукционного нагревателя	TOOL ST/ (Типоразмер нагревателя) – YOKE (Диаметр отверстия нагреваемой детали)	14-16	40
Датчик температуры для индукционного нагревателя	TOOL TEMP PROBE (размер)	14-16	38-39
Подъёмное устройство	TOOL ST/ (усилие) LIFTING DEVICE	16	39
Комплект съёмников с внутренним захватом	TOOL BP SET (размер) / Bore Puller	18	41
Съёмник для глухих отверстий	TOOL BBPS 10-100/ball bearing / Puller set	19	42
Самоцентрирующийся механический съёмник	TOOL SCMP 2/3 - (макс. ширина захвата) / Self-Center Mech Puller	20	43
Самоцентрирующийся гидравлический съёмник	TOOL SCHP (усилие) TONS /Self-Center Hyd Puller	21	43
Комплект дополнительного оборудования для гидравлического съемника	TOOL AS-SCHP (усилие) T / Acc. Set Hyd Puller	22	44
Трёхсекционная съёмная пластина универсальная	TOOL BP3S (Диаметр вала мин./макс.) / Tri-Section Back Puller	23	44
Комплект съёмника-экстрактора	TOOL BPES 10-105 / Back Puller extract set	24	45
Гидравлический съёмник для монтажа и демонтажа	TOOL PUSH/PULLER 8/12 Tons	25	45
Шаровой клапан 1/4"	TOOL HMV BALL PLUG 1/4	28	46
Комплект колец круглого сечения для гидравлической гайки	TOOL HMV (размер) / Piston Seals	28	46
Гидравлическая гайка с метрической резьбой и автоматическим устройством возврата поршня	TOOL HMV (размер) EBF / Hydraulic Nut	28	46-49
Ручной насос с дополнительным оборудованием	TOOL PUMP SET 700B (объем цилиндра) L / Pump with accessories	29	50
Масло для насосов на 700 и 1500 бар	TOOL HYDRAULIC OIL 1L	29	50
Манометр для насоса на 700 бар	TOOL PUMP GAUGE 700	29	51
Быстроразъёмный соединитель с внутренней резьбой 1/4	TOOL PUMP COUPLING 1/4	29	51
Адаптер манометра, соответствующий используемому насосу	TOOL GAUGE ADAPTOR (объем цилиндра)	29	51
Шланг с быстроразъемным соединителем	TOOL HYDRAULIC HOSE (длина в мм)	29	51
Быстроразъёмный соединитель с наружной резьбой 1/4	TOOL HMV NIPPLE 1/4	29	51
Термостойкие перчатки	TOOL GLOVE HEAT RESISTANT	32	52
Набор калибров толщины	TOOL FEELER GAUGES (длина калибра)	32	52
Лазерный инфракрасный термометр	TOOL LASERTEMP 301 / IR Thermometer	33	53



# для заметок



Наши специалисты, выезжающие на объекты заказчика, помогут увеличить эффективность работы вашего оборудования благодаря:

- снижению расходов на техническое обслуживание;
- увеличение качества технического обслуживания;
- увеличению срока службы оборудования.

Служба Bearing Box предлагает следующие услуги:

- Практическое обучение
- Техническая поддержка
- Демонстрация работы оборудования для технического обслуживания

Ваш дистрибутор:

Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.

NTN-SNR ROULEMENTS не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.

© NTN-SNR ROULEMENTS, Международное авторское право 2019.