


RODAMIENTOS
DE AGUJAS

La gama de referencia **made in Japan**

NTN SNR

www.ntn-snr.com

With You

NTN Europe
La fuerza de un grupo



NTN Corporation, uno de los líderes mundiales del rodamiento, está especializado en el diseño, desarrollo y fabricación de rodillos y rodamientos de agujas.

Con NTN Europe, usted se beneficia de su know-how:

- Una gama muy ampia de rodamientos de agujas, rodillos y componentes
- Una posición de líder indiscutible en Japón, en aplicaciones industriales
- Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación de estos productos
- La búsqueda sistemática de la excelencia,
  a través de un alto nivel de eficiencia y una calidad excepcional
- Duraciones de vida prolongadas y una fiabilidad sin fallos,
  reconocida y confirmada por miles de clientes de todo el mundo

Experto en la gestión del ciclo de vida del producto, NTN Europe se caracteriza por la proximidad y el compromiso de sus equipos.

NTN-SNR LE ACOMPAÑA
HACIA LA FIABILIDAD Y LA EFICIENCIA



ÍNDICE

Gama de referencias made in Japan	4
Sectores de actividad y aplicaciones	6
Pre-guía de selección	12
Guía de selección	13
Presentación de la gama	
Jaulas de agujas	16
Jaulas de agujas para bielas	17
Casquillos de agujas	18
Rodamientos de agujas	20
Rodamientos de agujas separables	22
Anillos interiores	23
Rodamientos combinados	24
Rodamientos Axiales	26
Rodillos de apoyo	28
Rodillos de levas	30
Componentes: Agujas / Segmentos de retención / Juntas de estanqueidad	33
Índice técnico	34

La gama de referencia made in Japan
La calidad Premium a su disposición



NTN TIENE EL RODAMIENTO QUE USTED NECESITA

LA OFERTA MÁS AMPLIA DEL MERCADO

- Jaulas de agujas
- Casquillos de agujas
- Rodamientos de agujas de anillos macizos
- Rodamientos combinados
- Rodillos de levas y rodillos de apoyo
- Axiales
- Componentes



UN KNOW-HOW MADE IN JAPAN

NTN, N°1 DE LOS RODAMIENTOS DE AGUJAS Y DE LOS RODILLOS EN JAPÓN

Con un control 100% japonés, desde el diseño hasta la producción, NTN dispone de productos probados por los grandes actores de la industria mundial, desde hace más de 50 años.



UNA CALIDAD PREMIUM

NUESTRA SELECCIÓN DEL ACERO MARCA LA DIFERENCIA

Optando por una calidad de acero superior, combinada con un diseño compacto, rígido y que soporta fuertes cargas radiales, NTN propone rodamientos con una duración de vida aumentada hasta 3 veces respecto al estándar.



DISPONIBILIDAD Y PLAZOS DE ENTREGA CORTOS

UN STOCK EUROPEO PARA PLAZOS DE ENTREGA CORTOS

NTN Europe dispone de un stock de más de 2 000 referencias en Francia, así como un stock mundial centralizado en Japón, para poder ofrecer una excelente disponibilidad. Consulte la disponibilidad de nuestros productos en tiempo real en nuestra página E-Shop.

(eshop.ntn-snr.com)



SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO

UN SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN EUROPA PARA ACOMPAÑARLE

Estudios personalizados, consejos para sus aplicaciones específicas, formaciones Experts & Tools, nuestros expertos NTN Europe están presentes a su lado.


Nuestras herramientas online:

- Equivalencias
- Fichas técnicas
- Tramitación de pedidos

Consulte nuestro vídeo YouTube










LOS RODAMIENTOS DE AGUJAS SON INDISPENSABLES
A DIARIO EN INNUMERABLES SECTORES DE ACTIVIDAD Y APLICACIONES.

Allí donde se requiera compacidad, o haya fuertes requisitos de fiabilidad y duración, NTN tiene la solución con su gama de rodamientos de agujas. Con una producción anual superior a los 320 millones de unidades, y un trabajo llevado a cabo conjuntamente con los fabricantes de equipamiento de origen (OEM) desde hace más de 50 años, NTN ha adquirido esa experiencia y *know-how* de los que miles de clientes se benefician hoy en día.










HERRAMIENTAS PORTÁTILES MOTORIZADAS

TRONZADORA

Las exigencias extremas de esta aplicación muestran las cualidades naturales de los rodamientos de agujas NTN: compacidad, fuertes capacidades de carga, resistencia a los calentamientos (motor) y a la mala lubricación.
NTN es el proveedor principal de los líderes mundiales de tronzadoras profesionales.

①



(1)

MOTOR TÉRMICO (1) : JAULA H


En el desarrollo de los motores térmicos, el diseño de los rodamientos del cigüeñal y de los rodamientos de agujas situados en los extremos de las bielas presenta una dificultad: altas temperaturas, malas condiciones de lubricación y fuertes cargas, debido especialmente a las importantes fuerzas centrífugas. Los motores de dos tiempos de las tronzadoras son aplicaciones exigentes, a las que NTN sabe responder con los rodamientos de agujas. Nuestros rodamientos han sido testados en las condiciones más severas, y han demostrado su superioridad técnica.

Con la experiencia en diseño y en procesos de fabricación, el uso de los mejores materiales, y el dominio de los tratamientos térmicos y de superficies, la jaula de agujas de tipo H se ha convertido en la referencia en este mercado. NTN equipa millones de tronzadoras profesionales en todo el mundo.

DOS RUEDAS
MOTO

Reconocidos y aprobados por los grandes fabricantes de dos ruedas, los rodamientos de agujas NTN garantizan una perfecta seguridad y una longevidad excepcionales. A lo largo de los kilómetros, en el scooter o en la moto deportiva de competición, NTN aporta una total tranquilidad.





ARRANQUE [1] : K

- La jaula de agujas está sometida a una fuerte aceleración y a un fuerte par de arranque.

CIGÜEÑAL DE MOTOR [2] : KBK

- La jaula de agujas para bielas soporta fuertes cargas debidas a la centrifugación especialmente severa.

TRANSMISIÓN [3] : NK

- Las grandes variaciones de velocidad y los choques en la transmisión debidos a los cambios de velocidad, solicitan de manera muy exigente los rodamientos de la caja de cambios. El anillo exterior macizo permite compensar la relativa falta de rigidez del cárter.


ARTICULACIÓN DEL BRAZO DE SUSPENSIÓN [4] : HK Y HMK

- El casquillo de agujas con lubricación sólida (LP03) está muy bien adaptado a las aplicaciones oscilantes. Está diseñado para que no se deba sustituir nunca a lo largo de toda la vida de la moto.

MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN
PALA MECÁNICA

Las máquinas de construcción utilizan numerosos rodamientos de agujas, todos ellos disponibles en la gama NTN. La fiabilidad y la robustez son los puntos clave buscados por los usuarios. Por ello, NTN es desde hace decenios proveedor de los mayores fabricantes mundiales.





BOMBA DE CILINDRADA VARIABLE [1] : GPK

- Este rodamiento en forma de cuna funciona en movimiento oscilante. Se utiliza para facilitar el movimiento angular del plato oscilante de la bomba hidráulica del que depende directamente el caudal instantáneo de dicha bomba. Además de su compacidad, la precisión de funcionamiento de este rodamiento garantiza un excelente control de las variaciones de caudal de la bomba hidráulica de cilindrada variable.

REDUCTOR DE RUEDA (FINAL DRIVE) **Y TREN EPICICLOIDAL DE ORIENTACIÓN DE TORRETA [2] : K**

- Las jaulas de agujas son utilizadas en los piñones satélites. En este tipo de transmisión compleja, a pesar de su gran compacidad y de las condiciones de funcionamiento a menudo extremas. Estos rodamientos robustos y fiables soportan fuertes cargas, lo que les permite garantizar una duración de vida aumentada a los equipamientos.

AGRICULTURA
RASTRILLO

Las máquinas arrastradas se ven sometidas a duras pruebas: choques, polvo, humedad, barro... Las estaciones transcurren con su correspondiente conjunto de agresiones y no es casualidad que por su extrema robustez, los rodamientos de agujas NTN hayan conquistado a los constructores más exigentes.





TUPÍ (1) : KR


- El movimiento complejo del brazo del rastrillo, está guiado por los rodillos que ruedan sobre una leva.

AXIAL DE ROTACIÓN DE RUEDA (2) : AXK + GS + WS

- El axial sirve de enlace entre el chasis y la parte direccional que incluye la rueda y que permite su orientación durante los cambios de dirección. El axial debe soportar el peso del acordonador encajando además los choques que vienen de las ruedas.

MÁQUINAS & EQUIPAMIENTOS
PASARELA DE EMBARQUE

En un mundo cada vez más exigente, la explotación de máquinas y equipamientos en la producción industrial y la logística no admite paradas. A menudo invisibles, los rodamientos de agujas NTN están omnipresentes en las fábricas y también en nuestra vida cotidiana. Por su fiabilidad y su duración, garantizan a los usuarios la buena marcha de sus equipamientos , necesaria para su productividad y su eficiencia.


(1)

(2)

GUIADO HORIZONTAL(1) : KRV


- El rodillo de levas sin jaula *(full complement)* se utiliza para guiar sin golpes la parte telescópica del túnel en su primer tramo. El rodillo rueda en este caso sobre un raíl, y es solicitado a baja velocidad pero con una fuerte carga (peso de los pasajeros con un largo voladizo).

GUIADO VERTICAL(2) : NUKR

- El rodillo de levas de dos hileras de rodillos se utiliza en el cuadro que sirve para situar el túnel en la posición correcta enfrente de la puerta del avión. Debe, por tanto, resistir a un peso importante y encajar los choques y vibraciones debidos al paso de todos los pasajeros que caminan por el túnel, además de permitir el guiado vertical rodando sobre un raíl. El diseño de este rodillo permite también soportar las cargas axiales durante las maniobras del túnel.



PRE-GUÍA DE SELECCIÓN

Los rodamientos de agujas NTN se caracterizan por su excelente relación capacidad/tamaño. Para aprovechar al máximo su eficiencia, es importante escoger correctamente el tipo de rodamiento de agujas, en función de tres características del alojamiento y del eje: circularidad y rigidez, calidad de la superficie y dureza.

	Características del alojamiento			Características del eje		
	Circularidad y rigidez	Calidad de la superficie (rugosidad)	Dureza	Circularidad y rigidez	Calidad de la superficie (rugosidad)	Dureza
 Jaula de agujas	++	++	++	++	++	++
 Casquillo de agujas	++	+	+	++	++	++
 Rodamiento de agujas sin anillo interior	+	+	0	++	++	++
 Rodamiento de agujas con anillo interior	+	+	0	+	+	0
 Rodillo de apoyo sin eje		+ (si el rodillo rueda sobre una pista)	+ (si el rodillo rueda sobre una pista)	+	+	0
 Rodillo de levas con eje		+ (si el rodillo rueda sobre una pista)	+ (si el rodillo rueda sobre una pista)			


GUÍA DE SELECCIÓN

Simplifique su búsqueda seleccionando el tipo de producto así como las principales características técnicas deseadas.

Categoría	Carga Radial	Carga axial	Velocidad	Precisión	Facilidad de montaje	Serie	Tipo de rodamiento	Características principales	Página de presentación del producto	Página ref. técnica
Jaula de agujas 	●	●	●	●	●	K	Jaulas de agujas	Jaula mecanizada, tipo estándar, muy rígida	16	36 - 40
						K..ZW	Jaulas de agujas	Jaula mecanizada con dos hileras de agujas	16	
						KMJ/PCJ	Jaulas de agujas	Jaula de acero embutido, perfil en M	16	
						KJ..S	Jaulas de agujas	Jaula de acero embutido	16	
						KV..S	Jaulas de agujas	Jaula de acero embutido de fuerte espesor, muy rígida, perfil en V	16	
						GK	Jaula de agujas en dos partes	Jaula mecanizada en dos partes	16	
Jaula de agujas para bielas 	●	●	●	●	●	PK	Jaula de agujas para cabeza de biela	Jaula de agujas mecanizada	17	41
						KMJ..S	Jaula de agujas para cabeza de biela	Jaula de acero embutido	17	
						KBK	Jaula de agujas para pie de biela	Jaula mecanizada	17	
						KV..S	Jaula de agujas para pie de biela	Jaula de acero embutido de gran espesor, muy rígida con perfil en V	17	
						H	Jaula de agujas de alta eficiencia	Jaula especial para grandes velocidades y fuertes cargas	17	
Casquillos de agujas 	●	●	●	●	●	HK/HKS	Casquillo de agujas sin fondo	Casquillo estándar, jaula poliamida o acero	18	42 - 46
						HK..L/LL	Casquillo de agujas sin fondo	Casquillo estándar, estanco	18	
						HK..ZWD	Casquillo de agujas sin fondo	Casquillo con dos hileras de agujas	18	
						DCL/SCE	Casquillo de agujas sin fondo	Casquillo estándar en pulgadas	18	
						HMK/DCH	Casquillo de agujas sin fondo	Casquillo de alta capacidad	18	
						HMK..L/LL	Casquillo de agujas sin fondo	Casquillo de alta capacidad, estanco	18	
						HMK..ZWD	Casquillo de agujas sin fondo	Casquillo de alta capacidad con dos hileras	18	
						BK/BKS	Casquillo de agujas con fondo	Casquillo estándar, jaula poliamida o acero	19	
						BK..L	Casquillo de agujas con fondo	Casquillo estándar, estanco	19	
						BK..ZWD	Casquillo de agujas con fondo	Casquillo estándar con dos hileras de agujas	19	
Rodamientos de agujas 	●	●	●	●	●	RNA48/RNA49/ RNA59/RNA69	Rodamiento sin anillo interior	Anillo exterior muy rígido, dimensiones según norma ISO 15	20	47 - 51
						RNA49..R	Rodamiento sin anillo interior	Anillo exterior muy rígido, con bordes, dimensiones según norma ISO 15	20	
						RNA69..R	Rodamiento sin anillo interior	Anillo exterior muy rígido, con bordes, dimensiones según norma ISO 15	20	
						NK/NKS/NKZ	Rodamiento sin anillo interior	Anillo exterior muy rígido, numerosos tipos de jaulas	20	
						NK..R/MR	Rodamiento sin anillo interior	Anillo exterior muy rígido, con bordes, numerosos tipos de jaulas	20	
						NA48/NA49/NA59	Rodamiento con anillo interior	Rodamiento muy rígido, dimensiones según norma ISO 15	21	42 - 54
						NA49..R/ NA99..R/ NA69..R	Rodamiento con anillo interior	Rodamiento muy rígido, dimensiones según norma ISO 15	21	
						NK..R+1R/MR+M1	Rodamiento con anillo interior	Rodamiento muy rígido, numerosos tipos de jaulas	21	
						NK+1R/NKS+1R	Rodamiento con anillo interior	Rodamiento muy rígido, numerosos tipos de jaulas	21	

MONTAJE DIFÍCIL	MONTAJE BASTANTE FÁCIL	MONTAJE FÁCIL
PRECISIÓN MEDIA	BUENA PRECISIÓN	EXCELENTE PRECISIÓN
NO ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES	ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES	MUY ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES
NO ADAPTADO	PEQUEÑA CAPACIDAD	BUENA CAPACIDAD

GUÍA DE SELECCIÓN (SIGUE)

Categoría	Carga Radial	Carga axial	Velocidad	Precisión	Facilidad de montaje	Serie	Tipo de rodamiento	Características principales	Página de presentación del producto	Página ref. técnica
Rodamientos de agujas de tipo separable 	●	●	●	●	●	RNA0	Rodamiento sin anillo interior	Jaula y anillo exterior separables para facilitar el montaje	22	55
						RNA0..ZW	Rodamiento sin anillo interior	Jaula de doble hilera y anillo exterior separables para facilitar el montaje	22	
						NA0	Rodamiento con anillo interior	Jaula, anillo interior y anillo exterior separables para facilitar el montaje	22	56
						NA0..ZW	Rodamiento con anillo interior	Jaula de doble hilera, anillo interior y anillo exterior separables para facilitar el montaje	22	
Rodamientos combinados 	●	●	●	●	●	NKX	Rodamiento de agujas + axial de bolas	Axial de bolas abierto para soportar las cargas axiales (unidireccional)	24	62
						NKX..Z	Rodamiento de agujas + axial de bolas	Axial de bolas con deflector para soportar las cargas axiales(unidireccional)	24	
						NKXR	Rodamiento de agujas + axial de rodillos	Axial de rodillos abierto para soportar las cargas axiales(unidireccional)	25	
						NKXR..Z	Rodamiento de agujas + axial de rodillos	Axial de rodillos con deflector para soportar las cargas axiales(unidireccional)	25	
		●	●			NK1A	Rodamiento de agujas + bolas	Rodamiento de bolas de tres puntos de contacto para soportar las cargas axiales(bidireccional)	24	63
		●		●		ARN	Rodamiento de agujas + axial de rodillos	Axial bidireccional de rodillos de alta capacidad utilizado en el extremo de los husillos de bolas	25	
Rodamientos axiales 						AXK	Jaula de axial	Jaula en latón o en acero (según diámetro)	26	76
						K811/K812	Jaula de axial	Jaula de rodillos cilíndricos, en acero o en aluminio	26	78
						K874	Jaula de axial	Jaula de rodillos cilíndricos en aluminio	26	
						K893	Jaula de axial	Jaula de rodillos cilíndricos en aluminio	26	
						811/812	Axial completo	Axial de rodillos cilíndricos, arandelas macizas, jaula K811 o K812	27	
	●	●	●	●	●	874	Axial completo	Axial de rodillos cilíndricos, arandelas macizas, jaula K874	27	
						893	Axial completo	Axial de rodillos cilíndricos, arandelas macizas, jaula K893	27	79
						AS	Arandela de axial	Arandela de apoyo en chapa embutida	27	76
						WS811/ WS812/ WS874/ WS893	Arandela de axial	Arandela de apoyo maciza guiada por el diámetro exterior	27	77
						GS811/ GS812/ GS874/ GS893	Arandela de axial	Arandela de apoyo maciza guiada por el diámetro interior	27	

MONTAJE DIFÍCIL	MONTAJE BASTANTE FÁCIL	MONTAJE FÁCIL
PRECISIÓN MEDIA	BUENA PRECISIÓN	EXCELENTE PRECISIÓN
NO ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES	ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES	MUY ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES
NO ADAPTADO	PEQUEÑA CAPACIDAD	BUENA CAPACIDAD




GUÍA DE SELECCIÓN (SIGUE Y FINAL)

Categoría	Carga Radial	Carga axial	Velocidad	Precisión	Facilidad de montaje	Serie	Tipo de rodamiento	Características principales	Página de presentación del producto	Página ref. técnica
Rodillos de apoyo 	●		●			RNA22..LL	Rodillo de apoyo sin anillo interior	Rodillo de agujas adaptado a la alta velocidad, sin anillo interior, con dos juntas de estanqueidad	28	71
						RNAB2	Rodillo de apoyo sin anillo interior	Rodillo de agujas adaptado a la alta velocidad, sin anillo interior, de tipo separable	28	
						NA22..LL	Rodillo de apoyo con anillo interior	Rodillo de agujas adaptado a la alta velocidad, con anillo interior, con dos juntas de estanqueidad	28	72
	●	●	●	●	●	NATR	Rodillo de apoyo alta capacidad	Rodillo de agujas, alta capacidad de carga radial, estanqueidad de laberinto	28	73
						NATR..LL	Rodillo de apoyo alta capacidad	Rodillo de agujas, alta capacidad de carga radial, con dos juntas de estanqueidad	28	
						NATV/NACV	Rodillo de apoyo alta capacidad, sin jaula	Rodillo de agujas sin jaula, alta capacidad de carga, pero baja velocidad admisible	29	73 - 75
						NATV..LL/ NACV..LL	Rodillo de apoyo alta capacidad, sin jaula	Rodillo de agujas sin jaula, estanco, alta capacidad de carga, pero baja velocidad admisible	29	
	●	●	●			NUTR2/NUTR3	Rodillo de apoyo muy alta capacidad	Rodillo de rodillos, muy alta capacidad de carga radial; acepta también cargas axiales	29	
						NUTW2/ NUTW3	Rodillo de apoyo muy alta capacidad	Rodillo de rodillos, muy alta capacidad de carga radial; acepta también cargas axiales	29	
Rodillos de levas 	●		●			KR/CR	Rodillo de levas, con jaula de agujas	Adaptado a la alta velocidad, versión sin juntas	30	64 - 67
						KR..LL	Rodillo de levas, con jaula de agujas	Adaptado a la alta velocidad, versión con dos juntas de estanqueidad	30	
						KRT	Rodillo de levas, con jaula de agujas	Adaptado a la alta velocidad, versión sin juntas, agujero roscado	30	
						KRT..LL	Rodillo de levas, con jaula de agujas	Adaptado a la alta velocidad, versión con dos juntas de estanqueidad, agujero roscado	30	
						KRU	Rodillo de levas, con jaula de agujas	Adaptado a la alta velocidad, versión sin juntas, eje excéntrico	30	
	●	●	●	●	●	KRV/CRV	Rodillo de levas, sin jaula de agujas	Adaptado a las fuertes cargas radiales, versión sin juntas	31	
						KRV..LL/ CRV..LL	Rodillo de levas, sin jaula de agujas	Adaptado a las fuertes cargas radiales, versión con juntas	31	
						KRVT	Rodillo de levas, sin jaula de agujas	Adaptado a las fuertes cargas radiales, versión sin juntas, agujero roscado	31	
						KRVT..LL	Rodillo de levas, sin jaula de agujas	Adaptado a las fuertes cargas radiales, versión con juntas, agujero roscado	31	
						KRVU	Rodillo de levas, sin jaula de agujas	Adaptado a las fuertes cargas radiales, versión sin juntas, eje excéntrico	31	
						KRVU..LL	Rodillo de levas, sin jaula de agujas	Adaptado a las fuertes cargas radiales, versión con juntas, eje excéntrico	31	
	●	●	●			NUKR	Rodillo de levas, a rodillos	Adaptado a fuertes cargas radiales y a cargas axiales moderadas	32	70
						NUKRT	Rodillo de levas, a rodillos	Adaptado a fuertes cargas radiales y a cargas axiales moderadas, agujero roscado	32	
						NUKRU	Rodillo de levas, a rodillos	Adaptado a fuertes cargas radiales y a cargas axiales moderadas, agujero roscado, eje excéntrico	32	
Anillos interiores						1R/M1	Anillo interior	Anillo macizo que sirve de pista de rodadura	23	-
Agujas						A	Aguja de extremos redondos	Aguja semi estándar, puede servir también como pasador o como eje	33	
						F	Aguja de extremos planos	Aguja estándar, la más corriente, puede servir también como pasador o como eje	33	-
Segmentos de retención						BR	Segmento de retención	Segmento de retención para alojamiento	33	-
						WR	Segmento de retención	Segmento de retención para eje	33	-
Juntas						G	Junta de labio simple, T°C : de -25°C a +120°C.	Diseñada para retener la grasa (no el aceite) y evitar la entrada de polvo	33	-
						GD	Junta de doble labio, T°C : de -25°C a +120°C.	Diseñada para retener la grasa (no el aceite) y evitar la entrada de polvo	33	-

MONTAJE DIFÍCIL	MONTAJE BASTANTE FÁCIL	MONTAJE FÁCIL
PRECISIÓN MEDIA	BUENA PRECISIÓN	EXCELENTE PRECISIÓN
NO ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES	ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES	MUY ADAPTADO A ALTAS VELOCIDADES
NO ADAPTADO	PEQUEÑA CAPACIDAD	BUENA CAPACIDAD / ALTA CAPACIDAD / MUY ALTA CAPACIDAD

JAULAS DE AGUJAS



Descripción:
Están compuestas por una única jaula sin anillo interior ni exterior.
El eje y el alojamiento se utilizan como superficies de las pistas de rodadura.

Ventaja:
- Son compactas y ligeras.



K / K..S / K..T2
Jaula de agujas de una sola hilera
Diámetro de eje a utilizar:
- Jaula mecanizada: de 3 a 285 mm
- Jaula soldada (S): de 10 a 100 mm
- Jaula de poliamida (T2): de 3 a 74 mm

K..ZW
Jaula mecanizada de doble hilera
Diámetro de eje a utilizar: de 8 a 285 mm





KJ..S
Jaula de chapa de acero, soldada
Diámetro de eje a utilizar: de 20 a 40 mm

KMJ / KMJ..S / PCJ
Jaula de chapa de acero con perfil en forma de M, de una pieza perforada o soldada
- KMJ: Serie con cotas métricas
- PCJ: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro de eje a utilizar:
- Una pieza perforada: de 15 a 100 mm
- Soldada (S): de 10 a 40 mm





KV..S
Jaula de acero prensado gruesa,
Perfil en forma de V, soldado
Diámetro de eje a utilizar: de 7 a 100 mm

GK
Jaula mecanizada en dos partes
Diámetro de eje a utilizar:
de 8 a 285 mm



DESIGNACIONES

EJECUCIÓN ESPECIAL
Vacío: Versión estándar, diseño inicial
X~Xn: Versión de modificación de la primera versión estándar
V1~Vn: Versión especial de acuerdo con especificaciones no estándar

TIPO DE JAULA — **DIÁMETRO DEL ALOJAMIENTO**


8E- K 3 x 6 x 7 X1 T2

CÓDIGO DE TRATAMIENTO
HL- : tratamiento especial para agujas, para mejorar las condiciones de lubricación.
8E- : Jaula cementada
8Q- : Jaula nitrurada

DIÁMETRO DEL EJE — **ANCHO**

JAULA
T2: Poliamida
S: Soldada
ZW: Doble hilera

JAULAS DE AGUJAS PARA BIELAS



Descripción:
Están adaptadas para soportar las condiciones severas de las bielas de motores y compresores de tamaño pequeño o mediano. Soportan variaciones rápidas de cargas, en intensidad y dirección, temperaturas elevadas y lubricaciones escasas.

Ventaja:
- Resistencia a condiciones de funcionamiento extremas gracias al diseño, los materiales y los procesos de producción utilizados.

Opción:
- Posibilidad de tratamientos de superficie específicos de la jaula para las aplicaciones más severas..



KBK
Perfil en M – diseñada para biela y eje de pistón
Diámetro de eje a utilizar: de 7 a 25 mm

KV..S
Jaula de chapa de fuerte espesor, muy rígida, perfil en V
Diámetro de eje a utilizar: de 7 a 100 mm





H
Jaula de altas prestaciones
Diámetro de eje a utilizar: de 10 a 38 mm

PK
Perfil en M – diseñada para biela y eje de pistón
Diámetro de eje a utilizar: de 10 a 38 mm
Nota: Posibilidad de tratamiento de superficie de la jaula





KMJ..S
Jaula de chapa – Perfil en M
Tipo de jaula: Soldada
Diámetro de eje a utilizar: de 10 a 38 mm
Nota: Posibilidad de tratamiento de superficie de la jaula

DESIGNACIONES

EJECUCIÓN ESPECIAL
X~Xn: Versión de modificación de la primera versión estándar
V1~Vn: Versión especial de acuerdo con especificaciones no estándar


TIPO DE JAULA — **DIÁMETRO CIRCUNSCRITO**

8Q- KBK 12 x 17 x 14.2 X2

CÓDIGO DE TRATAMIENTO
HL-: Rodillos especiales que mejoran la lubricación
8Q-: Jaula nitrurada

DIÁMETRO DEL EJE — **ANCHO**

CASQUILLOS DE AGUJAS



Descripción:

Los casquillos de agujas comprenden agujas guiadas por una jaula y son de tipo abierto o con un extremo cerrado. El anillo exterior está formado por un casquillo de precisión de chapa de acero delgada, y está diseñado para tener la precisión adecuada cuando se ajusta con apriete en una carcasa rígida. Después de un ajuste adecuado, este rodamiento no necesita un anillo elástico o axial de sujeción para permanecer en su posición.

Ventajas:

- Dureza muy elevada gracias a la pista de rodadura del anillo exterior tratada térmicamente.
- Mayor duración de vida (sufijo F & FM)
- Facilidad de manipulación.

Opción:

- Serie Heavy HMK inédita capaz de soportar cargas extremas.
- Disponible con lubricación sólida (LP 03).

SIN FONDO



HK / HKS

- HK: Hilera simple
- HKS: Series especiales

Diámetro de eje a utilizar: de 3 a 50 mm

Nota:

-Sufijo F: vida útil mejorada (hasta 3 veces)

- Sufijo M (además de F) : fácil montaje (ajuste a presión desde ambos lados).

HK..L

Serie estanca

Diámetro de eje a utilizar: de 12 a 50 mm

Estanqueidad: Un lado



HK..LL

Serie estanca

Diámetro de eje a utilizar: 12 a 50 mm

Estanqueidad: Dos lados





DCL / SCE

Serie cotas en pulgadas

Diámetro de eje a utilizar: de 6.35 a 50.8 mm

Nota: Simple y doble hilera

HK..ZWD

Doble hilera

Diámetro de eje a utilizar: de 15 a 30 mm

Nota: Orificio de lubricación sobre el anillo exterior (D)



SIN FONDO CON FUERTE CAPACIDAD



HMK / DCH

- HMK: Serie con cotas métricas
- DCH: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro de eje a utilizar: de 8 a 50 mm



HMK..ZWD

Doble hilera

Diámetro de eje a utilizar: de 38 a 50 mm

Nota: Orificio de lubricación sobre el anillo exterior (D)

HMK..L

Serie estanca

Diámetro de eje a utilizar: de 8 a 50 mm

Estanqueidad: Un lado

Nota: La longitud del rodamiento y la carga son inferiores a los del modelo HMK de igual dimensión



HMK..LL

Serie estanca

Diámetro de eje a utilizar: de 8 a 50 mm

Estanqueidad: Dos lados

Nota: La carga son inferiores a los del modelo HMK de igual dimensión



CON FONDO



BK / BKS
- BK: Hilera simple
- BKS: Series especiales

Diámetro de eje a utilizar: de 3 a 50 mm

BK..L
Hilera simple con junta de estanqueidad
Diámetro de eje a utilizar: de 12 a 50 mm

BK..ZWD
Doble hilera
Diámetro de eje a utilizar: de 15 a 30 mm
Nota: Versión con orificio de lubricación sobre el anillo exterior (suffix D)



DESIGNACIONES

7E- HK 03 06 F LL ZW D PX1 /3AS Vn

CÓDIGO DE TRATAMIENTO
7E-: Anillo exterior cementado
8Q-: Jaula nitrurada

DIÁMETRO DEL EJE

EJECUCIÓN ESPECIAL
C: Cambio de estructura interna
T: elementos rodantes de alto rendimiento
F: «Carcasa Premium», alto rendimiento casquillos de agujas
FM: F + Proceso de predoblado (montaje en 2 direcciones)

JUNTA
L: Junta en un lado
LL: Junta en los dos lados

OPCIÓN
D: Con orificio de lubricación


CÓDIGOS DE SUFIJO
T2: Jaula de poliamida
S: Jaula de acero soldado
ZW: Doble hilera
F: Versión de alto rendimiento
FM: Alto rendimiento, con proceso preformado
C: Jaula de acero soldado
CT: Jaula de acero soldado, mayor capacidad de carga
D: Con orificio de lubricación

CLASE DE PRECISIÓN
PX1~PXn: Tolerancias especiales

GRASA
/3AS: Shell Alvania S3
/LP03: Lubsolid (grasa sólida)
/8A: Alvania EP22
/5K: Multemp SRL

EJECUCIÓN ESPECIAL
X~Xn: Versión de modificación de la primera versión estándar
V1~Vn: Versión especial para especificaciones no estándar
CT: Capacidad de carga mejorada
F: Acero premium (vida útil mejorada)
FM: F + proceso de preformado M (para prensado a ambos lados)

RODAMIENTOS DE AGUJAS



Descripción:
Están constituídos por un anillo exterior macizo, agujas y una jaula.
El anillo exterior y la jaula de agujas son inseparables gracias a los respaldos o a las placas laterales.
Están adaptados a las grandes velocidades y a las cargas elevadas.

Ventajas:
- Excelente precisión de funcionamiento.
- Gran rigidez.

Opción:
- Existen con una o con dos juntas (sufijos L y LL), engrasados y adaptados a una temperatura de funcionamiento entre -20°C y +120°C.

RODAMIENTOS SIN ANILLO INTERIOR



RNA48 / RNA49 / RNA59 / RNA69

Dimensiones conformes a las normas JIS B 15 o ISO 15 (series 48/49/59/69)

Diámetro de eje a utilizar:
- de 145 a 390 mm (RNA48)
- de 7 a 12 mm (RNA49)
- de 20 a 160 mm (RNA59)
- de 22 a 110 mm (RNA69)

RNA49..R

Dimensiones conformes a las normas JIS B 15 o ISO 15

Diámetro de eje a utilizar:
- de 14 a 490 mm
- de 14 a 58 mm (con estanqueidad)

Nota: Versión con respaldos (R)





RNA69..R

Dimensiones conformes a las normas JIS B 15 o ISO 15

Diámetro de eje a utilizar:
- de 16 a 35 mm
- de 40 a 110 mm (jaula de doble hilera)

Nota: Sufijo R, para respaldos macizos a ambos lados del anillo exterior

NK / NKS

- NK: Anillo exterior con alta rigidez / alta precisión / estándar
- NKS: versión NK con capacidad de carga aumentada

Diámetro de eje a utilizar :
- de 5 a 12 mm (NK)
- Dos placas laterales: de 8 a 40 mm (NKS)
- Un respaldo y una placa lateral: de 43 a 110 mm (NKS)
- Dos respaldos: de 115 a 170 mm (NKS)





NK..R / NKS..R/ MR

Anillo exterior macizo con dos respaldos macizos
- NK..R: Serie con dimensiones métricas
- NKS...R: Serie con dimensiones métricas, gran capacidad de carga
- MR: Serie con dimensiones en pulgadas

Diámetro de eje a utilizar:
- de 14 a 165 mm (NK..R)
- de 115 a 170 mm (NKS..R)
- de 15.87 a 234.95 mm (MR)

RODAMIENTOS CON ANILLOS INTERIORES



NA48 / NA49 / NA59

Dimensiones conformes a las normas JIS B 15 o ISO 15

Diámetro del eje:

- de 120 a 380 mm (NA48)
- de 5 a 9 mm (NA49)
- de 15 a 140 mm (NA59)

Nota: Simple o doble hilera

NA49..R / NA59..R / NA69..R

Dimensiones conformes a las normas JIS B 15 o ISO 15

Diámetro del eje:

- de 5 a 9 mm (NA49..R)
- de 15 a 140 mm (NA59..R)
- de 120 a 380 mm (NA69..R)

Nota: Simple o doble hilera





NK+1R / NKS+1R

- NK+1R: Conjunto constituido por un NK y un anillo interior (1R)
- NKS+1R: Versión con alta capacidad de carga

Diámetro del eje:

- de 5 a 150 mm (NK+1R)
- de 6 a 150 mm (NKS+1R)

NK..R+1R / MR+M1

Serie con respaldos

- NK..R+1R: Serie con cotas métricas
- MR+ M1: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro del eje:

- de 10 a 150 mm (NK..R+1R)
- de 9.525 a 203.2 mm (MR+M1)



DESIGNACIONES

NA/RNA

DIMENSIONES
48: Ancho según ISO15
49: Ancho según ISO15
59: Ancho según ISO15
69: Ancho según ISO15

NK

Fw: círculo inscrito diámetro en mm

TIPO DE SERIE

JUEGO
Vacío: Clase N (estándar)
C2, C3, C4: Clase de juego radial ISO
NA: Juego especial, no estándar

JAULA
Vacío: Acero
T2: Poliamida
S: Acero, soldada
ZW: Doble hilera
L1: Latón
L3: Aluminio
C: Soldada
F1: Acero, mecanizada
J, JW: Chapa embutida

GRASA
/3AS: Shell Alvania S3
/LP03: Grasa sólida
/8A: Alvania EP2
/5K: Multemp SRL

BAGUE INTÉRIEURE
1R : Série cotes métriques
M1 : Série cotes pouces

DIÁMETRO EXTERIOR
En mm: Para los 1R
En 1/16º de pulgada: Para los M1

8E- NK 14 / 16 C3 R LL ZW D PX1 /3AS Vn + 1R 10 x 14 x 16

CÓDIGO DE TRATAMIENTO
HL-: Tratamiento especial para la mejora de las condiciones de lubricación de las agujas
7E-: Anillo exterior cementado
8E-: Jaula cementada
8Q-: Jaula nitrurada

DIMENSIONES
RNA, NA: Código de diámetro interior
NK: Diámetro bajo los rodillos /ancho
MR: Cotas en 1/16 de pulgada; diámetro bajo rodillos X diámetro exterior X ancho

JUNTA
L: Junta en un lado
LL: Junta en los dos lados

OPCIÓN
D: Con orificio de lubricación
D1: Con ranura y orificio de lubricación

CÓDIGO DE PRECISIÓN
P6: Clase 6
P5: Clase 5
PX1~PXn: especiales

OPCIÓN
R: Anillo exterior con respaldo
T: Rodamiento con capacidad de carga aumentada

EJECUCIÓN ESPECIAL
X~Xn: Versión de modificación de la primera versión estándar
V1~Vn: Versión especial de acuerdo con especificaciones no estándar
A, B, C: Construcción interna modificada

DIÁMETRO INTERIOR
En mm: Para los 1R
En 1/16º de pulgada: Para los M1

ANCHO
En mm: Para los 1R
En 1/16º de pulgada: Para los M1

RODAMIENTOS DE AGUJAS SEPARABLES



Descripción:
El anillo exterior y la jaula de agujas son separables ya que el anillo no tiene ni respaldo ni ranura.
El anillo exterior no puede controlar el desplazamiento axial de la jaula de agujas, por lo que el rodamiento debe ser montado de tal manera que la jaula de agujas sea guiada por el eje o el alojamiento.

Ventajas:
- Excelente precisión de funcionamiento.
- El juego puede ser controlado perfectamente combinando adecuadamente los anillos interior y exterior con la jaula a agujas.
- El anillo interior y el anillo exterior pueden ser fijados individualmente sobre un eje o en un alojamiento para facilitar el montaje del rodamiento.



RNAO
Anillo exterior de fuerte rigidez / alta precisión
Tipo de jaula: Hilera simple
Diámetro inscrito: de 5 a 100 mm

RNAO..ZW
Anillo exterior de fuerte rigidez / alta precisión
Tipo de jaula: Doble hilera
Diámetro inscrito: de 8 a 80 mm






NAO
Conjunto constituído por RNAO y un anillo interior (1R)
Diámetro del eje: de 8 a 90 mm


NAO..ZW
Conjunto constituído por RNAO y un anillo interior (1R)
Tipo de jaula: Doble hilera
Diámetro del eje: de 10 a 70 mm



DESIGNACIONES



ANILLOS INTERIORES



Descripción:
Numerosos rodamientos de agujas utilizan el eje como pista de rodadura, sin necesitar tener un anillo interior. Sin embargo, cuando el eje no puede ser ni tratado térmicamente ni rectificado, es aconsejable usar anillos interiores con los rodamientos de agujas.




1R (IR) / M1 (MI)

- 1R: Serie con cotas métricas
- M1: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro del eje:

- de 5 a 440 mm (1R)
- de 9.525 a 203.2 mm (M1)

DESIGNACIONES



RODAMIENTOS COMBINADOS



Descripción:
Están formados por un rodamiento de agujas radial, para soportar una carga radial, y un axial de bolas o de agujas, para soportar una carga axial, combinados para formar un apoyo.


Ventaja:
- Dos rodamientos en uno: compacidad y fuertes capacidades de carga radiales y axiales.

RODAMIENTOS DE AGUJAS CON AXIAL DE BOLAS



NKX
Rodamiento con axial de bolas tipo separable (sin cubierta a prueba de polvo), con jaula de acero
Diámetro del eje: de 10 a 70 mm
Nota:
- Se puede aplicar a alta velocidad de rotación bajo carga axial ligera debido al tipo de bola del rodamiento axial
- Rodamiento radial sin anillo interior, puede ser asociado con un aro interior adecuado 1R (IR)

NKX..T2
Rodamiento con axial de bolas / tipo abierto / para carga axial
Tipo de jaula: Poliamida
Diámetro del eje: de 10 a 35 mm



NKX..T2Z
Rodamiento con axial de bolas / tipo abierto / para carga axial / con deflector
Diámetro del eje: de 10 a 35 mm
Nota:
Ventajas del deflector:
- hace al rodamiento axial de bolas no separable
- mantiene la grasa dentro del rodamiento
- protege al rodamiento contra la contaminación





NK1A59
Rodamiento de agujas radial + rodamiento de bolas de contacto angular
Rodamiento de bolas de contacto angular que soporta carga axial en una dirección
Diámetro del eje: de 15 a 70 mm
Nota:
- La mejor solución de rodamientos combinados para alta velocidad bajo carga axial ligera
- El anillo interior es de tipo separable

RODAMIENTOS DE AGUJAS CON AXIAL DE RODILLOS



NKXR

Rodamiento de agujas radial + rodillo axial
El rodamiento axial de rodillos es de tipo separable (sin deflector)
Diámetro del eje: de 15 a 50 mm

Nota:

- El tipo NKXR admite cargas axiales más altas que el tipo NKX
- El rodamiento radial no tiene anillo interior, podría estar asociado con un anillo interior adecuado 1R (IR)

NKXR con jaula de poliamida (sufijo T2)

Diámetro del eje: de 15 a 50 mm





AXN / ARN

Rodamiento de agujas con axial de agujas de doble dirección (AXN)
o rodamiento de rodillos axiales (ARN)
Diseñado para soportar husillo de bolas de precisión
Diámetro del eje:
AXN: de 20 a 50 mm
ARN: de 20 a 70 mm

Nota:

- Fabricado según clase de tolerancia P5 y P4 solamente

NKXR..T2Z

con deflector en rodamiento axial de rodillos
Diámetro del eje: de 15 a 50 mm

Nota:

Ventajas del deflector:

- hace al rodamiento de rodillos axiales no separable
- mantiene la grasa dentro del rodamiento
- protege al rodamiento contra la contaminación



DESIGNACIONES

DIÁMETRO INTERIOR
PARA LOS NK1A59 ÚNICAMENTE

Código diám. interior	00	01	02	03	04x5=20	05x5=25	06x5=30	...
Ø interior	10	12	15	17	20	25	30	...

Para las otras series: diámetro interior en mm

TIPO DE SERIE
NKX
NKXR
NK1A59
AXN
ARN


NKX 20 T2 Z

DIÁMETRO EXTERIOR
Para las series AXN y ARN:
Diámetro interior + Exterior en mm
(ej.: ARN 20 52 T2)

JAULA
Vacío: Acero
T2: Poliamida
L1: Latón

OPCIÓN
Z: NKX o NKXR con protección anti-polvo
R: Anillo exterior con borde
A: Diseño interno mejorado

RODAMIENTOS AXIALES



Descripción:
De simple o de doble efecto, están diseñados para soportar las cargas axiales. La familia de axiales está compuesta por varios productos: jaula de agujas o de rodillos, arandela tope, anillo interior, anillo exterior, axial completo.

Ventaja:
- Amplia gama de axiales completos, listos para ser montados.
- Se pueden usar conjuntos de jaula y rodillos axiales sin las arandelas axiales para un diseño más compacto y ligero

Opción:
- Amplia selección de materiales para las jaulas.

JAULAS AXIALES DE AGUJAS O RODILLOS



K811..T2K812..T2
Jaula de rodillos cilíndricos en poliamida
Diámetro del eje:
- de 10 a 120 mm (K811)
- de 30 a 80 mm (K812)

Nota:
- Podrían ser usados en combinación con WS y arandelas axiales GS
- Cumple con las series de dimensiones 11 y 12 especificadas en JIS B 1512

K811 / K812
Jaula de rodillos cilíndricos en aluminio
Diámetro del eje:
- de 130 a 160 mm (K811)
- de 85 a 140 mm (K812)

Nota:
- Podrían ser usados en combinación con WS y arandelas axiales GS
- Cumple con las series de dimensiones 11 y 12 especificadas en JIS B 1512






K811..JW / K812..JW
Jaula de rodillos cilíndricos en chapa embutida
Diámetro del eje:
- de 10 a 90 mm

Nota:
- Podrían ser usados en combinación con WS y arandelas axiales GS
- Cumple con las series de dimensiones 11 y 12 especificadas en JIS B 1512

K893
Jaula de rodillos cilíndricos en aluminio
Diámetro del eje:
- de 30 a 110 mm

Nota:
- Podrían ser usados en combinación con WS y arandelas axiales GS
- Cumple con la serie dimensional 93 especificada en JIS B 1512





K874
Jaula de rodillos cilíndricos en aluminio
Diámetro del eje:
- de 40 a 90 mm

Nota:
- Podrían ser usados en combinación con WS y arandelas axiales GS
- Cumple con la serie dimensional 74 especificada en JIS B 1512

AXK
Conjuntos de rodillos de agujas y jaulas
Con jaula en chapa de acero:
Diámetro del eje: de 10 a 120 mm
Con jaula de latón de alta resistencia:
Diámetro del eje: de 130 a 160 mm
Nota: Podría usarse en combinación con AS, WS y GS y arandelas axiales



ARANDELAS TOPE



GS811 / GS812 / GS874 / GS893

Arandela maciza guiada por el diámetro exterior
Diámetro de la carcasa: de 24 a 200 mm
Espesor: de 2,75 a 16,5 mm
Nota: Rigidez y precisión de funcionamiento superiores a las de la arandela de apoyo AS

WS811 / WS812 / WS874 / WS893

Arandela maciza guiada por el eje (diám. interior)
Diámetro del eje: de 10 a 160 mm
Espesor: de 2,75 a 16.5 mm
Nota: Rigidez y precisión de funcionamiento superiores a las de la arandela de apoyo AS





AS11

Arandela fina de acero prensado, utilizada como anillo interior y exterior
Diámetro del eje: de 10 a 160 mm
Diámetro de la carcasa: de 24 a 200 mm
Espesor: 1 mm
Nota: Debido a su grosor de 1 mm, esta arandela de empuje necesita una adecuada rigidez y precisión de perfil de las piezas adyacentes al rodamiento axial

AXIALES COMPLETOS



811 / 812

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
811.. = K811.. + WS811.. + GS811..
812.. = K812.. + WS812.. + GS812..
Diámetro del eje:
- de 10 a 160 mm (811)
- de 30 a 140 mm (812)


Nota:
- Conforme con las series de dimensiones 11 y 12 definidas por JIS B 1512
- Jaula estándar en aleación de aluminio
- Jaula de acero prensado con el sufijo J

874

Axial de rodillos cilíndricos- Serie 74, constituida por WS874, GS874 y K874
Diámetro del eje:
- de 40 a 90 mm

Nota: Conforme con las series de dimensiones 11 y 12 definidas por JIS B 1512





893

Axial de rodillos cilíndricos - 893.. = K893.. + WS893.. + GS893..
Diámetro del eje: de 30 a 110 mm

Nota:
Conforme con las series de dimensiones 93 definidas por JIS B 1512

DESIGNACIONES

DIÁMETRO INTERIOR

Código diám. interior	00	01	02	03	04x5=20	05x5=25	06x5=30	…
Ø interior	10	12	15	17	20	25	30	…

TIPO DE SERIE


8 12 06 T2 V1

CÓDIGO DE SERIES DE DIMENSIONES
11, 12, 74, 93

JAULA
T2: Poliamida
J, JW: Chapa embutida
L1: Latón

EJECUCIÓN ESPECIAL
Vacío: Versión estándar, diseño inicial
V1~Vn: Versión especial de acuerdo con especificaciones no estándar
PX1~PXn: Tolerancias especiales

RODILLOS DE APOYO



Descripción:
Se trata de un rodamiento con un anillo exterior grueso que rueda sobre una pista de apoyo.

Ventaja:
- Amplia gama en función de las necesidades (grandes velocidades, fuertes cargas, choques).


Opción:
- Rodillo abombado: disminución de las cargas de borde que se generan en la superficie de contacto entre la pista y el rodillo.

Sin anillo interior, con jaula, adaptados a las GRANDES VELOCIDADES



RNAB2
Tipo separable
Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm
Diámetro del eje: de 7 a 60 mm
Nota: Sin estanqueidad

RNA22..LL
Diámetro de rodillo: de 19 a 90 mm
Diámetro del eje: de 10 a 58 mm
Nota: Con estanqueidad



Con jaula, adaptados a las GRANDES VELOCIDADES



NATR
Tipo no separable
Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm
Diámetro del eje: de 5 a 50 mm

NATR..LL
Tipo no separable
Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm
Diámetro del eje: de 5 a 50 mm
Nota: Con estanqueidad





NA22..LL
Diámetro de rodillo: de 19 a 90 mm
Diámetro del eje: de 6 a 50 mm
Nota: Con estanqueidad

Sin jaula, adaptados a las FUERTES CARGAS RADIALES



NATV / NACV

- NATV: Serie con cotas métricas
No separable
- NACV: Serie con cotas en pulgadas
No separable /anillo exterior cilíndrico



NATV..LL / NACV..LL

No separable y estanco


Diámetro de rodillo:
- de 16 a 90 mm (NATV)
- de 19.05 a 152.4 mm (NACV)

Diámetro del eje:
- de 5 a 50 mm (NATV)
- de 6.35 a 57.15 mm (NACV)

Nota:
- La versión sellada y el tipo de complemento completo son suministrados con grasa de jabón de litio (código de grasa 3AS)



Sin jaula, adaptados a las FUERTES CARGAS RADIALES Y A LOS CHOQUES



NUTR2 / NUTR3

Doble hilera de rodillos cilíndricos
Tipo no separable
Diámetro de rodillo: de 35 a 110 mm
Diámetro del eje: de 15 a 50 mm

Nota:
- Estanqueidad laberinto
- Engrasado
- Soporta una carga axial moderada

NUTW2 /

Doble hilera de rodillos cilíndricos /
Tipo no separable
Diámetro de rodillo: de 35 a 90 mm
Diámetro del eje: de 15 a 50 mm

Nota:
- Con respaldo central
- Estanqueidad laberinto
- Engrasado
- Soporta una carga axial moderada



DESIGNACIONES

DIÁMETRO INTERIOR
NATR y NATV : Diámetro interior en mm
NACV : Diámetro interior en 1/16º de pulgada

Código diám. interior	/6	/8	00	01	02	03	04x5=20	05x5=25	06x5=30	07x5= 35	...
Ø interior	6	8	10	12	15	17	20	25	30	35	...

TIPO DE SERIE

NATR 14 X T2 LL /3AS

FORMA DE RODILLO
Vacío: Rodillo abombado, con R=500mm
X: Rodillo cilíndrico

JAULA
T2: Poliamida
C: Versión especial para intercambiabilidad en Europa
T: Capacidad de carga aumentada

JUNTA
LL: Junta en los dos lados

GRASA
Vacío: Rodamiento no engrasado
/3AS: Shell Alvania S3
/LP03: Lubsolid (grasa sólida)
/8A: Alvania EP2
/5K: Multemp SRL
/L588: Pyrononc Universal N6C

RODILLOS DE LEVAS



Descripción:
Rodillos de levas provistos de un eje en lugar de un anillo interior. Suministrados con su tuerca, su engrasador y sus tapones.

Ventajas:
- Amplia gama en función de las necesidades (grandes velocidades, fuertes cargas, choques).
- Montaje fácil gracias al roscado del eje.

Opciones:
- Rodillo abombado: disminución de las cargas de borde que se generan en la superficie de contacto entre la pista y el rodillo.
- Versión sufijo H: apriete por llave hexagonal.
- Versión sufijo F: Perfil de las agujas optimizado y tratamiento térmico especial.
- Versión sufijo D0: engrasado a vida con una grasa de altas prestaciones.

Con jaula, adaptados a las ALTAS VELOCIDADES



KR / CR
- KR: Serie métrica con jaula
- CR: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro de rodillo:
- de 10 a 90 mm (KR)
- de 12.7 a 57.15 mm (CR)

Diámetro de eje:
- de 3 a 30 mm (KR)
- de 4.826 a 22.225 mm (CR)


Nota:
- Sin estanqueidad
- Serie con jaula en dimensiones métricas
- Cara del eje: agujero hexagonal o ranura para destornillador

KR..LL / CR..LL
- KR..LL: Serie métrica con jaula
- CR..LL: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro de rodillo:
- de 10 a 90 mm (KR..LL)
- de 15.875 a 57.15 mm (CR..LL)

Diámetro del eje:
- de 3 a 30 mm (KR..LL)
- de 6.35 a 22.225mm (CR..LL)

Nota:
- Con estanqueidad





KRT
Serie estándar - Ranura para destornillador y agujero roscado

Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Sin estanqueidad

KRT..LL
Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Con juntas, suministrados con grasa a base de jabón de litio




KRU
Diseño idéntico al KRT pero con un eje excéntrico

Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Existe en versión estanca (LL)
- Verificar la intercambiabilidad




KRUL..LL
Diámetro del rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Con juntas, suministrados con grasa a base de jabón de litio

Sin jaula, adaptados a las FUERTES CARGAS RADIALES



KRV / CRV

- KRV: Serie sin jaula para capacidad de carga
- CRV: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro de rodillo:
- de 10 a 90 mm (KRV)
- de12.7 a 152.4 mm (CRV)

Diámetro del eje:
- de 3 a 30 mm (KRV)
- de 4.826 a 6.5 mm (CRV)

Nota:
- Sin estanqueidad
- Serie sin jaula
- Cara del eje: con ranura para destornillador
- Pre-engrasado

KRV..LL / CRV..LL

- KRV..LL: Serie sin jaula para capacidad de carga
- CRV..LL: Serie con cotas en pulgadas

Diámetro de rodillo:
- de 10 a 90 mm (KRV)
- de 12.7 a 152.4 mm (CRV)

Diámetro del eje:
- de 3 a 30 mm (KRV..LL)
- de 4.826 a 63.5 mm (CRV..LL)

Nota:
- Con estanqueidad
- Cara del eje: con ranura para destornillador
- Pre-engrasado





KRVT

Ranura para destornillador y agujero roscado

Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Versión sin jaula


KRVT..LL

Serie estanca – ranura para destornillador y agujero roscado

Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Con estanqueidad





KRVU

Idéntico a KRVT
pero con un eje excéntrico

Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Pre-engrasado
- Verificar intercambiabilidad

KRVU..LL

Serie estanca


Diámetro de rodillo: de 16 a 90 mm

Diámetro del eje: de 6 a 30 mm

Nota:
- Pre-engrasado
- Verificar intercambiabilidad



Con dos hileras de rodillos cilíndricos, sin jaula, con deflectores, adaptados a las FUERTES CARGAS RADIALES Y CHOQUES



NUKR

Versión con ranura para destornillador o agujero hexagonal (H)
Diámetro de rodillo: de 30 a 180 mm
Diámetro del eje: de 12 a 64 mm

Nota:

- Sin jaula, protegido
- Con estanqueidad
- Pre-engrasado
- Soporta una carga axial moderada


NUKRT

Idéntico al NUKR pero con ranura para destornillador y agujero roscado
Diámetro de rodillo: de 30 a 180 mm
Diámetro del eje: de 12 a 64 mm

Nota:

- Sin jaula, protegido
- Pre-engrasado
- Soporta una carga axial moderada





NUKRU

Idéntico al NUKRT pero con un eje excéntrico
Diámetro de rodillo: de 30 a 180 mm
Diámetro del eje: de 12 a 64 mm

Nota:

- Sin jaula, protegido, excéntrica
- Cara del eje: con ranura para destornillador y agujero roscado
- Pre-engrasado
- Verificar intercambiabilidad
- Soporta una carga axial moderada


VARIANTES



Versión sufijo « **DO** »: engrasado a vida con una grasa de altas prestaciones



Versión sufijo « **H** »: apriete con llave hexagonal



Versión sin sufijo « **X** »: Diámetro exterior abombado

DESIGNACIONES

FORMA DE RODILLO
Vacío: Rodillo abombado con R=500mm
X: Rodillo cilíndrico

OPCIÓN
T2: Jaula poliamida
DO: Sin orificio de lubricación
F: Versión mejorada
C: Versión especial para intercambiabilidad en Europa

TIPO DE SERIE

KR 14 X T2 H LL /3AS

DIÁMETRO EXTERIOR
KR, KRV, KRU, KRVU, NUKR : Diámetro exterior en mm
CRV: Diámetro exterior en 1/16º de pulgada

AGUJERO
H: Agujero hexagonal
Vacío: Ranura destornillador

JUNTA
L: Junta en un lado
LL: Junta en los dos lados

GRASA
Vacío: Rodamiento no engrasado
/2AS: Shell Alvania 2
/3AS: Shell Alvania 3
/LP03: Lubsolid (grasa sólida)
/8A: Alvania EP2
/5K: Multemp SRL
/L588: Pyrononc Universal N6C



COMPONENTES

Como complemento de sus gamas de rodamientos de agujas, NTN propone una oferta de componentes de calidad


AGUJAS

Descripción: Todas las agujas NTN son fabricadas con un acero de alto contenido en carbono y en cromo, rectificadas y súperacabadas a continuación del tratamiento térmico.


Ventaja: Extrema dureza, para obtener una duración de vida aumentada.

Opciones:

- Con o sin abombado
- Tratamiento de superficie especial opcional
- Disponibles en numerosas longitudes, con diámetros entre 1.5 y 5 mm




F
Agujas de extremos planos
Longitud: de 5.8 a 49.8 mm
Diámetro de agujas: de 1.5 a 5 mm




A
Agujas de extremos redondos
Longitud: de 5.8 a 49.8 mm
Diámetro de agujas: de 1.5 a 5 mm

DESIGNACIONES



SEGMENTOS DE RETENCIÓN

Descripción: Para eje o para alojamiento, estos segmentos de retención se utilizan exclusivamente para fijar o guiar axialmente un anillo o una jaula.



WR
Segmento de retención para eje
Diámetro del eje: de 4 a 400 mm

BR
Segmento de retención para alojamiento
Diámetro de alojamiento: de 7 a 440 mm


DESIGNACIONES



JUNTAS

Descripción: Se trata de estanqueidades especiales para los rodamientos de agujas. Su sección está diseñada para adaptarse a estos rodamientos.


Opciones: Dos tipos distintos de estanqueidades están disponibles: la serie G, con un labio, y la serie GD, con dos labios. Esta última está destinada a retener la grasa y evitar la entrada de polvo.





G
Junta de un labio
Diámetro interior: de 4 a 50 mm


GD
Junta de dos labios
Diámetro interior: de 14 a 50 mm

DESIGNACIONES








K
K..S
KJ..S



HK
HMK
DCL
HK..ZWD
HMK..ZWD
BK
BK..ZWD
RNA49
NK
NKS
NKS
RNA49
RNA59
RNA48
NK..R
NKS
RNA69
NA49
NK+1R
NA49
NA59
NA48
NK..R+1R
MR+M1
RNA0
RNA0..ZW


NKX
NKX..Z
NKXR
NKXR..Z


KR
KR..LL
KRV
CRV
KRV..LL
CRV..LL
RNAB2
NAB2
RNA22..LL
NA22..LL
NATR
NATR..LL
NATV
NACV
AXK11
K811
K812
K893
K874
AS
WS
GS

ÍNDICE TÉCNICO





Jaulas de agujas 36




Jaulas de agujas para bielas 41






Casquillos de agujas 42









Rodamientos de agujas 47






Rodamientos de agujas separables 55





Anillos interiores 57






Rodamientos combinados 62







Rodillos de levas 64









Rodillos de apoyo 71









Rodamientos axiales 76




K
K -- T2
K -- S




K -- ZW



KMJ
KMJ -- S
PCJ



KJ -- S



KV -- S

Jaulas de agujas


Designación	Dimensiones (mm)			Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinámica	etática	grasa	aceite	
K3X6X7T2	3	6	7	1,46	0,97	33000	50000	0,0004
K4X7X7T2	4	7	7	1,77	1,27	30000	45000	0,0005
K5X8X8T2	5	8	8	2,64	2,19	27000	40000	0,0007
K5X8X10T2	5	8	10	2,72	2,25	27000	40000	0,0009
K6X9X8T2	6	9	8	2,66	2,28	25000	37000	0,0009
K6X9X10T2	6	9	10	3,4	3,15	25000	37000	0,0011
K6X10X13T2	6	10	13	4,4	3,7	25000	37000	0,0019
K7X10X8T2	7	10	8	2,67	2,35	23000	34000	0,0009
K7X10X10T2	7	10	10	3,4	3,2	23000	34000	0,0011
K8X11X8T2	8	11	8	3,15	3	21000	32000	0,0011
K8X11X10T2	8	11	10	4	4,1	21000	32000	0,0013
8Q-K8X11X10	8	11	10	4	4,1	21000	32000	0,002
K8X11X13	8	11	13	4,85	5,2	21000	32000	0,0026
K8X12X10T2	8	12	10	4,65	4,15	21000	32000	0,002
8Q-K8X12X12	8	12	12	5,6	5,3	21000	32000	0,0037
K8X12X13	8	12	13	5,05	4,65	21000	32000	0,0036
K9X12X10T2	9	12	10	4,55	5	20000	30000	0,0015
8Q-K9X12X10	9	12	10	4,3	4,6	20000	30000	0,002
K9X12X13	9	12	13	5,5	6,4	20000	30000	0,0021
K9X12X13T2	9	12	13	5,5	6,4	20000	30000	0,0021
K10X13X10T2	10	13	10	4,55	5,1	19000	28000	0,0016
K10X13X13	10	13	13	5,45	6,45	19000	28000	0,003
K10X14X8	10	14	8	4,3	3,95	19000	28000	0,0027
KMJ10X14X8.8XS	10	14	8,8	5,15	5,25	19000	28000	0,0028
K10X14X10	10	14	10	5,5	5,45	19000	28000	0,0034
8E-KV10X14X10.8XS	10	14	10,8	5,5	5,45	19000	28000	0,0039
8E-KV10X14X12.5X1S	10	14	12,5	6,6	6,9	19000	28000	0,0046
K10X14X13	10	14	13	6,6	6,9	19000	28000	0,0044
K10X16X12	10	16	12	7,1	5,95	19000	28000	0,0066
K11X14X10	11	14	10	5,05	6	18000	27000	0,0028
K12X15X10	12	15	10	5	6,1	17000	26000	0,0030
K12X15X10S	12	15	10	5	6,1	17000	26000	0,003
K12X15X13	12	15	13	6	7,7	17000	26000	0,0038
K12X15X13V1	12	15	13	6	7,7	17000	26000	0,0038
K12X16X8	12	16	8	4,85	4,9	17000	26000	0,0034
K12X16X10X1S	12	16	10	4,85	4,9	17000	26000	0,0047
8Q-K12X16X13	12	16	13	7,5	8,5	17000	26000	0,006
K12X17X13	12	17	13	9	9,4	17000	26000	0,0075
K12X18X12	12	18	12	8,65	8	17000	26000	0,0089
8Q-K12X18X12	12	18	12	8,65	8	17000	26000	0,0089
K14X17X10	14	17	10	5,4	7,05	16000	24000	0,0035
K14X18X10	14	18	10	6,9	8	16000	24000	0,0046
K14X18X13	14	18	13	8,3	10,1	16000	24000	0,0063
K14X18X15S	14	18	15	9,65	12,3	16000	24000	0,0076
K14X18X17	14	18	17	10,9	14,4	16000	24000	0,0079
K14X20X12	14	20	12	9,35	9,15	16000	24000	0,0095
K15X18X14	15	18	14	7,85	11,6	15000	23000	0,006
K15X19X10	15	19	10	6,85	8,05	15000	23000	0,0055
K15X19X13	15	19	13	8,25	10,2	15000	23000	0,0067
K15X19X17	15	19	17	10,9	14,6	15000	23000	0,009
K15X19X24ZW	15	19	24	14,1	20,4	15000	23000	0,013
K15X20X13	15	20	13	10,1	11,5	15000	23000	0,0088
KMJ15X20X15.8XS	15	20	15,8	12,6	15,2	15000	23000	0,009
K15X21X15	15	21	15	11,9	12,5	15000	23000	0,013
KMJ15X21X17S	15	21	17	15,1	17,2	15000	23000	0,012
K15X21X21	15	21	21	16,5	19,1	15000	23000	0,017
K16X20X10	16	20	10	7,5	9,25	15000	23000	0,0057
K16X20X13	16	20	13	9,05	11,8	15000	23000	0,0071
K16X20X17S	16	20	17	11,9	16,8	15000	23000	0,0092
K16X22X12	16	22	12	11,7	12,5	15000	23000	0,01
KMJ16X22X13	16	22	13	12,6	13,9	15000	23000	0,011
K16X22X15.8X	16	22	15,8	13,6	15,2	15000	23000	0,014

.../...


Jaulas de agujas

Designación	Dimensiones (mm)			Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinámica	etática	grasa	aceite	
K16X22X20	16	22	20	16	18,8	15000	23000	0,017
K17X21X10S	17	21	10	7,45	9,3	15000	22000	0,0056
K17X21X13S	17	21	13	9,4	12,6	15000	22000	0,0075
K17X21X15	17	21	15	10,4	14,4	15000	22000	0,0089
K17X21X17	17	21	17	11,8	16,9	15000	22000	0,0095
K17X22X20	17	22	20	14,7	19,2	15000	22000	0,015
K18X22X10	18	22	10	7,4	9,4	14000	21000	0,0061
K18X22X13	18	22	13	8,9	11,9	14000	21000	0,0077
K18X22X17	18	22	17	11,7	17	14000	21000	0,011
K18X23X20S	18	23	20	14,6	19,3	14000	21000	0,015
K18X24X12	18	24	12	12,3	13,8	14000	21000	0,012
K18X24X13	18	24	13	11,6	12,8	14000	21000	0,013
KMJ 18X24X17SV1	18	24	17	16	19,3	14000	21000	0,014
K18X24X20	18	24	20	17	20,9	14000	21000	0,019
K18X25X17	18	25	17	18	20,4	14000	21000	0,019
K18X25X22	18	25	22	22,1	26,6	14000	21000	0,024
K19X23X13S	19	23	13	9,65	13,5	14000	21000	0,0082
K19X23X17	19	23	17	12,7	19,2	14000	21000	0,011
K20X24X10S	20	24	10	8,3	11,2	13000	20000	0,0065
K20X24X13S	20	24	13	10	14,3	13000	20000	0,0086
K20X24X17S	20	24	17	13,2	20,4	13000	20000	0,011
K20X26X12	20	26	12	12,9	15,1	13000	20000	0,013
K20X26X13	20	26	13	14	16,7	13000	20000	0,015
KMJ20X26X13	20	26	13	14	16,7	13000	20000	0,012
KMJ20X26X17S	20	26	17	17,8	22,8	13000	20000	0,016
K20X26X20V2	20	26	20	18	23,1	13000	20000	0,019
KMJ20X26X20S	20	26	20	20,6	27,6	13000	20000	0,019
KMJ20X26X20SV3	20	26	20	20,6	27,6	13000	20000	0,019
KMJ20X28X19.8X4S	20	28	19,8	24,6	28,9	13000	20000	0,026
8Q-K20X28X25	20	28	25	27,1	32,5	13000	20000	0,039
K20X28X25V1	20	28	25	27,1	32,5	13000	20000	0,039
8Q-K21X25X13	21	25	13	10,3	15,1	13000	19000	0,0092
K21X25X17	21	25	17	13,6	21,5	13000	19000	0,012
K22X26X10	22	26	10	8,5	11,9	12000	18000	0,007
K22X26X10S	22	26	10	8,5	11,9	12000	18000	0,0071
K22X26X13	22	26	13	10,2	15,2	12000	18000	0,0094
K22X26X17	22	26	17	13,5	21,6	12000	18000	0,012
K22X26X17S	22	26	17	13,5	21,6	12000	18000	0,012
K22X27X20	22	27	20	17,5	25,9	12000	18000	0,02
K22X28X17	22	28	17	17,7	23,3	12000	18000	0,020
K22X28X17V1	22	28	17	17,7	23,3	12000	18000	0,02
K22X28X22.8X	22	28	22,8	22,7	32	12000	18000	0,028
K22X29X16	22	29	16	18,7	22,7	12000	18000	0,023
K22X30X15	22	30	15	19,3	21,7	12000	18000	0,022
K24X28X10	24	28	10	9	13,2	11000	17000	0,008
K24X28X10T	24	28	10	9	13,2	11000	17000	0,008
K24X28X13	24	28	13	10,8	16,8	11000	17000	0,01
K24X28X13S	24	28	13	10,8	16,8	11000	17000	0,01
K24X28X17	24	28	17	14,3	23,9	11000	17000	0,013
K24X30X17	24	30	17	18,4	25,2	11000	17000	0,022
K24X30X31ZW	24	30	31	27,9	43	11000	17000	0,039
K25X29X10	25	29	10	8,95	13,3	11000	16000	0,0083
K25X29X10S	25	29	10	8,95	13,3	11000	16000	0,0088
K25X29X13	25	29	13	10,8	16,9	11000	16000	0,01
K25X29X17S	25	29	17	14,2	24	11000	16000	0,014
K25X30X13	25	30	13	13,2	18,8	11000	16000	0,013
K25X30X17	25	30	17	17,4	26,8	11000	16000	0,018
K25X30X17S	25	30	17	17,4	26,8	11000	16000	0,017
K25X30X20S	25	30	20	19,4	31	11000	16000	0,021
K25X30X26ZW	25	30	26	36,5	71,5	11000	16000	0,027
K25X31X14	25	31	14	16,5	22,1	11000	16000	0,018
K25X31X17	25	31	17	18,3	25,3	11000	16000	0,022
K25X31X21	25	31	21	22,5	33	11000	16000	0,028
K25X32X16	25	32	16	19,5	24,7	11000	16000	0,027
KMJ25X33X24S	25	33	24	34,5	47	11000	16000	0,04
K25X33X24.4X	25	33	24,4	32	43	11000	16000	0,046
K25X35X29.8X2	25	35	29,8	42	53	11000	16000	0,072
PCJ162112	25,4	33,388	19,05	29,2	38,5	10000	15000	0,032
PCJ162116	25,4	33,388	25,4	38	54	10000	15000	0,044
K26X30X13	26	30	13	11,8	19,2	10000	15000	0,011
K26X30X17	26	30	17	15,5	27,4	10000	15000	0,015
K28X32X21	28	32	21	18,7	35,5	9500	14000	0,02
K28X33X13	28	33	13	13,9	20,9	9500	14000	0,015
K28X33X17S	28	33	17	18,3	29,8	9500	14000	0,02
K28X33X26ZW	28	33	26	23,9	42	9500	14000	0,033
K28X33X27	28	33	27	28,3	52	9500	14000	0,032
K28X34X14	28	34	14	17,5	24,8	9500	14000	0,02
K28X34X17	28	34	17	18,1	25,8	9500	14000	0,024
K28X35X16	28	35	16	21,2	28,4	9500	14000	0,029
K28X35X18	28	35	18	21,5	28,9	9500	14000	0,031
8Q-K28X36X46X1ZW	28	36	46	50	78,5	9500	14000	0,096
K30X35X13	30	35	13	14,7	22,9	8500	13000	0,017
K30X35X13S	30	35	13	14,7	22,9	8500	13000	0,017
K30X35X17	30	35	17	19,4	32,5	8500	13000	0,023


…/…




K
K -- T2
K -- S




K -- ZW



KMJ
KMJ -- S
PCJ



KJ -- S



KV -- S

Jaulas de agujas


Designación	Dimensiones (mm)			Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinámica	etática	grasa	aceite	
KJ30X35X17S	30	35	17	18,8	31,5	8500	13000	0,021
K30X35X20S	30	35	20	21,6	37,5	8500	13000	0,025
K30X35X27	30	35	27	29,9	57	8500	13000	0,033
K30X35X27S	30	35	27	29,9	57	8500	13000	0,033
KMJ30X36X14	30	36	14	18,6	27,4	8500	13000	0,018
K30X37X16	30	37	16	21,9	30,5	8500	13000	0,029
K30X37X18	30	37	18	23,3	33	8500	13000	0,034
K30X37X20	30	37	20	26	37,5	8500	13000	0,038
KMJ30X37X20S	30	37	20	26,2	38	8500	13000	0,032
K30X43X54.8XZW	30	43	54,8	74,5	98	8500	13000	0,199
PCJ202624	31,75	41,275	38,1	65	101	8500	13000	0,096
K32X36X15S	32	36	15	14,3	26,4	8500	13000	0,017
K32X37X13	32	37	13	14,5	23	8500	13000	0,018
K32X37X17S	32	37	17	19,2	33	8500	13000	0,022
K32X37X27	32	37	27	29,6	57,5	8500	13000	0,037
KJ32X38X20S	32	38	20	25,1	41	8500	13000	0,031
K32X38X26	32	38	26	31,5	54	8500	13000	0,041
K32X39X16	32	39	16	22,6	32	8500	13000	0,033
K32X39X18	32	39	18	24	35	8500	13000	0,037
K32X39X20	32	39	20	26,8	40	8500	13000	0,041
K33X39X22.6X2T2	33	39	22,6	24,4	39,5	8000	12000	0,023
8Q-K34X46X51XZW	34	46	51	78,5	113	8000	12000	0,2
PCJ222820	34,925	44,45	31,75	60	94,5	7500	11000	0,09
K35X40X13	35	40	13	15,2	25,1	7500	11000	0,019
K35X40X17	35	40	17	20	36	7500	11000	0,025
KJ35X40X22.8X1S	35	40	22,8	22,3	41	7500	11000	0,028
K35X40X26ZW	35	40	26	26,1	50	7500	11000	0,037
GK35X40X26.8XS	35	40	26,8	28,1	55	7500	11000	0,021
K35X40X27	35	40	27	32	65	7500	11000	0,041
KJ35X40X27S	35	40	27	32	65	7500	11000	0,039
K35X40X30ZW	35	40	30	26,1	50	7500	11000	0,043
K35X40X30ZWS	35	40	30	26,1	50	7500	11000	0,043
K35X42X16	35	42	16	24,1	36	7500	11000	0,035
K35X42X18	35	42	18	24,7	37	7500	11000	0,039
K35X42X20	35	42	20	28,5	44,5	7500	11000	0,045
K35X42X30	35	42	30	39,5	68	7500	11000	0,062
K35X45X24.8X	35	45	24,8	43	59	7500	11000	0,084
KJ36X41X25.3XS	36	41	25,3	28,1	56	7500	11000	0,033
K37X42X17	37	42	24	21	38,5	7500	11000	0,027
KJ37X42X17S	37	42	17	21	38,5	7500	11000	0,026
K37X42X27	37	42	27	32,5	67,5	7500	11000	0,041
KJ37X42X27S	37	42	27	32,5	67,5	7500	11000	0,041
K38X43X17	38	43	17	20,9	38,5	7500	11000	0,028
K38X43X27	38	43	27	32	67,5	7500	11000	0,043
KJ38X43X29.8X1S	38	43	29,8	34,5	73,5	7500	11000	0,041
K38X46X32	38	46	32	54	95,5	7500	11000	0,073
PCJ243024	38,1	38,1	47,625	72,5	124	6500	10000	0,112
K40X45X13	40	45	13	16,5	29,2	6500	10000	0,023
K40X45X17	40	45	17	21,8	41,5	6500	10000	0,027
K40X45X21V2	40	45	21	26,7	54	6500	10000	0,035
K40X45X27	40	45	27	33,5	72,5	6500	10000	0,044
K40X47X18	40	47	18	27,7	45	6500	10000	0,045
K40X47X20	40	47	20	31	51,5	6500	10000	0,048
K40X48X20	40	48	20	33	51	6500	10000	0,052
HL-K40X55X29.8X4T2	40	55	29,8	72,5	93,5	6500	10000	0,103
K42X47X17	42	47	17	22,1	43	6500	9500	0,028
KJ42X47X23.8XS	42	47	23,8	28	58,5	6500	9500	0,036
K42X47X27	42	47	27	34	75,5	6500	9500	0,047
K42X48X17	42	48	17	25,7	46	6500	9500	0,036
K42X50X20	42	50	20	34	53,5	6500	9500	0,054

.../...


Jaulas de agujas

Designación	Dimensiones (mm)			Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinámica	etática	grasa	aceite	
K43X48X17	43	48	17	22	43	6500	9500	0,029
K43X50X18	43	50	18	29,1	49	6500	9500	0,049
PCJ283416	44,45	53,975	25,4	55,5	92	6000	9000	0,086
K45X49X19	45	49	19	22,1	52	6000	9000	0,027
K45X50X17	45	50	17	22,3	44,5	6000	9000	0,033
KJ45X50X17S	45	50	17	22,8	46	6000	9000	0,027
K45X50X27	45	50	27	34,5	78	6000	9000	0,05
K45X52X18	45	52	18	29,7	51	6000	9000	0,051
K45X53X20	45	53	20	36	59	6000	9000	0,062
KJ45X53X28S	45	53	28	49,5	90	6000	9000	0,078
K47X52X17	47	52	17	23,2	47,5	5500	8500	0,033
K47X52X27	47	52	27	35,5	83	5500	8500	0,051
K50X55X13.5	50	55	13,5	18,1	35,5	5500	8000	0,029
K50X55X20	50	55	20	27,9	62	5500	8000	0,042
K50X55X27	50	55	27	37	88,5	5500	8000	0,053
K50X55X30	50	55	30	39,5	97	5500	8000	0,059
K50X57X18	50	57	18	31,5	57	5500	8000	0,053
K50X58X20	50	58	20	38,5	67,5	5500	8000	0,065
K50X58X25	50	58	25	48,5	90	5500	8000	0,081
PCJ323816	50,8	60,325	25,4	58	102	5000	7500	0,094
PCJ323824	50,8	60,325	38,1	83	160	5000	7500	0,144
HL-K50.8X64.8X59.8XT2	50,8	64,8	59,8	137	235	5500	8000	0,29
K52X58X19	52	58	19	32	65,5	5000	7500	0,048
K55X60X20	55	60	20	28,8	66,5	5000	7500	0,045
K55X60X30	55	60	30	42	108	5000	7500	0,07
KV55X60X30S	55	60	30	42	108	5000	7500	0,069
K55X62X18	55	62	18	33,5	63	5000	7500	0,054
K55X63X20	55	63	20	39	70	5000	7500	0,073
K55X63X25	55	63	25	50,5	97,5	5000	7500	0,088
K55X63X32	55	63	32	61	125	5000	7500	0,117
K58X64X19	58	64	19	34	73,5	4700	7000	0,052
K60X65X20	60	65	20	29,8	71,5	4300	6500	0,051
K60X65X30	60	65	30	43,5	116	4300	6500	0,071
K60X66X22.8X2PX1	60	66	22,8	32	50	4300	6500	0,07
K60X68X20	60	68	20	40	75	4300	6500	0,077
K60X68X23	60	68	23	44,5	85	4300	6500	0,092
K60X68X25	60	68	25	52	105	4300	6500	0,097
K60X68X27	60	68	27	52	105	4300	6500	0,098
K61X66X20A	61	66	20	28,2	66,5	4300	6500	0,051
K63X70X21	63	70	21	44,5	95,5	4300	6500	0,075
PCJ404616	63,5	73,025	25,4	61,5	117	4000	6000	0,105
K64X70X16	64	70	16	28,4	60,5	4300	6500	0,053
K65X70X20	65	70	20	30,5	75	4000	6000	0,055
K65X70X30	65	70	30	45	124	4000	6000	0,083
K65X73X23	65	73	23	47	94	4000	6000	0,1
K65X73X30	65	73	30	61	132	4000	6000	0,126
K68X74X20	68	74	20	36	83,5	4000	6000	0,065
K68X74X35ZW	68	74	35	49,5	125	4000	6000	0,116
K68X75X21	68	75	21	45,5	101	4000	6000	0,077
K70X76X20	70	76	20	36,5	86	3700	5500	0,07
K70X76X30	70	76	30	53	139	3700	5500	0,1
K70X76X30A	70	76	30	49,5	127	3700	5500	0,105
K70X78X23	70	78	23	49,5	103	3700	5500	0,107
K70X78X30	70	78	30	65,5	149	3700	5500	0,136
K73X79X20	73	79	20	37,5	90	3700	5500	0,074
K75X81X30	75	81	30	56	152	3700	5500	0,108
K75X83X23	75	83	23	50,5	109	3700	5500	0,113
K75X83X30	75	83	30	67,5	157	3700	5500	0,147
K80X86X20	80	86	20	39	98	3300	5000	0,08
K80X86X30	80	86	30	57	159	3300	5000	0,11
K80X86X30A	80	86	30	57	159	3300	5000	0,11
K80X88X26	80	88	26	61	142	3300	5000	0,131
K80X88X30	80	88	30	69	166	3300	5000	0,157
KMJ85X92X18.8X	85	92	18,8	41,5	96,5	3100	4700	0,075
KMJ85X92X20	85	92	20	47,5	115	3100	4700	0,083
K85X92X30	85	92	30	66	176	3100	4700	0,142
K90X97X20	90	97	20	46	113	2900	4400	0,103
K90X97X24.8X	90	97	24,8	52	131	2900	4400	0,13
K90X98X27	90	98	27	64	157	2900	4400	0,15
K90X98X30	90	98	30	72,5	184	2900	4400	0,172
8Q-K95X102X20.8X3	95	102	20,8	49	125	2800	4200	0,109
K95X102X21	95	102	21	48	122	2800	4200	0,115
K95X102X31	95	102	31	70,5	199	2800	4200	0,172
KV100X107X21S	100	107	21	47,5	122	2700	4000	0,12
K100X107X21	100	107	21	49	127	2700	4000	0,124
K100X108X27	100	108	27	61	153	2700	4000	0,176
K100X108X30	100	108	30	76	201	2700	4000	0,19
K105X112X21	105	112	21	48,5	127	2500	3800	0,13
K105X113X30	105	113	30	77,5	210	2500	3800	0,198
K110X117X24	110	117	24	54,5	149	2400	3600	0,145
K110X118X30	110	118	30	79	219	2400	3600	0,217


.../...




K
K -- T2
K -- S




K -- ZW



KMJ
KMJ -- S
PCJ




KJ -- S



KV -- S

Jaulas de agujas


Designación	Dimensiones (mm)			Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	Ew	Bc	dinámica	etática	grasa	aceite	
K115X123X27	**115**	123	27	64	170	2300	3500	0,2
K120X127X24	**120**	127	24	57,5	165	2200	3300	0,16
K120X127X34	**120**	127	34	82	260	2200	3300	0,235
K125X133X35	**125**	133	35	87	260	2100	3200	0,275
K130X137X24	**130**	137	24	59	175	2100	3100	0,17
K130X137X34	**130**	137	34	84,5	277	2100	3100	0,24
K145X153X26	**145**	153	26	72	214	1900	2800	0,254
K145X153X36	**145**	153	36	100	325	1900	2800	0,335
K150X160X46	**150**	160	46	149	470	1800	2700	0,55
K155X163X26	**155**	163	26	73,5	224	1700	2600	0,27
K160X170X46	**160**	170	46	155	505	1700	2500	0,57
K185X195X37L1	**185**	195	37	131	425	1500	2200	0,581
K220X230X42	**220**	230	42	161	590	1200	1800	0,79



KBK

Jaulas de agujas para bielas

Designación	Dimensiones (mm)				Capacidades (kN)		Masa (kg)
	Fw	Ew	Bc	Lw	dnámica	estática	
8Q-KBK10X14X12.5X6	10	14	12,5	9,8	6,6	6,9	0,00515
KBK12X15X16.6V1	12	15	16,6	13,8	7,5	10,2	0,0056
KBK12X16X16V1	12	16	16	12,8	8,1	9,35	0,007
8Q-KBK12X17X14.2X2	12	17	14,2	11,8	9,75	10,4	0,009
KBK14X18X15.8X5	14	18	15,8	11,8	9,15	11,4	0,009
8Q-KBK14X18X16.5X	14	18	16,5	11,8	8,6	10,5	0,0078
KBK14X18X17.3X	14	18	17,3	13,8	9,75	12,4	0,009
KBK14X18X18.8X	14	18	18,8	14,8	11	14,4	0,01
KBK14X18X20V3	14	18	20	13,8	9,15	11,3	0,011
KBK15X19X17.3X	15	19	17,3	13,8	10,9	14,6	0,01
KBK15X19X19.8X	15	19	19,8	13,8	10,9	14,6	0,015
KBK15X20X17.3X	15	20	17,3	13,8	10,8	14,6	0,011
KBK16X20X17	16	20	17	13,8	10,8	14,7	0,01
KBK16X20X19.8	16	20	19,8	13,8	10,2	13,6	0,012
KBK16X20X19.8X3	16	20	19,8	14,8	11,4	15,8	0,013
KBK16X21X19.6X	16	21	19,6	15,8	13,9	17,6	0,016
KBK18X22X21.8X3	18	22	21,8	15,8	12,5	18,3	0,015
KBK18X22X23.8X1	18	22	23,8	17,8	13	19,3	0,016
KBK20X25X29X3	20	25	29	22,8	21,5	33	0,0279



HK, HMK, DCL | HK -- ZWD | HK -- L | HK -- LL | BK | BK - ZWD | BK -- L

Casquillos de agujas


Designación	Dimensiones (mm)					Orificio de lubricación sobre anillo exterior	Capacidad radial (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Anillo interior adecuado
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite		
HK0306T2	3	6,5	6				0,925	0,565	33000	50000	0,0006	-
BK0408T2	4	8	8	1,6			1,77	1,27	30000	45000	0,0018	-
HK0408T2	4	8	8				1,77	1,27	30000	45000	0,0016	-
BK0509	5	9	9	1,6			2,64	2,19	27000	40000	0,0021	-
HK0509FM	5	9	9				2,45	1,99	27000	40000	0,0019	-
BK0609T2	6	10	9	1,6			2,66	2,28	25000	37000	0,0024	-
BK0609T2/2AS	6	10	9	1,6			2,66	2,28	25000		0,0024	-
HK0609FM	6	10	9				2,92	2,59	25000	37000	0,0022	-
HK0609T2	6	10	9				2,66	2,28	25000	37000	0,0022	-
BK0709CT	7	11	9	1,6			3,15	2,93	23000	34000	0,0027	-
HK0709FM	7	11	9				3,15	2,93	23000	34000	0,0025	-
BK0810CT	8	12	10	1,6			3,85	3,95	20000	30000	0,0034	1R5X8X12
HK0810C	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK0810C/5K	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK0810FM	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HMK0810C	8	15	10				4,2	3,3	20000	30000	0,0067	1R5X8X12
HMK0812L/3AS	8	15		12			3,8	2,87	10000		0,0071	1R5X8X16
HMK0815	8	15	15				6,6	5,8	20000	30000	0,01	1R5X8X16
HMK0820T2	8	15	20				9,05	8,75	20000	30000	0,013	-
BK0910	9	13	10	1,6			4,75	5,3	18000	27000	0,0039	1R6X9X12
BK0912	9	13	12	1,6			5,65	6,65	18000	27000	0,0045	1R6X9X12
HK0910C	9	13	10				4,3	4,65	18000	27000	0,0035	1R6X9X12
HK0910FM	9	13	10				4,3	4,65	18000	27000	0,0035	1R6X9X12
HK0912F	9	13	12				5,4	6,25	18000	27000	0,0042	1R6X9X12
HMK0912	9	16	12				5,3	4,45	18000	27000	0,0087	1R6X9X16
BK1010	10	14	10	1,6			4,5	5,1	16000	24000	0,0042	1R7X10X10.5
BK1012	10	14	12	1,6			5,9	7,25	16000	24000	0,005	1R7X10X16
BK1015	10	14	15	1,6			7,1	9,15	16000	24000	0,0062	1R7X10X16
HK1010D	10	14	10			yes	4,5	5,1	16000	24000	0,0038	1R7X10X10.5
HK0810C	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK0810C/5K	8	12	10				3,85	3,95	20000	30000	0,0032	1R5X8X12
HK1010FM	10	14	10				4,5	5,1	16000	24000	0,0038	1R7X10X10.5
HK1012F	10	14	12				5,65	6,8	16000	24000	0,0045	1R7X10X10.5
HK1015F	10	14	15				7,25	9,4	16000	24000	0,0056	1R7X10X16
HMK1010	10	17	10				4,25	3,45	16000	24000	0,0079	1R7X10X10.5
HMK1012	10	17	12				5,6	4,85	16000	24000	0,0094	1R7X10X16
HMK1012L/3AS	10	17		12			4,25	3,45	10000		0,0084	1R7X10X16
HMK1014LL/3AS	10	17			14		4,25	3,45	10000		0,0089	1R7X10X16
HMK1015	10	17	15				7,4	6,95	16000	24000	0,012	1R7X10X16
HMK1020	10	17	20				10,2	10,5	16000	24000	0,016	-
BK1210	12	16	10	1,6			5,05	6,25	13000	20000	0,0052	1R8X12X10.5
BK1212V1	12	18	12	2,7			6,6	7,3	13000	20000	0,01	1R8X12X12.5
HK1210D	12	16	10			yes	5,05	6,25	13000	20000	0,0046	1R8X12X10.5
HK1210FM	12	16	10				5,05	6,25	13000	20000	0,0046	1R8X12X10.5
HK1212	12	18	12				6,6	7,3	13000	20000	0,0091	1R8X12X12.5
HK1212D	12	18	12			yes	6,6	7,3	13000	20000	0,0091	1R8X12X12.5
HK1212FM	12	18	12				6,6	7,3	13000	20000	0,0091	1R8X12X12.5
HK1214L/3AS	12	18		14			6,6	7,3	10000		0,011	1R9X12X16
HK1216LL/2AS	12	18			16		6,6	7,3	10000		0,012	-
HK1216LL/3AS	12	18			16		6,6	7,3	10000		0,012	-
HMK1212	12	19	12				7,1	6,9	13000	20000	0,011	1R8X12X12.5
HMK1215	12	19	15				9,4	9,9	13000	20000	0,014	1R8X12X16
HMK1220	12	19	20				12,3	14	13000	20000	0,018	-
HMK1225	12	19	25				15,3	18,6	13000	20000	0,023	-
BK1312	13	19	12	2,7			6,95	7,9	12000	18000	0,011	1R10X13X12.5
HK1312	13	19	12				6,95	7,9	12000	18000	0,01	1R10X13X12.5
HK1312D	13	19	12			yes	6,95	7,9	12000	18000	0,01	1R10X13X12.5
7E-HKS13X20X12-3	13	20	12				7,55	7,65	12000	18000	0,011	1R10X13X12.5
7E-HK1412	14	20	12				7,2	8,5	11000	17000	0,011	1R10X14X13
BK1412	14	20	12	2,7			7,2	8,5	11000	17000	0,012	1R10X14X13
HK1412FM	14	20	12	2,7			7,2	8,5	11000	17000	0,011	1R10X14X13

.../...

Casquillos de agujas

Designación	Dimensiones (mm)					Orificio de lubricación sobre anillo exterior	Capacidad radial (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Anillo interior adecuado
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite		
HK1412V2	14	20	12				7,2	8,5	11000	17000	0,011	1R10X14X13
HK1414L/3AS	14	20		14			7,2	8,5	10000		0,012	1R10X14X16
HK1416F	14	20	16				10,3	13,4	11000	17000	0,015	-
HK1416LL/3AS	14	20			16		7,2	8,5	10000		0,014	1R10X14X20
7E-HMK1416CT	14	22	16				11,5	12	11000	17000	0,019	1R10X14X20
HMK1420C	14	22	20				14,6	16,2	11000	17000	0,024	-
BK1512	15	21	12	2,7			7,5	9,1	11000	16000	0,013	1R12X15X12.5
BK1516	15	21	16	2,7			10,7	14,4	11000	16000	0,017	1R12X15X16.5
BK1522ZWD	15	21	22	2,7		yes	12,9	18,2	11000	16000	0,022	1R12X15X22.5
HK1512	15	21	12				7,5	9,1	11000	16000	0,011	1R12X15X12.5
HK1512D	15	21	12			yes	7,5	9,1	11000	16000	0,011	1R12X15X12.5
HK1512FM	15	21	12				7,5	9,1	11000	16000	0,011	1R12X15X12.5
HK1514L/3AS	15	21		14			7,5	9,1	10000		0,013	1R12X15X16.5
HK1516	15	21	16				10,7	14,4	11000	16000	0,015	1R12X15X16.5
HK1516D	15	21	16			yes	10,7	14,4	11000	16000	0,015	1R12X15X16.5
HK1516LL/3AS	15	21			16		7,5	9,1	10000		0,014	1R12X15X16.5
HK1522ZWD	15	21	22			yes	12,9	18,2	11000	16000	0,02	1R12X15X22.5
HMK1510	15	22	10				6,1	6	11000	16000	0,011	1R10X15X12.5
HMK1512	15	22	12				7,95	8,45	11000	16000	0,013	1R12X15X12.5
HMK1513L/3AS	15	22	13	13			6,1	6	10000		0,014	1R12X15X16
HMK1515C	15	22	15				10,5	12,1	11000	16000	0,016	1R12X15X16
HMK1516LL/3AS	15	22			16		7,5	9,1	10000		0,015	1R12X15X16.5
HMK1520	15	22	20				14,9	18,9	11000	16000	0,022	1R12X15X22.5
7E-HMK1525	15	22	25				18,5	25	11000	16000	0,027	-
7E-HKS15.8X20.6X19-1	15,875	20,638	19,05				12,5	20,8	10000	15000	0,012	-
7E-HKS15.8X20.6X22.2-1	15,875	20,638	22,22				14,5	25,2	10000	15000	0,014	-
BK1612	16	22	12	2,7			7,75	9,7	10000	15000	0,014	1R12X16X13
BK1616	16	22	16	2,7			11,1	15,3	10000	15000	0,018	1R12X16X20
BK1622ZWD	16	22	22	2,7		yes	13,3	19,4	10000	15000	0,023	-
HK1612	16	22	12				7,75	9,7	10000	15000	0,012	1R12X16X13
HK1612D	16	22	12			yes	7,75	9,7	10000	15000	0,012	1R12X16X13
HK1612FM	16	22	12				7,75	9,7	10000	15000	0,012	1R12X16X13
HK1614L/3AS	16	22		14			7,75	9,7	10000		0,013	1R12X16X16
HK1614L/5S	16	22		14			7,75	9,7	10000		0,013	1R12X16X16
HK1616D	16	22	16			yes	11,1	15,3	10000	15000	0,016	1R12X16X20
HK1616F	16	22	16				11,1	15,3	10000	15000	0,016	1R12X16X20
HK1616LL/3AS	16	22			16		7,75	9,7	10000		0,015	1R12X16X20
HK1622ZWD	16	22	22			yes	13,3	19,4	10000	15000	0,022	-
HMK1616	16	24	16				12,4	13,5	10000	15000	0,021	1R12X16X20
7E-HMK1620CT	16	24	20				15,6	18,2	10000	15000	0,027	1R12X16X22
HMK1626LL/3AS	16	24			26		15,6	18,2	10000		0,029	-
7E-HMK1720CT	17	24	20				15,2	20	9500	14000	0,0224	1R12X17X20.5
7E-HMK1725CT	17	24	25				19,3	26,7	9500	14000	0,03	1R12X17X25.5
7E-HMK1725CT/8A	17	24	25				19,3	26,7	9500		0,03	1R12X17X25.5
BK1712	17	23	12	2,7			8,5	11,1	9500	14000	0,015	-
BK1712CT	17	23	12	2,7			8,5	11,1	9500	14000	0,015	-
HK1712D	17	23	12			yes	8,5	11,1	9500	14000	0,012	-
HK1712FM	17	23	12				8,05	10,3	9500	14000	0,012	-
HMK1715	17	24	15				12,1	15	9500	14000	0,018	1R14X17X17
HMK1720C	17	24	20				15,2	20	9500	14000	0,024	1R12X17X20.5
HMK1721LL/3AS	17	24			21		12,1	15	9500		0,02	1R12X17X25.5
BK1812	18	24	12	2,7			8,3	10,9	9000	13000	0,015	1R15X18X12.5
BK1816	18	24	16	2,7			11,8	17,3	9000	13000	0,02	1R15X18X16.5
HK1812	18	24	12				8,3	10,9	9000	13000	0,013	1R15X18X12.5
HK1812FM	18	24	12				8,3	10,9	9000	13000	0,013	1R15X18X12.5
HK1814L/3AS	18	24		14			8,3	10,9	9000		0,015	1R15X18X16
HK1816D	18	24	16			yes	11,8	17,3	9000	13000	0,018	1R15X18X16.5
HK1816F	18	24	16				11,8	17,3	8500	13000	0,018	1R15X18X16.5
HK1816LL/3AS	18	24			16		8,3	10,9	9000		0,017	1R15X18X17.5
HMK1815	18	25	15				12	15,1	9000	13000	0,019	1R15X18X16
HMK1819	18	25	19				15,5	20,9	9000	13000	0,024	1R15X18X20.5
HMK1820	18	25	20				16,3	22,3	9000	13000	0,025	1R15X18X20.5
HMK1825	18	25	25				20,3	29,6	9000	13000	0,031	1R15X18X25.5
HMK1916	19	27	16				13,9	16,3	8500	13000	0,025	1R15X19X20
BK2016	20	26	16	2,7			13	20,1	8000	12000	0,022	1R17X20X16.5
BK2016D	20	26	16	2,7		yes	13	20,1	8000	12000	0,022	1R17X20X16.5
BK2020CT	20	26	20	2,7			16,4	27,1	8000	12000	0,027	1R17X20X20.5
BK2030ZWD	20	26	30	2,7		yes	22,2	40	8000	12000	0,037	1R17X20X30.5
HK2012FM	20	26	12				8,75	12,1	8000	12000	0,014	1R15X20X13
HK2016D	20	26	16			yes	13	20,1	8000	12000	0,019	1R17X20X16.5
HK2016F	20	26	16				12,5	19,2	8000	12000	0,019	1R17X20X16.5
HK2016LL/3AS	20	26			16		9,25	13	8000		0,019	1R15X20X18
HK2018L/3AS	20	26		18			13	20,1	8000		0,021	1R17X20X20
HK2020F	20	26	20				16	26,2	8000	12000	0,024	1R17X20X20.5
HK2020FD	20	26	20			yes	16	26,2	8000	12000	0,024	1R17X20X20.5
HK2020LL/2AS	20	26			20		13	20,1	8000		0,024	1R17X20X20.5
HK2020LL/3AS	20	26			20		13	20,1	8000		0,024	1R17X20X20.5
HK2030ZWD	20	26	30			yes	22	40	8000	12000	0,035	1R17X20X30.5
HKS20X29X18-1PX1/L588	20	29		18			14,1	15,3	8000		0,029	1R17X20X20
HMK2015	20	27	15				13	17,3	8000	12000	0,021	1R17X20X16.5
HMK2020	20	27	20				17,7	25,6	8000	12000	0,027	1R17X20X20.5
HMK2025	20	27	25				22	34	8000	12000	0,034	1R15X20X26

.../...



HK, HMK, DCL | HK -- ZWD | HK -- L | HK -- LL | BK | BK - ZWD | BK -- L

Casquillos de agujas


Designación	Dimensiones (mm)					Orificio de lubricación sobre anillo exterior	Capacidad radial (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Anillo interior adecuado
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite		
HMK2025C	20	27	25				22	34	8000	12000	0,034	1R15X20X26
HMK2030	20	27	30				26,1	42	8000	12000	0,041	1R17X20X30.5
7E-HMK2215	22	29	15				13,4	18,5	7500	11000	0,022	1R17X22X16D
7E-HMK2230	22	29	30				26,9	45	7500	11000	0,045	1R17X22X32
BK2212	22	28	12	2,7			9,75	14,3	7500	11000	0,015	1R17X22X13
BK2216	22	28	16	2,7			13,6	22,1	7500	11000	0,024	1R17X22X18
BK2220	22	28	20	2,7			17,2	29,8	7500	11000	0,03	1R17X22X20.5
HK2212FM	22	28	12				9,2	13,4	7500	11000	0,013	1R17X22X13
HK2216F	22	28	16				13,2	21,1	7500	11000	0,021	1R17X22X18
HK2216D	22	28	16			yes	13,6	22,1	7500	11000	0,021	1R17X22X18
HK2216LL/3AS	22	28			16		9,75	14,3	7500		0,02	1R17X22X18
HK2218L/3AS	22	28		18			13,6	22,1	7500		0,024	1R17X22X20.5
HK2220D	22	28	20			yes	17,2	29,8	7500	11000	0,026	1R17X22X20.5
HK2220F	22	28	20				16,8	28,8	7500	11000	0,026	1R17X22X20.5
HK2220LL/3AS	22	28			20		13,6	22,1	7500		0,026	1R17X22X23
HMK2210	22	29	10				8,4	10,1	7500	11000	0,015	1R17X22X13
HMK2218L/3AS	22	29		18			13,4	18,5	7500		0,024	1R17X22X20.5
HMK2220C/8A	22	29	20				18,2	27,4	7500		0,03	1R17X22X20.5
HMK2220PX1	22	29	20				18,2	27,4	7500	11000	0,03	1R17X22X20.5
HMK2225	22	29	25				23,6	38,5	7500	11000	0,037	1R17X22X26
HMK2230	22	29	30				26,9	45	7500	11000	0,045	1R17X22X32
HMK2420F	24	31	20				18,8	29,1	6500	10000	0,032	-
HMK2420CT	24	31	20				18,3	28,2	6500	10000	0,032	-
7E-HKS25X32X30/8A	25	32		30			26,4	46	6500		0,049	1R20X25X32
BK2512	25	32	12	2,7			11,8	16,3	6500	9500	0,023	1R20X25X12.5
BK2516	25	32	16	2,7			15,9	24	6500	9500	0,031	1R20X25X17
BK2520	25	32	20	2,7			20,3	33	6500	9500	0,039	1R20X25X20.5
BK2526	25	32	26	2,7			26,4	46	6500	9500	0,049	1R20X25X26.5
BK2538ZWD	25	32	38	2,7		yes	35	65,5	6500	9500	0,069	1R20X25X38.5
HK2512F	25	32	12				11,1	15,2	6500	9500	0,021	1R20X25X12.5
HK2516D	25	32	16			yes	15,9	24	6500	9500	0,027	1R20X25X17
HK2516F	25	32	16				15,9	24	6500	9500	0,027	1R20X25X17
HK2516LL/3AS	25	32			16		11,8	16,3	6500		0,027	1R20X25X18D
HK2518L/3AS	25	32		18			15,9	24	6500		0,031	1R20X25X20
HK2520	25	32	20				20,3	33	6500	9500	0,034	1R20X25X20.5
HK2520D	25	32	20			yes	20,3	33	6500	9500	0,034	1R20X25X20.5
HK2520LL/3AS	25	32			20		15,9	24	6500		0,033	1R20X25X20.5
HK2526	25	32	26				26,4	46	6500	9500	0,045	1R20X25X26.5
HK2526D	25	32	26			yes	26,4	46	6500	9500	0,045	1R20X25X26.5
HK2538ZWD	25	32	38			yes	35	65,5	6500	9500	0,065	1R20X25X38.5
HKS25X33X18PX1/L588	25	33		18			17,1	23,3	6500		0,033	1R20X25X20
HMK2510	25	33	10				9,15	10,4	6500	9500	0,019	1R20X25X12.5
HMK2515F	25	33	15				15,2	19,9	6500	9500	0,029	1R20X25X16
HMK2520	25	33	20				21,8	31,5	6500	9500	0,039	1R20X25X20.5
HMK2525	25	33	25				26,7	41	6500	9500	0,048	1R20X25X26.5
HMK2526LL/3AS	25	33			26		21,8	31,5	6500		0,043	1R20X25X26.5
HMK2530	25	33	30				32,5	53	6500	9500	0,058	1R20X25X32
7E-HMK2616	26	34	16				17,1	23,4	6000	9000	0,032	1R22X26X20
7E-HMK2620CT	26	34	20				21,1	30,5	6000	9000	0,04	-
7E-BKS28X40X17-2	28	40	17				22,6	24,6	5500	8500	0,054	1R22X28X20.5
7E-BKS28X45X18	28	45	18				28,1	26,6	5500	8500	0,085	1R22X28X20.5
7E-HKS28X35X30/8A	28	35	30				28,2	52	5500		0,054	-
7E-HKS28X35X33/8A	28	35	33				28,2	52	5500		0,058	-
8Q-HMK2830/8A	28	37	30				35	54,5	5500		0,073	-
BK2820	28	35	20	2,7			21,3	36	5500	8500	0,043	1R22X28X20.5
HK2816F	28	35	16				16,7	26,4	5500	8500	0,03	1R22X28X17
HK2820	28	35	20				21,3	36	5500	8500	0,038	1R22X28X20.5
HK2820D	28	35	20			yes	21,3	36	5500	8500	0,038	1R22X28X20.5
HK2820LL/3AS	28	35			20		17,3	27,6	5500		0,037	1R22X28X23
HMK2820	28	37	20				23,6	32,5	5500	8500	0,049	1R22X28X20.5
HMK2830	28	37	30				35	54,5	5500	8500	0,073	-

.../...


Casquillos de agujas

Designación	Dimensiones (mm)					Orificio de lubricación sobre anillo exterior	Capacidad radial (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Anillo interior adecuado
	Fw	D	C	C1 max o C1	C2		dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite		
HMK2920	29	38	20				24,6	35	5500	8500	0,05	-
7E-HK3016C	30	37	16				18,1	30	5500	8000	0,032	1R25X30X17
7E-HKS30X37X30-6/8A	30	37	30				28,5	54	5500		0,066	1R25X30X32
BK3016	30	37	16	2,7			18,1	30	5500	8000	0,037	1R25X30X17
BK3020	30	37	20	2,7			22,3	39,5	5500	8000	0,047	1R25X30X20.5
BK3026	30	37	26	2,7			28,5	54	5500	8000	0,059	1R25X30X26.5
BK3038ZWD	30	37	38	2,7		yes	38,5	78,5	5500	8000	0,083	1R25X30X38.5
HK3012F	30	37	12				13	19,5	5500	8000	0,024	1R25X30X12.5
HK3016LL/3AS	30	37			16		13	19,5	5500		0,027	1R25X30X18D
HK3016V3	30	37	16				18,1	30	5500	8000	0,032	1R25X30X17
HK3018L/3AS	30	37		18			18,1	30	5500		0,037	1R25X30X20.5
HK3020D	30	37	20			yes	22,3	39,5	5500	8000	0,04	1R25X30X20.5
HK3020F	30	37	20				22,3	39,5	5500	8000	0,04	1R25X30X20.5
HK3020LL/3AS	30	37			20		18,1	30	5500		0,039	1R25X30X23
HK3026D	30	37	26			yes	29,1	55	5500	8000	0,053	1R25X30X26.5
HK3026F	30	37	26				28,5	54	5500	8000	0,053	1R25X30X26.5
HK3038ZWD	30	37	38			yes	38,5	78,5	5500	8000	0,076	1R25X30X38.5
HMK3015	30	40	15				17,1	22,1	5500	8000	0,044	1R25X30X16
HMK3020	30	40	20				24,2	34,5	5500	8000	0,058	1R25X30X20.5
HMK3025	30	40	25				31	47	5500	8000	0,073	1R25X30X26.5
HMK3026LL/3AS	30	40			26		24,2	34,5	5500		0,064	1R25X30X26.5
HMK3030	30	40	30				36	57,5	5500	8000	0,087	1R25X30X32
HMK3031LL/3AS	30	40			31		31	47	5500		0,078	1R25X30X32
7E-HKS32X40X30-1	32	40	30				38	69,5	5000	7500	0,071	-
7E-HMK3220	32	42	20				27,5	38	5000	7500	0,062	-
7E-HMK3230	32	42	30				41,5	64,5	5000	7500	0,092	-
BK3520	35	42	20	2,7			24,8	47,5	4700	7000	0,055	-
HK3512	35	42	12				14	22,8	4700	7000	0,028	-
HK3516F	35	42	16				19	33,5	4700	7000	0,037	-
HK3516LL/3AS	35	42			16		14	22,8	4600		0,036	-
HK3518L/3AS	35	42		18			19,7	35	4600		0,037	-
HK3520	35	42	20				24,8	47,5	4700	7000	0,046	-
HK3520D	35	42	20			yes	24,8	47,5	4700	7000	0,046	-
HK3520LL/3AS	35	42			20		19,7	35	4600		0,04	-
HMK3512	35	45	12				14,9	17,6	4700	7000	0,04	-
HMK3515	35	45	15				20,2	26,2	4700	7000	0,05	-
HMK3518L/3AS	35	45		18			20,2	26,2	4600		0,053	-
HMK3520	35	45	20				28,4	40,5	4700	7000	0,067	-
HMK3525	35	45	25				36	54,5	4700	7000	0,083	-
HMK3530	35	45	30				43	69	4700	7000	0,1	-
HMK3531LL/3AS	35	45			31		36	54,5	4600		0,089	-
HMK3825	38	48	25				38,5	61	4300	6500	0,09	-
HMK3830	38	48	30				46	77	4300	6500	0,107	1R32X38X32
BK4020	40	47	20	2,7			25,9	52,5	4000	6000	0,064	1R35X40X20.5
HK4012	40	47	12				15,1	26	4000	6000	0,031	1R35X40X12.5
HK4016F	40	47	16				20,3	38,5	4000	6000	0,041	1R35X40X17
HK4016LL/3AS	40	47			16		15,1	26	4000		0,041	1R35X40X17
HK4018L/3AS	40	47		18			21,1	40	4000		0,047	1R35X40X20
HK4020	40	47	20	2,7			32,5	50	4000	6000	0,075	1R35X40X20.5
HK4020D	40	47	20			yes	25,9	52,5	4000	6000	0,052	1R35X40X20.5
HK4020LL/3AS	40	47			20		21,1	40	4000		0,05	-
HK4020LLD/3AS	40	47			20	yes	21,1	40	4000		0,05	-
HMK4015V3	40	50	15				23,1	32,5	4000	6000	0,056	1R35X40X17
7E-HMK4020	40	50	20				32,5	50	4000	6000	0,075	1R35X40X20.5
7E-HMK4025	40	50	25				41	67,5	4000	6000	0,091	-
HMK4030	40	50	30				49	85	4000	6000	0,112	1R35X40X34
HMK4031LL/3AS	40	50			31		41	67,5	4000		0,1	1R35X40X36
HMK4040ZWD	40	50	40			yes	58,5	107	4000	6000	0,15	-
HK4516	45	52	16				21,6	43	3700	5500	0,046	1R40X45X17
HK4518L/3AS	45	52		18			21,6	43	3600		0,054	1R40X45X20
HK4520	45	52	20				27,6	59	3700	5500	0,058	1R40X45X20.5
HK4520D	45	52	20			yes	27,6	59	3700	5500	0,058	1R40X45X20.5
HK4520LL/3AS	45	52			20		21,6	43	3600		0,054	-
HMK4520	45	55	20				32	51	3700	5500	0,083	1R40X45X20.5
HMK4525	45	55	25				41,5	71,5	3700	5500	0,104	1R40X45X26.5
HMK4530	45	55	30				49,5	90	3700	5500	0,1225	1R40X45X34
HK5020	50	58	20				31,5	63	3200	4800	0,072	1R40X50X22
HK5022L/3AS	50	58		22			31,5	63	3200		0,086	1R45X50X25.5
HK5024LLD/3AS	50	58			24	yes	31,5	63	3200		0,089	1R45X50X25.5
HK5025	50	58	25				38,5	82	3200	4800	0,09	1R45X50X25.5
HK5024LL/3AS	50	58			24		31,5	63	3200		0,089	1R45X50X25.5


.../...




NK (ØFw ≦ 12 mm)
NKS (ØFw ≦ 40 mm)




RNA49 (ØFw ≦ 12 mm)




RNA49 -- R (ØFw ≧ 14 mm)
RNA59
RNA69 -- R
NK -- R (ØFw ≧ 14 mm)




NKS (ØFw > 43 mm)



RNA69 (ØFw ≧ 40 mm)



RNA49 -- L
(Con estanqueidad a un lado)




RNA49 -- LL
(Con estanqueidad a dos lados)


Rodamientos de agujas sin anillo interior

Designación	Dimensiones (mm)				Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	D	C	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa (rpm)	aceite (rpm)	
NK5/10T2	5	10	10	0,15	2,64	2,19	27000	40000	0,0031
NK5/12T2	5	10	12	0,15	2,72	2,25	27000	40000	0,0037
NK6/10T2	6	12	10	0,15	2,66	2,28	25000	37000	0,0047
NK6/12T2	6	12	12	0,15	3,4	3,15	25000	37000	0,0057
NK7/10T2	7	14	10	0,3	2,67	2,35	23000	34000	0,0069
NK7/12T2	7	14	12	0,3	3,4	3,2	23000	34000	0,0082
RNA496	8	15	10	0,15	3,15	3	21000	32000	0,0073
NK8/16	8	15	16	0,3	4,85	5,2	21000	32000	0,012
NK8/12T2	8	15	12	0,3	4	4,1	21000	32000	0,0087
NK9/12T2	9	16	12	0,3	4,55	5	20000	30000	0,01
NK9/16T2	9	16	16	0,3	5,5	6,4	20000	30000	0,013
RNA498	10	19	11	0,15	4,3	3,95	19000	28000	0,015
NK10/12T2	10	17	12	0,3	4,55	5,1	19000	28000	0,01
NK10/16	10	17	16	0,3	5,45	6,45	19000	28000	0,015
NK12/12	12	19	12	0,3	5	6,1	17000	26000	0,013
RNA499	12	20	11	0,3	4,85	4,9	17000	26000	0,013
8E-NK12X19X12-7	12	19	12	0,5	6,05	5,65	17000	26000	0,011
NK12/16	12	19	16	0,3	6	7,7	17000	26000	0,016
RNA4900R	14	22	13	0,3	8,6	9,2	16000	24000	0,017
RNA4900L/3AS	14	22	13	0,3	7,2	8,5	10000		0,016
RNA4900LL/3AS	14	22	13	0,3	7,2	8,5	10000		0,016
NK14/16R	14	22	16	0,3	10,3	11,5	16000	24000	0,021
NK14/20R	14	22	20	0,3	13	15,6	16000	24000	0,026
NK15/16R	15	23	16	0,3	10,9	12,7	15000	23000	0,022
NK15/20R	15	23	20	0,3	13,8	17,2	15000	23000	0,027
8E-NK15X25X12-3	15	25	12	0,8	8,15	8,75	15000	23000	0,021
MR101812	15,875	28,575	19,05	0,6	16,7	16,7	17000	25000	0,05
RNA4901R	16	24	13	0,3	9,55	10,9	15000	23000	0,017
RNA4901L/3AS	16	24	13	0,3	7,75	9,7	10000		0,018
RNA4901LL/3AS	16	24	13	0,3	7,75	9,7	10000		0,018
RNA6901R	16	24	22	0,3	15,4	20	15000	23000	0,031
NK16/16R	16	24	16	0,3	12,2	14,9	15000	23000	0,022
NK16/20R	16	24	20	0,3	14,6	18,8	15000	23000	0,028
NK17/16R	17	25	16	0,3	12,1	15	15000	22000	0,024
NK17/20R	17	25	20	0,3	15,4	20,4	15000	22000	0,03
NK17.7X30X17-1PX1	17,759	30	17	0,3	2,49	2,78	15000	22000	0,049
NK18/16R	18	26	16	0,3	12,7	16,2	14000	21000	0,025
NK18/20RCT	18	26	20	0,3	16,1	22	14000	21000	0,031
NK19/16R	19	27	16	0,3	13,3	17,4	14000	21000	0,026
NK19/20R	19	27	20	0,3	16	22,2	14000	21000	0,032
MR122012	19,05	31,75	19,05	1	19,5	21,1	14000	21000	0,055
MR122016	19,05	31,75	25,4	1	25	29,1	14000	21000	0,073
RNA4902R	20	28	13	0,3	10,3	12,8	13000	20000	0,022
RNA4902L/3AS	20	28	13	0,3	8,3	11,2	10000		0,022
RNA4902LL/3AS	20	28	13	0,3	8,3	11,2	10000		0,022
RNA6902R	20	28	23	0,3	17,6	25,3	13000	20000	0,04
NK20/16RCT	20	28	16	0,3	13,2	17,5	13000	20000	0,027
NK20/16R/LP03	20	28	16	0,3	13,2	17,5	13000		0,027
NK20/20R	20	28	20	0,3	16,7	23,8	13000	20000	0,034
NK20X32X14PX1	20	32	14	0,3	16,1	16,8	13000	20000	0,039
8E-NK20X32X12	20	32	12	0,3	12,2	11,8	13000	20000	0,033
NKS20	20	32	20	0,3	17,8	22,8	13000	20000	0,049
NK21/16R	21	29	16	0,3	13,7	18,7	13000	19000	0,028
NK21/20R	21	29	20	0,3	17,4	25,4	13000	19000	0,035
RNA4903R	22	30	13	0,3	11,2	14,6	12000	18000	0,022
RNA4903L/3AS	22	30	13	0,3	8,5	11,9	9000		0,022
RNA4903LL/3AS	22	30	13	0,3	8,5	11,9	9000		0,022
RNA5903	22	30	18	0,3	15,2	21,7	12000	18000	0,035
RNA6903R	22	30	23	0,3	18,2	27,2	12000	18000	0,042
NK22/16R	22	30	16	0,3	14,2	19,9	12000	18000	0,034


.../...




NK (ØFw ≦ 12 mm)
NKS (ØFw ≦ 40 mm)




RNA49 (ØFw ≦ 12 mm)




RNA49 -- R (ØFw ≧ 14 mm)
RNA59
RNA69 -- R
NK -- R (ØFw ≧ 14 mm)




NKS (ØFw > 43 mm)



RNA69 (ØFw ≧40 mm)



RNA49 -- L
(Con estanqueidad a un lado)



RNA49 -- LL
(Con estanqueidad a dos lados)

Rodamientos de agujas sin anillo interior


Designación	Dimensiones (mm)				Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	D	C	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa (rpm)	aceite (rpm)	
NK22/20R	22	30	20	0,3	18	27	12000	18000	0,037
NKS22	22	35	20	0,6	17,7	23,3	12000	18000	0,062
MR142212	22,225	34,925	19,05	1	21,9	25,6	12000	18000	0,059
MR142216	22,225	34,925	25,4	1	28,2	35,5	12000	18000	0,082
NK24/16R	24	32	16	0,3	15,2	22,3	11000	17000	0,032
NK24/20R	24	32	20	0,3	18,6	28,8	11000	17000	0,04
8Q-NK24X36X14	24	36	14	0,5	17,4	19,4	11000	17000	0,043
NKS24R	24	37	20	0,6	18,4	25,2	11000	17000	0,066
RNA4904RCT	25	37	17	0,3	21,3	25,5	11000	16000	0,052
RNA4904L/3AS	25	37	17	0,3	15,2	19,9	8000		0,055
RNA4904LL/3AS	25	37	17	0,3	15,2	19,9	8000		0,055
RNA6904R	25	37	30	0,3	36,5	50,5	11000	16000	0,1
NK25/16R	25	33	16	0,3	15,1	22,4	11000	16000	0,033
NK25/20RCT	25	33	20	0,3	19,2	30,5	11000	16000	0,042
NKS25R	25	38	20	0,6	18,3	25,3	11000	16000	0,068
NK25X45X18.5-2NR	25	45	18,5	1,1	29,2	31,5	7500	11000	0,131
MR162412	25,4	38,1	19,05	1	23	28,1	11000	16000	0,068
MR162416	25,4	38,1	25,4	1	29,5	38,5	11000	16000	0,091
NK25.5X47X22PX1	25,56	47	22	0,5	42,5	50,5	11000	16000	0,177
NK26/16R	26	34	16	0,3	15,6	23,6	10000	15000	0,034
NK26/20R	26	34	20	0,3	19,1	30,5	10000	15000	0,042
RNA49/22R	28	39	17	0,3	23,2	29,3	9500	14000	0,05
RNA69/22R	28	39	30	0,3	40	58,5	9500	14000	0,1
NK28/20R	28	37	20	0,3	22,3	34	9500	14000	0,052
NK28/30RCT	28	37	30	0,3	26,7	48	9500	14000	0,082
NKS28R	28	42	20	0,6	18,1	25,8	9500	14000	0,084
MR182616	28,575	41,275	25,4	1	32,5	45	9500	14000	0,1
MR182620	28,575	41,275	31,75	1	40,5	60	9500	14000	0,127
NK29/20R	29	38	20	0,3	22,2	34	9500	14000	0,054
NK29/30R	29	38	30	0,3	27,5	50,5	9500	14000	0,084
RNA4905R	30	42	17	0,3	24	31,5	8500	13000	0,061
RNA4905L/3AS	30	42	17	0,3	16	22,6	6500		0,063
RNA4905LL/3AS	30	42	17	0,3	16	22,6	6500		0,063
RNA6905R	30	42	30	0,3	41,5	63	8500	13000	0,112
NK30/20R	30	40	20	0,3	22,1	34	8500	13000	0,065
NK30/20R/LP03	30	40	20	0,3	22,1	34	1000		0,065
NK30/30R	30	40	30	0,3	33	57	8500		0,098
8Q-NK30X44X30	30	44	30	0,3	48	65,5	8500	13000	0,132
HL-8Q-NK30X46X30-2	30	46	30	0,3	53	66,5	8500	13000	0,152
8E-NK30X47X21	30	47	21	1	34,5	38,5	8500	13000	0,119
NK30X55X21-3T2	30	55	21	0,6	43	43,5	8500	13000	0,201
NKS30	30	45	22	0,6	23,3	33	8500	13000	0,104
MR202816	31,75	44,45	25,4	1	35	51	8500	13000	0,109
MR202820	31,75	44,45	31,75	1	43,5	68	8500	13000	0,136
RNA69/28R	32	45	30	0,3	43	67	8500	13000	0,135
8E-NK32X52X15-3	32	52	15	0,6	22,7	21,6	8500	13000	0,112
NK32/30R	32	42	30	0,3	34	60,5	8500	13000	0,102
NK32/20R	32	42	20	0,3	23,5	37,5	8500	13000	0,068
NKS32	32	47	22	0,6	24	35	8500	13000	0,11
RNA49/28RCT	32	45	17	0,3	24,8	33,5	8500	13000	0,073
8E-NK1-25X52.2X15-4PX1	32,5	52,2	15	1	25,2	26,2	8500	13000	0,155
8E-NK1-25X52.2X15.5PX1	32,5	52,2	15,5	1	25,2	26,2	8500	13000	0,156
8E-NK1-25X56.4X19-3	33	56,4	19	1	35,5	35,5	8500	13000	0,234
8E-NK33X60X20-9	33	60	20	0,6	44,5	40,5	8000	12000	0,216
HL-8E-NK1-25X60X20-2	33	60	20	0,6	44,5	40,5	8000	12000	0,271
8Q-NK34X50X35-7PX1	34	50	35	0,3	61,5	83	8000	12000	0,195
HL-8Q-NK34X52X33-1	34	52	33	0,6	66	83	8000	12000	0,313
8E-NK34X59X20-1PX1	34	59	20	1	42	46,5	8000	12000	0,224
MR223020	34,925	47,625	31,75	1	46,5	76,5	7500	11000	0,15
NK35X42X30-5	35	42	30	0,3	27,8	60	7500	11000	0,073
NKS35	35	50	22	0,6	24,7	37	7500	11000	0,118

…/…/…


Rodamientos de agujas sin anillo interior

Designación	Dimensiones (mm)				Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	D	C	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa (rpm)	aceite (rpm)	
8Q-NK35X54X36	35	54	36	0,6	75,5	95,5	7500	11000	0,25
8Q-NK35X52X36	35	52	36	0,6	64,5	89	7500	11000	0,228
RNA4906S	35	47	17	0,3	14,9	21,6	7500	11000	0,066
NK35/30R	35	45	30	0,3	36	66,5	7500	11000	0,112
RNA4906R	35	47	17	0,3	25,5	35,5	7500	11000	0,069
RNA6906R	35	47	30	0,3	42,5	67,5	7500	11000	0,126
RNA4906LL/3AS	35	47	17	0,3	18	27,4	5500		0,072
NK35/20RCT	35	45	20	0,3	24,8	41,5	7500	11000	0,074
RNA4906L/3AS	35	47	17	0,3	18	27,4	5500		0,072
HL-8Q-NK36X55X28	36	55	28	1	61	76	7500	11000	0,21
HL-8Q-NK37X56X36-2	37	56	36	0,3	75,5	101	7500	11000	0,272
NK37/20R	37	47	20	0,3	25,3	43,5	7500	11000	0,077
NK37/30R	37	47	30	0,3	36,5	69,5	7500	11000	0,107
NKS37	37	52	22	0,6	26,3	41	7500	11000	0,123
NK38/20R	38	48	20	0,3	25,9	45	7500	11000	0,079
NK38/30R	38	48	30	0,3	37,5	73	7500	11000	0,107
HL-4A-8E-NK38X52X31	38	52	31	0,3	55,5	84,5	7500	11000	0,182
8Q-NK38X55X30	38	55	30	0,6	61	84,5	7500	11000	0,203
MR243320	38,1	52,388	31,75	1,5	51	81,5	7500	11000	0,18
MR243316	38,1	52,388	25,4	1,5	41	61	7500	11000	0,143
8E-NK39X58X16-2PX1	39	58	16	1,5	33,5	39	6500	10000	0,125
8E-NK39X65X18-3	39	65	18	1,5	43	45,5	6500	10000	0,228
RNA69/32R	40	52	36	0,6	47,5	82	6500	10000	0,162
RNA49/32R	40	52	20	0,6	31,5	47,5	6500	10000	0,089
RNA69/32	40	52	36	0,6	42	85,5	6500	10000	0,2
8Q-NK40X55X30	40	55	30	1	49	79	6500	10000	0,194
NK40/20R	40	50	20	0,3	26,4	47	6500	10000	0,083
NK40/30R	40	50	30	0,3	38,5	76	6500	10000	0,125
NKS40	40	55	22	0,6	27,7	45	6500	10000	0,129
MR263520	41,275	55,562	31,75	1,5	54,5	90,5	6500	9500	0,191
MR263516	41,275	55,562	25,4	1,5	43,5	68	6500	9500	0,153
RNA6907R	42	55	36	0,6	49	86,5	6500	9500	0,193
RNA4907R	42	55	20	0,6	32	50	6500	9500	0,107
RNA4907LL/3AS	42	55	20	0,6	22,7	39,5	4800		0,113
NK42/20R	42	52	20	0,3	26,9	49	6500	9500	0,086
NK42/30R	42	52	30	0,3	39	79	6500	9500	0,13
RNA4907L/3AS	42	55	20	0,6	22,7	39,5	4800		0,113
NK43/20R	43	53	20	0,3	27,5	51	6500	9500	0,086
NK43/30R	43	53	30	0,3	40	82	6500	9500	0,133
NKS43	43	58	22	0,6	29,1	49	6500	9500	0,14
MR283720	44,45	58,738	31,75	1,5	55,5	95,5	6000	9000	0,204
NK45/20R	45	55	20	0,3	28	52,5	6000	9000	0,092
NK45/30RCT	45	55	30	0,3	41	85,5	6000	9000	0,139
NK47/30R	47	57	30	0,3	42,5	91,5	5500	8500	0,142
NK47/20RCT	47	57	20	0,3	28,8	55,5	5500	8500	0,095
MR303920	47,625	61,912	31,75	1,5	59	105	5500	8500	0,216
RNA4908R	48	62	22	0,6	43,5	66,5	5500	8500	0,14
RNA4908LL/3AS	48	62	22	0,6	27,8	53,5	4200		0,154
RNA6908R	48	62	40	0,6	67	116	5500	8500	0,256
RNA4908L/3AS	48	62	22	0,6	27,8	53,5	4200		0,154
NK50/35R	50	62	35	0,6	51	106	5500	8000	0,221
NKS50	50	65	22	1	31,5	57	5500	8000	0,157
NK50/25RCT	50	62	25	0,6	38,5	74,5	5500	8000	0,158
MR324120	50,8	65,088	31,75	1,5	62	114	5500	8000	0,227
RNA4909R	52	68	22	0,6	46	73	5000	7500	0,182
RNA6909R	52	68	40	0,6	70,5	127	5000	7500	0,273
RNA4909S	52	68	22	0,6	23,1	43,5	5000	7500	0,17
RNA4909LL/3AS	52	68	22	0,6	28,6	57	3800		0,157
NKS55	55	72	22	1	33,5	63	5000	7500	0,221
NK55/25R	55	68	25	0,6	41	82	5000	7500	0,193
NK55/35R	55	68	35	0,6	54	118	5000	7500	0,26
MR364828	57,15	76,2	44,45	1,5	97	173	4700	7000	0,493
MR364824	57,15	76,2	38,1	1,5	83,5	142	4700	7000	0,422
RNA4910S	58	72	22	0,6	35,5	78	4700	7000	0,173
RNA4910LL/3AS	58	72	22	0,6	30,5	64	3400		0,16
RNA4910R	58	72	22	0,6	48	80	4700	7000	0,163
RNA6910R	58	72	40	0,6	74	139	4700	7000	0,32
NK60/25R	60	72	25	0,6	41	85	4300	6500	0,185
NKS60	60	80	28	1,1	44,5	85	4300	6500	0,335
NK60/35R	60	72	35	0,6	57	130	4300	6500	0,258
RNA4911S	63	80	25	1	33	65,5	4300	6500	0,244
RNA6911R	63	80	45	1	94	183	4300	6500	0,47
RNA4911R	63	80	25	1	58,5	99,5	4300	6500	0,255
MR405228	63,5	82,55	44,45	2	102	191	4300	6500	0,533
NKS65	65	85	28	1,1	47	94	4000	6000	0,356
NK65/25R	65	78	25	0,6	45	98	4000	6000	0,221
NK65/35R	65	78	35	0,6	60	142	4000	6000	0,31
NK68/25R	68	82	25	1	44,5	89	4000	6000	0,241
NK68/35R	68	82	35	0,6	63	139	4000	6000	0,338
RNA6912R	68	85	45	1	95,5	191	4000	6000	0,488
RNA4912S	68	85	25	1,4	49,5	112	4000	6000	0,26
RNA4912R	68	85	25	1	61,5	108	4000	6000	0,275


…/…/…




NK (ØFw ≦ 12 mm)
NKS (ØFw ≦ 40 mm)




RNA49 (ØFw ≦ 12 mm)




RNA49 -- R (ØFw ≧ 14 mm)
RNA59
RNA69 -- R
NK -- R (ØFw ≧ 14 mm)




NKS (ØFw > 43 mm)



RNA69 (ØFw ≧ 40 mm)



RNA49 -- L
(Con estanqueidad a un lado)



RNA49 -- LL
(Con estanqueidad a dos lados)

Rodamientos de agujas sin anillo interior


Designación	Dimensiones (mm)				Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	D	C	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa (rpm)	aceite (rpm)	
MR445628	69,85	88,9	44,45	2	107	209	3700	5500	0,58
NK70/25R	70	85	25	0,6	45	91,5	3700	5500	0,275
NKS70R	70	90	28	1,1	49,5	103	3700	5500	0,38
NK70/35R	70	85	35	0,6	64	144	3700	5500	0,386
RNA6913R	72	90	45	1	97	198	3700	5500	0,52
RNA4913R	72	90	25	1	62,5	112	3700	5500	0,312
NK73/25R	73	90	25	0,6	54	100	3700	5500	0,302
NK73/35R	73	90	35	0,6	76,5	156	3700	5500	0,428
MR486028	76,2	95,25	44,45	2	112	227	3300	5000	0,651
NK75/35R	75	92	35	0,6	78	162	3700	5500	0,492
NK75/25R	75	92	25	0,6	55	104	3700	5500	0,315
MR486024	76,2	95,25	38,1	2	96	188	3300	5000	0,558
RNA6914R	80	100	54	1	130	267	3300	5000	0,857
NK80/35R	80	95	35	1	79,5	184	3300	5000	0,425
NK80/25R	80	95	25	1	57	119	3300	5000	0,301
RNA4914R	80	100	30	1	85,5	156	3300	5000	0,46
NK85/35R	85	105	35	1	100	193	3100	4700	0,517
RNA6915R	85	105	54	1	132	277	3100	4700	0,935
RNA4915R	85	105	30	1	87	162	3100	4700	0,489
NK85/25R	85	105	25	1	70,5	123	3100	4700	0,404
MR567232	88,9	114,3	50,8	2	154	295	3000	4500	1,27
RNA6916R	90	110	54	1	137	298	2900	4400	0,987
RNA4916R	90	110	30	1	90,5	174	2900	4400	0,516
NK90/25R	90	110	25	1	71,5	128	2900	4400	0,426
NK90/35R	90	110	35	1	104	208	2900	4400	0,604
NK95/36R	95	115	36	1	108	223	2800	4200	0,652
NK95/26R	95	115	26	1	74,5	137	2800	4200	0,364
RNA6917R	100	120	63	1,1	169	400	2700	4000	1,2
NK100/26R	100	120	26	1	73,5	137	2700	4000	0,487
NK100/36R	100	120	36	1	107	223	2700	4000	0,679
RNA4917R	100	120	35	1,1	112	237	2700	4000	0,657
RNA4918R	105	125	35	1,1	116	252	2500	3800	0,697
NK105/36R	105	125	36	1	111	238	2500	3800	0,713
RNA6918R	105	125	63	1,1	175	425	2500	3800	1,33
NK105/26R	105	125	26	1	76,5	147	2500	3800	0,506
RNA4919R	110	130	35	1,1	118	260	2400	3600	0,719
RNA6919R	110	130	63	1,1	177	440	2400	3600	1,46
NK110/30R	110	130	30	1,1	97,5	204	2400	3600	0,612
NK110/40R	110	130	40	1,1	129	292	2400	3600	0,83
RNA4920	115	140	40	1,1	127	260	2300	3500	1,15
NKS115	115	135	32	1,1	90,5	199	2300	3500	0,7
NK120/40	120	140	40	1,1	113	268	2200	3300	0,91
RNA4822	120	140	30	1	93,5	210	2200	3300	0,67
RNA4922	125	150	40	1,1	131	279	2100	3200	1,24
NK130/40	130	150	40	1,1	116	283	2100	3100	0,98
RNA4824	130	150	30	1	99,5	233	2100	3100	0,73
NKS135	135	160	40	2	135	298	2000	3000	1,32
RNA4924	135	165	45	1,1	180	380	2000	3000	1,86
NK145/42	145	170	42	1,5	153	360	1900	2800	1,49
NK145/32	145	170	32	1,5	111	238	1900	2800	1,12
RNA4826	145	165	35	1,1	118	305	1900	2800	0,95
RNA4926	150	180	50	1,5	202	455	1800	2700	2,21
NK155/32	155	180	32	1,5	114	252	1700	2600	1,2
RNA4828	155	175	35	1,1	121	315	1700	2600	1,02
RNA4928	160	190	50	1,5	209	485	1700	2500	2,35
RNA4830	165	190	40	1,1	152	390	1600	2400	1,6
RNA4930	170	210	60	2	261	610	1500	2400	2,98
RNA4832	175	200	40	1,1	160	425	1500	2300	1,7
RNA4932	180	220	60	2	270	650	1500	2200	3,1
RNA4834	185	215	45	1,1	185	495	1500	2200	2,54
RNA4934	190	230	60	2	279	690	1400	2100	3,22

…/…/…


Rodamientos de agujas sin anillo interior

Designación	Dimensiones (mm)				Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	D	C	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa (rpm)	aceite (rpm)	
RNA4836	**195**	225	45	1,1	195	540	1400	2100	2,68
RNA4936	**205**	250	69	2	375	890	1300	2000	4,48
RNA4838	**210**	240	50	1,5	227	680	1300	1900	3,21
RNA4938	**215**	260	69	2	390	945	1300	1900	4,53
RNA4840	**220**	250	50	1,5	231	705	1200	1800	3,35
RNA4940	**225**	280	80	2,1	505	1180	1200	1800	7,2
RNA4844	**240**	270	50	1,5	244	780	1100	1700	3,62
RNA4944	**245**	300	80	2,1	525	1270	1100	1600	7,81
RNA4848	**265**	300	60	2	360	1080	1000	1500	5,4
RNA4948	**265**	320	80	2,1	540	1350	1000	1500	8,4
RNA4852	**285**	320	60	2	375	1160	950	1400	5,8
RNA4952	**290**	360	100	2,1	805	1900	950	1400	15,9
RNA4856	**305**	350	69	2	455	1300	850	1300	9,3
RNA4864	**350**	400	80	2,1	640	1850	750	1100	13,4
RNA4868	**370**	420	80	2,1	655	1940	750	1100	14


.../...



NK + IR (Ød ≦ 9 mm)



NA49 -- R
NA59
NA69 -- R (Ød ≦ 30 mm)
NK -- R + IR



NA49 -- LL
(Con estanqueidad a dos lados)

Rodamientos de agujas con anillo interior


Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	d	F	D	C	B (anchura del anillo interior)	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite	
NK8/12T2+1R5X8X12	5	8	15	12	12	0,3	4	4,1	21000	32000	0,012
NK8/16+1R5X8X16	5	8	15	16	16	0,3	4,85	5,2	21000	32000	0,017
NK9/12T2+1R6X9X12	6	9	16	12	12	0,3	4,55	5	20000	30000	0,013
NK9/16T2+1R6X9X16	6	9	16	16	16	0,3	5,5	6,4	20000	30000	0,017
8E-NK10/16CT+1R7X10X16	7	10	17	16	16	0,3	5,45	6,45	19000	28000	0,018
NK10/12T2+1R7X10X12	7	10	17	12	12	0,3	4,55	5,1	19000	28000	0,014
NK12/12+1R9X12X12	9	12	19	12	12	0,3	5	6,1	17000	26000	0,018
NK12/16+1R9X12X16	9	12	19	16	16	0,3	6	7,7	17000	26000	0,022
NA4900R	10	14	22	13	13	0,3	8,6	9,2	16000	24000	0,024
NK14/16R+1R10X14X16	10	14	22	16	16	0,3	10,3	11,5	16000	24000	0,03
NK14/20R+1R10X14X20	10	14	22	20	20	0,3	13	15,6	16000	24000	0,038
NA4900LL/3AS	10	14	22	13	14	0,3	7,2	8,5	10000		0,025
NA4901R	12	16	24	13	13	0,3	9,55	10,9	15000	23000	0,026
NA4901LL/3AS	12	16	24	13	14	0,3	7,75	9,7	10000		0,028
NA6901R	12	16	24	22	22	0,3	15,4	20	15000	23000	0,046
NK16/20R+1R12X16X20	12	16	24	20	20	0,3	14,6	18,8	15000	23000	0,042
NK16/16R+1R12X16X16	12	16	24	16	16	0,3	12,2	14,9	15000	23000	0,033
NK19/16R+1R15X19X16	15	19	27	16	16	0,3	13,3	17,4	14000	21000	0,039
NK19/20R+1R15X19X20	15	19	27	20	20	0,3	16	22,2	14000	21000	0,045
NA4902R	15	20	28	13	13	0,3	10,3	12,8	13000	20000	0,036
NA4902LL/3AS	15	20	28	13	14	0,3	8,3	11,2	10000		0,036
NA6902R	15	20	28	23	23	0,3	17,6	25,3	13000	20000	0,064
NK21/16R+1R17X21X16	17	21	29	16	16	0,3	13,7	18,7	13000	19000	0,042
NK21/20R+1R17X21X20	17	21	29	20	20	0,3	17,4	25,4	13000	19000	0,053
NA4903R	17	22	30	13	13	0,3	11,2	14,6	12000	18000	0,037
NA4903LL/3AS	17	22	30	13	14	0,3	8,5	11,9	9000		0,039
NA5903	17	22	30	18	18	0,3	15,2	21,7	12000	18000	0,056
NA6903R	17	22	30	23	23	0,3	18,2	27,2	12000	18000	0,069
NK24/16R+1R20X24X16	20	24	32	16	16	0,3	15,2	22,3	11000	17000	0,049
NK24/20R+1R20X24X20	20	24	32	20	20	0,3	18,6	28,8	11000	17000	0,061
NA4904LL/3AS	20	25	37	17	18	0,3	15,2	19,9	8000		0,08
NA4904RCT	20	25	37	17	17	0,3	21,3	25,5	11000	16000	0,074
NA6904R	20	25	37	30	30	0,3	36,5	50,5	11000	16000	0,141
NK26/16R+1R22X26X16	22	26	34	16	16	0,3	15,6	23,6	10000	15000	0,046
NK26/20R+1R22X26X20	22	26	34	20	20	0,3	19,1	30,5	10000	15000	0,064
NA49/22R	22	28	39	17	17	0,3	23,2	29,3	9500	14000	0,08
NA59/22	22	28	39	23	23	0,3	26,4	37,5	9500	14000	0,134
NA69/22R	22	28	39	30	30	0,3	40	58,5	9500	14000	0,154
NK29/20R+1R25X29X20	25	29	38	20	20	0,3	22,2	34	9500	14000	0,079
NK29/30R+1R25X29X30	25	29	38	30	30	0,3	27,5	50,5	9500	14000	0,123
NA4905R	25	30	42	17	17	0,3	24	31,5	8500	13000	0,088
NA4905LL/3AS	25	30	42	17	18	0,3	16	22,6	6500		0,093
NA5905	25	30	42	23	23	0,3	30,5	43	8500	13000	0,139
NA6905R	25	30	42	30	30	0,3	41,5	63	8500	13000	0,162
NA69/28R	28	32	45	30	30	0,3	43	67	8500	13000	0,179
NA49/28R	28	32	45	17	17	0,3	24,8	33,5	8500	13000	0,098
NK32/20R+1R28X32X20	28	32	42	20	20	0,3	23,5	37,5	8500	13000	0,096
NK32/30R+1R28X32X30	28	32	42	30	30	0,3	34	60,5	8500	13000	0,146
NA4906R	30	35	47	17	17	0,3	25,5	35,5	7500	11000	0,101
NA4906LL/3AS	30	35	47	17	18	0,3	18	27,4	5500		0,107
NA5906	30	35	47	23	23	0,3	32,5	48,5	7500	11000	0,152
NA6906R	30	35	47	30	30	0,3	42,5	67,5	7500	11000	0,185
NK35/20RCT+1R30X35X20	30	35	45	20	20	0,3	24,8	41,5	7500	11000	0,112
NK35/30R+1R30X35X30	30	35	45	30	30	0,3	36	66,5	7500	11000	0,171
NK37/20R+1R32X37X20	32	37	47	20	20	0,3	25,3	43,5	7500	11000	0,117
NK37/30R+1R32X37X30	32	37	47	30	30	0,3	36,5	69,5	7500	11000	0,17
NA49/32R	32	40	52	20	20	0,6	31,5	47,5	6500	10000	0,157
NA69/32R	32	40	52	36	36	0,6	47,5	82	6500	10000	0,286
NK40/20R+1R35X40X20	35	40	50	20	20	0,3	26,4	47	6500	10000	0,13

.../...


Rodamientos de agujas con anillo interior

Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	d	F	D	C	B (anchura del anillo interior)	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite	
NK40/30R+1R35X40X30	35	40	50	30	30	0,3	38,5	76	6500	10000	0,193
NA4907R	35	42	55	20	20	0,6	32	50	6500	9500	0,171
NA4907LL/3AS	35	42	55	20	21	0,6	22,7	39,5	4800		0,175
NA6907R	35	42	55	36	36	0,6	49	86,5	6500	9500	0,31
NK43/20R+1R38X43X20	38	43	53	20	20	0,3	27,5	51	6500	9500	0,134
NK43/30R+1R38X43X30	38	43	53	30	30	0,3	40	82	6500	9500	0,207
NK45/20R+1R40X45X20	40	45	55	20	20	0,3	28	52,5	6000	9000	0,143
NK45/30RCT+1R40X45X30	40	45	55	30	30	0,3	41	85,5	6000	9000	0,216
NA4908R	40	48	62	22	22	0,6	43,5	66,5	5500	8500	0,232
NA4908LL/3AS	40	48	62	22	23	0,6	27,8	53,5	4200		0,252
NA5908	40	48	62	30	30	0,6	53	92,5	5500	8500	0,348
NA6908R	40	48	62	40	40	0,6	67	116	5500	8500	0,426
NK47/20RCT+1R42X47X20	42	47	57	20	20	0,3	28,8	55,5	5500	8500	0,148
NK47/30R+1R42X47X30	42	47	57	30	30	0,3	42,5	91,5	5500	8500	0,222
NK50/25RCT+1R45X50X25	45	50	62	25	25	0,6	38,5	74,5	5500	8000	0,229
NK50/35R+1R45X50X35	45	50	62	35	35	0,6	51	106	5500	8000	0,322
NA4909R	45	52	68	22	22	0,6	46	73	5000	7500	0,27
NA4909LL/3AS	45	52	68	22	23	0,6	28,6	57	3800		0,29
NA5909	45	52	68	30	30	0,6	56	101	5000	7500	0,396
NA6909R	45	52	68	40	40	0,6	70,5	127	5000	7500	0,437
NK55/25R+1R50X55X25	50	55	68	25	25	0,6	41	82	5000	7500	0,271
NK55/35R+1R50X55X35	50	55	68	35	35	0,6	54	118	5000	7500	0,379
NA4910R	50	58	72	22	22	0,6	48	80	4700	7000	0,276
NA4910LL/3AS	50	58	72	22	23	0,6	30,5	64	3400		0,295
NA5910	50	58	72	30	30	0,6	58	110	4700	7000	0,498
NA6910R	50	58	72	40	40	0,6	74	139	4700	7000	0,529
NK60/25R+1R55X60X25	55	60	72	25	25	0,6	41	85	4300	6500	0,271
NK60/35R+1R55X60X35	55	60	72	35	35	0,6	57	130	4300	6500	0,379
NA4911R	55	63	80	25	25	1	58,5	99,5	4300	6500	0,396
NA5911	55	63	80	34	34	1	76,5	140	4300	6500	0,559
NA6911R	55	63	80	45	45	1	94	183	4300	6500	0,726
NA4912R	60	68	85	25	25	1	61,5	108	4000	6000	0,427
NA5912	60	68	85	34	34	1	80,5	153	4000	6000	0,614
NA6912R	60	68	85	45	45	1	95,5	191	4000	6000	0,758
NK68/25R+1R60X68X25	60	68	82	25	25	1	44,5	89	4000	6000	0,393
NK68/35R+1R60X68X35	60	68	82	35	35	0,6	63	139	4000	6000	0,551
NA4913R	65	72	90	25	25	1	62,5	112	3700	5500	0,454
NA5913	65	72	90	34	34	1	84	165	3700	5500	0,655
NA6913R	65	72	90	45	45	1	97	198	3700	5500	0,779
NK73/25R+1R65X73X25	65	73	90	25	25	0,6	54	100	3700	5500	0,466
NK73/35R+1R65X73X35	65	73	90	35	35	0,6	76,5	156	3700	5500	0,66
NA4914R	70	80	100	30	30	1	85,5	156	3300	5000	0,727
NA5914	70	80	100	40	40	1	103	187	3300	5000	1,06
NA6914R	70	80	100	54	54	1	130	267	3300	5000	1,34
NK80/25R+1R70X80X25	70	80	95	25	25	1	57	119	3300	5000	0,525
NK80/35R+1R70X80X35	70	80	95	35	35	1	79,5	184	3300	5000	0,738
NA4915R	75	85	105	30	30	1	87	162	3100	4700	0,776
NA6915R	75	85	105	54	54	1	132	277	3100	4700	1,45
NK85/25R+1R75X85X25	75	85	105	25	25	1	70,5	123	3100	4700	0,642
NK85/35R+1R75X85X35	75	85	105	35	35	1	100	193	3100	4700	0,853
NA4916R	80	90	110	30	30	1	90,5	174	2900	4400	0,82
NA5916	80	90	110	40	40	1	115	223	2900	4400	1,15
NA6916R	80	90	110	54	54	1	137	298	2900	4400	1,53
NK90/25R+1R80X90X25	80	90	110	25	25	1	71,5	128	2900	4400	0,68
NK90/35R+1R80X90X35	80	90	110	35	35	1	104	208	2900	4400	0,959
NK95/26R+1R85X95X26	85	95	115	26	26	1	74,5	137	2800	4200	0,644
NK95/36R+1R85X95X36	85	95	115	36	36	1	108	223	2800	4200	1,05
NA4917R	85	100	120	35	35	1,1	112	237	2700	4000	1,24
NA5917	85	100	120	46	46	1,1	137	290	2700	4000	1,76
NA6917R	85	100	120	63	63	1,1	169	400	2700	4000	2,25
NA4918R	90	105	125	35	35	1,1	116	252	2500	3800	1,84
NA6918R	90	105	125	63	63	1,1	175	425	2500	3800	2,37
NK105/26R+1R95X105X26	95	105	125	26	26	1	76,5	147	2500	3800	0,819
NK105/36R+1R95X105X36	95	105	125	36	36	1	111	238	2500	3800	1,15
NA4919R	95	110	130	35	35	1,1	118	260	2400	3600	1,36
NA6919R	95	110	130	63	63	1,1	177	440	2400	3600	2,63
NK110/30R+1R100X110X30	100	110	130	30	30	1,1	97,5	204	2400	3600	0,99
NK110/40R+1R100X110X40	100	110	130	40	40	1,1	129	292	2400	3600	1,34
NA4920	100	115	140	40	40	1,1	127	260	2300	3500	1,93
NA4822	110	120	140	30	30	1	93,5	210	2200	3300	1,11
NA4922	110	125	150	40	40	1,1	131	279	2100	3200	2,08
NA4824	120	130	150	30	30	1	99,5	233	2100	3100	1,17
NA4924	120	135	165	45	45	1,1	180	380	2000	3000	2,84
NA4924C3	120	135	165	45	45	1,1	180	380	2000	3000	2,84
NA4826	130	145	165	35	35	1,1	118	305	1900	2800	1,6
NA4926	130	150	180	50	50	1,5	202	455	1800	2700	3,9
NA4828	140	155	175	35	35	1,1	121	315	1700	2600	1,82
NA4928	140	160	190	50	50	1,5	209	485	1700	2500	4,05
NA4830	150	165	190	40	40	1,1	152	390	1600	2400	2,72
NA4832	160	175	200	40	40	1,1	160	425	1500	2300	2,9


…/…/…



NK + IR (Ød ≦ 9 mm)



NA49 -- R
NA59
NA69 -- R (Ød ≦ 30 mm)
NK -- R + IR




NA49 -- LL
(Con estanqueidad a dos lados)


Rodamientos de agujas con anillo interior

Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	d	F	D	C	B (anchura del anillo interior)	rs min	dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite	
NA4834	**170**	185	215	45	45	1,1	185	495	1500	2200	3,99
NA4836	**180**	195	225	45	45	1,1	195	540	1400	2100	4,19
NA4838	**190**	210	240	50	50	1,5	227	680	1300	1900	5,62
NA4840	**200**	220	250	50	50	1,5	231	705	1200	1800	5,84
NA4844	**220**	240	270	50	50	1,5	244	780	1100	1700	6,37
NA4848	**240**	265	300	60	60	2	360	1080	1000	1500	10
NA4852	**260**	285	320	60	60	2	375	1160	950	1400	10,8
NA4856	**280**	305	350	69	69	2	455	1300	850	1300	15,5
NA4860	**300**	330	380	80	80	2,1	625	1770	800	1200	22
NA4864	**320**	350	400	80	80	2,1	640	1850	750	1100	23,2
NA4872	**360**	390	440	80	80	2,1	665	2020	650	1000	25,7
NA4876	**380**	415	480	100	100	2,1	1000	2840	650	950	44,5

.../...




RNAO




RNAO -- ZW

Rodamientos de agujas separables sin anillo interior

Designación	Dimensiones (mm)					Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	E	D	C	rs min	dinámica (N) Cr	estática (N) Cor	grasa	aceite	
RNA0-5X10X8T2	**5**	8	10	8	0,15	2,64	2,19	27000	40000	0,003
RNA0-6X12X7XT2/2AS	**6**	9	12	7	0,3	2,27	1,86	25000	0	0,003
RNA0-6X13X8T2	**6**	9	13	8	0,3	2,66	2,28	25000	37000	0,006
RNA0-7X14X8T2	**7**	10	14	8	0,3	2,67	2,35	23000	34000	0,006
RNA0-8X15X10T2	**8**	11	15	10	0,3	4	4,1	21000	32000	0,008
RNA0-10X17X10T2	**10**	13	17	10	0,3	4,55	5,1	19000	28000	0,01
RNA0-10X22X10X	**10**	14	22	10	0,5	5,5	5,45	19000	28000	0,021
RNA0-12X22X12	**12**	18	22	12	0,3	8,65	8	17000	26000	0,019
RNA0-15X23X13	**15**	19	23	13	0,3	8,25	10,2	15000	23000	0,02
RNA0-16X24X13	**16**	20	24	13	0,3	9,05	11,8	15000	23000	0,021
RNA0-16X28X12	**16**	22	28	12	0,3	11,7	12,5	15000	23000	0,032
RNA0-17X25X13	**17**	21	25	13	0,3	9,4	12,6	15000	22000	0,022
RNA0-20X28X13	**20**	24	28	13	0,3	10	14,3	13000	20000	0,025
RNA0-20X28X26ZW	**20**	24	28	26	0,3	17,1	28,6	13000	20000	0,05
RNA0-20X32X12	**20**	26	32	12	0,3	12,9	15,1	13000	20000	0,038
RNA0-22X30X26ZW	**22**	26	30	26	0,3	17,5	30,5	12000	18000	0,054
RNA0-22X35X16	**22**	29	35	16	0,3	18,7	22,7	12000	18000	0,059
RNA0-25X35X17	**25**	29	35	17	0,3	14,2	24	11000	16000	0,053
RNA0-25X35X26ZW	**25**	29	35	26	0,3	18,4	33,5	11000	16000	0,076
RNA0-30X40X17	**30**	35	40	17	0,3	19,4	32,5	9000	13000	0,06
RNA0-30X42X32ZW	**30**	37	42	32	0,3	37,5	60,5	9000	13000	0,137
RNA0-32X42X13	**32**	37	42	13	0,3	14,5	23	8500	13000	0,049
RNA0-35X45X26ZW	**35**	40	45	26	0,3	26,1	50	7500	11000	0,091
RNA0-40X50X34ZW	**40**	45	50	34	0,3	37,5	83	6500	10000	0,152
RNA0-40X55X20	**40**	47	55	20	0,3	31	51,5	6500	10000	0,145
RNA0-40X55X40ZW	**40**	48	55	40	0,3	56,5	102	6500	10000	0,275
RNA0-45X55X17	**45**	50	55	17	0,3	22,3	44,5	6000	9000	0,083
RNA0-45X62X40ZW	**45**	53	62	40	0,3	61,5	118	6000	9000	0,377
RNA0-50X62X20	**50**	55	62	20	0,3	27,9	62	5500	8000	0,14
RNA0-50X65X20	**50**	58	65	20	0,3	38,5	67,5	5500	8000	0,168
RNA0-50X65X40ZW	**50**	58	65	40	0,6	66,5	135	5500	8000	0,355
RNA0-55X68X20	**55**	60	68	20	0,6	28,8	66,5	4800	7500	0,166
RNA0-60X78X20	**60**	68	78	20	1	40	75	4400	6500	0,255
RNA0-60X78X40ZW	**60**	68	78	40	1	69	150	4400	6500	0,5
RNA0-65X85X30	**65**	73	85	30	1	61	132	4100	6000	0,464
RNA0-70X90X30	**70**	78	90	30	1	65,5	149	3800	5500	0,499
RNA0-70X90X60ZW	**70**	78	90	60	1	112	297	3800	5500	1,02
RNA0-80X100X30	**80**	88	100	30	1	69	166	3300	5000	0,58
RNA0-100X120X30	**100**	108	120	30	1	76	201	2700	4000	0,694




NAO



NAO -- ZW

Rodamientos de agujas separables con anillo interior

Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	d	F	E	D	C	rs min	dinámica (N) Cr	estática (N) Cor	grasa	aceite	
NA0-17X35X16	**22**	17	29	35	16	0,3	18,7	22,7	12000	18000	0,078
NA0-25X40X17	**30**	25	35	40	17	0,3	19,4	32,5	9000	13000	0,088
NA0-30X45X26ZW	**35**	30	40	45	26	0,3	26,1	50	7500	11000	0,157
NA0-35X50X17	**40**	35	45	50	17	0,3	21,8	41,5	6500	10000	0,113
NA0-35X55X20	**40**	35	47	55	20	0,3	31	51,5	6500	1000	0,19
NA0-50X68X20	**55**	50	60	68	20	0,6	28,8	66,5	4800	7500	0,23




1R - M1

Anillos interiores

Designación	Dimensiones (mm)					Masa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R5X7X10	5	7	10	1	0,15	0,0014
1R5X8X12	5	8	12	1	0,3	0,0028
1R5X8X16	5	8	16	-	0,3	0,0038
1R6X8X10	6	8	10	1	0,15	0,0017
1R6X10X10D	6	10	10	1	0,3	0,0037
1R6X10X10	6	10	10	1	0,3	0,0037
1R6X10X12D	6	10	12	-	0,3	0,0046
1R6X10X13	6	10	13	1	0,3	0,005
1R6X9X12	6	9	12	1	0,3	0,0032
1R6X9X16	6	9	16	1	0,3	0,0043
1R7X10X10.5	7	10	10,5	1	0,3	0,0031
1R7X10X12	7	10	12	1	0,3	0,0036
1R7X10X16	7	10	16	1	0,3	0,0049
1R7X12X16	7	12	16	1	0,3	0,0093
1R7X9X10	7	9	10	1	0,15	0,0019
1R8X12X10	8	12	10	1	0,3	0,0048
1R8X12X10D	8	12	10	1	0,3	0,0048
1R8X12X10.5	8	12	10,5	1	0,3	0,005
1R8X12X12D	8	12	12	-	0,3	0,0057
1R8X12X12.5	8	12	12,5	1	0,3	0,0059
1R8X14X16	8	14	16	1	0,3	0,013
1R9X12X11	9	12	11	1	0,3	0,0041
1R9X12X12	9	12	12	1	0,3	0,0045
1R9X12X16	9	12	16	1	0,3	0,0061
1R9X15X16	9	15	16	1	0,3	0,014
1R10X13X12.5	10	13	12,5	1	0,3	0,0052
1R10X14X12	10	14	12	1	0,3	0,0073
1R10X14X12D	10	14	12	-	0,3	0,0073
1R10X14X13	10	14	13	1	0,3	0,0074
1R10X14X14D	10	14	14	-	0,3	0,008
1R10X14X16	10	14	16	-	0,3	0,0092
1R10X14X20	10	14	20	1	0,3	0,012
1R10X15X15.5	10	15	15,5	1	0,3	0,012
1R10X16X16	10	16	16	1	0,3	0,015
1R12X15X12	12	15	12	1	0,3	0,0058
1R12X15X12.5	12	15	12,5	1	0,3	0,0061
1R12X15X16	12	15	16	1	0,3	0,0078
1R12X15X16.5	12	15	16,5	-	0,3	0,008
1R12X15X22.5	12	15	22,5	-	0,3	0,011
1R12X16X12	12	16	12	1,5	0,3	0,0079
1R12X16X13	12	16	13	1,5	0,3	0,0087
1R12X16X14D	12	16	14	-	0,3	0,0095
1R12X16X16	12	16	16	1,5	0,3	0,011
1R12X16X20	12	16	20	1,5	0,3	0,014
1R12X16X22	12	16	22	1,5	0,3	0,015
1R12X17X20.5	12	17	20,5	1,5	0,3	0,019
1R12X17X25.5	12	17	25,5	1,5	0,3	0,024
1R14X17X17	14	17	17	1,5	0,3	0,0095
1R15X18X12.5	15	18	12,5	1,5	0,3	0,0072
1R15X18X16	15	18	16	1,5	0,3	0,0093
1R15X18X16.5	15	18	16,5	1,5	0,3	0,0096
1R15X18X17.5	15	18	17,5	1,5	0,3	0,01
1R15X18X20.5	15	18	20,5	1,5	0,3	0,012
1R15X18X25.5	15	18	25,5	1,5	0,3	0,015
1R15X19X16	15	19	16	1,5	0,3	0,013
1R15X19X20	15	19	20	1,5	0,3	0,016
1R15X20X12	15	20	12	1,5	0,3	0,012
1R15X20X13	15	20	13	1,5	0,3	0,014
1R15X20X14D	15	20	14	-	0,3	0,015
1R15X20X18	15	20	18	1,5	0,3	0,019
1R15X20X20.5	15	20	20,5	1,5	0,3	0,021
1R15X20X23	15	20	23	-	0,3	0,024

.../...



1R - M1

Anillos interiores


Designación	Dimensiones (mm)					Masa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R15X20X26	15	20	26	1,5	0,3	0,027
1R15X20X30.5	15	20	30,5	1,5	0,3	0,032
1R15X22X20	15	22	20	1,5	0,6	0,032
1R17X20X16	17	20	16	1,5	0,3	0,011
1R17X20X16.5	17	20	16,5	1,5	0,3	0,011
1R17X20X20	17	20	20	1,5	0,3	0,014
1R17X20X20.5	17	20	20,5	-	0,3	0,014
1R17X20X30.5	17	20	30,5	-	0,3	0,021
1R17X21X16	17	21	16	1,5	0,3	0,014
1R17X21X20	17	21	20	-	0,3	0,018
1R17X22X13	17	22	13	1,5	0,3	0,015
1R17X22X14D	17	22	14	-	0,3	0,016
1R17X22X16	17	22	16	-	0,3	0,019
1R17X22X18	17	22	18	1,5	0,3	0,021
1R17X22X20.5	17	22	20,5	1,5	0,3	0,024
1R17X22X23	17	22	23	-	0,3	0,027
1R17X22X26	17	22	26	1,5	0,3	0,03
1R17X22X32	17	22	32	1,5	0,3	0,036
1R17X24X20	17	24	20	1,5	0,6	0,034
1R17X22X16D	17	22	16	-	0,3	0,019
1R20X24X16	20	24	16	1,8	0,3	0,017
1R20X24X20	20	24	20	-	0,3	0,021
1R20X24X28.5	20	24	28,5	-	0,3	0,03
1R20X25X12.5	20	25	12,5	1,8	0,3	0,016
1R20X25X16	20	25	16	-	0,3	0,021
1R20X25X16.5	20	25	16,5	1,8	0,3	0,022
1R20X25X17	20	25	17	1,8	0,3	0,022
1R20X25X18D	20	25	18	-	0,3	0,024
1R20X25X20	20	25	20	-	0,3	0,027
1R20X25X20.5	20	25	20,5	1,8	0,3	0,028
1R20X25X23	20	25	23	1,8	0,3	0,031
1R20X25X26	20	25	26	1,8	0,3	0,034
1R20X25X26.5	20	25	26,5	-	0,3	0,036
1R20X25X30	20	25	30	1,8	0,3	0,041
1R20X25X32	20	25	32	1,8	0,3	0,041
1R20X25X38.5	20	25	38,5	-	0,3	0,053
1R20X28X20	20	28	20	1,8	0,6	0,045
1R22X26X16	22	26	16	1,8	0,3	0,017
1R22X26X20	22	26	20	-	0,3	0,022
1R22X28X17	22	28	17	1,8	0,3	0,03
1R22X28X20	22	28	20	1,8	0,3	0,035
1R22X28X20.5	22	28	20,5	1,8	0,3	0,036
1R22X28X23	22	28	23	1,8	0,3	0,042
1R22X28X30	22	28	30	-	0,3	0,054
1R25X29X20	25	29	20	-	0,3	0,026
1R25X29X30	25	29	30	1,8	0,3	0,039
1R25X30X12.5	25	30	12,5	1,8	0,3	0,02
1R25X30X16	25	30	16	1	0,3	0,024
1R25X30X16.5	25	30	16,5	1,8	0,3	0,026
1R25X30X17	25	30	17	1,8	0,3	0,027
1R25X30X18	25	30	18	-	0,3	0,03
1R25X30X18D	25	30	18	-	0,3	0,03
1R25X30X20	25	30	20	1,8	0,3	0,033
1R25X30X20.5	25	30	20,5	1,8	0,3	0,034
1R25X30X20.5D	25	30	20,5	1,8	0,3	0,034
1R25X30X23	25	30	23	1,8	0,3	0,038
1R25X30X26.5	25	30	26,5	-	0,3	0,043
1R25X30X30	25	30	30	1,8	0,3	0,05
1R25X30X32	25	30	32	1	0,3	0,054
1R25X30X38.5	25	30	38,5	-	0,3	0,064
1R25X32X15X1PX1	25	32	15	1,8	0	0,034
1R25X32X22	25	32	22	1,8	0,6	0,052

.../...

Anillos interiores

Designación	Dimensiones (mm)					Masa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
M1-162016	25,4	31,75	25,65	-	1	0,052
1R28X32X17	28	32	17	1,8	0,3	0,025
1R28X32X20	28	32	20	1,8	0,3	0,028
1R28X32X30	28	32	30	-	0,3	0,044
1R29X32X13	29	32	13	1,8	0,3	0,015
1R30X35X12.5	30	35	12,5	1,8	0,3	0,024
1R30X35X13	30	35	13	1,3	0,3	0,025
1R30X35X16	30	35	16	-	0,3	0,031
1R30X35X16.5	30	35	16,5	1,8	0,3	0,032
1R30X35X17	30	35	17	1,8	0,3	0,032
1R30X35X18D	30	35	18	-	0,3	0,035
1R30X35X20	30	35	20	-	0,3	0,038
1R30X35X20.5	30	35	20,5	1,8	0,3	0,039
1R30X35X23	30	35	23	1,8	0,3	0,044
1R30X35X26	30	35	26	1,8	0,3	0,05
1R30X35X30	30	35	30	-	0,3	0,059
1R30X35X30D	30	35	30	-	0,3	0,059
1R30X35X32	30	35	32	1,8	0,3	0,063
1R30X37X18	30	37	18	1,8	0,3	0,05
1R30X37X22	30	37	22	1,8	0,6	0,061
1R30X38X20	30	38	20	-	0,6	0,065
M1-202420	31,75	38,1	32	-	1,5	0,094
1R32X37X20	32	37	20	2	0,3	0,04
1R32X37X30	32	37	30	-	0,3	0,063
1R32X38X32	32	38	32	2	0,3	0,082
1R32X40X20	32	40	20	2	0,6	0,068
1R32X40X27	32	40	27	2	0,6	0,092
1R32X40X36	32	40	36	2	0,6	0,124
1R33X37X13	33	37	13	2	0,3	0,022
M1-222820	34,925	44,45	32	2	1,5	0,146
1R35X40X12.5	35	40	12,5	2	0,3	0,027
1R35X40X16.5	35	40	16,5	2	0,3	0,037
1R35X40X17	35	40	17	2	0,3	0,038
1R35X40X20	35	40	20	2	0,3	0,044
1R35X40X20.5	35	40	20,5	2	0,3	0,046
1R35X40X30	35	40	30	-	0,3	0,068
1R35X40X30V4	35	40	30	-	0,3	0,068
1R35X40X34	35	40	34	1,8	0,3	0,079
1R35X40X40	35	40	40	2	0,3	0,091
1R35X42X20	35	42	20	1,8	0,6	0,064
1R35X42X21D	35	42	21	-	0,6	0,068
1R35X42X23D	35	42	23	-	0,6	0,074
1R35X42X27	35	42	27	2	0,6	0,08
1R35X42X36	35	42	36	2	0,6	0,117
1R35X43X22	35	43	22	2	0,6	0,081
1R38X43X20	38	43	20	1,8	0,3	0,048
1R38X43X30	38	43	30	-	0,3	0,074
M1-242816	38,1	44,45	25,65	2	1,5	0,083
1R40X45X16.5	40	45	16,5	2	0,3	0,042
1R40X45X17	40	45	17	2	0,3	0,043
1R40X45X20	40	45	20	2	0,3	0,051
1R40X45X20.5	40	45	20,5	2	0,3	0,053
1R40X45X26.5	40	45	26,5	-	0,3	0,068
1R40X45X30	40	45	30	2	0,3	0,077
1R40X45X34	40	45	34	2	0,3	0,088
1R40X45X40	40	45	40	2	0,3	0,106
1R40X48X22	40	48	22	2	0,6	0,092
1R40X48X23D	40	48	23	-	0,6	0,097
1R40X48X30	40	48	30	2	0,6	0,123
1R40X48X40	40	48	40	2	0,6	0,17
1R40X50X20	40	50	20	0,8	0,3	0,106
1R40X50X22	40	50	22	2	1	0,118
1R40X50X22P5	40	50	22	2	1	0,118
1R42X47X20	42	47	20	2	0,3	0,053
1R42X47X30	42	47	30	2	0,3	0,08
1R45X50X20	45	50	20	2	0,3	0,057
1R45X50X25	45	50	25	2	0,6	0,071
1R45X50X25.5	45	50	25,5	-	0,3	0,074
1R45X50X35	45	50	35	2	0,6	0,101
1R45X50X40	45	50	40	1,5	0,3	0,115
1R45X52X20X	45	55	20	2	0,6	0,083
1R45X52X22	45	52	22	2	0,6	0,088
1R45X52X23D	45	52	23	-	0,6	0,093
1R45X52X30	45	52	30	2	0,6	0,123
1R45X52X40	45	52	40	2	0,6	0,164
1R45X55X20	45	55	20	2	0,6	0,116
1R45X55X22	45	55	22	2	1	0,13
1R45X55X40	45	55	40	2	0,6	0,173
1R50X55X20	50	55	20	2	0,6	0,063
1R50X55X25	50	55	25	2	0,6	0,078
1R50X55X35	50	55	35	2	0,6	0,112
1R50X55X40	50	55	40	2	0,6	0,128
1R50X58X22	50	58	22	2	0,6	0,113

.../...



1R - M1

Anillos interiores


Designación	Dimensiones (mm)					Masa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R50X58X23D	50	58	23	-	0,6	0,119
1R50X58X30	50	58	30	2	0,6	0,159
1R50X58X40	50	58	40	2	0,6	0,209
1R50X60X20	50	60	20	2	1	0,129
1R50X60X25	50	60	25	2	1	0,163
1R50X60X28	50	60	28	2	1,1	0,183
1R50X60X40	50	60	40	2	1	0,262
1R55X60X25	55	60	25	2,2	0,6	0,086
1R55X60X35	55	60	35	2	0,6	0,121
1R55X63X25	55	63	25	2	1	0,141
1R55X63X34	55	63	34	2,2	1	0,192
1R55X63X45	55	63	45	2,2	1	0,256
1R55X65X28	55	65	28	2,2	1,1	0,206
1R55X65X30	55	65	30	2,2	1	0,22
1R55X65X60	55	65	60	1,5	1	0,44
1R55X60X38XPX1	55	60	38	2,2	1	0,131
1R60X68X25	60	68	25	2,2	1	0,152
1R60X68X34	60	68	34	2,2	1	0,206
1R60X68X35	60	68	35	2,2	0,6	0,213
1R60X68X45	60	68	45	2,2	1	0,27
1R60X70X25	60	70	25	2,2	1	0,195
1R60X70X28	60	70	28	2,2	1,1	0,216
1R60X70X30	60	70	30	2,2	1	0,232
1R60X70X60	60	70	60	2,2	1	0,463
1R60X70X25V2	60	70	25	2,2	1	0,195
1R65X72X25	65	72	25	2,2	1	0,142
1R65X72X34	65	72	34	2,2	1	0,193
1R65X72X45	65	72	45	2,2	1	0,259
1R65X73X25	65	73	25	2,2	0,6	0,164
1R65X73X35	65	73	35	2,2	0,6	0,232
1R65X75X28	65	75	28	2,2	1,1	0,24
1R65X75X30	65	75	30	2,2	1	0,256
1R65X75X60	65	75	60	2,2	1	0,513
1R70X80X25	70	80	25	2,2	1	0,224
1R70X80X28	70	80	28	2,2	1,1	0,25
1R70X80X30	70	80	30	2,2	1	0,267
1R70X80X35	70	80	35	2,2	1	0,313
1R70X80X40	70	80	40	2,2	1	0,358
1R70X80X54	70	80	54	2,2	1	0,483
1R70X80X56	70	80	56	2,2	1	0,502
1R70X80X60	70	80	60	2,2	1	0,54
1R75X85X25	75	85	25	2,2	1	0,238
1R75X85X30	75	85	30	2,2	1	0,287
1R75X85X35	75	85	35	2,2	1	0,336
1R75X85X40	75	85	40	2,2	1	0,385
1R75X85X54	75	85	54	2,2	1	0,515
1R75X90X32	75	90	32	2,2	1,1	0,48
1R80X90X25	80	90	25	2,2	1	0,254
1R80X90X30	80	90	30	2,2	1	0,304
1R80X90X35	80	90	35	2,2	1	0,355
1R80X90X40	80	90	54	2,2	1	0,408
1R80X90X54	80	90	54	2,2	1	0,543
1R80X95X32	80	95	32	2,2	1,1	0,51
1R85X95X36	85	95	36	2,5	1	0,398
1R85X100X32	85	100	32	2,5	1,1	0,53
1R85X100X35	85	100	35	2,5	1,1	0,58
1R85X100X46	85	100	46	2,5	1,1	0,76
1R85X100X63	85	100	63	2,5	1,1	1,05
1R85X95X26	85	95	26	2,5	1	0,28

.../...


Anillos interiores

Designación	Dimensiones (mm)					Masa (kg)
	d	F	B	t	rs min	
1R90X100X26	90	100	26	2,5	1	0,294
1R90X100X30	90	100	30	2,5	1	0,34
1R90X100X36	90	100	36	2,5	1	0,406
1R90X105X32	90	105	32	2,5	1,1	0,56
1R90X105X35	90	105	35	2,5	1,1	0,61
1R90X105X46	90	105	46	2,5	1,1	0,8
1R90X105X63	90	105	63	2,5	1,1	1,11
1R95X105X26	95	105	26	2,5	1	0,313
1R95X105X36	95	105	36	2,5	1	0,43
1R95X110X32	95	110	32	2,5	1,1	0,59
1R95X110X35	95	110	35	2,5	1,1	0,64
1R95X110X46	95	110	46	2,5	1,1	0,85
1R95X110X63	95	110	63	2,5	1,1	1,17
1R100X110X30	100	110	30	2,5	1,1	0,375
1R100X110X40	100	110	40	2,5	1,1	0,505
1R100X115X32	100	115	32	2,5	1,1	0,62
1R100X115X40	100	115	40	2,5	1,1	0,775
1R100X115X54	100	115	54	2,5	1,1	1,09
1R110X120X30	110	120	30	2,5	1	0,44
1R110X120X40	110	120	40	2,5	1,1	0,58
1R110X125X40	110	125	40	2,5	1,1	0,84
1R110X125X54	110	125	54	2,5	1,1	1,16
1R120X130X30	120	130	30	2,2	1	0,44
1R120X130X40	120	130	40	2,5	1,1	0,59
1R120X135X40	120	135	40	2,5	2	0,87
1R120X135X45	120	135	45	2,5	1,1	0,98
1R120X135X60	120	135	60	2,5	1,1	1,25
1R130X145X32	130	145	32	3	1,5	0,78
1R130X145X35	130	145	35	3	1,1	0,855
1R130X145X42	130	145	42	3	1,5	1,05
1R130X150X50	130	150	50	3	1,5	1,69
1R130X150X67	130	150	67	3	1,5	2,25
1R140X155X32	140	155	32	3	1,5	0,84
1R140X155X35	140	155	35	3	1,1	0,917
1R140X155X42	140	155	42	3	1,5	1,1
1R140X160X50	140	160	50	3	1,5	1,7
1R140X160X67	140	160	67	3	1,5	2,3
1R150X165X32	150	165	32	3	1,5	0,9
1R150X165X40	150	165	40	3	1,1	1,12
1R150X165X42	150	165	42	3	1,5	1,18
1R150X170X52	150	170	52	3	2	2
1R150X170X60	150	170	60	3	2	2,35
1R160X175X40	160	175	40	3	1,1	1,2
1R160X180X60	160	180	60	3	2	2,5
1R170X185X45	170	185	45	3	1,1	1,45
1R170X190X60	170	190	60	3	2	2,65
1R180X195X45	180	195	45	3	1,1	1,51
1R190X210X50	190	210	50	3,5	1,5	2,41
1R190X215X69	190	215	69	3,5	2	4,1
1R200X220X50	200	220	50	3,5	1,5	2,49
1R200X225X80	200	225	80	3,5	2,1	5,1
1R220X240X50	220	240	50	3,5	1,5	2,75
1R220X245X80	220	245	80	3,5	2,1	5,7
1R240X265X60	240	265	60	3,5	2	4,6
1R260X285X60	260	285	60	4	2	4,98
1R280X305X69	280	305	69	4	2	6,2
1R300X330X80	300	330	80	4	2,1	9,3
1R320X350X80	320	350	80	5	2,1	9,8
1R340X380X118	340	380	118	5	3	22


.../...




NKX



NKX -- Z




NKXR



NKXR -- Z

Rodamientos combinados sin anillo interior


Designación	Dimensiones (mm)										Capacidades radiales (kN)		Capacidades axiales (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	Fw	dw	D	D1	D2	C	C1	C2	a	rs min	dinámica Cr	estática Cor	din. Ca	estat. Coa	grasa	aceite	
NKX10T2	**10**	10	19	24		23	9	6,5		0,3	5,45	6,45	10	14	6700	9500	0,037
NKX10T2Z	**10**	10	19		25	23	9	6,5	19,7	0,3	5,45	6,45	10	14	6700	9500	0,039
NKX12T2	**12**	12	21	26		23	9	6,5		0,3	6	7,7	10,3	15,4	6400	9200	0,042
NKX12T2Z	**12**	12	21		27	23	9	6,5	21,7	0,3	6	7,7	10,3	15,4	6400	9200	0,044
NKX15T2	**15**	15	24	28		23	9	6,5		0,3	8,25	10,2	10,5	16,8	6200	8800	0,044
NKX15T2Z	**15**	15	24		29	23	9	6,5	23,7	0,3	8,25	10,2	10,5	16,8	6200	8800	0,048
NKXR15T2	**15**	15	24	28		23	9	6,5	23,7	0,3	8,25	10,2	12,2	26,8	2800	11000	0,048
NKXR15T2Z	**15**	15	24		29	23	9	6,5	23,7	0,3	8,25	10,2	12,2	26,8	2800	11000	0,052
NKX17T2	**17**	17	26	30		25	9	8		0,3	10,4	14,4	10,8	18,2	6000	8500	0,051
NKX17T2Z	**17**	17	26		31	25	9	8	25,7	0,3	10,4	14,4	10,8	18,2	6000	8500	0,056
NKXR17T2	**17**	17	26	30		25	9	8	25,7	0,3	10,4	14,4	12,7	29	2500	10000	0,05
NKXR17T2Z	**17**	17	26		31	25	9	8	25,7	0,3	10,4	14,4	12,7	29	2500	10000	0,053
NKX20T2	**20**	20	30	35		30	10	10,5		0,3	16,4	27,1	14,2	24,7	5200	7500	0,085
NKX20T2Z	**20**	20	30		36	30	10	10,5	30,7	0,3	16,4	27,1	14,2	24,7	5200	7500	0,09
NKXR20T2	**20**	20	30	35		30	10	10,5	30,7	0,3	16,4	27,1	20,2	46,5	2100	8500	0,09
NKXR20T2Z	**20**	20	30		36	30	10	10,5	30,7	0,3	16,4	27,1	20,2	46,5	2100	8500	0,095
NKX25	**25**	25	37	42		30	11	9,5		0,6	14,2	24	19,6	37	4600	6500	0,125
NKX25T2	**25**	25	37	42		30	11	9,5		0,6	14,2	24	19,6	37	4600	6500	0,125
NKX25T2Z	**25**	25	37		43	30	11	9,5	37,7	0,6	14,2	24	19,6	37	4600	6500	0,132
NKXR25T2	**25**	25	37	42		30	11	9,5	37,7	0,6	14,2	24	27,3	68	1800	7000	0,128
NKXR25T2Z	**25**	25	37		43	30	11	9,5	37,7	0,6	14,2	24	27,3	68	1800	7000	0,135
NKX30T2	**30**	30	42	47		30	11	9,5		0,6	22,3	39,5	20,4	42	4300	6200	0,14
NKX30T2Z	**30**	30	42		48	30	11	9,5	42,7	0,6	22,3	39,5	20,4	42	4300	6200	0,148
NKXR30T2	**30**	30	42	47		30	11	9,5	42,7	0,6	22,3	39,5	27,8	72,5	1500	6000	0,162
NKXR30T2Z	**30**	30	42		48	30	11	9,5	42,7	0,6	22,3	39,5	27,8	72,5	1500	6000	0,169
NKX35T2	**35**	35	47	52		30	12	9		0,6	20	36	20,4	44,5	3900	5600	0,167
NKX35Z	**35**	35	47		53	30	12	9	47,7	0,6	20	36	20,4	44,5	3900	5600	0,175
NKX35T2Z	**35**	35	47		53	30	12	9	47,7	0,6	20	36	20,4	44,5	3900	5600	0,175
NKXR35T2	**35**	35	47	52		30	12	9	47,7	0,6	20	36	31	87	1400	5500	0,184
NKXR35T2Z	**35**	35	47		53	30	12	9	47,7	0,6	20	36	31	87	1400	5500	0,195
NKX40	**40**	40	52	60		32	13	10		0,6	25,9	52,5	26,9	63	3500	5000	0,216
NKX40Z	**40**	40	52		61	32	13	10	55,7	0,6	25,9	52,5	26,9	63	3500	5000	0,225
NKXR40T2	**40**	40	52	60		32	13	10	55,7	0,6	25,9	52,5	43	121	1200	4800	0,226
NKXR40T2Z	**40**	40	52		61	32	13	10	55,7	0,6	25,9	52,5	43	121	1200	4800	0,237
NKX45	**45**	45	58	65		32	14	9		0,6	27,6	59	27,9	69	3200	4600	0,252
NKX45Z	**45**	45	58		66,5	32	14	9	60,5	0,6	27,6	59	27,9	69	3200	4600	0,265
NKXR45T2	**45**	45	58	65		32	14	9	60,5	0,6	27,6	59	45,5	135	1100	4400	0,267
NKXR45T2Z	**45**	45	58		66,5	32	14	9	60,5	0,6	27,6	59	45,5	135	1100	4400	0,286
NKX50	**50**	50	62	70		35	14	10		0,6	27,9	62	28,8	75,5	3100	4500	0,302
NKXR50T2	**50**	50	62	70		35	14	10	65,5	0,6	27,9	62	48,5	150	1000	4000	0,309
NKX50Z	**50**	50	62		71,5	35	14	10	65,5	0,6	27,9	62	28,8	75,5	3100	4500	0,318
NKXR50T2Z	**50**	50	62		71,5	35	14	10	65,5	0,6	27,9	62	48,5	150	1000	4000	0,329
NKX60	**60**	60	72	85		40	17	12		1	29,8	71,5	41,5	113	2600	3700	0,465
NKX60Z	**60**	60	72		86,5	40	17	12	80,5	1	29,8	71,5	41,5	113	2600	3700	0,484
NKX70	**70**	70	85	95		40	18	11		1	36,5	86	43	127	2400	3400	0,612



NK1A59

Rodamientos de agujas con un rodamiento de bolas de contacto oblicuo


Designación	Dimensiones (mm)					Capacidades radiales (kN)		Capacidades axiales (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	d	D	C	F	rs min	dinámica Cr	estática Cor	dyn. Ca	stat. Coa	grasa	aceite	
NK1A5902A	**15**	28	18	20	0,3	9,5	13,4	2,34	3,05	13000	20000	0,05
NK1A5903A	**17**	30	18	22	0,3	10,1	14,9	2,53	3,55	12000	18000	0,056
NK1A5904A	**20**	37	23	25	0,3	16,5	22,1	4,7	6,15	11000	16000	0,111
NK1A59/22A	**22**	39	23	28	0,3	17,5	24,8	4,9	6,75	9500	14000	0,12
NK1A5905A	**25**	42	23	30	0,3	18,6	27,4	5,1	7,35	8500	13000	0,13
NK1A5906A	**30**	47	23	35	0,3	19,4	30,5	5,4	8,55	7500	11000	0,147
NK1A5907A	**35**	55	27	42	0,6	25,7	46	7,4	12,3	6500	9500	0,243
NK1A5908A	**40**	62	30	48	0,6	31	61	7,75	14	5500	8500	0,347
NK1A5909A	**45**	68	30	55	0,6	33	69,5	8,5	17,1	5000	7500	0,401
NK1A5910A	**50**	72	30	60	0,6	33,5	73,5	8,8	18,7	4300	6500	0,41
NK1A5911A	**55**	80	34	63	1	44,5	95,5	14,3	33	4300	6500	0,59
NK1A5912A	**60**	85	34	68	1	45,5	101	14,8	36	4000	6000	0,632
NK1A5914A	**70**	100	40	80	1	62,5	146	18,6	47,5	3300	5000	1,05




ARN

Rodamientos combinados


Designación	Dimensiones (mm)									Capacidades radiales (kN)		Capacidades axiales (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	d	dw	D	D1	T	C	F	Dw	rs min	dinámica Cr	estática Cor	dinámica Ca	estática Coa	grasa	aceite	
ARN3062T2P5	**30**	30	62	52	50	20	35	5	0,6	0,6	24,8	41,5	31	87	1400	5500
ARN3570T2	**35**	35	70	60	54	20	40	6	1	0,6	26,4	47	43	121	1200	4800
ARN4075T2P4	**40**	40	75	65	54	20	45	6	1	0,6	28	52,5	45,5	135	1100	4400
ARN4090P5	**40**	40	90	78	75	25	50	9	1	0,6	38,5	74,5	85	238	950	3800
ARN70130P5	**70**	70	130	115	82	25	80	11	1,1	0,6	57	119	142	460	650	2500




KR -- H
(con jaula)




KR -- LLH
(con estanqueidad y jaula)




KR
(con jaula)



KR -- LL
(con estanqueidad y jaula)



KRV
(con estanqueidad sin jaula)



KRV -- LL

Rodillos de levas


Designación	Dimensiones (mm)															Capacidades (en kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Par de apriete max
	D 0 -0,05	d1	C	F	B	B1	B2	G	G1	B3	C1	n	a	e	h	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite		(N.m)
KR10T2H/3AS	**10**	3	7	4	8	17	9	M3X0.5	5	-	0,5	-	-	7	2,5	1,64	1,27	0,56		27000		0,005	0,5
KRV10LLH/3AS	**10**	3	7	4	8	17	9	M3X0.5	5	-	0,5	-	-	7	2,5	2,5	2,61	0,56		10000		0,005	0,5
KR12XT2LLH/3AS	**12**	4	8	4,8	9	20	11	M4X0.7	6	-	0,5	-	-	8,5	2,5	2,17	1,69		1,79	10000		0,008	1
KRV12H/3AS	**12**	4	8	4,8	9	20	11	M4X0.7	6	-	0,5	-	-	8,5	2,5	3,5	3,8	0,725		20000		0,008	1
KRV12LLH/3AS	**12**	4	8	4,8	9	20	11	M4X0.7	6	-	0,5	-	-	8,5	2,5	3,5	3,8	0,725		10000		0,008	1
KR13T2LLH/3AS	**13**	5	9	5,75	10	23	13	M5X0.8	7,5	-	0,5	-	-	9,5	3	2,65	2,26	0,805		10000		0,01	2
KR13XT2LLH/3AS	**13**	5	9	5,75	10	23	13	M5X0.8	7,5	-	0,5	-	-	9,5	3	2,65	2,26		2,22	10000		0,01	2
KRV13LLH/3AS	**13**	5	9	5,75	10	23	13	M5X0.8	7,5	-	0,5	-	-	9,5	3	4,65	5,55	0,805		10000		0,011	2
KR16FLLD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	4,05	4,2	1,08		10000		0,019	3
KR16FD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	4,05	4,2	1,08		19000		0,019	3
KR16F	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	4	-	12	-	4,05	4,2	1,08		19000	25000	0,019	3
KR16FX	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	4	-	12	-	4,05	4,2		3,4	19000	25000	0,019	3
KR16FXD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	4,05	4,2		3,4	19000		0,019	3
KR16FLL/3AS	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	4	-	12	-	4,05	4,2	1,08		10000		0,019	3
KR16FXLL/3AS	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	4	-	12	-	4,05	4,2		3,4	10000		0,019	3
KR16FXLLD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	4,05	4,2		3,4	10000		0,019	3
KRV16F/3AS	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	4	-	12	-	6,5	9,35	1,08		13000		0,02	3
KRV16FD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	6,5	9,35	1,08		13000		0,02	3
KRV16FLL/3AS	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	4	-	12	-	6,5	9,35	1,08		10000		0,02	3
KRV16FXLL/3AS	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	4	-	12	-	6,5	9,35		3,4	10000		0,02	3
KRV16FXD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	6,5	9,35		3,4	13000		0,02	3
KRV16FLLD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	6,5	9,35	1,08		10000		0,02	3
KRV16FXLLD0H/L588	**16**	6	11	8	12	28	16	M6X1	8	-	0,6	-	-	12	3	6,5	9,35		3,4	10000		0,02	3

.../...


Rodillos de levas

Designación	Dimensiones (mm)															Capacidades (en kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Par de apriete max
	D 0 -0,05	d1	C	F	B	B1	B2	G	G1	B3	C1	n	a	e	h	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite		(N.m)
KR19F	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	-	4,75	5,4	1,08		15000	20000	0,031	8
KR19FX	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	-	4,75	5,4		4,05	15000	20000	0,031	8
KR19FLL/3AS	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	-	4,75	5,4	1,38		10000		0,031	8
KR19FXLL/3AS	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	-	4,75	5,4		4,05	10000		0,031	8
KR19FD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	-	-	14	4	4,75	5,4	1,38		15000		0,031	8
KR19FXD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	4	4,75	5,4		4,05	15000		0,031	8
KR19FLLD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	-	-	14	4	4,75	5,4	1,38		10000		0,031	8
KR19FXLLD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	-	-	14	4	4,75	5,4		4,05	10000		0,031	8
KRV19F/3AS	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	-	7,45	11,7	1,38		10000		0,032	8
KRV19FLL/3AS	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	-	7,45	11,7	1,38		10000		0,032	8
KRV19FXLL/3AS	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	4	-	14	-	7,45	11,7		4,05	10000		0,032	8
KRV19FD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	-	-	14	4	7,45	11,7	1,38		10000		0,032	8
KRV19FXD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	-	-	14	4	7,45	11,7		4,05	10000		0,032	8
KRV19FLLD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	-	-	14	4	7,45	11,7	1,38		10000		0,032	8
KRV19FXLLD0H/L588	19	8	11	10	12	32	20	M8X1.25	10	-	0,6	-	-	14	4	7,45	11,7		4,05	10000		0,032	8
KR22C	22	10	12	12	13	36	23	M10X1	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65	1,69		12000	16000	0,046	14
KR22XCLL/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65		5,15	10000		0,046	14
KR22F	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65	1,69		12000	16000	0,046	14
KR22FH	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65	1,69		12000	16000	0,046	14
KR22FX	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65		5,15	12000	16000	0,046	14
KR22FXH	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65		5,15	12000	16000	0,046	14
KR22FXH/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65		5,15	12000		0,046	14
KR22FLL/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65	1,69		10000		0,046	14
KR22FLLH/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65	1,69		10000		0,046	14
KR22FXLL/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65		5,15	10000		0,046	14
KR22FXLLH/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65		5,15	10000		0,046	14
KRV22CLL/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1	12	-	0,6	4	-	17	-	8,2	14	1,69		8500		0,047	14
KRV22F/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	8,2	14	1,69		8500		0,047	14
KRV22FH/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14	1,69		8500		0,047	14
KRV22FXH/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14		5,15	8500		0,047	14
KRV22FLL/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	8,2	14	1,69		8500		0,047	14
KRV22FLLH/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14	1,69		8500		0,047	14
KRV22FXLL/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	8,2	14		5,15	8500		0,047	14
KRV22FXLLH/3AS	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14		5,15	8500		0,047	14
KRV22LLH2/3ASV1	22	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14	1,69		8500		0,047	14
KR26C	26	10	12	12	13	36	23	M10X1	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65	2,12		12000	16000	0,059	14
KR26CLL/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65	2,12		10000		0,059	14
KR26F	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65	2,12		12000	16000	0,059	14
KR26FH	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65	2,12		12000	16000	0,059	14
KR26FXH	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65		6,1	12000	16000	0,059	14
KR26FLL/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65	2,12		10000		0,059	14
KR26FXLL/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	5,3	6,65		6,1	10000		0,059	14
KR26FLLH/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65	2,12		10000		0,059	14
KR26FXLLH/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	5,3	6,65		6,1	10000		0,059	14
KRV26FH/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14	2,12		8500		0,061	14
KRV26FXH/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14		6,1	8500		0,061	14
KRV26FLL/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	-	8,2	14	2,12		8500		0,061	14
KRV26FLLH/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14	2,12		8500		0,061	14
KRV26FXLLH/3AS	26	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	-	0,6	4	-	17	4	8,2	14		6,1	8500		0,061	14
KR30	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	7,85	9,65	2,62		10000	13000	0,087	20
KR30H	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65	2,62		10000	13000	0,087	20
KR30X	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	7,85	9,65		7,7	10000	13000	0,087	20
KR30XH	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65		7,7	10000	13000	0,087	20
KR30LL/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	7,85	9,65	2,62		10000		0,087	20
KR30LLH/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65	2,62		10000		0,087	20
KR30XLL/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	7,85	9,65		7,7	10000		0,087	20
KR30XLLH/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65		7,7	10000		0,087	20
KRV30/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	12	20,3	2,62		6500		0,089	20
KRV30H/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	12	20,3	2,62		6500		0,089	20
KRV30LL/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	12	20,3	2,62		6500		0,089	20
KRV30LLH/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	12	20,3	2,62		6500		0,089	20
KRV30XLLH/3AS	30	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	12	20,3		7,7	6500		0,089	20
KR32	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	7,85	9,65	2,86		10000	13000	0,097	20
KR32H	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65	2,86		10000	13000	0,097	20
KR32XH	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65		8,2	10000	13000	0,097	20
KR32LL/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	7,85	9,65	2,86		10000		0,097	20
KR32LLH/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65	2,86		10000		0,097	20
KR32XLL/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	7,85	9,65		8,2	10000		0,097	20
KR32XLLH/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	7,85	9,65		8,2	10000		0,097	20
KRV32H/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	12	20,3	2,86		6500		0,1	20
KRV32LL/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	12	20,3	2,86		6500		0,1	20
KRV32LLH/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	12	20,3	2,86		6500		0,1	20
KRV32XLL/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	-	12	20,3		8,2	6500		0,1	20
KRV32XLLH/3AS	32	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6	3	23	6	12	20,3		8,2	6500		0,1	20
KR35	35	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	-	12,2	17,9	3,2		8000	11000	0,169	52
KR35H	35	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	12,2	17,9	3,2		8000	11000	0,169	52
KR35H/3AS	35	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	12,2	17,9	3,2		8000		0,169	52
KR35XH	35	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	12,2	17,9		11,9	8000	11000	0,169	52


.../.../...




KR -- H
(con jaula)




KR -- LLH
(con estanqueidad y jaula)




KR
(con jaula)



KR -- LL
(con estanqueidad y jaula)



KRV
(con estanqueidad sin jaula)



KRV -- LL


Rodillos de levas

Designación	Dimensiones (mm)															Capacidades (en kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Par de apriete max
	D 0 -0,05	d1	C	F	B	B1	B2	G	G1	B3	C1	n	a	e	h	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite		(N.m)
KR35LL/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	-	12,2	17,9	3,2		8000		0,169	52
KR35LLH/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	12,2	17,9	3,2		8000		0,169	52
KR35XLL/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	-	12,2	17,9		11,9	8000		0,169	52
KR35XLLH/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	12,2	17,9		11,9	8000		0,169	52
KRV35H/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	17,6	34	3,2		5500		0,172	52
KRV35XH/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	17,6	34		11,9	5500		0,172	52
KRV35LL/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	-	17,6	34	3,2		5500		0,172	52
KRV35LLH/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	17,6	34	3,2		5500		0,172	52
KRV35XLL/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	-	17,6	34		11,9	5500		0,172	52
KRV35XLLH/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6	3	27	6	17,6	34		11,9	5500		0,172	52
KRX16X35X44.5/3AS	**35**	16	18	18	19,5	44,5	25	-	-	-	0,8	-	-	-	-	11,8	17,3	3,2		8300		0,165	0
KR40	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	-	14	22,8	3,85		7000	9000	0,248	76
KR40H	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	14	22,8	3,85		7000	9000	0,248	76
KR40H/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	14	22,8	3,85		7000		0,248	76
KR40X	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	-	14	22,8		14,5	7000	9000	0,248	76
KR40XH	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	14	22,8		14,5	7000	9000	0,248	76
KR40LL/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	-	14	22,8	3,85		7000		0,248	76
KR40LLH/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	14	22,8	3,85		7000		0,248	76
KR40XLL/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	-	14	22,8		14,5	7000		0,248	76
KR40XLLH/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	14	22,8		14,5	7000		0,248	76
KRV40/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	-	19,4	42	3,65		4500		0,252	76
KRV40H/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	19,4	42	3,65		4500		0,252	76
KRV40LL/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	-	19,4	42	3,65		4500		0,252	76
KRV40LLH/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	19,4	42	3,65		4500		0,252	76
KRV40XLL/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	-	19,4	42		14,5	4500		0,252	76
KRV40XLLH/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6	3	32	6	19,4	42		14,5	4500		0,252	76
KRX18X40X54.5-4/3AS	**40**	18	24	21,62	25,4	54,5	29,1	-	-	10	0,8	3	3	23	-	33	44	5,9		4600		0,215	0
KR47	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	20,7	33,5	4,7		6000	8000	0,386	98
KR47H	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	20,7	33,5	4,7		6000	8000	0,386	98


.../...

Rodillos de levas


Designación	Dimensiones (mm)															Capacidades (en kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Par de apriete max
	D 0 -0,05	d1	C	F	B	B1	B2	G	G1	B3	C1	n	a	e	h	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite		(N.m)
KR47X	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	20,7	33,5		21	6000	8000	0,386	98
KR47LL/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	20,7	33,5	4,7		6000		0,386	98
KR47LLH/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	20,7	33,5	4,7		6000		0,386	98
KR47LLD0H/LP03	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	-	-	37	8	20,7	33,5	4,7		1200		0,386	98
KR47XLL/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	20,7	33,5		21	6000		0,386	98
KR47XLLH/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	20,7	33,5		21	6000		0,386	98
KRV47/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	28,8	61	4,7		4000		0,392	98
KRV47LL/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	28,8	61	4,7		4000		0,392	98
KRV47LLH/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	28,8	61	4,7		4000		0,392	98
KRV47XLL/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	28,8	61		21	4000		0,392	98
KRV47XLLH/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	28,8	61		21	4000		0,392	98
KR52	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	20,7	33,5	5,55		6000	8000	0,461	98
KR52H	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	20,7	33,5	5,55		6000	8000	0,461	98
KR52X	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	20,7	33,5		23,3	6000	8000	0,461	98
KR52LL/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	20,7	33,5	5,55		6000		0,461	98
KR52LLH/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	20,7	33,5	5,55		6000		0,461	98
KR52XLL/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	20,7	33,5		23,3	6000		0,461	98
KR52XLLH/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	20,7	33,5		23,3	6000		0,461	98
KRV52H/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	28,8	61	5,55		4000		0,465	98
KRV52LL/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	28,8	61	5,55		4000		0,465	98
KRV52LLH/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	28,8	61	5,55		4000		0,465	98
KRV52XLL/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	-	28,8	61		23,3	4000		0,465	98
KRV52XLLH/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8	4	37	8	28,8	61		23,3	4000		0,465	98
KR62	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	-	28,9	55	6,95		5000	6500	0,79	178
KR62H	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55	6,95		5000	6500	0,79	178
KR62X	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	-	28,9	55		34,5	5000	6500	0,79	178
KR62XH	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55		34,5	5000	6500	0,79	178
KR62LL/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	-	28,9	55	6,95		5000		0,79	178
KR62LLH/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55	6,95		5000		0,79	178
KR62XLL/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55		34,5	5000		0,79	178
KR62XLLH/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55		34,5	5000		0,79	178
KRV62H/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	39,5	98,5	6,95		3300		0,8	178
KRV62LLH/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	39,5	98,5	6,95		3300		0,8	178
KRV62XLLH/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	39,5	98,5		34,5	3300		0,8	178
KR72	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	-	28,9	55	8,05		5000	6500	1,04	178
KR72H	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55	8,05		5000	6500	1,04	178
KR72LL/3AS	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	-	28,9	55	8,05		5000		1,04	178
KR72LLH/3AS	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55	8,05		5000		1,04	178
KR72XLL/3AS	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	-	28,9	55		38,5	5000		1,04	178
KR72XLLH/3AS	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	28,9	55		38,5	5000		1,04	178
KRV72LL/3AS	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	-	39,5	98,5	8,05		3300		1,05	178
KRV72LLH/3AS	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	39,5	98,5	8,05		3300		1,05	178
KRV72XLLH/3AS	**72**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8	4	44	8	39,5	98,5		38,5	3300		1,05	178
KR80	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	45	88,5	9,8		4000	5500	1,55	360
KR80H	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	45	88,5	9,8		4000	5500	1,55	360
KR80LL/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	45	88,5	9,8		4000		1,55	360
KR80LLH/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	45	88,5	9,8		4000		1,55	360
KR80XLL/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	45	88,5		53	4000		1,55	360
KR80XLLH/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	45	88,5		53	4000		1,55	360
KRV80LL/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	58	147	9,8		2600		1,56	360
KRV80LLH/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	58	147	9,8		2600		1,56	360
KRV80XLL/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	58	147		53	2600		1,56	360
KRV80XLLH/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	58	147		53	2600		1,56	360
KR85LL/3AS	**85**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	45	88,5	10,4		4000		1,74	360
KR85LLH/3AS	**85**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	45	88,5	10,4		4000		1,74	360
KR90	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	45	88,5	11,4		4000	5500	1,95	360
KR90LL/3AS	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	45	88,5		59	4000		1,95	360
KR90LLH/3AS	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	45	88,5		59	4000		1,95	360
KR90XLL/3AS	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	45	85,5		53	4000		1,95	360
KR90XLLH/3AS	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	45	88,5		53	4000		1,95	360
KRV90LL/3AS	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	-	58	147	11,4		2600		1,97	360
KRV90LLH/3AS	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	58	147	11,4		2600		1,97	360
KRV90XLLH/3AS	**90**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8	4	53	8	58	147		59	2600		1,97	360




KRT
(con jaula)




KRT -- LL
(con jaula y estanqueidad)



KRVT
(sin jaula)



KRVT -- LL




NUKRT

Rodillos de levas

Designación	Dimensiones (mm)															Capacidades (en kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Par de apriete max
	D 0 -0,05	d1	C	F	B	B1	B2	G	G1	B3	C1	n	a	e	h	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite		(N.m)
KRT22	**22**	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	0,6	M4X0.7	17	5,3	6,65	1,69		12000	16000	0,046	14
KRT26XLL/3AS	**26**	10	12	12	13	36	23	M10X1.25	12	0,6	M4X0.7	17	5,3	6,65		5,15	10000	10000	0,046	14
KRVT30LL/3AS	**30**	12	14	15	15	40	25	M12X1.5	13	0,6	M6x0.75	23	12	20,3	2,62		6500		0,089	20
KRT35LL/3AS	**35**	16	18	18	19	52	32,5	M16X1.5	17	0,8	PT 1/8	27	12,2	17,9	3,2		8000		0,169	52
KRVT35XLL/3AS	**35**	16	18	18	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	0,8	PT 1/8	27	17,6	34		11,9	5500		0,172	52
NUKRT35/3AS	**35**	16	18	19	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	0,8	PT 1/8	21	22,3	25,7	3,2	0	5500		0,165	52
KRT40	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	0,8	PT 1/8	32	14	22,8	3,85		7000	9000	0,169	52
KRT40XLL/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	0,8	PT 1/8	32	14	22,8		14,5	7000		0,248	76
KRVT40XLL/3AS	**40**	18	20	22	19,5	58	36,5	M18X1.5	19	0,8	PT 1/8	32	19,4	42		14,5	4500		0,252	76
NUKRT40/3AS	**40**	18	20	21,5	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	0,8	PT 1/8	23	24,1	29,1	3,85		4700		0,242	76
KRVT40LL/3AS	**40**	18	20	22	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	0,8	PT 1/8	32	19,4	42	3,85		4500		0,252	76
KRT40LL/3AS	**40**	18	20	22	19,5	58	36,5	M18X1.5	19	0,8	PT 1/8	32	14	22,8	3,85		7000		0,248	76
KRT47XLL/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	37	20,7	33,5		21	6000		0,386	98
KRVT47LL/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	37	28,8	61	4,7		4000		0,39	98
NUKRT47/3AS	**47**	20	24	25,5	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	27	38,5	48	4,7		4000		0,38	98
KRVT47XLL/3AS	**47**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	37	28,8	61		21	4000		0,39	98
NUKRT47X/3AS	**47**	20	24	25,5	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	27	38,5	48		21	4000		0,38	98
NUKRT52/3AS	**52**	20	24	30	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	31	42,5	57,5	5,55		3300		0,45	98
KRVT52XLL/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	37	28,8	61		23,3	4000		0,46	98
KRT52XLL/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	37	20,7	33,5		23,3	6000		0,416	98
KRVT52LL/3AS	**52**	20	24	25	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	0,8	PT 1/8	37	28,8	61	5,55		4000		0,465	98
NUKRT62/3AS	**62**	24	29	35	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	0,8	PT 1/8	38	56,5	72,5	6,95		2900		0,795	178
KRT62XLL/3AS	**62**	24	29	30	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	0,8	PT 1/8	44	28,9	55		34,5	5000		0,79	178
KRT80LL/3AS	**80**	30	35	38	37	100	63	M30X1.5	32	1	PT 1/8	53	45	88,5	9,8		4000		1,55	360
NUKRT90X/3AS	**90**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	1	PT 1/8	51	101	151		59	2100		1,96	360


NTN SNR With You




KRU

Rodillos de levas excéntricos


CONSÚLTENOS



NUKR - CRV




NUKR -- H (D < 100 mm)




NUKR -- H (D ≥ 100 mm)

Rodillos de levas

Designación	Dimensiones (mm)																Capacidades (en kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)	Masa (kg)	Par de apriete max
	D 0 -0,05	d1	C	F	B	B1	B2	G	G1	B3	C1	n	m	a	e	h	dinámica Cr	estática Cor	Rodillo curvado	Galet cylindrique			(N.m)
CRV14XLL/3AS	**22,225**	9,525	12,7	11	14,3	36,5	22,2	3/8-24UNF	9,5	6,35	0,8	4		3	15,5		8,05	13,3		5,35	9000	0,048	13
CR16XH	**25,4**	11,112	15,875	13	17,4	42,8	25,4	7/16-20UNF	12,7	6,35	0,8	4		3	21	6,35	7,25	8,35		7,4	12000	0,087	18
CRV16XLL/3AS	**25,4**	11,112	15,875	14	17,4	43	25,4	7/16-20UNF	12,7	6,35	0,8	4		3	19,5		11,7	18,9		7,4	7100	0,08	18
NUKR30/3AS	**30**	12	14	14,5	15	40	25	M12X1.5	13	6	0,6	6		3	15		13,3	13,5	2,62		6900	0,068	20
CRV20XLLH/3AS	**31,75**	12,7	19,05	18,47	20,6	52,4	31,8	1/2-20UNF	15,9	7,94	0,8	6		3	25	6,35	17,7	35		11,4	5400	0,14	24
NUKR35/3AS	**35**	16	18	19	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6		3	21		22,3	25,7	3,2		5500	0,165	52
NUKR35H/3AS	**35**	16	18	19	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6		3	21	6	22,3	25,7	3,2		5500	0,165	52
NUKR35X/3AS	**35**	16	18	19	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6		3	21		22,3	25,7		11,9	5500	0,165	52
NUKR35XH/3AS	**35**	16	18	19	19,5	52	32,5	M16X1.5	17	8	0,8	6		3	21	6	22,3	25,7		11,9	5500	0,165	52
NUKR40/3AS	**40**	18	20	21,5	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6		3	23		24,1	29,1	3,85		4700	0,242	76
NUKR40H/3AS	**40**	18	20	21,5	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6		3	23	6	24,1	29,1	3,85		4700	0,242	76
NUKR40X/3AS	**40**	18	20	21,5	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6		3	23		24,1	29,1		14,5	4700	0,242	76
NUKR40XH/3AS	**40**	18	20	21,5	21,5	58	36,5	M18X1.5	19	8	0,8	6		3	23	6	24,1	29,1		14,5	4700	0,242	76
NUKR47/3AS	**47**	20	24	25,5	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	27		38,5	48	4,7		4000	0,38	98
NUKR47H/3AS	**47**	20	24	25,5	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	27	8	38,5	48	4,7		4000	0,38	98
NUKR47X/3AS	**47**	20	24	25,5	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	27		38,5	48		21	4000	0,38	98
NUKR47XH/3AS	**47**	20	24	25,5	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	27	8	38,5	48		21	4000	0,38	98
NUKR52/3AS	**52**	20	24	30	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	31		42,5	57,5	5,55		3300	0,45	98
NUKR52H/3AS	**52**	20	24	30	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	31	8	42,5	57,5	5,55		3300	0,45	98
NUKR52X/3AS	**52**	20	24	30	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	31		42,5	57,5		23,3	3300	0,45	98
NUKR52XH/3AS	**52**	20	24	30	25,5	66	40,5	M20X1.5	21	9	0,8	8		4	31	8	42,5	57,5		23,3	3300	0,45	98
NUKR62/3AS	**62**	24	29	35	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	38		56,5	72,5	6,95		2900	0,795	178
NUKR62H/3AS	**62**	24	29	35	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	38	8	56,5	72,5	6,95		2900	0,795	178
NUKR62X/3AS	**62**	24	29	35	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	38		56,5	72,5		34,5	2900	0,795	178
NUKR62XH/3AS	**62**	24	29	35	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	38	8	56,5	72,5		34,5	2900	0,795	178
NUKR72/3AS	**72**	24	29	41,5	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	44		62	85,5	8,05		2400	1,01	178
NUKR72H/3AS	**72**	24	29	41,5	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	44	8	62	85,5	8,05		2400	1,01	178
NUKR72X/3AS	**72**	24	29	41,5	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	44		62	85,5		38,5	2400	1,01	178
NUKR72XH/3AS	**72**	24	29	41,5	30,5	80	49,5	M24X1.5	25	11	0,8	8		4	44	8	62	85,5		38,5	2400	1,01	178
NUKR80/3AS	**80**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51		101	151	9,8		2100	1,54	360
NUKR80H/3AS	**80**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51	8	101	151	9,8		2100	1,54	360
NUKR80X/3AS	**80**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51		101	151		53	2100	1,54	360
NUKR80XH/3AS	**80**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51	8	101	151		53	2100	1,54	360
NUKR90/3AS	**90**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51		101	151	11,4		2100	1,96	360
NUKR90H/3AS	**90**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51	8	101	151	11,4		2100	1,96	360
NUKR90X/3AS	**90**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51		101	151		59	2100	1,96	360
NUKR90XH/3AS	**90**	30	35	47,5	37	100	63	M30X1.5	32	15	1	8		4	51	8	101	151		59	2100	1,96	360
NUKR100/3AS	**100**	36	43	48,5	46	120	74	M36X1.5	38		1,5	8	PT 1/8		53		119	167	13		2000	3,08	630
NUKR100H/3AS	**100**	36	43	48,5	46	120	74	M36X1.5	38		1,5		PT 1/8		53	14	119	167	13		2000	3,08	630
NUKR100XH/3AS	**100**	36	43	48,5	46	120	74	M36X1.5	38		1,5		PT 1/8		53	14	119	167		79	2000	3,08	14
CRV64XLLH/3AS	**101,6**	38,1	57,15	44,5	58,7	147,6	88,9	1 1/2-12UNF	38,1	19,05	0,8	8		5	63	3/4	106	244		113	2200	4,32	760
NUKR150/3AS	**150**	52	60	75,5	63	170	107	M52X1.5	52		1,5	8	PT 1/8		85,5		258	380	22		1300	9,7	1950
NUKR150H/3AS	**150**	52	60	75,5	63	170	107	M52X1.5	52		1,5		PT 1/8		85,5	17	258	380	22		1300	9,7	1950
NUKR180H/3AS	**180**	64	72	91,5	76	200	124	M64X3	65		2		PT 1/8		103,5	17	365	555	27,9		1000	17	3670




RNAB2



RNA22 - LL

Rodillos de apoyo sin anillo interior


Designación	Dimensiones (mm)				Capacidades (kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	D	Fw	C	E/e	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite	
RNAB2/5XT2	**16**	7	7,8	10	2,82	2,52		2,32	21000	27000	0,0085
RNAB2/5T2	**16**	7	7,8	10	2,82	2,52	1,08		21000	27000	0,0085
RNAB2/6T2	**19**	10	9,8	13	4,7	5,35	1,37		15000	20000	0,013
RNAB2/6XT2	**19**	10	9,8	13	4,7	5,35		3,57	15000	20000	0,013
RNA22/6LL/3AS	**19**	10	11,8	0	4,55	4,25	1,38		10000		0,018
RNA22/6XLL/3AS	**19**	10	11,8	0	4,55	4,25		4,4	10000		0,018
RNA22/8LL/3AS	**24**	12	11,8	0	5,15	5,25	1,9		10000		0,027
RNAB2/8X	**24**	12	9,8	15	5,2	6,4		4,5	12000	16000	0,021
RNA22/8XLL/3AS	**24**	12	11,8	18	4,55	4,25		5,5	10000		0,018
RNAB2/8	**24**	12	9,8	15	5,2	6,4	1,89		12000	16000	0,021
RNA2200LL/3AS	**30**	14	13,8	0	7,55	9	2,62		10000		0,052
RNAB200X	**30**	14	11,8	20	9,7	5,2		6,91	11000	14000	0,042
RNA2200XLL/3AS	**30**	14	13,8	0	7,55	9		7,55	10000		0,052
RNAB200	**30**	14	11,8	20	9,7	5,2	2,6		11000	14000	0,042
RNA2201LL/3AS	**32**	16	13,8	0	8,1	10,3	2,86		9500		0,057
RNAB201	**32**	16	11,8	22	12,1	13,1	2,85		9500	12500	0,049
RNAB201X	**32**	16	11,8	22	12,1	13,1		7,36	9500	12500	0,049
RNA2201XLL/3AS	**32**	16	13,8	0	8,1	10,3		8,05	9500		0,057
RNA2202XLL/3AS	**35**	20	13,8	0	9,85	14,1		8,9	7500		0,06
RNA2202LL/3AS	**35**	20	13,8	0	9,85	14,1	3,2		7500		0,06
RNAB202X	**35**	20	11,8	26	13,3	15,7		8,06	7500	10000	0,05
RNAB202	**35**	20	11,8	26	13,3	15,7	3,21		7500	10000	0,05
RNA2203LL/3AS	**40**	22	15,8	0	10,4	15,6	3,85		7000		0,094
RNAB203	**40**	22	15,8	29	19,5	23,8	3,82		6800	9000	0,088
RNAB203X	**40**	22	15,8	29	19,5	23,8		12,7	6800	9000	0,088
RNA2203XLL/3AS	**40**	22	15,8	0	10,4	15,6		10,9	7000		0,094
RNA2204XLL/3AS	**47**	25	17,8	33	16,9	22,9		14,8	6000		0,152
RNA2204LL/3AS	**47**	25	17,8	0	16,9	22,9	4,7		6000		0,152
RNAB204	**47**	25	15,8	32	20,3	25,9	4,76		6000	8000	0,13
RNA2205LL/3AS	**52**	30	17,8	0	17,9	25,9	5,55		5000		0,179
RNA2205XLL/3AS	**52**	30	17,8	0	17,9	25,9		16,4	5000		0,179
RNAB205	**52**	30	15,8	37	22,7	32	5,47		5000	6500	0,15
RNAB205X	**52**	30	15,8	37	22,7	32		16,4	5000	6500	0,15
RNA2206LL/3AS	**62**	35	19,8	0	21,4	34,5	6,95		4300		0,284
RNA2207LL/3AS	**72**	42	22,7	0	26,3	47,5	8,05		3600		0,432
RNA2208LL/3AS	**80**	48	22,7	0	28,4	55	9,8		3100		0,53
RNA2208XLL/3AS	**80**	48	22,7	0	28,4	55		32	3100		0,53
RNAB208	**80**	50	19,8	58	39,5	69,5	9,66		3000	4000	0,42
RNA2209LL/3AS	**85**	52	22,7	0	29,3	58,5	10,4		2900		0,545
RNA2210LL/3AS	**90**	58	22,7	0	31	66	11,4		2600		0,563
RNA2210XLL/3AS	**90**	58	22,7	0	31	66		36	2600		0,563




NA22 -- LL

Rodillos de apoyo con anillo interior


Designación	Dimensiones (mm)							Capacidades (kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)	Masa (kg)
	D	d	B	C	e	F	rs	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico		
NA22/6LL/3AS	**19**	6	12	11,8	16	10	0,3	4,55	4,25	1,38		10000	0,023
NA22/6XLL/3AS	**19**	6	12	11,8	16	10	0,3	4,55	4,25		4,4	10000	0,023
NA22/8LL/3AS	**24**	8	12	11,8	18	12	0,3	5,15	5,25	1,9		10000	0,035
NA22/8XLL/3AS	**24**	8	12	11,8	18	12	0,3	5,15	5,25		5,5	10000	0,035
NA2200LL/3AS	**30**	10	14	13,8	20	14	0,3	7,55	9	2,62		10000	0,06
NA2200XLL/3AS	**30**	10	14	13,8	20	14	0,3	7,55	9		7,55	10000	0,06
NA2201LL/3AS	**32**	12	14	13,8	22	16	0,3	8,1	10,3	2,86		9500	0,067
NA2201XLL/3AS	**32**	12	14	13,8	22	16	0,3	8,1	10,3		8,05	9500	0,067
NA2202LL/3AS	**35**	15	14	13,8	26	20	0,3	9,85	14,1	3,2		7500	0,075
NA2203LL/3AS	**40**	17	16	15,8	28	22	0,3	10,4	15,6	3,85		7000	0,113
NA2203XLL/3AS	**40**	17	16	15,8	28	22	0,3	10,4	15,6		10,9	7000	0,113
NA2204LL/3AS	**47**	20	18	17,8	33	25	0,3	16,9	22,9	4,7		6000	0,176
NA2204XLL/3AS	**47**	20	18	17,8	33	25	0,3	16,9	22,9		14,8	6000	0,176
NA2205LL/3AS	**52**	25	18	17,8	38	30	0,3	17,9	25,9	5,55		5000	0,209
NA2206XLL/3AS	**62**	30	20	19,8	43	35	0,3	21,4	34,5		22,2	4300	0,322
NA2206LL/3AS	**62**	30	20	19,8	43	35	0,3	21,4	34,5	6,95		4300	0,322
NA2207LL/3AS	**72**	35	23	22,7	50	42	0,6	26,3	47,5	8,05		3600	0,506
NA2208LL/3AS	**80**	40	23	22,7	57	48	0,6	28,4	55	9,8		3100	0,623
NA2210LL/3AS	**90**	50	23	22,7	68	58	0,6	31	66	11,4		2600	0,682




NATR
(con jaula)




NATR -- LL
(con estanqueidad y jaula)




NATV
(sin jaula)



NATV -- LL
(con estanqueidad sin jaula)




NUTR2
NUTR3




NUTW2

Rodillos de apoyo


Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades (kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	D	d	B	C	e	F	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite	
NATR5	**16**	5	12	11	12	8	4,05	4,2	1,08		19000	25000	0,018
NATR5X	**16**	5	12	11	12	8	4,05	4,2		3,4	10000	25000	0,018
NATR5LL/3AS	**16**	5	12	11	12	8	4,05	4,2	1,08		10000		0,018
NATR5XLL/3AS	**16**	5	12	11	12	8	4,05	4,2		3,4	10000		0,018
NATV5/3AS	**16**	5	12	11	12	8	6,5	9,35	1,08		13000		0,02
NATV5X/3AS	**16**	5	12	11	12	8	6,5	9,35		3,4	13000		0,02
NATV5LL/3AS	**16**	5	12	11	12	8	6,5	9,35	1,08		10000		0,02
NATV5XLL/3AS	**16**	5	12	11	12	8	6,5	9,35		3,4	10000		0,02
NATR6	**19**	6	12	11	14	10	4,75	5,4	1,38		10000	20000	0,025
NATR6X	**19**	6	12	11	14	10	4,75	5,4		4,05	10000	20000	0,025
NATR6LL/3AS	**19**	6	12	11	14	10	4,75	5,4	1,38		10000		0,025
NATR6XLL/3AS	**19**	6	12	11	14	10	4,75	5,4		4,05	10000		0,025
NATV6/3AS	**19**	6	12	11	14	10	7,45	11,7	1,38		10000		0,027
NATV6X/3AS	**19**	6	12	11	14	10	7,45	11,7		4,05	10000		0,027
NATV6LL/3AS	**19**	6	12	11	14	10	7,45	11,7	1,38		10000		0,027
NATV6XLL/3AS	**19**	6	12	11	14	10	7,45	11,7		4,05	10000		0,027
NATR8	**24**	8	15	14	19	12	6,9	7,7	1,9		10000	16000	0,042
NATR8X	**24**	8	15	14	19	12	6,9	7,7		6,65	10000	16000	0,042
NATR8LL/3AS	**24**	8	15	14	19	12	6,9	7,7	1,9		10000		0,042
NATR8XLL/3AS	**24**	8	15	14	19	12	6,9	7,7		6,65	10000		0,042
NATV8/3AS	**24**	8	15	14	19	12	10,7	16,2	1,9		8500		0,044
NATV8X/3AS	**24**	8	15	14	19	12	10,7	16,2		6,65	8500		0,044
NATV8LL/3AS	**24**	8	15	14	19	12	10,7	16,2	1,9		8500		0,044
NATV8XLL/3AS	**24**	8	15	14	19	12	10,7	16,2		6,65	8500		0,044
NATR10	**30**	10	15	14	23	15	7,85	9,65	2,62		10000	13000	0,061
NATR10X	**30**	10	15	14	23	15	7,85	9,65		7,7	10000	13000	0,061
NATR10LL/3AS	**30**	10	15	14	23	15	7,85	9,65	2,62		10000		0,061
NATR10LL/LP03	**30**	10	15	14	23	15	7,85	9,65	2,62		2000		0,061
NATR10XLL/3AS	**30**	10	15	14	23	15	7,85	9,65		7,7	10000		0,061
NATV10/3AS	**30**	10	15	14	23	15	12	20,3	2,62		6500		0,065
NATV10X/3AS	**30**	10	15	14	23	15	12	20,3		7,7	6500		0,065
NATV10LL/3AS	**30**	10	15	14	23	15	12	20,3	2,62		6500		0,065
NATV10XLL/3AS	**30**	10	15	14	23	15	12	20,3		7,7	6500		0,065
NATR12CT	**32**	12	15	14	25	17	8,05	10,3	2,86		9000	12000	0,069
NATR12XCT	**32**	12	15	14	25	17	8,05	10,3		8,2	9000	12000	0,069
NATR12CLLT/3AS	**32**	12	15	14	23	15	8,05	10,3	2,86		9000		0,069
NATR12XCLLT/3AS	**32**	12	15	14	25	17	8,85	11,7		8,2	9000		0,069
NATV12/3AS	**32**	12	15	14	25	17	13	23	2,86		6000		0,074
NATV12X/3AS	**32**	12	15	14	25	17	13	23		8,2	6000		0,074
NATV12LL/3AS	**32**	12	15	14	25	17	13	23	2,86		6000		0,074
NATV12LL/5S	**32**	12	15	14	25	17	13	23	2,86		6000		0,074
NATV12XLL/3AS	**32**	12	15	14	25	17	13	23		8,2	6000		0,074
NATR15	**35**	15	19	18	27	20	13,3	20,8	3,2		7500	10000	0,098
NATR15X	**35**	15	19	18	27	20	13,3	20,8		11,9	7500	10000	0,098
NATR15LL/3AS	**35**	15	19	18	27	20	13,3	20,8	3,2		7500		0,098
NATR15XLL/3AS	**35**	15	19	18	27	20	13,3	20,8		11,9	7500		0,098
NATV15/3AS	**35**	15	19	18	27	20	18,4	38	3,2		5000		0,102
NATV15X/3AS	**35**	15	19	18	27	20	18,4	38		11,9	5000		0,102
NATV15LL/3AS	**35**	15	19	18	27	20	18,4	38	3,2		5000		0,102
NATV15LL/5S	**35**	15	19	18	27	20	18,4	38	3,2		5000		0,102
NATV15LL/5K	**35**	15	19	18	27	20	18,4	38	3,2		5000		0,102
NATV15XLL/3AS	**35**	15	19	18	27	20	18,4	38		11,9	5000		0,102
NUTR202/3AS	**35**	15	19	18	20	19	22,3	25,7	3,2		5500		0,1
NUTR202X/3AS	**35**	15	19	18	20	19	22,3	25,7		11,9	5500		0,1
NATR17	**40**	17	21	20	32	22	14	22,8	3,85		7000	9000	0,14
NATR17X	**40**	17	21	20	32	22	14	22,8		14,5	7000	9000	0,14
NATR17LL/3AS	**40**	17	21	20	32	22	14	22,8	3,85		7000		0,14
NATR17XLL/3AS	**40**	17	21	20	32	22	14	22,8		14,5	7000		0,14
NATV17/3AS	**40**	17	21	20	32	22	19,4	42	3,85		4500		0,145
NATV17X/3AS	**40**	17	21	20	32	22	19,4	42		14,5	4500		0,145
NATV17LL/3AS	**40**	17	21	20	32	22	19,4	42	3,85		4500		0,145




NATR
(con jaula)




NATR -- LL
(con estanqueidad y jaula)




NATV
(sin jaula)



NATV -- LL
(con estanqueidad sin jaula)



NUTR2
NUTR3




NUTW2

Rodillos de apoyo

Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades (kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	D	d	B	C	e	F	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite	
NATV17XLL/3AS	**40**	17	21	20	32	22	19,4	42		14,5	4500		0,145
NUTR203/3AS	**40**	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1	3,85		4700		0,147
NUTR203X/3AS	**40**	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1		14,5	4700		0,147
NUTR302/3AS	**42**	15	19	18	20	19	22,3	25,7	4,1		5500		0,16
NUTR302X/3AS	**42**	15	19	18	20	19	22,3	25,7		14,3	5500		0,16
NATR20	**47**	20	25	24	37	25	20,7	33,5	4,7		6000	8000	0,246
NATR20X	**47**	20	25	24	37	25	20,7	33,5		21	6000	8000	0,246
NATR20LL/3AS	**47**	20	25	24	37	25	20,7	33,5	4,7		6000		0,246
NATR20XLL/3AS	**47**	20	25	24	37	25	20,7	33,5		21	6000		0,246
NATV20/3AS	**47**	20	25	24	37	25	28,8	61	4,7		4000		0,254
NATV20X/3AS	**47**	20	25	24	37	25	28,8	61		21	4000		0,254
NATV20LL/3AS	**47**	20	25	24	37	25	28,8	61	4,7		4000		0,254
NATV20XLL/3AS	**47**	20	25	24	37	25	28,8	61		21	4000		0,254
NUTR204/3AS	**47**	20	25	24	27	25,5	38,5	48	4,7		4000		0,245
NUTR204X/3AS	**47**	20	25	24	27	25,5	38,5	48		21	4000		0,245
NUTR303/3AS	**47**	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1	4,7		4700		0,222
NUTR303X/3AS	**47**	17	21	20	22	21,5	24,1	29,1		17	4700		0,222
NUTW204X/3AS	**47**	20	29	28	27	25,5	40,5	51,5	4,7	25,1	4000		0,28
NATR25	**52**	25	25	24	42	30	22,8	40,5	5,5		5000	6500	0,275
NATR25X	**52**	25	25	24	42	30	22,8	40,5		23,3	5000	6500	0,275
NATR25LL/3AS	**52**	25	25	24	42	30	22,8	40,5	5,5		5000		0,275
NATR25XLL/3AS	**52**	25	25	24	42	30	22,8	40,5		23,3	5000		0,275
NATV25/3AS	**52**	25	25	24	42	30	31,5	73,5	5,5		3300		0,285
NATV25X/3AS	**52**	25	25	24	42	30	31,5	73,5		23,3	3300		0,285
NATV25LL/3AS	**52**	25	25	24	42	30	31,5	73,5	5,5		3300		0,285
NATV25XLL/3AS	**52**	25	25	24	42	30	31,5	73,5		23,3	3300		0,285
NUTR205/3AS	**52**	25	25	24	31	30	42,5	57,5	5,55		3300		0,281
NUTR205X/3AS	**52**	25	25	24	31	30	42,5	57,5		23,3	3300		0,281
NUTR304/3AS	**52**	20	25	24	27	25,5	38,5	48	5,55		4000		0,321
NUTR304X/3AS	**52**	20	25	24	27	25,5	38,5	48		23,3	4000		0,321
NATR30	**62**	30	29	28	51	38	36	66	6,95		4000	5500	0,47
NATR30X	**62**	30	29	28	51	38	36	66		33	4000	5500	0,47
NATR30LL/3AS	**62**	30	29	28	51	38	36	66	6,95		4000		0,47
NATR30XLL/3AS	**62**	30	29	28	51	38	36	66		33	4000		0,47
NATV30/3AS	**62**	30	29	28	51	38	47,5	115	6,95		2600		0,481
NATV30X/3AS	**62**	30	29	28	51	38	47,5	115		33	2600		0,481
NATV30LL/3AS	**62**	30	29	28	51	38	47,5	115	6,95		2600		0,481

Rodillos de apoyo


Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades (kN)		Capacidades de la pista (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)
	D	d	B	C	e	F	dinámica Cr	estática Cor	rodillo curvado	rodillo cilíndrico	grasa	aceite	
NATV30XLL/3AS	**62**	30	29	28	51	38	47,5	115		33	2600		0,481
NUTR206/3AS	**62**	30	29	28	38	35	56,5	72,5	6,95		2900		0,466
NUTR206X/3AS	**62**	30	29	28	38	35	56,5	72,5		33	2900		0,466
NUTR305/3AS	**62**	25	25	24	31	30	42,5	57,5	6,95		3300		0,45
NUTR305X/3AS	**62**	25	25	24	31	30	42,5	57,5		27,8	3300		0,45
NATR35	**72**	35	29	28	58	44,5	39	77	8,05		3300	4500	0,635
NATR35X	**72**	35	29	28	58	44,5	39	77		37	3300	4500	0,635
NATR35LL/3AS	**72**	35	29	28	58	44,5	39	77	8,05		3300		0,635
NATR35XLL/3AS	**72**	35	29	28	58	44,5	39	77		37	3300		0,635
NATV35/3AS	**72**	35	29	28	58	44,5	52	134	8,05		2200		0,647
NATV35X/3AS	**72**	35	29	28	58	44,5	52	134		37	2200		0,647
NATV35LL/3AS	**72**	35	29	28	58	44,5	52	134	8,05		2200		0,647
NATV35XLL/3AS	**72**	35	29	28	58	44,5	52	134		37	2200		0,647
NUTR207/3AS	**72**	35	29	28	44	41,5	62	85,5	8,05		2400		0,63
NUTR207X/3AS	**72**	35	29	28	44	41,5	62	85,5		37	2400		0,63
NUTR306/3AS	**72**	30	29	28	38	35	56,5	72,5	8,05		2900		0,697
NUTR306X/3AS	**72**	30	29	28	38	35	56,5	72,5		38,5	2900		0,697
NATR40	**80**	40	32	30	66	50	49,5	92,5	9,8		3000	4000	0,875
NATR40X	**80**	40	32	30	66	50	49,5	92,5		44,5	3000	4000	0,875
NATR40LL/3AS	**80**	40	32	30	66	50	49,5	92,5	9,8		3000		0,875
NATR40XLL/3AS	**80**	40	32	30	66	50	49,5	92,5		44,5	3000		0,875
NATV40/3AS	**80**	40	32	30	66	50	68,5	171	9,8		2000		0,89
NATV40X/3AS	**80**	40	32	30	66	50	68,5	171		44,5	2000		0,89
NATV40LL/3AS	**80**	40	32	30	66	50	68,5	171	9,8		2000		0,89
NATV40XLL/3AS	**80**	40	32	30	66	50	68,5	171		44,5	2000		0,89
NUTR208/3AS	**80**	40	32	30	51	47,5	87	125	9,8		2100		0,817
NUTR208X/3AS	**80**	40	32	30	51	47,5	87	125		44,5	2100		0,817
NUTR307/3AS	**80**	35	29	28	44	41,5	62	85,5	9,8		2400		0,84
NUTR307X/3AS	**80**	35	29	28	44	41,5	62	85,5		41	2400		0,84
NATR45	**85**	45	32	30	71	55	51,5	100	10,4		2700	3600	0,91
NATR45LL/3AS	**85**	45	32	30	71	55	51,5	100	10,4		2700		0,91
NATR45XLL/3AS	**85**	45	32	30	71	55	51,5	100		47	2700		0,91
NUTR209/3AS	**85**	45	32	30	55	52,5	87	125	11,4		1900		0,883
NUTR209X/3AS	**85**	45	32	30	55	52,5	87	125		50	1900		0,883
NATR50	**90**	50	32	30	76	60	53	108	11,4		2500	3300	0,96
NATR50LL/3AS	**90**	50	32	30	76	60	53	108	11,4		2500		0,96
NATR50XLL/3AS	**90**	50	32	30	76	60	53	108		50	2500		0,96
NATV50/3AS	**90**	50	32	30	76	60	76	205	11,4		1600		0,99
NATV50X/3AS	**90**	50	32	30	76	60	76	205		50	1600		0,99
NATV50LL/3AS	**90**	50	32	30	76	60	76	205	11,4		1600		0,99
NATV50XLL/3AS	**90**	50	32	30	76	60	76	205		50	1600		0,99
NUTR210/3AS	**90**	50	32	30	60	57	92	137	10,4		1800		0,95
NUTR210X/3AS	**90**	50	32	30	60	57	92	137		47	1800		0,95
NUTR308/3AS	**90**	40	32	30	51	47,5	96,5	150	11,4		2100		1,13
NUTR308X/3AS	**90**	40	32	30	51	47,5	96,5	150		50	2100		1,13
NUTR309/3AS	**100**	45	32	30	55	52,5	92	137	13		1900		1,4
NUTR309X/3AS	**100**	45	32	30	55	52,5	92	137		55,5	1900		1,4
NUTR310/3AS	**110**	50	32	30	60	57	96,5	150	14,7		1800		1,69
NUTR310X/3AS	**110**	50	32	30	60	57	96,5	150		61	1800		1,69



AXK
Jaula de agujas

Rodamientos axiales


Designación	Dimensiones (mm)			Capacidades de cargas (kN)		Velocidades límite (rpm)		Masa (kg)	Equivalencias		
	Dc1 E11	Dc a13	Dw 0 / -0,1	dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite		placa	anillo interior	anillo exterior
AXK1100	**10**	24	2	9,15	25,3	3500	14000	0,0028	AS1100	WS81100	GS81100
AXK1101	**12**	26	2	9,85	28,9	3300	13000	0,003	AS1101	WS81101	GS81101
AXK1102	**15**	28	2	11,3	36	2800	11000	0,0035	AS1102	WS81102	GS81102
AXK1103	**17**	30	2	11,9	39,5	2500	10000	0,004	AS1103	WS81103	GS81103
AXK1104	**20**	35	2	13,2	46,5	2100	8500	0,005	AS1104	WS81104	GS81104
AXK1105	**25**	42	2	14,6	58	1800	7000	0,007	AS1105	WS81105	GS81105
AXK1106	**30**	47	2	16,3	69,5	1500	6000	0,008	AS1106	WS81106	GS81106
AXK1107	**35**	52	2	17,8	81,5	1400	5500	0,01	AS1107	WS81107	GS81107
AXK1108	**40**	60	3	27,4	110	1200	4700	0,0185	AS1108	WS81108	GS81108
AXK1109	**45**	65	3	29,8	128	1100	4300	0,0205	AS1109	WS81109	GS81109
AXK1110	**50**	70	3	31,5	143	1000	3900	0,0235	AS1110	WS81110	GS81110
AXK1111	**55**	78	3	38	186	900	3500	0,038	AS1111	WS81111	GS81111
AXK1112	**60**	85	3	44,5	234	800	3200	0,039	AS1112	WS81112	GS81112
AXK1113	**65**	90	3	46,5	254	750	3000	0,04	AS1113	WS81113	GS81113
AXK1114	**70**	95	4	53,5	253	750	2900	0,06	AS1114	WS81114	GS81114
AXK1115	**75**	100	4	55	266	700	2700	0,061	AS1115	WS81115	GS81115
AXK1116	**80**	105	4	56,5	279	650	2600	0,063	AS1116	WS81116	GS81116
AXK1117	**85**	110	4	57,5	291	600	2400	0,0668	AS1117	WS81117	GS81117
AXK1118	**90**	120	4	70,5	390	600	2300	0,086	AS1118	WS81118	GS81118
AXK1120	**100**	135	4	90	550	500	2000	0,112	AS1120	WS81120	GS81120
AXK1122	**120**	155	4	99	650	430	1700	0,131	AS1124	WS81124	GS81124
AXK1124	**110**	145	4	93,5	590	480	1900	0,122	AS1122	WS81122	GS81122
AXK1126	**130**	170	5	140	900	400	1600	0,205	AS1126	WS81126	GS81126
AXK1128	**140**	180	5	145	960	380	1500	0,219	AS1128	WS81128	GS81128
AXK1130	**150**	190	5	149	1020	350	1400	0,232	AS1130	WS81130	GS81130
AXK1132	**160**	200	5	154	1070	330	1300	0,246	AS1132	WS81132	GS81132




Arandela de apoyo AS
(arandela tope)

Rodamientos axiales

Designación	Dimensiones (mm)			Masa (kg)
	Dp e13	Dp1 E12	S	
AS1100	**24**	10	1	0,003
AS1101	**26**	12	1	0,0033
AS1102	**28**	15	1	0,0035
AS1103	**30**	17	1	0,0038
AS1104	**35**	20	1	0,0051
AS1105	**42**	25	1	0,007
AS1106	**47**	30	1	0,008
AS1107	**52**	35	1	0,0091
AS1108	**60**	40	1	0,0123
AS1109	**65**	45	1	0,0136
AS1110	**70**	50	1	0,0148
AS1111	**78**	55	1	0,0189
AS1112	**85**	60	1	0,0223
AS1113	**90**	65	1	0,0239
AS1114	**95**	70	1	0,0254
AS1115	**100**	75	1	0,027
AS1116	**105**	80	1	0,0284
AS1117	**110**	85	1	0,0301
AS1118	**120**	90	1	0,0388
AS1120	**135**	100	1	0,0505
AS1124	**145**	110	1	0,0549
AS1122	**155**	120	1	0,0592
AS1126	**170**	130	1	0,074
AS1128	**180**	140	1	0,079
AS1130	**190**	150	1	0,084
AS1132	**200**	160	1	0,089



Arandela de apoyo WS
(anillo interior)




Arandela de apoyo GS
(anillo exterior)

Rodamientos axiales

Designación	Dimensiones (mm)				Masa (kg)
	d	d1 -0,2 / -0,5	B h11	rs	
WS81100	10	24	2,75	0,3	0,008
WS81101	12	26	2,75	0,3	0,009
WS81101	12	26	2,75	0,3	0,009
WS81102	15	28	2,75	0,3	0,01
WS81103	17	30	2,75	0,3	0,011
WS81104	20	35	2,75	0,3	0,014
WS81105	25	42	3	0,6	0,021
WS81106	30	47	3	0,6	0,021
WS89306	30	60	6,25	1	0,1
WS81206	30	52	4,25	0,6	0,045
WS81107	35	52	3,5	0,6	0,033
WS89307	35	68	7	1	0,15
WS81207	35	62	5,25	1	0,085
WS81108	40	60	3,5	0,6	0,044
WS87408	40	90	8,25	1,1	0,33
WS89308	40	78	7,5	1	0,21
WS81208	40	68	5	1	0,09
WS81109	45	65	4	0,6	0,055
WS89309	45	85	8,25	1	0,27
WS81209	45	73	5,5	1	0,105
WS81110	50	70	4	0,6	0,06
WS87410	50	110	9,5	1,5	0,56
WS89310	50	95	9,5	1,1	0,38
WS81210	50	78	6,5	1	0,14
WS81111	55	78	5	0,6	0,095
WS89311	55	105	10,5	1,1	0,52
WS81211	55	90	7	1	0,21
WS81112	60	85	4,75	1	0,101
WS89312	60	110	10,5	1,1	0,55
WS81212	60	95	7,5	1	0,23
WS81113	65	90	5,25	1	0,125
WS87413	65	140	12	2	1,14
WS89313	65	115	10,5	1,1	0,58
WS81213	65	100	8	1	0,28
WS81114	70	95	5,25	1	0,135
WS89314	70	125	12	1,1	0,8
WS81214	70	105	8	1	0,295
WS81115	75	100	5,75	1	0,155
WS89315	75	135	12,5	1,5	0,97
WS81215	75	110	8	1	0,31
WS81116	80	105	5,75	1	0,165
WS89316	80	140	12,5	1,5	1,02
WS81216	80	115	8,5	1	0,35
WS81117	85	110	5,75	1	0,175
WS89317	85	150	13,5	1,5	1,28
WS81217	85	125	9,5	1	0,49
WS81118	90	120	6,5	1	0,25
WS89318	90	155	13,5	1,5	1,33
WS81218	90	135	10,5	1,1	0,64
WS81120	100	135	7	1	0,35
WS89320	100	170	14,5	1,5	1,69
WS81220	100	150	11,5	1,1	0,81
WS81122	110	145	7	1	0,385
WS89322	110	190	16,5	2	2,44
WS81124	120	155	7	1	0,415
WS81126	130	170	9	1	0,663
WS81226	130	187	13	1,5	1,53
WS81128	140	178	9,5	1	0,75
WS81130	150	188	9,5	1	0,8
WS81132	160	198	9,5	1	0,84

Rodamientos axiales


Designación	Dimensiones (mm)				Masa (kg)
	D	D1 +0,5 / +0,2	B h11	rs	
GS81101	26	12	2,75	0,3	0,009
GS81102	28	16	2,75	0,3	0,01
GS81103	30	18	2,75	0,3	0,011
GS81104	35	21	2,75	0,3	0,014
GS81105	42	26	3	0,6	0,021
GS81106	47	32	3	0,6	0,025
GS81107	52	37	3,5	0,6	0,033
GS81206	52	32	4,25	0,6	0,045
GS81108	60	42	3,5	0,6	0,044
GS89306	60	32	6,25	1	0,1
GS81207	62	37	5,25	1	0,085
GS81109	65	47	4	0,6	0,055
GS89307	68	37	7	1	0,15
GS81208	68	42	5	1	0,09
GS81110	70	52	4	0,6	0,06
GS81209	73	47	5,5	1	0,105
GS81111	78	57	5	0,6	0,095
GS89308	78	42	7,5	1	0,21
GS81210	78	52	6,5	1	0,14
GS81112	85	62	4,75	1	0,101
GS89309	85	47	8,25	1	0,27
GS81113	90	67	5,25	1	0,125
GS81211	90	57	7	1	0,21
GS81114	95	72	5,25	1	0,135
GS89310	95	52	9,5	1,1	0,38
GS81212	95	62	7,5	1	0,23
GS81115	100	77	5,75	1	0,155
GS81213	100	67	8	1	0,28
GS81116	105	82	5,75	1	0,165
GS89311	105	57	10,5	1,1	0,52
GS81214	105	72	8	1	0,295
GS81117	110	87	5,75	1	0,175
GS87410	110	52	9,5	1,5	0,56
GS89312	110	62	10,5	1,1	0,55
GS81215	110	77	8	1	0,31
GS89313	115	67	10,5	1,1	0,58
GS81216	115	82	8,5	1	0,35
GS81118	120	92	6,5	1	0,25
GS89314	125	72	12	1,1	0,8
GS81217	125	88	9,5	1	0,49
GS81120	135	102	7	1	0,35
GS89315	135	77	12,5	1,5	0,97
GS81218	135	93	10,5	1,1	0,64
GS89316	140	82	12,5	1,5	1,02
GS81122	145	112	7	1	0,385
GS89317	150	88	13,5	1,5	1,28
GS81220	150	103	11,5	1,1	0,81
GS81124	155	122	7	1	0,415
GS89318	155	93	13,5	1,5	1,33
GS81126	170	132	9	1	0,663
GS89320	170	103	14,5	1,5	1,69
GS81128	180	142	9,5	1	0,75
GS81130	190	152	9,5	1	0,8
GS89322	190	113	16,5	2	2,44
GS81226	190	133	13	1,5	1,53
GS81132	200	162	9,5	1	0,84




K811, K812
Jaula de rodillos

Rodamientos axiales


Designación	Dimensiones (mm)			Masa (kg)
	Dc1 E11	Dc a13	Dw 0 / -0,01	
K81102T2	**15**	28	3,5	0,006
K81103T2	**17**	30	3,5	0,008
K81104T2	**20**	35	4,5	0,012
K81105L1	**25**	42	5	0,023
K81105T2	**25**	42	5	0,021
K81106T2	**30**	47	5	0,022
K89306	**30**	60	5,5	0,046
K81107T2	**35**	52	5	0,024
K89307	**35**	68	6	0,064
K81108T2	**40**	60	6	0,035
K89308	**40**	78	7	0,1
K81109T2	**45**	65	6	0,04
K89309	**45**	85	7,5	0,14
K81110T2	**50**	70	6	0,045
K87410	**50**	110	8	0,26
K89310	**50**	95	8	0,18
K81111T2	**55**	78	6	0,06
K89311	**55**	105	9	0,24
K81112	**60**	85	7,5	0,11
K81112L1	**60**	85	75	0,104
K81112T2	**60**	85	7,5	0,083
K89312	**60**	110	9	0,25
K81113T2	**65**	90	7,5	0,09
K89313	**65**	115	9	0,26
K81114T2	**70**	95	7,5	0,097
K87414	**70**	150	11	0,65
K89314	**70**	125	10	0,34
K81115T2	**75**	100	7,5	0,115
K89315	**75**	135	11	0,47
K81116T2	**80**	105	7,5	0,119
K89316	**80**	140	11	0,49
K81117T2	**85**	110	7,5	0,125
K89317	**85**	150	12	0,59
K81118T2	**90**	120	9	0,17
K89318	**90**	155	12	0,62
K81120T2	**100**	135	11	0,3
K89320	**100**	170	13	0,81
K81122T2	**110**	145	11	0,325
K89322L1	**110**	183	15	1,15
K81124T2	**120**	155	11	0,34
K81126	**130**	170	12	0,415
K81128	**140**	180	12	0,45
K81130	**150**	190	12	0,47
K81132	**160**	200	12	0,5



811
812
Rodamiento



893




874
Rodamiento

Rodamientos axiales


Designación	Dimensiones (mm)						Capacidades de cargas axiales (kN)		Velocidades Límite (rpm)		Masa (kg)	Nomenclatura			Dimensiones de montaje (mm)		
	d	D	d1 -0,2 -0,5	D1 +0,5 +0,2	T	rs	dinámica Cr	estática Cor	grasa	aceite		jaula	anillo interior	anillo exterior	da min	Db max	ras max
81102T2	**15**	28	28	16	9	0,3	12,2	26,8	2800	11000	0,026	K81102T2	WS81102	GS81102	25	18	0,3
81103T2	**17**	30	30	18	9	0,3	12,7	29	2500	10000	0,03	K81103T2	WS81103	GS81103	27	20	0,3
81104T2	**20**	35	35	21	10	0,3	20,2	46,5	2100	8500	0,04	K81104T2	WS81104	GS81104	32	23	0,3
81105T2	**25**	42	42	26	11	0,6	27,3	68	1800	7000	0,06	K81105T2	WS81105	GS81105	39	28	0,6
81106T2	**30**	47	47	32	11	0,6	27,8	72,5	1500	6000	0,07	K81106T2	WS81106	GS81106	44	33	0,6
81206	**30**	52	52	32	16	0,6	53,5	129	1500	6000	0,14	K81206	WS81206	GS81206	48	33	0,6
81206T2	**30**	52	52	32	16	0,6	53	129	1500	6000	0,14	K81206T2	WS81206	GS81206	48	33	0,6
81107T2	**35**	52	52	37	12	0,6	31	87	1400	5500	0,09	K81107T2	WS81107	GS81107	49	38	0,6
81207T2	**35**	62	62	37	18	1	54,5	139	1200	4900	0,235	K81207T2	WS81207	GS81207	56	41	1
81108T2	**40**	60	60	42	13	0,6	43	121	1200	4800	0,135	K81108T2	WS81108	GS81108	56	44	0,6
81208T2	**40**	68	68	42	19	1	74,5	190	1100	4400	0,265	K81208T2	WS81208	GS81208	63	44	1
89308	**40**	78	78	42	22	1	85	277	1000	4000	0,52	K89308	WS89308	GS89308	74	46	1
81109T2	**45**	65	65	47	14	0,6	45,5	135	1100	4400	0,15	K81109T2	WS81109	GS81109	61	49	0,6
81209T2	**45**	73	73	47	20	1	82	222	1000	4100	0,31	K81209T2	WS81209	GS81209	68	49	1
89309	**45**	85	85	47	24	1	102	345	900	3600	0,67	K89309	WS89309	GS89309	81	51	1
81110T2	**50**	70	70	52	14	0,6	48,5	150	1000	4000	0,165	K81110T2	WS81110	GS81110	66	54	0,6
81210T2	**50**	78	78	52	22	1	85	238	950	3800	0,385	K81210T2	WS81210	GS81210	73	54	1
89310	**50**	95	95	52	27	1,1	125	445	800	3200	0,94	K89310	WS89310	GS89310	90	58	1
81111T2	**55**	78	78	57	16	0,6	62,5	215	900	3600	0,25	K81111T2	WS81111	GS81111	75	58	0,6
81211T2	**55**	90	90	57	25	1	121	340	830	3300	0,61	K81211T2	WS81211	GS81211	83	61	1
89311	**55**	105	105	57	30	1,1	158	570	730	2900	1,27	K89311	WS89311	GS89311	100	64	1
81112T2	**60**	85	85	62	17	1	69	215	830	3300	0,285	K81112T2	WS81112	GS81112	80	65	1
81212T2	**60**	95	95	62	26	1	126	365	780	3100	0,66	K81212T2	WS81212	GS81212	88	66	1
89312	**60**	110	110	62	30	1,1	162	600	680	2700	1,35	K89312	WS89312	GS89312	105	69	1
81113T2	**65**	90	90	67	18	1	73	236	780	3100	0,34	K81113T2	WS81113	GS81113	85	70	1
81213T2	**65**	100	100	67	27	1	130	385	730	2900	0,775	K81213T2	WS81213	GS81213	93	71	1
89313	**65**	115	115	67	30	1,1	167	635	650	2600	1,43	K89313	WS89313	GS89313	110	74	1
81114T2	**70**	95	95	72	18	1	76,5	257	730	2900	0,365	K81114T2	WS81114	GS81114	90	74	1
81214T2	**70**	105	105	72	27	1	134	410	680	2700	0,815	K81214T2	WS81214	GS81214	98	76	1
89314	**70**	125	125	72	34	1,1	205	790	600	2400	1,93	K89314	WS89314	GS89314	120	80	1
81115T2	**75**	100	100	77	19	1	78	268	680	2700	0,425	K81115T2	WS81115	GS81115	95	80	1
81215T2	**75**	110	110	77	27	1	138	435	650	2600	0,86	K81215T2	WS81215	GS81215	103	81	1
89315	**75**	135	135	77	36	1,5	239	920	550	2200	2,41	K89315	WS89315	GS89315	129	85	1,5
81116T2	**80**	105	105	82	19	1	79,5	279	650	2600	0,445	K81116T2	WS81116	GS81116	100	85	1
81216	**80**	115	115	82	28	1	142	460	630	2500	0,95	K81216	WS81216	GS81216	106	86	1
89316	**80**	140	140	82	36	1,5	246	970	530	2100	2,53	K89316	WS89316	GS89316	134	90	1,5
81216T2	**80**	115	115	82	28	1	143	460	630	2500	0,95	K81216T2	WS81216	GS81216	106	86	1
81117T2	**85**	110	110	87	19	1	83	300	630	2500	0,475	K81117T2	WS81117	GS81117	105	89	1
81217L1	**85**	125	125	88	31	1	169	550	580	2300	1,28	K81217L1	WS81217	GS81271	116	92	1
89317	**85**	150	150	88	39	1,5	281	1100	500	2000	3,14	K89317	WS89317	GS89317	144	96	1,5
81118T2	**90**	120	120	92	22	1	112	395	580	2300	0,67	K81118T2	WS81118	GS81118	114	95	1
81218J	**90**	135	135	93	35	1,1	213	680	530	2100	1,82	K81218J	WS81218	GS81218	126	91	1
81120T2	**100**	135	135	102	25	1	158	555	500	2000	1	K81120T2	WS81120	GS81120	128	106	1
81220	**100**	150	150	103	38	1,1	243	795	480	1900	2,24	K81220	WS81220	GS81220	139	109	1
89320	**100**	170	170	103	42	1,5	335	1370	430	1700	4,19	K89320	WS89320	GS89320	163	110	1,5
89320L1	**100**	170	170	103	42	1,5	335	1370	430	1700	4,19	K89320	WS89320	GS89320	163	110	1,5
81122T2	**110**	145	145	112	25	1	165	605	480	1900	1,1	K81122T2	WS81122	GS81122	138	116	1
81222	**110**	160	160	113	38	1,1	258	885	450	1800	2,45	K81222	WS81222	GS81222	149	119	1
81124T2	**120**	155	155	122	25	1	172	655	450	1800	1,17	K81124T2	WS81124	GS81124	148	126	1
81224	**120**	170	170	123	39	1,1	264	930	430	1700	2,69	K81224	WS81224	GS81224	159	129	1
89324L1	**120**	210	210	123	54	3,5	0		0			K89324	WS89324	GS89324	0	0	0
81126	**130**	170	170	132	30	1	197	755	400	1600	1,74	K81126	WS81126	GS81126	162	137	1
81226	**130**	190	187	133	45	1,5	360	1210	380	1500	4,2	K81226	WS81226	GS81224	178	140	1,5
81128	**140**	180	178	142	31	1	206	815	380	1500	1,95	K81128	WS81128	GS81128	172	147	1
81228	**140**	200	197	143	46	1,5	370	1280	250	1400	4,57	K81128	WS81226	GS81224	188	150	1,5
81130	**150**	190	188	152	31	1	214	870	350	1400	2,07	K81130	WS81130	GS81130	182	157	1
81132	**160**	200	198	162	31	1	221	930	330	1300	2,19	K81132	WS81132	GS81132	192	167	1
81134	**170**	215	213	172	34	1,1	282	1160	310	1200	2,64	K81134	WS81134	GS81134	207	177	1
81136	**180**	225	183	222	34	1,1	293	1240	290	1100	3,06	K81136	WS81136	GS81136	217	227	1

RODAMIENTOS DE AGUJAS EQUIVALENCIAS



Rodamientos de agujas

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	NK,NK..R	NK	TAF	NK	NQ,NK	NK
	NK..T2	NK..-TV		NK..-TN		
	NK+1R, NK.. R+1R	NKI	TRI/TAFI	NKI	NQI	
	NKS+IR	NKIS		NKIS		
	NK..T2+1R	NKI..-TV		NKI..TN	NQI	
	RNA48	RNA48	RNA48	RNA48		RNA1000
	NKS	NKS	TR	NKS	NQS	NKS
	NKZ		TR			
	RNA49, RNA49..R	RNA49	RNA49	RNA49	RNA49	
	RNA49..L	RNA49..-RSR	RNA49..U	RNA49..RS		
	RNA49..LL	RNA49..-2RSR	RNA49..UU	RNA49..2RS		
	RNA59				RNA59	RNA2000
	RNA69, RNA69..R	RNA69	RNA69	RNA69	RNA69	RNA22000
	NA48	NA48	NA48	NA48		NA1000
	NA49,NA49..R	NA49	NA49	NA49		NA2000
	NA49..L	NA49..-RSR	NA49..U	NA49..RS		
	NA49..LL	NA49..-2RSR	NA49..UU	NA49..2RS		
	NA59					
	NA69, NA69..R	NA69	NA69	NA69		NA2200
	NA69 (double row)	NA69..-ZW				
Pulgadas	MR	NCS	BR			
	MR+MI	NCS+PI	BRI			




Rodamientos de agujas separables

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	RNA0	RNA0	RNAF	RNA0		
	RNA0..T2	RNA0..-TV	RNAF..N	RNA0..TN		
	RNA0..ZW	RNA0..-ZW-ASR1	RNAFW	RNA0		
	NA0	NA0	NAF	NA0		
	NA0..T2	NA0..-TV	NAF..N	NA0..TN		
	NA0..ZW	NA0..-ZW-ASR1	NAFW	NA0		
	RNA49..S	PNA		PNA		
	NA49..S					




Anillos interiores

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	1R	IR	IRT	IR	IM	JR
	1R..D	IR..-IS1		IR..-IS1		
Pulgadas	MI (pouce)	PI, LR	IRB	LR		



Rodamientos combinados

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	ARN	ZARN				AXNA
	AXN		IRB			AXNB
	NKX	NKX	NAX	NKX		
	NKX..Z	NKX..Z	NAX…Z	NKX..Z		
	NKX+IR	NKXR+IR	NAXI			
	NKX..Z+IR	NKXR..Z+IR	NAXI..Z			
	NKXR	NKXR	NBX	NKXR		RAXZ
	NKXR..Z	NKXR..Z	NBX…Z	NKXR..Z		
	NKXR..+IR	NKXR..+IR	NBXI			
	NKXR..Z+IR	NKXR..Z+IR	NBXI..Z			
	NKIA59	NKIA	NATA59	NKIA		
	NKIB59..R	NKIB	NATB59	NKIB		



Jaulas de agujas

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	K	K	KT	K	RS, R, RP	K
	K..T2	K..-TV	KTN	K..TN		
	K..ZW	K..-ZW	KTW	K..ZW	WRS,WR	K..ZW
	KMJ				V,VS, RV	
	KMJ..S					
	KJ..S					
	GK				RFNU	
Pulgadas	PCJ	C				



Jaulas de agujas para bielas

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	KBK	KBK	KTV..EG		R..P, UR..P	
	KV..S				VP,VPS	
	PK	KZK	KT..EG		VS..P,VE	
	GPK				RFNU	MB
	H					



Casquillos de agujas

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	HK	HK	TLA…Z	HK	BTM	HK
	HK..T2	HK..-TV			BFNM	HK..TN
	HK..L	HK..-RS		HK..RS	BTM..U	HK..RS
	HK..LL	HK..-2RS	TLA..UU	HK..2RS	BTM..UU	HK..2RS
	HK..ZWD	HK..-ZW	TLAW..Z	HK..ZW		
	HK..D	HK..-AS1			BTM..OH	
	HMK		TAW..Z		BHTM	
	HMK..L				BHTM..U	
	HMK..L/LL				BHTM..UU	
	HMK..ZWD		TAW..Z			
	HKS		TA..Z			
	HCK		TAW			
	BK	BK	TLAM	BK	MKM	BK
	BK..T2	BK..-TV		BK..TN		
	BK..L	BK..-RS				BK..RS
	BK..ZWD	BK..-ZW	TLAMW			
	BKS		TAM			
Pulgadas	DCL	SCE	BA..Z		BT	
	DCL..T2	SCE..-TV				
	DCL..L	SCE..-P				
	DCL..LL	SCE..-PP				
	DCH	SCH	BAM		BHT	



RODAMIENTOS DE AGUJAS EQUIVALENCIAS



Rodillos de apoyo

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	RNAB2	RSTO	RNAST..R	RSTO	RSTO	RNA..B
	RNAB2..X	RSTO..XX	RNAST		RSTO..DZ	
	RNA22..LL	RNA22..-2RSR		RNA22..2RSX		
	RNA22..XLL	RNA22..-2RSR-X		RNA22..2RS		
	NAB2	STO	NAST..R	STO	STO	
	NAB2..X	STO..X	NAST	STO..X	STO..DZ	
	NA22..LL	NA22..-2RSR		NA..2RS	NA22..2RS	
	NA22..XLL	NA22..-2RSR-X		NA..2RSX		
	NATR	NATR	NART..R	NATR	CXM..R, NATR	
	NATR..X	NATR..X	NART	NATR..X	CXM, NATR..DZ	
	NATR..LL	NATR..-PP		NATR..PPA	CXM..UUR	
	NATR..XLL	NATR..XPP		NATR..PP	CXM..UU	
Pulgadas	NATV	NATV	NART..VR	NATV	CYM..R	FG
	NATV..X	NATV..X		NATV..X	CYM	FGL
	NATV..LL	NATV..PP	NART..VUUR	NATV..PPA	CYM..UUR	FG..EE
	NATV..XLL	NATV..PPX				FGL..EE
	NUTR	NUTR	NURT	NUTR	NUTR	FGU
	NUTR..X	NUTR..X	NURT..DZ	NUTR..X		FGUL
	NUTW					
	NUTW..X					
	NACV	RF..Y	CRY..VR			
	NACV..X	RF	CRY..V			
	NACV..LL	RF..YPP	CRY..VUUR			
	NACV..XLL	RF..PP	CRY..VUU			



Rodillos de levas

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	KR	KR	CF..R	KR	KM..R, KR	
	KR..X	KR..X	CF	KR..X	KM, KR..DZ	
	KR..H	KR..SK	CF..BR	KR..SK		
	KR..XH	KR..X, KR..SKX	CF..B			
	KR..LL	KR..PP	CF..UUR	KR..PPA	KM..UUR, KR..2RS	
	KR..LLH	KR..PP, KR..PPSK	CF..BUUR	KR..PPSK		
	KR..XLL	KR..XPP	CF..UU	KR..XPP	KR…DZ.2RS	
	KR..XLLH	KR..-X-PPSK	CF..BUU		KM..UU	
	KRT		CF-RU1			
	KRT..X					
	KRT..LL					
	KRT..XLL					
	KRV	KRV	CF..VR	KRV	CM..R	GC
	KRV..X	KRV..X	CF..VR	KRV..X		GCL
	KRV..H		CF..VBR	KRV..SK		
	KRV..LL	KRV..-PP	CF..VUUR	KRV..PPA	CM..UUR	GC..EE
	KRV..XLL	KRV..XPP	CF..VUU	KRV..XPP	CM..UU	GCL..EE
	KRV..LLH	KRV..PPSK, KRV..PP	CF..VBUUR	KRV..PPSK		
	KRV..XLLH	KRV..XPPSK, KRV..XPP	CF..VBUU			
	KRVT					
	KRVT..LL					
	KRVT..XLL					
	KRU		CFES..R			
	KRU..X		CFES			
	KRU..LL		CFES..UUR			
	KRU..XLL		CFES..UU			
	KRVU		CFES..V			
	KRVU..X		CFES..VR			
	KRVU..XLL		CFES..VUU			
	KRVU..LL		CFES..VUUR			
	KRMV..XH		CFS..V			
	KRM..XH		CFS			
	KRX		CF..SFU			
	NUKR	NUKR	NUCF..R	NUKR	DKM..R	NUKR..2SK
	NUKR..X				DKM..DZ	
	NUKR..XH					
	NUKRT					
	NUKRT..X					
	NUKRU					
	NUKRU..X					
Pulgadas	CR		CR..R			
	CR..X		CR			
	CR..H		CR..BR			
	CR..XH		CR..B			
	CR..LL		CR..UUR			
	CR..XLL		CR..UU			
	CR..LLH		CR..BUUR			
	CR..XLLH		CR..BUU			
	CRV	CF	CR..VR			
	CRV..X		CR..V		CR	
	CRV..H		CR..VBR			
	CRV..XH		CR..VB			
	CRV..LL	CF..-PP	CR..VUUR			
	CRV..XLL	CF..-X-PP	CR..VUU			
	CRV..LLH		CR..VBUUR			
	CRV..XLLH		CR..VBUU			



Rodamientos axiales de agujas y de rodillos

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
Métricas	AXK (tole)	AXK	NTB	AXK	TP, AXK	
	AXK (laiton)	AXK	NTB	AXK	TP	
	K811	K811	AZK	K811	K811	
	K811..T2	K811..-TV		K811..TN		
	K811...JW					
	K812	K812	AZK	K812	K812	
	K812..T2	K812..-TV		K812..TN		
	K812...JW					
	K874	K893		K893		
	K893	K894		K894		
	AS11	AS	AS	AS	W, AS	CP
	WS811/WS812 / WS874 /WS893	WS811/WS812 / WS874 /WS893	WS	WS	WS	
	GS811/GS812 / GS874 /GS893	GS811/GS812 / GS893 /GS894	GS	GS	GS	
	811	811	AZ	811	811	
	812	812		812	812	
	874	893		893		
	893	894		894		
Pulgadas	NTC	TC				
	NWA	TWA				
	NWB	TWB				



ACCESORIOS

	NTN	INA	IKO	SKF	KOYO	NADELLA
	Agujas					
	F	NRB	F	RN..BF	LF	BP
	A		A	RN..B	A	BR
	Segmentos de retención					
Métricas	WR	WR	WR	SW		
	BR	BR	AR	BR		
	Juntas					
	G	G	OS	GS		
	GD	GR	DS	SD		



NOTAS



RODAMIENTOS
DE AGUJAS

La gama de referencia **made in Japan**

El presente documento es de la exclusiva propiedad de NTN-SNR ROULEMENTS. Se prohibe, por tanto, la reproducción total o parcial sin autorización previa de NTN-SNR ROULEMENTS. En caso de violación del presente párrafo, usted se expone a ser perseguido en Justicia.

Los errores u omisiones que se hayan podido producir en este documento, a pesar del cuidado y atención puestos en la realización del mismo, no son responsabilidad de NTN-SNR ROULEMENTS. En base a nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, todo o parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.

© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2018.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com

With You

DOC.I_NRB_CAT2.Ea - SAP 4124/46 - Document non contractuel - NTN-SNR copyright international - 09/22 - Photos: NTN-SNR - PedroStudioPhoto - Shutterstock.